


Standaard Plan Lichtregelsystemen

Dimmen op basis van daglicht en aanwezigheid - energiebesparing tot 55%

Voorbeeld: kantoor met OccuSwitch DALI LRM2070



Technische gegevens

- Max. 15 armaturen per sensor 6A
- Detectiebereik 6x8 m voor grove bewegingen en 4x5 m voor fijne bewegingen
- Montagehoogte 2.5 - 4 m
- Schroefaansluiting of Wieland GST I 8i3 aansluiting (met los te bestellen LCC2070 kabel)




OccuSwitch DALI LRM2070



Wieland aansluitkabel LCC2070

 OccuSwitch DALI LRM2070

 Armatuur met HFDVSA

 DALI lijn (raam)


 DALI lijn (gang)

 Voedingskabel

Functies OccuSwitch DALI

	LRM2070	
	aanwezigheid	•
	afwezigheidsschakeling	•
Standaard kantoor (mode 1)	instelbare uitschakelvertraging	•
	daglichtafhankelijk schakelen	•
	daglichtvoorrang	•
	IR afstandsbediening	•
	parallelschakelen	•
Kantoortuin (mode 2)	zone linking	•
	instelbaar achtergrondniveau	•

Detectiebereik



Het detectiegebied is rechthoekig met afmetingen van 6x8 m voor grove beweging en 4x5 m voor fijne beweging bij een montagehoogte van 2,5 - 3,5 m.

PHILIPS

Standaard Plan Lichtregelsystemen

Dimmen op basis van daglicht en aanwezigheid - energiebesparing tot 55%

Productkenmerken

OccuSwitch LRM2070

- Energiebesparingen tot 55% door de verlichting uit te schakelen als er niemand aanwezig is, door te dimmen en door daglichtafhankelijke regeling
- Eenvoudige installatie dankzij DALI technologie
- Schakelen en regelen van maximaal 4 lichtgroepen in één ruimte
- Schakelen via voedingskabel (230V)

Let op: alle armaturen dienen te zijn voorzien van een DALI VSA.


Voor meer informatie over de producten, zoals datasheets, montage- en installatiehandboeken en detailinformatie over het instellen van de verschillende componenten, ga naar: <http://www.philips.com/controls> of neem contact op met uw Philips accountmanager.

Bestelgegevens


Type nummer	EOC	Uitvoering
LRM2070	73230599	OccuSwitch DALI basic
LCC2070	73248099	Wieland installatie LRM2070

Optioneel

Type nummer	EOC	Uitvoering
LRH2070	73252799	Opbouw montagedoos



OccuSwitch DALI LRM2070
afmetingen in mm



OccuSwitch DALI
LRH2070 opbouwdoos
afmetingen in mm



©2012 Philips Lighting
Alle rechten voorbehouden.

www.lighting.philips.be