

PHILIPS

Verlichtingsoplossingen

Instant **lighting** **answers**

Uw persoonlijke handleiding

Participating dealer:

Gibed
Group of Independent Belgian Electrical Distributors



Instant **lighting** answers

Philips en Gibed willen het voor installateurs eenvoudig maken om de beste verlichtingsprojecten te creëren.

Ontdek hoe onze LED-producten, slimme sensoren en Applicatiebundels het verschil kunnen maken dat u nodig hebt!

Ga voor meer informatie naar:
philips.be/nl/lightinganswers

Uw naam

Bedrijf

Adres

Meer informatie



Ontdek Philips Hue Go



Realiseer projecten met LED-verlichtingsproducten van Philips ter waarde van €3.000 en ontvang een Hue Go: een draagbare lamp met vijf dynamische lichteffecten die je bovendien kunt aansluiten op je Hue systeem.*

Voor meer informatie:
philips.be/nl/lightinganswers

* Slechts geldig tot december 2016, zolang de voorraad strekt, met de speciale campagneproducten!

Participating dealer:

Gibed
Group of Independent Belgian Electrical Distributors

PHILIPS

Uw energiebesparende oplossingen



LEDlampen & LEDtubes

Verbeter het huidige verlichtingssysteem door de conventionele lampen en tubes te vervangen door energie-efficiënte LED-verlichting.



LED-armaturen

Zorg bij renovaties of nieuwe installaties voor maximale energiebesparingen en een optimale verlichtingskwaliteit door de bestaande armaturen 'gat per gat' te upgraden met LED-armaturen.

Kies de hoogwaardige LED-armaturen voor of verbeterde verlichtingsprestaties.



Lichtregeling

Om extra besparingen en een verbeterd comfort en veiligheid te verkrijgen, kunt u lichtregeling aan de LED-armaturen toevoegen en slimme verlichtingsoplossingen creëren.



Kantoor

Creëer een aangename, productieve werkkruimte.



Gang

Schakel de lichten in wanneer een gang in gebruik is.



Toiletten

Bied de bezoekers en het personeel een goed verlichte ruimte aan waarin ze zich kunnen oprispen.



Kleine opslagruimte

Vind snel alles wat u nodig hebt met een duidelijke verlichting.



Kleine parkeergarage

Voel uzelf veilig wanneer u uw wagen parkeert of ophaalt.



Industrie

Verzeker de veiligheid in de werkplaats met heldere lichten.





Kantoor

Een goede kantoorverlichting kan mensen helpen bij het concentreren en werken in een gezonde, comfortabele omgeving. Onze oplossingen creëren de perfecte sfeer die aan alle kantoonormen voldoet en toch energie bespaart.

MASTER LEDtube Ultra Output



CoreLine Panel OC



CoreLine
Inbouw



OccuSwitch LRM1011



PowerBalance RC360



OccuSwitch DALI LRM2070





Gang

Gangverlichting vereenvoudigt de beweging van personen door een duidelijk zicht te voorzien. De LED-gangverlichting van Philips geeft duidelijk, onmiddellijk licht terwijl de energiekosten aanzienlijk worden verlaagd wanneer deze met slimme detectoren wordt gecombineerd.

CorePro
LED PL-C



CoreLine
Downlight



CoreLine
SlimDownlight



OccuSwitch
LRM1011



LuxSpace
Compact



OccuSwitch
DALI LRM2080





Toiletten

Toiletten zijn kleine ruimten die soms glad zijn. Bij het binnenkomen zou u dus niet naar de lichtsakelaar moeten zoeken. Slimme sensoren kunnen het licht inschakelen zodra u het nodig hebt en opnieuw uitschakelen wanneer u de ruimte verlaat. Hierdoor worden de energiekosten aanzienlijk verlaagd.

 MASTER
LEDspot



Classic
LEDspot



 CoreLine
Inbouwspot



 OccuSwitch
LRM1032



 LuxSpace
Mini



 OccuSwitch
DALI LRM2080





Kleine opslagruimte

Opslagruimten kunnen benauwd en druk zijn, maar met de juiste verlichting kunnen ze toch goed toegankelijk zijn. Duidelijk wit licht van armaturen en LEDtubes creëert de juiste sfeer, terwijl de bewegingssensoren voor energiebesparingen tot 70% zorgen.

CorePro
LEDtube



CoreLine
Batten



OccuSwitch
LRM1032



CoreLine
Lichtlijn*



* Opslag-/magazijntoepassingen.



Kleine parkeergarage

In een grote maar besloten ruimte zoals een wagenpark is het belangrijk dat mensen snel en veilig hun weg vinden. Dit betekent een heldere verlichting zonder donkere plaatsen. En als de lichten altijd branden, wilt u ook hoge energiebesparingen en minimaal onderhoud.

CorePro
LEDtube



CoreLine
Waterdicht



OccuSwitch
LRM1040



Pacific LED
GreenParking



Premium





Industrie

Industriële toepassingen vereisen een doeltreffende verlichting op een grote schaal die een heldere, veilige en aangename omgeving creëert. De verlichtingsoplossingen van Philips besparen energie, verlagen de onderhoudskosten en zorgen ervoor dat dure productiestilstand wordt vermeden.

MASTER LEDtube Ultra Output



CoreLine Waterdicht



OccuSwitch LRM1040
































Pacific LED GreenParking



Inhoud

Product		Pagina
LEDtube	MASTER LEDtube Ultra Output	24
LEDtube	CorePro LED PL-C	25
LEDlamp	MASTER LEDspot	26
LEDlamp	Classic LEDspot	27
LEDtube	CorePro LEDtube	28
LED-armatuur	CoreLine Panel Office compliant	29
LED-armatuur	CoreLine Inbouw	30
LED-armatuur	PowerBalance RC360	31
LED-armatuur	CoreLine Downlight	32
LED-armatuur	CoreLine SlimDownlight	33
LED-armatuur	LuxSpace Compact	34
LED-armatuur	CoreLine Inbouwspot	35
LED-armatuur	LuxSpace Mini	36
LED-armatuur	CoreLine Batten	37
LED-armatuur	CoreLine Lichtlijn	38
LED-armatuur	CoreLine Waterdicht	39
LED-armatuur	Pacific LED GreenParking	40
Lichtregeling	OccuSwitch LRM1011	42
Lichtregeling	OccuSwitch DALI	44
Lichtregeling	OccuSwitch LRM1032/00 OS	46
Lichtregeling	OccuSwitch LRM1040	48

Kantoor	Gang	Toiletten	Kleine opslagruimte	Kleine parkeergarage	Industrie
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					



Kantoor en Industrie



EM



HF

Nieuw

Nu met
HF-werking




MASTER LEDtube Ultra Output

1200 mm/1500 mm

- Sterk uitgangsvermogen van 2300 lm tot 3700 lm
- Combineert een uitstekende efficiëntie van 148 lm/W met kwaliteitsvol licht
- Hoog lichtuitgangsvermogen voldoet aan de verlichtingsvereisten in kantoren
- Tot 57% extra energiebesparing ten opzichte van fluorescentielampen
- Kies Ultra Output LEDtubes voor het beste lichtuitgangsvermogen in de meest veeleisende kantoor- en industrietoepassingen




Gang



EM

Nieuw



HF

Nieuw



CorePro LED PL-C

Eerste op de markt met LED
vervanger voor PL-C EM & HF

- Herbruikt de bestaande armatuur zonder grote veranderingen, door gebruik te maken van een gelijkaardige PL-C vormfactor
- Compatibel met zowel EM (2 pinnen) als HF (4 pinnen)
- Eenvoudige, probleemloze upgrade van de huidige conventionele armatuur naar LED PL-C
- Meer dan 60% efficiënter ten opzichte van fluorescerende PL-C lampen waardoor de energiekosten worden verlaagd



Toiletten



MASTER LEDspot
MV Value



MASTER LEDspot
LV Value



MASTER LEDspot

- Complete oplossing: levert kwaliteit, waarde en een lange levensduur
- Hoge kwaliteit aan een betaalbare prijs
- Bundelhoek van 25°, 36° en 40° voor algemene verlichtingstoepassingen
- Tot 90% extra energiebesparing ten opzichte van halogeenspots

Eerste dimbare
glazen LED spot

Toiletten



Classic LEDspot
MV Value



Classic LEDspot
LV Value



Classic LEDspot

- Dimbare glazen spot met enkele optische bundel die licht zonder schaduw geeft
- Beste nabootsing van een halogeenspot
- Perfecte vervanging voor traditionele GU10-lampen die vanaf september 2016 door een ErP-richtlijnen worden verboden
- Tot 90% extra energiebesparing ten opzichte van halogeenspots



Kleine opslagruimte en Kleine parkeergarage



Gemaakt van glas



CorePro LEDtube

- De goedkoopste en eenvoudigste upgrade naar LED-verlichtingstechnologie
- Eenvoudige vervanging van de T8-fluorescentielampen met de CorePro LEDtubes van 600 en 1200 mm
- Verbeterde energie-efficiëntie: van 80 naar 100 lm/W
- Nieuwe glazen behuizing voor een betaalbare, eenvoudige retrofitvervangng
- Tot 50% extra energiebesparing ten opzichte van fluorescentielampen



Kantoor



CoreLine Panel Office compliant

- Lichtoppervlak paneelontwerp
- Een waar alternatief voor TL-D armaturen
- Lichtuitgangsvermogen van 3400 lumen
- UGR = 18 (vierkant ontwerp); UGR 19 (rechthoekig)
- Tot 43% extra energiebesparing ten opzichte van traditionele armaturen

Tot

30%

extra energiebesparing bij gebruik van een aanwezigheidsdetector





Kantoor

Tot
60%
energie
besparing*



CoreLine Inbouw

- Algemene verlichting - vervanging van conventionele TL-D en TL-5
- Slank ontwerp met een hoogte van minder dan 35 mm
- Geschikte optiek voor kantoren verkrijgbaar - VAR-PC versie

Tot
30%
extra energiebesparing
bij gebruik van
een aanwezigheids-
detector



* Energiebesparing ten opzichte van traditionele armaturen.

Kantoor



Tot
60%
energie
besparing



Premium

PowerBalance RC360

- Door de ultramoderne optische/LED-technologie is de PowerBalance RC360 de perfecte match tussen duurzame prestaties en de return on investment in vergelijking met de T5
- Voldoet volledig aan de relevante kantoonormen
- Zeer efficiënte armatuur die tot 60% extra energiebesparing mogelijk maakt

Tot
30%
extra energiebesparing
bij gebruik van
een DALI-detector





Gang

Tot
75%
energie
besparing



CoreLine Downlight

- Aanzienlijke energiebesparingen en een langere levensduur verlagen de operationele kosten
- Vervanging van alle conventionele armaturen door LED-armaturen
- Dekt meer professionele toepassingen door de DALI-dimmer en de aluminiumreflector

Tot
50%
extra energiebesparing
bij gebruik van
een aanwezigheids-
detector



Tot
60%
energie
besparing



Nieuw

SlimDownlight
met uniform
lichtoppervlak

Gang



CoreLine SlimDownlight

- Creëert een kwaliteitsvol uitzicht voor uw kantoor of gang met een uniform lichtoppervlak
- Uitstekend verspreid verlichtingseffect
- Plaats de armatuur waar u wilt (versie met oppervlakmontage)
- Is geschikt voor de meeste plafondtypes dankzij het slanke inbouwontwerp
- Kleinste verpakking - eenvoudigere logistiek voor de distributeur en de installateur

Tot
50%
extra energiebesparing
bij gebruik van
een aanwezigheids-
detector





Gang

Tot
85%
energie
besparing*



LuxSpace Compact

- De hoogste efficiëntie in zijn klasse
- Creëert een zacht, natuurlijk licht waardoor visueel comfort wordt verzekerd
- Perfecte integratie met het plafond dankzij de dunne, smalle sierrand, de randloze versie is ideaal voor de integratie in pleisterplafonds

Tot
50%
extra
energiebesparing
bij gebruik van
een DALI-detector



* Energiebesparing ten opzichte van halogeenarmaturen.

Tot
80%
energie
besparing*



Toiletten



CoreLine Inbouwspot

- Hoogwaardige materialen voor decoratieve toepassingen en speciale optiek zonder schitteringen
- 80% extra energiebesparing en 15x langere levensduur ten opzichte van halogeenarmaturen
- Het slanke ontwerp is geschikt voor de meeste plafondtypes, en de dimmerdriver werkt met 99% van de wanddimmers

Tot
50%
extra energiebesparing
bij gebruik van
een bewegings-
detector





Toiletten

Tot
85%
energie
besparing*



Premium

LuxSpace Mini

- De hoogste efficiëntie in zijn klasse
- Creëert een zacht, natuurlijk licht waardoor visueel comfort wordt verzekerd
- Perfecte integratie met het plafond dankzij de dunne, smalle sierrand, de randloze versie is ideaal voor de integratie in pleisterplafonds

Tot
90%
extra energiebesparing
bij gebruik van
een DALI-detector



* Energiebesparing ten opzichte van halogeenarmaturen.

Kleine opslagruimte



Tot
40%
energie
besparing**



CoreLine Batten

- Algemene verlichting – vervanging van conventionele TL-D
- Installatieflexibiliteit en dezelfde lengten als TL-D
- Uitstekende prestaties en lichtkwaliteit met matte diffuser

Tot
50%
extra energiebesparing
bij gebruik van
een bewegings-
detector



** Energiebesparing ten opzichte van de conventionele TL-D.



Opslag / Magazijn

Tot
62%
energie
besparing*



CoreLine Lichtlijn

- Vervanging voor conventionele TL-D en TL-5
- Beperkt onderhoud en oplossing met beste verhouding van lumen per €
- Uitstekende bundelvormen & schittering voor productverbetering
- Tot 62% extra energiebesparing ten opzichte van traditionele armaturen

Tot
30%
extra energiebesparing
bij gebruik van
een bewegings-
detector



* Energiebesparingen ten opzichte van de conventionele TL-D.

Industrie en Kleine parkeergarage



Tot
50%
energie
besparing



CoreLine Waterdicht

- Geschikte vervanging “gat per gat” van gelijkwaardige traditionele verlichtingsarmaturen
- Nagenoeg geen behoefte aan dure nieuwe bedrading of nieuwe plafondconfiguraties
- Installatieflexibiliteit en dezelfde lengten als TL-D
- Uitstekende prestaties en gestroomlijnd design IP65- & IK08-rating

Tot
30-70%
extra energiebesparing
bij gebruik van
een bewegings-
detector





Industrie en Kleine parkeergarage

Tot
60%
energie
besparing



Aanstelling met
IR-afstandsbediening
WT460Z IPT



Premium

Pacific LED GreenParking

- GreenParking is een zelfstandig systeem zonder gateways of computers en kan eenvoudig zelf worden aangesteld
- GreenParking verlengt de levensduur van het systeem naar meer dan 10 jaar
- Geïntegreerde sensor die door het net wordt aangedreven, IP66 / IK08
- Eenvoudig te ontwerpen: elke armatuur kan met een HF-sensor worden uitgerust
- Geen externe sensor vereist maar die kan nog worden toegevoegd wanneer een vroege detectie nodig is


Bespaart
80%

energie bij
gebruik van
een verlichtings-
bediening



Licht regeling

Voeg een lichtregelaar aan uw armaturen toe of kies een Applicatiebundel en bespaar nog meer energie.





Kantoor en Gang



OccuSwitch LRM1011

- Kleine, onopvallende sensor
 - detecteert subtiele bewegingen
- Verlengde levensduur van de installatie
 - schakelt de verlichting uit wanneer die niet is vereist
- De toevoeging van bedieningen genereert aanzienlijke kostenbesparingen met betrekking tot energie en koolstof



Uw Applicatiebundel voor Kantoren

CoreLine
Inbouw
LED345
VAR-PC



OccuSwitch
LRM1011



Tot

72%

energiebesparing
met OccuSwitch
LRM1011



Uw Applicatiebundel voor Gangen

CoreLine
Downlight
LED20S



OccuSwitch
LRM1011



Tot

75%

energiebesparing
met OccuSwitch
LRM1011



Kantoor en Gang



Premium

OccuSwitch DALI

- OccuSwitch DALI is een gecombineerde sensor en controller en zal de lichten in een kamer of gebied dimmen en in-/uitschakelen naargelang de bezetting en het beschikbare daglicht
- Kan tot 15 DALI-armaturen bedienen en is klaar om te worden geïnstalleerd; vereist een beperkte aanstelling
- Afzonderlijke Wieland-kabels verkrijgbaar voor een eenvoudige, snelle en probleemloze installatie



Uw premium Applicatiebundel voor Kantoren

PowerBalance
RC360

Premium



OccuSwitch
DALI
LRM2070/30
BASIC



Tot
80%
energiebesparing
met OccuSwitch
DALI



Uw premium Applicatiebundel voor Gangen

LuxSpace
Compact
DN570B

Premium



OccuSwitch
DALI
LRM2080/30
BASIC



Tot
80%
energiebesparing
met OccuSwitch
DALI



Toiletten en Kleine opslagruimten



OccuSwitch LRM1032/00 OS

- De OccuSwitch is een bewegingsdetector met een ingebouwde schakelaar
- Deze zal de lichten in een lege ruimte of een leeg gebied uitschakelen
- Een loskoppelbare netconnector maakt de eenvoudige installatie en montage van de OccuSwitch in het plafond mogelijk
- Er is een afzonderlijke Wieland-kabel verkrijgbaar voor een eenvoudige, snelle en probleemloze installatie

Uw Applicatiebundel voor Toiletten

CoreLine
Inbouwspot



OccuSwitch
LRM1032



Tot
90%
energiebesparing
met OccuSwitch
LRM1032

Uw Applicatiebundel voor Kleine opslagruimten

CoreLine
Batten
LED38S



OccuSwitch
LRM1032



Tot
70%
energiebesparing
met OccuSwitch
LRM1032



Industrie en Kleine parkeergarage



OccuSwitch LRM1040

- Het daglichtsysteem voorkomt de inschakeling als er voldoende daglicht beschikbaar is
- Schakelt de verlichting uit als die niet is vereist
- IP54



Uw Applicatiebundel voor Kleine parkeergarages

CoreLine
Waterdicht
LED40S



OccuSwitch
LRM1040



Tot

80%

energiebesparing
met OccuSwitch
LRM1040



Uw Applicatiebundel voor Industrie

CoreLine
Waterdicht
LED60S



OccuSwitch
LRM1040







Tot




65%

energiebesparing
met OccuSwitch
LRM1040




Onze energiebesparende producten

		LED vermogen	Traditioneel vermogen	Bespaar tot	Levensduur	Lumen	Kleur temp.	CRI	EEL	Philips EOC code
MASTER LEDtube Ultra Output EM 	Kantoor en Industrie									
	1200 mm UO 20 W 830 RN	18 W	36 W	44%	50,000 uur	2300 lm	3000 K	83	A++	56527800
	1200 mm UO 20 W 840 RN	18 W	36 W	44%	50,000 uur	2500 lm	4000 K	83	A++	56529200
	1200 mm UO 20 W 865 RN	18 W	36 W	44%	50,000 uur	2500 lm	6500 K	83	A++	56531500
	1500 mm UO 25 W 830 ROT	25 W	58 W	57%	50,000 uur	3400 lm	3000 K	83	A++	46157000
	1500 mm UO 25 W 840 ROT	25 W	58 W	57%	50,000 uur	3700 lm	4000 K	83	A++	46159400
	1500 mm UO 25 W 865 ROT	25 W	58 W	57%	50,000 uur	3700 lm	6500 K	83	A++	46163100
MASTER LEDtube Ultra Output HF 	Kantoor en Industrie									
	1200 mm UO 21 W 830 InstantFit	21 W	36 W	39%	50,000 uur	2300 lm	3000 K	83	A+	55282700
	1200 mm UO 21 W 840 InstantFit	21 W	36 W	39%	50,000 uur	2500 lm	4000 K	83	A+	55278000
	1200 mm UO 21 W 865 InstantFit	21 W	36 W	39%	50,000 uur	2500 lm	6500 K	83	A+	55280300
	1500 mm UO 26 W 840 InstantFit	26 W	58 W	55%	50,000 uur	3400 lm	3000 K	83	A++	55288900
	1500 mm UO 26 W 840 InstantFit	26 W	58 W	55%	50,000 uur	3700 lm	4000 K	83	A++	55284100
	1500 mm UO 26 W 865 InstantFit	26 W	58 W	55%	50,000 uur	3700 lm	6500 K	83	A++	55286500
CorePro LEDtube 	Kleine opslagruimte en Kleine parkeergarage									
	600 mm 8 W 840 C G	8 W	18 W	56%	30,000 uur	800 lm	4000 K	80	A	49277200
	600 mm 8 W 865 C G	8 W	18 W	56%	30,000 uur	800 lm	4000 K	80	A	49279600
	1200 mm 16 W 840 C G	16 W	36 W	56%	30,000 uur	1600 lm	6500 K	80	A+	49281900
	1200 mm 16 W 865 C G	16 W	36 W	56%	30,000 uur	1600 lm	4000 K	80	A+	49283300
	1500 mm 20 W 840 C G	20 W	58 W	66%	30,000 uur	2000 lm	4000 K	80	A+	42794100
	1500 mm 20 W 865 C G	20 W	58 W	66%	30,000 uur	2000 lm	6500 K	80	A+	42796500
CorePro LED PL-C EM 	Gang									
	6.5 W 830 2P G24d-2 EM	6.5 W	18 W	64%	25,000 uur	600 lm	3000 K	80	A+	54127200
	6.5 W 840 2P G24d-2 EM	6.5 W	18 W	64%	25,000 uur	650 lm	4000 K	80	A+	54129600
	9.0 W 830 2P G24d-3 EM	9 W	26 W	64%	25,000 uur	900 lm	3000 K	80	A+	54123400
	9.0 W 840 2P G24d-3 EM	9 W	26 W	64%	25,000 uur	950 lm	4000 K	80	A+	54125800





Onze energiebesparende producten

		LED vermogen	Traditioneel vermogen	Bespaar tot	Levensduur	Lumen	Kleur temp.	CRI	EEL	Philips EOC code
CorePro LED PL-C HF 	Gang									
	6.5 W 830 4P G24d-2 HF	6.5 W	18 W	64%	25,000 uur	600 lm	3000 K	80	A+	54119700
	6.5 W 840 4P G24d-2 HF	6.5 W	18 W	64%	25,000 uur	650 lm	4000 K	80	A+	54121000
	9.0 W 830 4P G24d-3 HF	9 W	26 W	64%	25,000 uur	900 lm	3000 K	80	A+	54115900
	9.0 W 840 4P G24d-3 HF	9 W	26 W	64%	25,000 uur	950 lm	4000 K	80	A+	54117300
MASTER LEDspot MV Value 	Toiletten									
	D 3.5-35 W GU10 827 25D	3.5 W	35 W	90%	35,000 uur	260 lm	2700 K	80	A++	43832900
	D 3.5-35 W GU10 830 25D	3.5 W	35 W	90%	35,000 uur	270 lm	3000 K	80	A++	43834300
	D 3.5-35 W GU10 840 25D	3.5 W	35 W	90%	35,000 uur	290 lm	4000 K	80	A++	43836700
	D 3.5-35 W GU10 827 40D	3.5 W	35 W	90%	35,000 uur	260 lm	2700 K	80	A++	45703000
	D 3.5-35 W GU10 830 40D	3.5 W	35 W	90%	35,000 uur	270 lm	3000 K	80	A++	45705400
	D 3.5-35 W GU10 840 40D	4.3 W	35 W	90%	35,000 uur	290 lm	4000 K	80	A++	45707800
	D 4.3-50 W GU10 827 25D	4.3 W	50 W	91%	35,000 uur	355 lm	2700 K	80	A++	43838100
	D 4.3-50 W GU10 830 25D	4.3 W	50 W	91%	35,000 uur	365 lm	3000 K	80	A++	43844200
	D 4.3-50 W GU10 840 25D	4.3 W	50 W	91%	35,000 uur	390 lm	4000 K	80	A++	43846600
	D 4.3-50 W GU10 827 40D	4.3 W	50 W	91%	35,000 uur	355 lm	2700 K	80	A++	45709200
	D 4.3-50 W GU10 830 40D	4.3 W	50 W	91%	35,000 uur	365 lm	3000 K	80	A++	45711500
	D 4.3-50 W GU10 840 40D	4.3 W	50 W	91%	35,000 uur	390 lm	4000 K	80	A++	45713900
	MASTER LEDspot LV Value 	Toiletten								
D 3.4-20 W 827 MR16 24D		3.4 W	20 W	83%	25,000 uur	220 lm	2700 K	80	A+	47570600
D 3.4-20 W 830 MR16 24D		3.4 W	20 W	83%	25,000 uur	225 lm	3000 K	80	A+	47576800
D 3.4-20 W 827 MR16 24D		3.4 W	20 W	83%	25,000 uur	220 lm	2700 K	80	A+	47572000
D 3.4-20 W 830 MR16 24D		3.4 W	20 W	83%	25,000 uur	225 lm	3000 K	80	A+	47574400
D 6.3-35 W 827 MR16 24D RN		6.3 W	35 W	82%	25,000 uur	380 lm	3000 K	80	A	44217300
D 6.3-35 W 830 MR16 24D RN		6.3 W	35 W	82%	25,000 uur	395 lm	3000 K	80	A	44219700
D 6.3-35 W 840 MR16 24D RN		6.3 W	35 W	82%	25,000 uur	410 lm	4000 K	80	A	44221000
D 6.3-35 W 827 MR16 36D RN		6.3 W	35 W	82%	25,000 uur	380 lm	2700 K	80	A	77533100
D 6.3-35 W 830 MR16 36D RN		6.3 W	35 W	82%	25,000 uur	395 lm	3000 K	80	A	78543900
D 6.3-35 W 840 MR16 36D RN		6.3 W	35 W	82%	25,000 uur	410 lm	4000 K	80	A	78545300






Onze energiebesparende producten

		LED vermogen	Traditioneel vermogen	Bespaar tot	Levensduur	Lumen	Kleur temp.	CRI	EEL	Philips EOC code
Classic LEDspot	Toiletten									
	CLA LEDspotMV ND 3.1-25 W GU10 827 36D	3.1 W	25 W	87%	15,000 uur	215 lm	2700 K	80	A+	58769000
	CLA LEDspotMV D 4.4-35 W GU10 827 36D	4.4 W	35 W	87%	25,000 uur	250 lm	2700 K	80	A+	56558200
	CLA LEDspotMV D 4.4-35 W GU10 830 36D	4.4 W	35 W	87%	25,000 uur	260 lm	3000 K	80	A+	58167400
	CLA LEDspotMV D 5.5-50 W GU10 827 36D	5.5 W	50 W	89%	25,000 uur	350 lm	2700 K	80	A+	56560500
	CLA LEDspotMV D 5.5-50 W GU10 830 36D	5.5 W	50 W	89%	25,000 uur	365 lm	3000 K	80	A+	58169800
	CLA LEDspotLV ND 3-20 W 827 MR16 36D	3 W	20 W	81%	15,000 uur	380 lm	2700 K	80	A+	55114100
	CLA LEDspotLV ND 5-35 W 827 MR16 36D	5 W	35 W	82%	15,000 uur	370 lm	2700 K	80	A+	55110300
CoreLine Panel Office Compliant	Kantoor									
	RC127V LED34S/840 PSU W60L60 OC	41 W	4 x 18 W	43%	50,000 uur	3400 lm	4000 K	≥ 80		07088800
	RC127V LED34S/830 PSU W60L60 OC	41 W	4 x 18 W	43%	50,000 uur	3400 lm	3000 K	≥ 80		07089500
	RC127V LED34S/840 PSU W30L120 OC	41 W	4 x 18 W	43%	50,000 uur	3400 lm	4000 K	≥ 80		07090100
	RC127V LED34S/830 PSU W30L120 OC	41 W	4 x 18 W	43%	50,000 uur	3400 lm	3000 K	≥ 80		07091800
	RC127V LED34S/840 PSD W60L60 OC	41 W	4 x 18 W	43%	50,000 uur	3400 lm	4000 K	≥ 80		07092500
	RC127V LED34S/830 PSD W60L60 OC	41 W	4 x 18 W	43%	50,000 uur	3400 lm	3000 K	≥ 80		07093200
	RC127V LED34S/840 PSD W30L120 OC	41 W	4 x 18 W	43%	50,000 uur	3400 lm	4000 K	≥ 80		07094900
	RC127V LED34S/830 PSD W30L120 OC	41 W	4 x 18 W	43%	50,000 uur	3400 lm	3000 K	≥ 80		07095600
CoreLine Inbouw	Kantoor									
	RC120B LED37S/840 PSU W60L60 VAR-PC	33 W	4 x 18 W	54%	50,000 uur	3700 lm	4000 K	≥ 80		34779900
	RC120B LED37S/840 PSU W30L120 VAR-PC	33 W	4 x 18 W	54%	50,000 uur	3700 lm	4000 K	≥ 80		34780500
	RC120B LED37S/830 PSU W60L60 VAR-PC	35 W	4 x 18 W	51%	50,000 uur	3700 lm	3000 K	≥ 80		34781200
	RC120B LED37S/830 PSU W30L120 VAR-PC	35 W	4 x 18 W	51%	50,000 uur	3700 lm	3000 K	≥ 80		34782900
	RC120B LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC	29 W	4 x 18 W	60%	50,000 uur	3400 lm	4000 K	≥ 80		26648800
	RC120B LED34S/840 PSD W30L120 VAR-PC	29 W	4 x 18 W	60%	50,000 uur	3400 lm	4000 K	≥ 80		26650100
	RC120B LED34S/830 PSD W60L60 VAR-PC	30 W	4 x 18 W	58%	50,000 uur	3400 lm	3000 K	≥ 80		26656300
	RC120B LED34S/830 PSD W30L120 VAR-PC	30 W	4 x 18 W	58%	50,000 uur	3400 lm	3000 K	≥ 80		26658700



Onze energiebesparende producten

		LED vermogen	Traditioneel vermogen	Bespaar tot	Levensduur	Lumen	Kleur temp.	CRI	EEL	Philips EOC code
PowerBalance	Kantoor									
Premium										
										
	RC360B LED34S/840 PSD W60L60 VPC W	29 W	4 x 18 W	60%	70,000 uur	3400 lm	4000 K	> 80		11295100
	RC360B LED34S/840 PSD W30L120 VPC W	29 W	4 x 18 W	60%	70,000 uur	3400 lm	4000 K	> 80		11297500
CoreLine Downlight	Gang									
										
	DNI130B LED20S/830 PSU PI6 WH	22 W	66 W	75%	50,000 uur	2100 lm	3000 K	≥ 80		85224800
	DNI130B LED20S/840 PSU PI6 WH	22 W	66 W	75%	50,000 uur	2100 lm	4000 K	≥ 80		85271200
	DNI130B LED10S/830 PSU PI6 WH	11 W	54 W	80%	50,000 uur	1100 lm	3000 K	≥ 80		85222400
	DNI130B LED10S/840 PSU PI6 WH	11 W	54 W	80%	50,000 uur	1100 lm	3000 K	≥ 80		85269900
CoreLine SlimDownlight	Gang									
										
Nieuw										
	DNI135B LED10S/830 PSU II WH	13 W	54 W	70%	50,000 uur	1000 lm	3000 K	≥ 80		07042099
	DNI135B LED10S/840 PSU II WH	13 W	54 W	70%	50,000 uur	1000 lm	4000 K	≥ 80		07043799
	DNI135B LED20S/830 PSU II WH	28 W	66 W	60%	50,000 uur	2000 lm	3000 K	≥ 80		07044499
	DNI135B LED20S/840 PSU II WH	28 W	66 W	60%	50,000 uur	2000 lm	4000 K	≥ 80		07045199
	DNI135C LED10S/830 PSU II WH	13 W	54 W	70%	50,000 uur	1000 lm	3000 K	≥ 80		07046899
	DNI135C LED10S/840 PSU II WH	13 W	54 W	70%	50,000 uur	1000 lm	4000 K	≥ 80		07047599
	DNI135C LED20S/830 PSU II WH	28 W	66 W	60%	50,000 uur	2000 lm	3000 K	≥ 80		07048299
	DNI135C LED20S/840 PSU II WH	28 W	66 W	60%	50,000 uur	2000 lm	4000 K	≥ 80		07049999
LuxSpace Compact	Gang									
Premium										
										
	DN570B LED20S/830 PSED-E C WH	19 W	66 W	70%	70,000 uur	2200 lm	3000 K	> 85		93054900
	DN570B LED20S/840 PSED-E C WH	17.8 W	66 W	75%	70,000 uur	2200 lm	4000 K	> 85		93055600

Onze energiebesparende producten

		LED vermogen	Traditioneel vermogen	Bespaar tot	Levensduur	Lumen	Kleur temp.	CRI	EEL	Philips EOC code
CoreLine Inbouwspot 	Toiletten									
	RSI40B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	11 W	54 W	80%	50,000 uur	650 lm	2700 K	≥ 85		06897799
	RSI40B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	11 W	54 W	80%	50,000 uur	650 lm	3000 K	≥ 85		06898499
	RSI40B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	11 W	54 W	80%	50,000 uur	650 lm	4000 K	≥ 85		06899199
	RSI41B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	11 W	54 W	80%	50,000 uur	650 lm	2700 K	≥ 85		06903599
	RSI41B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	11 W	54 W	80%	50,000 uur	650 lm	3000 K	≥ 85		06904299
	RSI41B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	11 W	54 W	80%	50,000 uur	650 lm	4000 K	≥ 85		06905999
LuxSpace Mini Premium 	Toiletten									
	DN560B LED8S/830 PSED-E C WH	8 W	54 W	85%	70,000 uur	820 lm	3000 K	≥ 85		93762300
	DN560B LED8S/840 PSED-E C WH	8 W	54 W	85%	70,000 uur	820 lm	4000 K	≥ 85		93763000
CoreLine Batten 	Kleine opslagruimte									
	BNI20C LED20S/840 PSU L600	20 W	2 x 18 W	40%	50,000 uur	2000 lm	4000 K	≥ 80		30068999
	BNI20C LED38S/840 PSU L1200	40 W	2 x 36 W	40%	50,000 uur	3800 lm	4000 K	≥ 80		30069699
	BNI20C LED20S/830 PSU L600	20 W	2 x 18 W	40%	50,000 uur	2000 lm	3000 K	≥ 80		30070299
	BNI20C LED35S/830 PSU L1200	40 W	2 x 36 W	40%	50,000 uur	3500 lm	3000 K	≥ 80		30071999
CoreLine Lichtlijn 	Opslag/Magazijn									
	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	58 W	2 x 58 W	62%	70,000 uur	8000 lm	4000 K	≥ 80		90687200
CoreLine Waterdicht 	Industrie en Kleine parkeergarage									
	WT120C LED18S/840 PSU L600	17 W	2 x 18 W	53%	50,000 uur	1800 lm	3000 K	≥ 80		84045900
	WT120C LED22S/840 PSU L1200	20 W	1 x 36 W	44%	50,000 uur	2200 lm	4000 K	≥ 80		84046600
	WT120C LED34S/840 PSU L1500	29 W	1 x 58 W	50%	50,000 uur	3400 lm	3000 K	≥ 80		84047300
	WT120C LED40S/840 PSU L1200	38 W	2 x 36 W	47%	50,000 uur	4000 lm	4000 K	≥ 80		84048000
	WT120C LED60S/840 PSU L1500	57 W	2 x 58 W	50%	50,000 uur	6000 lm	3000 K	≥ 80		84049700

Onze energiebesparende producten

		LED vermogen	Traditioneel vermogen	Bespaar tot	Levensduur	Lumen	Kleur temp.	CRI	EEL	Philips EOC code	
Pacific LED Green Parking Premium 	Industrie en Kleine parkeergarage										
	WT460X LED64S/840 WB ACWH TW3 L1600	49 W	2 x 58 W	60%	10 Jaar	6400 lm	4000 K	≥ 80		34589400	
	WT460X LED64S/840 WB ACWH TC5 L1600	49 W	2 x 58 W	60%	10 Jaar	6400 lm	4000 K	≥ 80		34590000	
	WT460X LED64S/840 VWB ACWH TW1 L1600	49 W	2 x 58 W	60%	10 Jaar	6400 lm	4000 K	≥ 80		34338800	
	WT460X LED64S/840 VWB ACWH TW3 L1600	49 W	2 x 58 W	60%	10 Jaar	6400 lm	4000 K	≥ 80		34339500	
	WT460X LED64S/840 VWB ACWH TC5 L1600	49 W	2 x 58 W	60%	10 Jaar	6400 lm	4000 K	≥ 80		34340100	
	WT460X LED35S/840 VWB ACWH TW1 L1600	26 W	1 x 58 W	60%	10 Jaar	3500 lm	4000 K	≥ 80		34343200	
	WT460X LED35S/840 VWB ACWH TW3 L1600	26 W	2 x 58 W	60%	10 Jaar	3500 lm	4000 K	≥ 80		34344900	
	WT460X LED35S/840 VWB ACWH TC5 L1600	26 W	3 x 58 W	60%	10 Jaar	3500 lm	4000 K	≥ 80		34345600	
	WT460X LED35S/840 WB ACWH TW1 L1600	26 W	4 x 58 W	60%	10 Jaar	3500 lm	4000 K	≥ 80		34358600	
	WT460X LED35S/840 WB ACWH TW3 L1600	26 W	5 x 58 W	60%	10 Jaar	3500 lm	4000 K	≥ 80		34359300	
	WT460X LED35S/840 WB ACWH TC5 L1600	26 W	6 x 58 W	60%	10 Jaar	3500 lm	4000 K	≥ 80		34360900	
	WT460X LED64S/840 WB ACWH TW1 L1600	49 W	2 x 58 W	60%	10 Jaar	6400 lm	4000 K	≥ 80		34363000	
	WT460Z IPT	-	-	-	-	-	-	-	-		89769900
	WT460Z MDU-CS (Ceiling)	-	-	-	-	-	-	-	-		89763700
	WT460Z MDUH-CS IP65 (4PCS)	-	-	-	-	-	-	-	-		89768200
	WT460Z MDU-PS (Corridor)	-	-	-	-	-	-	-	-		89766800
WT460Z MDU-WS (Wall)	-	-	-	-	-	-	-	-		89765100	
WT460Z MDU-AS (Corner)	-	-	-	-	-	-	-	-		89766800	
WT460Z MDUH IP65 (4PCS)	-	-	-	-	-	-	-	-		89768200	
OccuSwitch Lichtregelaars 											
	LRM1011/10 OS Mov Det incl P-Pack CS	-	-	-	-	-	-	-		44209800	
	LRM1032/00 OS Mov Det Switch 3w WR DIN	-	-	-	-	-	-	-		44225800	
	LRM1040/00 OS Mov Det IP54 240 dgr	-	-	-	-	-	-	-		22573700	
	LRM2070/30 Basic	-	-	-	-	-	-	-		73230599	
	LRM2080/30 Advanced	-	-	-	-	-	-	-		73234399	



© 2016 Koninklijke Philips N.V. Alle rechten voorbehouden. Philips Lighting behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder enige voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in de specificaties en/of de levering van een product te beëindigen en stelt zich niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie.

www.philips.be/nl/lightinganswers
mei 2016

12NC-322263570408