



# Lighting Catalogue

## Philips

**Lampes pour applications spéciales**

Equipment and projection appliances

**PHILIPS**


# CDM-SA/R



- Lampe aux iodures métalliques à réflecteur
- Spécialement conçue pour les fibres optiques
- Culot : Ceramic Cap-Cable
- Position de fonctionnement : any



CDM-SA/R 150W



Dimensions en mm.

**Dim. no.**

	<b>C Max</b>	<b>D Max</b>	<b>X Nom</b>
1	106	96	280

**Informations de commande**

<b>EOC</b>	<b>Référence</b>	<b>Libellé de commande</b>	<b>Temp. de couleur (K)</b>	<b>EEL</b>	<b>MOQ</b>	<b>Code VRG</b>	<b>Prix indicatifs</b>	<b>Dim. no.</b>
20150800	CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	CDMSA/R150W942	4270	C	1	BL	399,25	1

# Microprojection




- Lampes à capsule halogène à quartz basse tension
- Culot :
  - G4 (5761, 6605, 7387, 7388)
  - GZ9.5 (5974, 14623P)
  - G6.35 (6550, 6958, 7027, 7158, 7158XHP, 7748S, 7748XHP, 7787, 7787LL, 7787XHP, 14623)
  - PG22 (6839C)
  - GY6.35 (7023, 7724, 14530)
  - G5.3 (14531)
- Position de fonctionnement :
  - any (5761, 6605, 7387, 7388)
  - s90 (5974, 6550, 6958, 7023, 7027, 7158, 7158XHP, 7724, 7748S, 7748XHP, 7787, 7787LL, 7787XHP, 14531)
  - s120 (6836C)
  - s5 (14530)
  - h90 (14623, 14623P)



XHMPSEFF G6.35



XHMPSEFF GZ9.5




Dimensions en mm.

Dim. no.	C Max	D Max	L Min	L Nom	L Max	P Min	P Nom	P Max
1	60	14	32	34	35	3	4	4




XHMPSEFF PG22



Dimensions en mm.



XHMPSEFF G5.3




Afmetingen in mm.

Dim. no.	C Max	D Max	L Min	L Nom	L Max	P Min	P Nom	P Max
2	48	12	17	18	19	2	3	3

Dim. no.	C Max	D Max	L Min	L Nom	L Max	P Min	P Nom	P Max
3	57	12	31	32	32	1	2	2



XHMPSESF G4



Dimensions en mm.

Dim. no.	C Max	D Max	L Max
4	31	9	20

### Informations de commande

EOC	Référence	Libellé de commande	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	MOQ	Code VRG	Prix indicatifs	Dim. no.
41084950	5761 30W G4 6V 1CT/10X10F	5761	3200	765	10	BL	12,25	4
40984350	6550 150W G6.35 15V 1CT/10X10F	6550	3450	5600	10	BL	7,45	
41009250	6605 10W G4 6V 1CT/10X10F	6605	2700	145	10	BL	9,90	4
40989850	6958 250W G6.35 24V 1CT/10X10F	6958	3400	9000	10	BL	8,15	
40981250	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	7023	3450	3600	10	BL	6,85	
40982950	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	7027	3350	1600	10	BL	6,85	
40983650	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	7158	3400	6000	10	BL	6,85	
41020750	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	7158XHP	3450	6000	10	BL	6,20	
41027650	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	7387	3200	197	10	BL	7,30	4
40986750	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	7388	3350	460	10	BL	6,60	4
40985050	7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	7724	3300	2800	10	BL	5,95	
41029050	7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F	7748XHP	3550	10200	10	BL	6,60	
50458638	7787XHP 400W GY6.35 36V 1CT/3X8F	7787XHP	3250	16200	24	BL	15,15	
42463130	14531 360W G5.3 82V 1CT	14531EYB	3300	10000	24	BL	18,00	3
42461730	14530 300W GY6.35 24V 1CT/24	14530FLW	3500	10450	24	BL	23,10	
42667350	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	14623	3050	2150	10	BL	11,00	


# Optical




- Lampe halogène à réflecteur (24V)
- Rendu des couleurs : Ra 100
- Position de fonctionnement S105
- Culot GX5.3
- Spécial pour application dans un appareil de projection
- Culot :
  - GX5.3 (5995EJM, 13117, 13163ELC, 13163ELC/5H, 13164, 13629 et 13631)
  - GY5.3 (13095)
  - GZ6.35 (13861)
- Position de fonctionnement :
  - s90 (5995EJM, 13095, 13163ELC/5H, 13164, 13629 et 13631)
  - any: 13117
  - s105: 13163ELC



5995 EJM 150W



Dimensions en mm.



Dimensions en mm.

Dim. no.	C Max	D Max	Dim. no.	C Max	D Max
1	45	50	5	42	50
2	47	50			
3	45	51			
4	50	51			

## Informations de commande

EOC	Référence	Libellé de commande	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	MOQ	Code VRG	Prix indicatifs	Dim. no.
41063430	5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	5995EJM	3400		24	BL	20,30	3
41062730	13095 250W GY5.3 120V 1CT/24	13095	3250		24	BL	28,05	3
40975160	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	13163ELC	3400		50	BL	24,65	1
41347530	13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24	13163ELC/5H	3400	820	24	BL	28,90	4
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	13164	3400		24	BL	25,55	3
41073330	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	13629	3250		24	BL	21,20	3
41075730	13631 250W GX5.3 24V 1CT/24	13631	3400		24	BL	19,05	3