



Lighting Catalogue

Philips

Ballasts et Lighting Controls

Halogène


PHILIPS

Primaline transformateurs halogènes


- Transformateur halogène Primaline
- Transformateur compact électronique pour lampes halogènes basse-tension
- Sécurités internes: courts-circuits, surcharges et surchauffes
- Gradation possible
- Tension constante à la lampe, flux lumineux constant et pas de papillotement de lampe



Primaline 70/105



Dimensions en mm.



Dimensions en mm.

| Dim. no. | A1 Nom | B1 Nom | C1 Nom | Dim. no. | A1 Nom | B1 Nom | C1 Nom |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 110 | 45 | 33 | 2 | 145 | 51 | 33 |

Informations de commande

| EOC | Référence | Libellé de commande | MOQ | Code VRG | Prix indicatifs | Dim. no. |
|----------|--------------------------------|---------------------|-----|----------|-----------------|----------|
| 91266430 | Primaline 70 230-240V 50/60Hz | PRIMALINE70 | 50 | BE | 23,10 | 1 |
| 91268830 | Primaline 105 230-240V 50/60Hz | PRIMALINE105 | 50 | BE | 26,75 | 1 |
| 91270130 | Primaline 150 230-240V 50/60Hz | PRIMALINE150 | 50 | BE | 37,40 | 2 |