



Lighting Catalogue

Philips

Eclairage intérieur

Projecteurs et décoratifs


PHILIPS

TrueFashion



TrueFashion est une gamme de spots LED répondant aux besoins spécifiques des magasins de vêtements. Ces spots de taille réduite, aux détails nets et subtils, offrent un design contemporain et se fondent parfaitement dans l'intérieur de votre magasin, pour un style sur mesure. Cette gamme de spots offre la meilleure qualité d'éclairage à l'aide de lentilles innovantes qui optimisent les contrastes dans le magasin. TrueFashion garantit une expérience d'éclairage supérieure, grâce aux variations de lumières pour la mode de Philips, spécialement développées pour mettre en valeur les couleurs et les qualités visuelles. TrueFashion crée une expérience de shopping optimale pour attirer et intéresser le client, tout en apportant le futur connecté de l'éclairage au sein des boutiques, en les préparant à se connecter aux concepts de mode Philips tels que les vitrines dynamiques et EasyAim.

- Qualité de l'éclairage optimale à l'aide d'optiques à microlentilles Fresnel. Celles-ci suppriment la lumière diffuse et l'éblouissement pour créer un faisceau optimal doté de contrastes bien définis
- TrueFashion est une famille de spots miniatures, conçus pour se fondre dans la conception du magasin. Les surfaces fermées et les détails subtils créent un aspect contemporain et réduisent l'accumulation de la poussière, tandis que les optiques encastrées minimisent l'éblouissement pour se concentrer pleinement sur la marchandise
- Entièrement préparé pour la certification internationale
- Prêt pour les propositions connectées ; EasyAim et vitrine dynamique



Dimensions en mm.

Informations de commande

EOC	Référence	Libellé de commande	MOQ	Code VRG	Prix indicatifs
4	39181200	ST700T LED17S/PW9-3000 PSU CLM18 WH			120,00
4	39187400	ST710T LED27S/PW9-3500 PSU FR24 WH	1	T	150,00
4	39188100	ST710T LED27S/PW9-3000 PSD-VLC FR24 WH	1	T	175,00
4	39193500	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR36 SI	1	T	160,00
4	39203100	ST700T LED17S/PW9-3000 PSU CLM30 SI	1	T	130,00
4	39204800	ST700T LED17S/PW9-3500 PSU CLM18 BK	1	T	120,00
4	39205500	ST700T LED17S/PW9-4000 PSU CLM18 WH	1	T	120,00
4	39206200	ST710T LED20S/830 PSU FR12 WH	1	T	145,00
4	39207900	ST710T LED27S/830 PSU FR24 WH	1	T	150,00
4	39208600	ST710T LED20S/PW9-3000 PSU FR12 BK	1	T	140,00
4	39209300	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR18 WH	1	T	150,00
4	39210900	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 WH	1	T	150,00
4	39211600	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR30 BK	1	T	150,00
4	39212300	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR60 WH	1	T	150,00
4	39213000	ST710T LED20S/PW9-3500 PSU FR12 BK	1	T	140,00
4	39214700	ST710T LED20S/PW9-4000 PSU FR12 BK	1	T	140,00
4	39215400	ST710T LED27S/PW9-4000 PSU FR24 WH	1	T	150,00
4	39216100	ST710T LED20S/CRW PSU FR12 BK	1	T	140,00
4	39217800	ST710T LED27S/CRW PSU FR18 WH	1	T	150,00
4	39219200	ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSU CLM6 SI	1	T	320,00
4	39220800	ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK	1	T	335,00
4	39221500	ST721T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 WH	1	T	600,00
5	39527800	ST700T LED17S/CRW PSU CLM18 WH	1	T	150,00
5	39528500	ST700T LED17S/PW9-3000 PSD CLM18 WH	1	T	180,00
5	39529200	ST700T LED17S/PW9-3000 PSD CLM30 BK	1	T	180,00
5	39530800	ST710T LED20S/PW9-3000 PSD FR12 WH	1	T	190,00
5	39531500	ST710T LED27S/PW9-3000 PSD FR24 BK	1	T	190,00
Ⓞ	39543800	ST711T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 WH	1	T	180,00
Ⓞ	39544500	ST711T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 BK	1	T	180,00
Ⓞ	39545200	ST711T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 SI	1	T	180,00
Ⓞ	39918400	ST712T LED17S/PW9-3000 PSU FR12 WH	1	T	135,00
Ⓞ	39904700	ST712T LED24S/PW9-3000 PSU FR18 WH	1	T	150,00
Ⓞ	39905400	ST712T LED24S/PW9-3000 PSU FR24 WH	1	T	155,00
Ⓞ	39906100	ST712T LED24S/PW9-3000 PSU FR24 BK	1	T	155,00
Ⓞ	39907800	ST712T LED24S/PW9-3000 PSU FR30 WH	1	T	160,00
Ⓞ	39908500	ST712T LED24S/PW9-3000 PSU FR36 WH	1	T	165,00
Ⓞ	39909200	ST712T LED24S/PW9-3000 PSU FR60 WH	1	T	170,00
Ⓞ	39910800	ST712T LED20S/PW9-3500 PSU FR12 BK	1	T	135,00
Ⓞ	39911500	ST712T LED20S/PW9-3500 PSU FR12 WH	1	T	135,00
Ⓞ	39912200	ST712T LED27S/PW9-3500 PSU FR24 WH	1	T	155,00
Ⓞ	39913900	ST712T LED27S/PW9-3500 PSU FR24 BK	1	T	155,00
Ⓞ	39914600	ST712T LED27S/PW9-3500 PSU FR36 WH	1	T	165,00
Ⓞ	39915300	ST712T LED27S/PW9-3500 PSU FR36 BK	1	T	165,00
Ⓞ	39916000	ST712T LED20S/PW9-4000 PSU FR12 WH	1	T	135,00
Ⓞ	39917700	ST712T LED27S/PW9-4000 PSU FR24 BK	1	T	155,00

StyliD Mini apparent et sur rail triphasé ST730C/ST730T



- Concept exclusif avec composants et accessoires interchangeables
- Excellente qualité lumineuse
- Spot LED extrêmement efficace avec sa longévité



Le StyliD est un concept unique de spot LED dont différents composants et accessoires peuvent être échangés facilement. Dans l'environnement moderne de la vente au détail, où un concept ne tient que quelques années, le StyliD offre l'avantage de permettre, avec quelques ajustements mineurs, un changement d'apparence radical. Le StyliD est disponible en plusieurs versions et est idéal pour les magasins, bureaux, salles d'attente, salles de réunion, hôtels, restaurants et musées.

- Diverses versions pour le remplacement de divers types de lampes
- Le StyliD Mini remplace les armatures halogènes basse tension 50 W et CDM 20 W
- Versions : Mini apparent (ST730C) et à montage sur rail (ST730T)
- Source lumineuse : LED
- Durée de vie : 50.000 heures (80 % de maintien du flux pour Ta 25 °C)
- Température de couleur : 2700, 3000 ou 4000 K
- Rendu des couleurs : Ra > 80 ou Ra > 90 (pour 930)
- Driver : driver LED externe fourni connecté (PSU non gradable, PSD gradable via DALI)
- Raccordement électrique : connecteur push-in (version à poser) ou rail triphasé
- Matériaux : bloc de refroidissement, réflecteurs et boîtier en aluminium, mécanisme de fixation en acier et polycarbonate, driver, accessoires et supports optiques en plastique, lentille en verre ; boîtier en blanc (WH), noir (BK) ou aluminium (ALU)
- Montage: apparent ou sur rail
- Options :
 - Couleurs RAL disponibles (sur demande)
- Accessoires :
 - Boîtiers avant en différentes couleurs (couleurs RAL sur demande)
 - Optiques à faisceau étroit, moyen et large
 - anti-éblouissement (coupe-flux)



ST730T ALU-BK



ST730C BK



ST730T WH

Informations de commande

EOC	Référence	Libellé de commande	MOQ	Code VRG	Poids (KG)	Prix indicatifs
5	84818000	ST730T LED11S/930 PSE NB BK	1	T	0,90	239,00
5	84821000	ST730T LED11S/930 PSE NB WH	1	T	0,90	239,00
5	84829600	ST730T LED12S/827 PSE MB WH	1	T	0,90	239,00
4	84824100	ST730T LED12S/830 PSE WB BK	1	T	0,90	239,00
4	84830200	ST730T LED12S/840 PSE WB WH	1	T	0,90	239,00
4	84831900	ST730T LED12S/840 PSED WB WH	1	T	0,90	269,00
5	84828900	ST730T LED12S/930 PSE MB BK	1	T	0,90	239,00
5	26369300	ST730T LED12S/CRW PSE MB WH-BK	1	T	1,30	239,00
4	26370900	ST730T LED14S/CRW PSE NB WH-BK	1	T	1,30	239,00

StyliD Mini apparent

EOC	Référence	Libellé de commande	MOQ	Code VRG	Poids (KG)	Prix indicatifs
4	84827200	ST730C LED12S/830 PSED WB WH	1	T	0,90	269,00

StyliD Mini rail triphasé

EOC	Référence	Libellé de commande	MOQ	Code VRG	Poids (KG)	Prix indicatifs
4	84825800	ST730T LED12S/830 PSED WB BK	1	T	0,90	269,00

StyliD Compact apparent et sur rail triphasé ST740C/ST740T



- Concept exclusif avec composants et accessoires interchangeables
- Excellente qualité lumineuse
- Spot LED extrêmement efficace avec sa longévité



Le StyliD est un concept unique de spot LED dont différents composants et accessoires peuvent être échangés facilement. Dans l'environnement moderne de la vente au détail, où un concept ne tient que quelques années, le StyliD offre l'avantage de permettre, avec quelques ajustements mineurs, un changement d'apparence radical. Le StyliD est disponible en plusieurs versions et est idéal pour les magasins, bureaux, salles d'attente, salles de réunion, hôtels, restaurants et musées.

- Diverses versions pour le remplacement de divers types de lampes
- Le StyliD Compact peut remplacer jusqu'à l'armature CDM 35 W
- Versions : Compact à poser (ST740C) et à montage sur rail (ST740T)
- Durée de vie : 50.000 heures (80 % de maintien du flux pour Ta 25 °C)
- Source lumineuse : LED
- Température de couleur : 2700, 3000 ou 4000 K
- Rendu des couleurs : Ra > 80 , Ra > 90 (pour 930)
- Driver : driver LED externe fourni connecté (PSU non gradable, PSD gradable via DALI)
- Raccordement électrique : connecteur push-in (version apparente) ou sur rail triphasé
- Matériaux : bloc de refroidissement, réflecteurs et boîtier en aluminium, mécanisme de fixation en acier et polycarbonate, driver, accessoires et supports optiques en plastique, lentille en verre ; boîtier en blanc (WH), noir (BK) ou aluminium (ALU)
- Montage: apparent ou sur rail
- Options :
 - Couleurs RAL disponibles (sur demande)
- Accessoires :
 - Boîtiers avant en différentes couleurs (couleurs RAL sur demande)
 - Optiques à faisceau étroit, moyen et large
 - anti-éblouissement (coupe-flux)
 - Grille nid d'abeille



ST740T ALU-BK



ST740C BK



ST740C WH

Informations de commande

EOC	Référence	Libellé de commande	MOQ	Code VRG	Poids (KG)	Prix indicatifs
5	97295300	ST740C LED20S/PW9 PSE NB WH	1	T		269,00
5	97296000	ST740T LED20S/PW9 PSE NB WH	1	T		269,00
5	97297700	ST740T LED20S/PW9 PSED NB WH	1	T		299,00
4	84837100	ST740C LED27S/830 PSE WB WH	1	T	1,30	299,00
4	84847000	ST740C LED39S/830 PSE WB WH	1	T	1,30	329,00
5	97299100	ST740C LED39S/PW9 PSU MB WH	1	T		269,00
5	97302800	ST740C LED49S/830 PSU MB WH	1	T		299,00
5	97298400	ST740T LED39S/PW9 PSED MB WH	1	T		359,00
5	97301100	ST740T LED49S/830 PSED MB WH	1	T		389,00
5	97304200	ST740T LED49S/PW9 PSED MB WH	1	T		389,00
4	26371600	ST740T LED15S/CRW PSE NB WH-BK	1	T	1,30	269,00
5	84834000	ST740T LED17S/827 PSE MB WH	1	T	1,30	269,00
4	84832600	ST740T LED17S/830 PSE WB BK	1	T	1,30	269,00
5	84835700	ST740T LED17S/840 PSE WB WH	1	T	1,30	269,00
4	84833300	ST740T LED17S/930 PSE MB BK	1	T	1,30	269,00
5	26372300	ST740T LED17S/CRW PSE MB WH-BK	1	T	1,30	269,00
5	26373000	ST740T LED17S/CRW PSE WB WH-BK	1	T	1,30	269,00
5	84819700	ST740T LED20S/930 PSE NB BK	1	T	1,30	269,00
5	84822700	ST740T LED20S/930 PSE NB WH	1	T	1,30	269,00
4	84841800	ST740T LED27S/827 PSE MB WH	1	T	1,30	299,00
4	84844900	ST740T LED27S/827 PSE WB WH LIN	1	T	1,30	299,00
4	84845600	ST740T LED27S/827 PSED WB WH LIN	1	T	1,30	329,00
4	84836400	ST740T LED27S/830 PSE WB BK	1	T	1,30	299,00
4	84838800	ST740T LED27S/830 PSED WB BK	1	T	1,30	299,00
4	84842500	ST740T LED27S/840 PSE WB WH	1	T	1,30	299,00
4	84843200	ST740T LED27S/840 PSED WB WH	1	T	1,30	329,00
4	84839500	ST740T LED27S/930 PSE MB BK	1	T	1,30	299,00
4	26374700	ST740T LED27S/CRW PSE MB WH-BK	1	T	1,30	299,00
4	26375400	ST740T LED27S/CRW PSE WB WH-BK	1	T	1,30	299,00
5	84851700	ST740T LED39S/827 PSE MB WH	1	T	1,30	329,00
5	84854800	ST740T LED39S/827 PSE WB WH LIN	1	T	1,30	329,00
5	84855500	ST740T LED39S/827 PSED WB WH LIN	1	T	1,30	359,00
4	84846300	ST740T LED39S/830 PSE WB BK	1	T	1,30	329,00
4	84848700	ST740T LED39S/830 PSED WB BK	1	T	1,30	359,00
4	84852400	ST740T LED39S/840 PSE WB WH	1	T	1,30	329,00
4	84853100	ST740T LED39S/840 PSED WB WH	1	T	1,30	359,00
5	84849400	ST740T LED39S/930 PSE MB BK	1	T	1,30	329,00
5	17800000	ST740S LED17S/840 PSD WB WH	1	T		318,00
4	17801700	ST740S LED17S/930 PSD WB BK LIN	1	T		318,00
4	17802400	ST740S LED17S/PW9 PSD VWB BK	1	T		318,00
4	17804800	ST740S LED19S/FMT PSD WB BK	1	T		318,00
4	17807900	ST740S LED20S/840 PSD NB WH	1	T		328,00
4	17808600	ST740S LED20S/930 PSD NB BK LIN	1	T		328,00
4	17809300	ST740S LED20S/PW9 PSD NB BK	1	T		328,00
5	17812300	ST740S LED27S/840 PSD WB WH	1	T		328,00
4	17813000	ST740S LED27S/930 PSD WB BK LIN	1	T		328,00
4	17814700	ST740S LED27S/PW9 PSD VWB BK	1	T		328,00
5	17815400	ST740S LED27S/CRW PSD WB BK	1	T		328,00
5	17818500	ST740S LED39S/840 PSD WB WH	1	T		338,00
4	17819200	ST740S LED39S/930 PSD WB BK LIN	1	T		338,00
4	17820800	ST740S LED39S/PW9 PSD VWB BK	1	T		338,00
5	17823900	ST740S LED49S/840 PSD WB WH	1	T		338,00
5	17824600	ST740S LED49S/930 PSD WB BK LIN	1	T		349,00
5	17825300	ST740S LED49S/PW9 PSD VWB BK	1	T		349,00
4	39944300	ST740S LED17S/CH PSD WB BK	1	T		300,00

StyliD Compact railmontage
EOC Référence

4	84840100	ST740T LED27S/930 PSED MB BK	ST740T2793DMBBK	1	T	1,30	329,00	
5	84850000	ST740T LED39S/930 PSED MB BK	ST740T3993PDMBK	1	T	1,30	359,00	

StyliD Performance à poser et sur rail ST750C/ST750T



- Flux lumineux très intense pour des accents extrêmement puissants
- Excellente qualité lumineuse
- Permet de réaliser des économies considérables sur les frais énergétiques et l'entretien



Le StyliD Performance est un spot LED très puissant idéal pour l'éclairage d'accentuation dans les environnements de vente au détail. Grâce à son flux lumineux très intense, le StyliD Performance peut créer des accents très puissants.

- Alternative aux spots CDM 50 W et 70 W
- Versions : à poser (ST750C) et sur rail (ST750T)
- Source lumineuse : LED
- Durée de vie : 50.000 heures (80 % de maintien du flux pour Ta 25 °C)
- Température de couleur : 2700 K, 3000 K ou 4000 K
- Rendu des couleurs : Ra > 80 ou Ra > 90 (pour 930)
- Driver : driver intégré
- Commande de l'éclairage : non dimmable
- Raccordement électrique : connecteur push-in ou rail triphasé
- Matériaux : bloc de refroidissement, réflecteur et boîtier en aluminium, mécanisme de fixation en acier et polycarbonate, driver, accessoires et supports optiques en plastique ; boîtier en blanc (WH), noir (BK) ou aluminium brossé (ALU)
- Montage : à poser ou sur rail
- Options :
 - couleurs RAL disponibles (sur demande)
- Accessoires :
 - Boîtiers avant dans diverses couleurs
 - Optiques à faisceau moyen, large et extra large



ST750T ALU-BK



ST750C BK






ST750T WH

Informations de commande

EOC	Référence	Libellé de commande	MOQ	Code VRG	Poids (KG)	Prix indicatifs
4	84857900	ST750T LED39S/840 PSED VWB WH	1	T	1,70	359,00
4	84859300	ST750T LED39S/930 PSED VWB WH	1	T	1,70	359,00
5	84865400	ST750T LED49S/840 PSE VWB WH	1	T	1,70	359,00
5	84866100	ST750T LED49S/840 PSED VWB WH	1	T	1,70	389,00
5	84862300	ST750T LED49S/930 PSE MB BK	1	T	1,70	359,00
4	16512300	ST750T LED19S/ROSE PSE WB ALU	1	T		299,00
4	16513000	ST750T LED19S/ROSE PSE WB BK	1	T		299,00
4	16494200	ST750T LED26S/FMT PSED WB BK LIN	1	T		329,00
4	16514700	ST750T LED26S/ROSE PSE MB BK	1	T		329,00
4	16515400	ST750T LED26S/ROSE PSE WB SI	1	T		329,00
4	16516100	ST750T LED26S/ROSE PSE WB WH LIN	1	T		329,00
5	16495900	ST750T LED39S/CRW PSE MB WH-BK	1	T		269,00
5	16496600	ST750T LED39S/CRW PSE WB WH-BK	1	T		269,00
5	16497300	ST750T LED40S/930 PSE NB BK	1	T		269,00
5	16498000	ST750T LED40S/930 PSE NB WH	1	T		269,00
4	39946700	ST750T LED27S/CH PSE WB BK LIN	1	T		318,00

StyliD Performance à poser et sur rail

Programme des luminaires

Luminaire	Version	Module LED	Température de couleur	Rendement lumineux	Faisceau	Couleur	Ballast	Connectors			
<input type="checkbox"/> MINI 	<input type="checkbox"/> Montage sur rail ST730T <input type="checkbox"/> Montage ST730C	<input type="checkbox"/> LED11S (NB)	<input type="checkbox"/> 830 <input type="checkbox"/> 930 <input type="checkbox"/> 827 <input type="checkbox"/> 840	<input type="checkbox"/> 1000 lm <input type="checkbox"/> 960 lm <input type="checkbox"/> 1050 lm <input type="checkbox"/> 1000 lm	<input type="checkbox"/> NB = 11D	WH (RAL9003) BK (RAL9004) SI-BK (RAL9006-RAL9004) WH-BK (RAL9003-RAL9004) ALU-BK (ALU-RAL9004)	<input type="checkbox"/> PSU <input type="checkbox"/> PSD				
		<input type="checkbox"/> LED14S (NB)	<input type="checkbox"/> CRW	<input type="checkbox"/> 1150 lm	<input type="checkbox"/> NB = 11D						
		<input type="checkbox"/> LED12S (MB, WB)	<input type="checkbox"/> 830 <input type="checkbox"/> 930 <input type="checkbox"/> 827 <input type="checkbox"/> 840 <input type="checkbox"/> CRW	<input type="checkbox"/> 1250 lm <input type="checkbox"/> 1200 lm <input type="checkbox"/> 1150 lm <input type="checkbox"/> 1300 lm <input type="checkbox"/> 1150 lm	<input type="checkbox"/> MB = 27D <input type="checkbox"/> WB = 36D						
<input type="checkbox"/> COMPACT 	<input type="checkbox"/> Montage sur rail ST740T <input type="checkbox"/> Montage ST740C	<input type="checkbox"/> LED20S / LED15S for CRW (NB)	<input type="checkbox"/> 830 <input type="checkbox"/> 930 <input type="checkbox"/> 827 <input type="checkbox"/> 840 <input type="checkbox"/> CRW	<input type="checkbox"/> 2000 lm <input type="checkbox"/> 1650 lm <input type="checkbox"/> 1900 lm <input type="checkbox"/> 2200 lm <input type="checkbox"/> 1250 lm	<input type="checkbox"/> NB = 10D				WH (RAL9003) BK (RAL9004) SI-BK (RAL9006-RAL9004) WH-BK (RAL9003-RAL9004) ALU-BK (ALU-RAL9004)	<input type="checkbox"/> PSU <input type="checkbox"/> PSD <input type="checkbox"/> PSU <input type="checkbox"/> PSU	<input type="checkbox"/> HC* (Honey-comb) <input type="checkbox"/> GS* (Glare Shield) *Non disponible en combinaison avec WB
		<input type="checkbox"/> LED17S (MB, WB, LIN)	<input type="checkbox"/> 830 <input type="checkbox"/> 930 <input type="checkbox"/> 827 <input type="checkbox"/> 840 <input type="checkbox"/> CRW	<input type="checkbox"/> 1700 lm <input type="checkbox"/> 1750 lm <input type="checkbox"/> 1600 lm <input type="checkbox"/> 1800 lm <input type="checkbox"/> 1700 lm	<input type="checkbox"/> MB = 24D <input type="checkbox"/> WB = 33D <input type="checkbox"/> MB-LIN = 40D x 36D <input type="checkbox"/> WB-LIN = 42D x 36D						
		<input type="checkbox"/> LED17S (MB, WB, LIN)	<input type="checkbox"/> CH	<input type="checkbox"/> 1900 lm	<input type="checkbox"/> MB = 27D <input type="checkbox"/> WB = 36D <input type="checkbox"/> MB-LIN = 41D x 28D <input type="checkbox"/> WB-LIN = 53D x 33D						
		<input type="checkbox"/> LED19S (MB, WB, LIN)	<input type="checkbox"/> FMT	<input type="checkbox"/> 2100 lm	<input type="checkbox"/> MB = 27D <input type="checkbox"/> WB = 36D <input type="checkbox"/> MB-LIN = 41D x 28D <input type="checkbox"/> WB-LIN = 53D x 33D						
		<input type="checkbox"/> LED27S (MB, WB, LIN)	<input type="checkbox"/> 830 <input type="checkbox"/> 930 <input type="checkbox"/> 827 <input type="checkbox"/> 840 <input type="checkbox"/> CRW	<input type="checkbox"/> 2700 lm <input type="checkbox"/> 2700 lm <input type="checkbox"/> 2500 lm <input type="checkbox"/> 2900 lm <input type="checkbox"/> 2700 lm	<input type="checkbox"/> MB = 29D <input type="checkbox"/> WB = 35D <input type="checkbox"/> MB-LIN = 40D x 36D <input type="checkbox"/> WB-LIN = 42D x 36D						
		<input type="checkbox"/> LED39S (MB, WB, LIN)	<input type="checkbox"/> 830 <input type="checkbox"/> 930 <input type="checkbox"/> 827 <input type="checkbox"/> 840	<input type="checkbox"/> 3900 lm <input type="checkbox"/> 3200 lm <input type="checkbox"/> 3600 lm <input type="checkbox"/> 4100 lm	<input type="checkbox"/> MB = 29D <input type="checkbox"/> WB = 35D <input type="checkbox"/> MB-LIN = 40D x 36D <input type="checkbox"/> WB-LIN = 42D x 36D						
<input type="checkbox"/> PERFORMANCE (* Update 1 Juillet 2015) 	<input type="checkbox"/> Montage sur rail ST750T <input type="checkbox"/> Montage ST750C	<input type="checkbox"/> LED40S (NB)	<input type="checkbox"/> 830 <input type="checkbox"/> 930 <input type="checkbox"/> 827 <input type="checkbox"/> 840	<input type="checkbox"/> 4100 lm <input type="checkbox"/> 3600 lm <input type="checkbox"/> 3800 lm <input type="checkbox"/> 4400 lm		WH (RAL9003) BK (RAL9004) SI-BK (RAL9006-RAL9004) WH-BK (RAL9003-RAL9004) ALU-BK (ALU-RAL9004)	<input type="checkbox"/> PSU <input type="checkbox"/> PSD <input type="checkbox"/> PSU <input type="checkbox"/> PSU	<input type="checkbox"/> HC* (Honey-comb) <input type="checkbox"/> GS* (Glare Shield) *Non disponible en combinaison avec WB			
		<input type="checkbox"/> LED26S (NB)	<input type="checkbox"/> CRW	<input type="checkbox"/> 2300 lm							
		<input type="checkbox"/> LED27S (MB, WB, VWB, LIN)	<input type="checkbox"/> CH	<input type="checkbox"/> 3100 lm	<input type="checkbox"/> MB = 21D <input type="checkbox"/> WB = 30D <input type="checkbox"/> VWB = 53D <input type="checkbox"/> MB-LIN = 48D x 22D <input type="checkbox"/> WB-LIN = 51D x 29D						
		<input type="checkbox"/> LED26S (MB, WB, VWB, LIN)	<input type="checkbox"/> FMT	<input type="checkbox"/> 3000 lm	<input type="checkbox"/> MB = 21D <input type="checkbox"/> WB = 30D <input type="checkbox"/> VWB = 53D <input type="checkbox"/> MB-LIN = 48D x 22D <input type="checkbox"/> WB-LIN = 51D x 29D						
		<input type="checkbox"/> LED39S (MB, WB, VWB, LIN)	<input type="checkbox"/> 830 <input type="checkbox"/> 930 <input type="checkbox"/> 827 <input type="checkbox"/> 840 <input type="checkbox"/> CRW	<input type="checkbox"/> 3900 lm <input type="checkbox"/> 3900 lm <input type="checkbox"/> 3600 lm <input type="checkbox"/> 4200 lm <input type="checkbox"/> 3800 lm							
		<input type="checkbox"/> LED49S (MB, WB, VWB, LIN)	<input type="checkbox"/> 830 <input type="checkbox"/> 930 <input type="checkbox"/> 827 <input type="checkbox"/> 840	<input type="checkbox"/> 4900 lm <input type="checkbox"/> 4500 lm <input type="checkbox"/> 4500 lm <input type="checkbox"/> 5200 lm							

EcoStyle ST440T



- Amortissement rapide par rapport aux armatures CDM, notamment grâce au rendement système élevé
- Lumière d'accentuation de qualité élevée, grâce à la lumière typique du réflecteur Perfect Accent
- Écoénergétique et entretien réduit, grâce à l'efficacité de la technologie LED




L'EcoStyle est un spot LED sur rail qui constitue une alternative aux luminaires CDM de 35 W. Cet appareil à haute efficacité énergétique permet de réduire considérablement les frais d'entretien grâce à sa grande longévité.

- Flux lumineux élevés pour des accents intenses
- EcoStyle remplace jusqu'aux luminaires CDM 35 W
- Version : montage sur rail
- Optique : medium beam (MB) et wide beam (WB)
- Source lumineuse : LED
- Durée de vie : 50.000 heures (80 % de maintien du flux à Ta 25 °C)
- Température de couleur : 3000 K ou 4000 K
- Rendu des couleurs : Ra > 80
- Driver : driver LED raccordé fourni
- Commande de l'éclairage : sans gradation
- Raccordement électrique : connecteur pour rail triphasé
- Matériaux : bloc de refroidissement, réflecteurs et boîtier en aluminium Mécanisme de fixation en acier et polycarbonate Driver, accessoires et supports optiques en plastique Lentille en verre Boîtier en blanc (WH) ou noir (BK)
- Montage : montage sur rail



EcoStyle ST440T



Dimensions en mm.



ST440T WH



ST440T BK

Informations de commande

EOC	Référence	Libellé de commande	MOQ	Code VRG	Poids (KG)	Prix indicatifs
4	25910800	ST440T LED17S/830 PSU MB BK	1	T	1,68	189,00
4	25911500	ST440T LED17S/840 PSU MB BK	1	T	1,68	189,00
4	25912200	ST440T LED17S/830 PSU WB BK	1	T	1,68	189,00
4	25913900	ST440T LED17S/840 PSU WB BK	1	T	1,68	189,00
4	25914600	ST440T LED17S/830 PSU MB WH	1	T	1,68	189,00
4	25915300	ST440T LED17S/840 PSU MB WH	1	T	1,68	189,00
4	25916000	ST440T LED17S/830 PSU WB WH	1	T	1,68	189,00
4	25917700	ST440T LED17S/840 PSU WB WH	1	T	1,68	189,00
4	25920700	ST440T LED27S/830 PSU MB BK	1	T	1,68	209,00
4	25921400	ST440T LED27S/840 PSU MB BK	1	T	1,68	209,00
4	25922100	ST440T LED27S/830 PSU WB BK	1	T	1,68	209,00
4	25923800	ST440T LED27S/840 PSU WB BK	1	T	1,68	209,00
4	25924500	ST440T LED27S/830 PSU MB WH	1	T	1,68	209,00
4	25925200	ST440T LED27S/840 PSU MB WH	1	T	1,68	209,00
4	25926900	ST440T LED27S/830 PSU WB WH	1	T	1,68	209,00
4	25927600	ST440T LED27S/840 PSU WB WH	1	T	1,68	209,00
4	25930600	ST440T LED35S/830 PSU MB BK	1	T	1,68	229,00
4	25931300	ST440T LED35S/840 PSU MB BK	1	T	1,68	229,00
4	25932000	ST440T LED35S/830 PSU WB BK	1	T	1,68	229,00
4	25933700	ST440T LED35S/840 PSU WB BK	1	T	1,68	229,00
4	25934400	ST440T LED35S/830 PSU MB WH	1	T	1,68	229,00
4	25935100	ST440T LED35S/840 PSU MB WH	1	T	1,68	229,00
4	25936800	ST440T LED35S/830 PSU WB WH	1	T	1,68	229,00
4	25937500	ST440T LED35S/840 PSU WB WH	1	T	1,68	229,00
4	39940500	ST440S LED27S/CH PSU WB BK	1	T		238,00
4	39941200	ST440S LED27S/CH PSU WB WH	1	T		238,00
4	39942900	ST440T LED27S/CH PSU WB BK	1	T		229,00
4	39943600	ST440T LED27S/CH PSU WB WH	1	T		229,00

GreenSpace Accent Projector ST320T




- Design épuré et compact
- Gamme complète pour tous les commerces
- Efficacité supérieure à 100 lm/W



La gamme GreenSpace Accent a été développée pour aider les enseignes à passer de la CMD à la technologie LED. Profitez des avantages de la qualité de lumière Philips PerfectAccent et réalisez d'importantes économies d'énergie, le tout pour un prix raisonnable. Le projecteur GreenSpace Accent est disponible pour une installation sur rail 3 allumages et bénéficie d'un large choix de flux lumineux et faisceaux. Le GreenSpace Accent Projecteur, avec son design soigné et compact, s'intègre parfaitement dans vos magasins et met en valeur les vêtements et produits frais grâce à sa technologie LED. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation, afin d'en savoir plus sur les solutions CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat et Fresh Food Champagne.

- Type : ST320T (version sur rail 3C)
- Source lumineuse : Module LED non remplaçable
- Puissance : 14,4, 23 et 32,9 W avec couleurs de lumière 830, 840 et 827 pour LED17S, LED27S et LED39S
- Angle du faisceau : 10° (NB), 24° (MB), 36° (WB), 60° (VWB)
- Flux lumineux
 - 1700 lm (pour une couleur de lumière 830, PW9)
 - 2600 lm (couleur de lumière 827, PW9 et CRW)
 - 3600 lm (couleur de lumière PW9)
 - 1750 lm (pour une couleur de lumière CRW, CH)
 - 1650 lm, 3700 lm (pour une couleur de lumière 827)
 - 2700 lm, 3900 lm (pour une couleur de lumière 830)
 - 1800 lm, 2800 lm, 4000 lm (pour une couleur de lumière 840)
- Température de couleur corrélée
 - 2500 K (pour Fresh Food Champagne CH)
 - 2700 K, 3000 K (pour 830, PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, Fresh Food Meat FMT)
 - 4000 K
- Indice de rendu des couleurs
 - > 80 (pour 3000 K, 4000 K et 2700 K, Fresh Food Meat FMT)
 - > 90 (pour PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, Fresh Food Champagne CH)
- Écart type de chromaticité (SDCM) : 3 (avec une tolérance de +/- 0,005 à la mesure du point de couleur)
- Durée de vie utile moyenne L70B50 : 70.000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50 : 50.000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50 : 25.000 heures
- Température ambiante moyenne : +25 °C
- Plage de températures de fonctionnement : 10 à +40 °C
- Ballast : Intégré
- Alimentation électrique/données : Non applicable
- Tension secteur : 220-240 V / 50-60 Hz
- Gradation : Non disponible
- Matériaux
 - Tube: aluminium
 - Crosse: polyamide
 - Cache optique: PMMA
- Couleur : Blanc (WH, RAL9003), noir (BK, RAL9004), argent (SI, RAL9006)
- Connexion : Adaptateur pour rail 3C
- Installation
 - Sur rail 3allumages
 - Câblage traversant non applicable
- Accessoires
 - Nid d'abeilles (HC), collerette blanche ou noire (SK).
 - À commander séparément ou directement avec le produit.



GreenSpace Accent Projector ST320T Dimensions en mm.

Informations de commande

EOC	Référence	Libellé de commande	MOQ	Code VRG	Prix indicatifs
4	16652600	ST320T LED17S/827 PSU MB WH	1	T	169,00
4	16653300	ST320T LED17S/830 PSU MB WH	1	T	169,00
4	16654000	ST320T LED17S/840 PSU MB WH	1	T	169,00
Ⓢ	16655700	ST320T LED17S/CRW PSU MB WH	1	T	169,00
Ⓢ	16656400	ST320T LED17S/PW9 PSU MB WH	1	T	169,00
Ⓢ	16649600	ST320T LED20S/PW9 PSU NB BK	1	T	189,00
Ⓢ	16665600	ST320T LED20S/PW9 PSU NB SI	1	T	189,00
Ⓢ	16666300	ST320T LED20S/PW9 PSU NB WH	1	T	189,00
4	16658800	ST320T LED27S/827 PSU MB WH	1	T	189,00
4	16659500	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	1	T	189,00
4	16660100	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	1	T	189,00
4	16661800	ST320T LED27S/840 PSU MB WH	1	T	189,00
4	16662500	ST320T LED27S/840 PSU WB WH	1	T	189,00
Ⓢ	16663200	ST320T LED27S/CRW PSU MB WH	1	T	189,00
4	16651900	ST320T LED27S/PW9 PSU MB BK	1	T	189,00
4	16664900	ST320T LED27S/PW9 PSU MB SI	1	T	189,00
4	16650200	ST320T LED27S/PW9 PSU MB WH	1	T	189,00
4	16667000	ST320T LED27S/PW9 PSU WB SI	1	T	189,00
Ⓢ	16668700	ST320T LED39S/827 PSU VWB WH	1	T	209,00
4	16669400	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	1	T	209,00
Ⓢ	16671700	ST320T LED39S/830 PSU VWB BK	1	T	209,00
Ⓢ	16672400	ST320T LED39S/830 PSU VWB SI	1	T	209,00
Ⓢ	16670000	ST320T LED39S/830 PSU VWB WH	1	T	209,00
4	16673100	ST320T LED39S/830 PSU WB BK	1	T	209,00
4	16674800	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	1	T	209,00
4	16675500	ST320T LED39S/830 PSU WB WH	1	T	209,00
Ⓢ	16676200	ST320T LED39S/840 PSU VWB WH	1	T	209,00
4	16677900	ST320T LED39S/840 PSU WB BK	1	T	209,00
4	16678600	ST320T LED39S/840 PSU WB SI	1	T	209,00
4	16679300	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	1	T	209,00
4	16680900	ST320T LED39S/PW9 PSU WB BK	1	T	209,00
4	16681600	ST320T LED39S/PW9 PSU WB SI	1	T	209,00
4	16682300	ST320T LED39S/PW9 PSU WB WH	1	T	209,00
4	17275600	ST320T LED27S/827 PSD WB WH	1	T	219,00
4	17276300	ST320T LED27S/830 PSD WB WH	1	T	219,00
4	17277000	ST320T LED27S/840 PSD WB WH	1	T	219,00
Ⓢ	17278700	ST320T LED27S/PW9 PSD WB WH	1	T	219,00
Ⓢ	17279400	ST320T LED39S/827 PSD WB WH	1	T	239,00
Ⓢ	17280000	ST320T LED39S/830 PSD WB WH	1	T	239,00
Ⓢ	17281700	ST320T LED39S/840 PSD WB WH	1	T	239,00
Ⓢ	17282400	ST320T LED39S/PW9 PSD WB WH	1	T	239,00
4	39939900	ST320T LED17S/CH PSU WB WH	1	T	144,00

CoreLine Projector ST120C/ST120T




- Coûts de fonctionnement réduits grâce aux économies d'énergie et à la durée de vie prolongée
- Remplacement individuel, facilitant le passage des luminaires classiques aux LED
- La finition simple et épurée leur permet de se fondre discrètement à l'intérieur du magasin

- La gamme d'armatures CoreLine Projector est conçue pour remplacer les projecteurs halogènes et est basée sur la norme CDM. Leurs lignes épurées et leur coût total de propriété intéressant invitent les clients à adopter les LED. Ces luminaires créent un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage d'accentuation. Ils sont également synonymes d'économies d'énergie immédiates et d'une durée de vie prolongée, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement tout en offrant un excellent rapport qualité-prix. Ils sont faciles à installer sur un rail standard ou au moyen d'un connecteur monté en surface.
- Versions : ST120C (montage en surface); ST120T (montage sur rail)
- Optiques : 24°
- Source lumineuse : LED
- Flux lumineux : LED85 : 800 lm ou LED24S : 2400 lm
- Durée de vie : (30.000 heures (maintien du flux de 70 % à Ta 25 °C)
- Température de couleur : 830 ou 840
- Rendu des couleurs : Ra 80
- Ballast : Ballast LED connecté fourni
- Commande de l'éclairage : Non gradable
- Raccordement électrique : connecteur rail 3 allumages
- Montage : montage sur rail




ST120T



ST120T LED85
Dimensions en mm.




ST120T BK




ST120T LED24S
Dimensions en mm.



ST120C BK



ST120C LED8S
Dimensions en mm.



ST120C LED24S
Dimensions en mm.

Informations de commande

EOC	Référence	Libellé de commande	MOQ	Code VRG	Poids (KG)	Prix indicatifs
1	06946299	ST120T LED24S-24-/830 PSU BK	1	Z	0,70	94,00
1	06947999	ST120T LED24S-24-/840 PSU BK	1	Z	0,70	94,00