



# Lighting Catalogue

## Philips

### **Eclairage extérieur**

Eclairage de tunnel et passage sous-voie

**PHILIPS**

# Flow LED BGP490/491



- Alternative LED efficace aux lampes fluorescentes
- Design élégant et inaltérable




Conçu spécialement pour les passages souterrains à vitesse de circulation réduite, Flow LED allie élégance et style aux performances élevées de l'éclairage LED. Equipé des dernier modèles d'unités Fortimo LED Line, il surpasse aisément les luminaires fluorescents traditionnels.


- Caractéristique :
  - Luminaire de faible profondeur
  - Technologie LED de pointe
  - Convient au montage de rampes continues
  - Possibilité de montage au plafond, sur un mur ou en corniche
  - Facile à installer et à brancher
  - Câble auxiliaire intégré pour dissimuler l'entrée de câble à l'arrière
- Versions :
  - BGP490 (modèle court)
  - BGP491 (modèle long)
- Optique : Distribution tunnel symmetrical (DTS)
- Nombre de lampes / source lumineuse : Module LED intégral
- Flux lumineux : BGP490 : de 3200 à 5600 lm (NW) BGP491 : de 6400 à 11.200 lm (NW)
- Puissance du système : BGP490 : 30-60 W, BGP491 : 60-120 W
- Durée de vie : 50.000 heures à 25 °C L80B10
- Température de couleur : 4000 K (blanc neutre), 3000 K (blanc chaud)
- Rendu des couleurs : 80
- Pilote : Standard Xitanium Prog+
- Réglage de l'éclairage : Gradation DALI ou SDU
- Raccordement électrique : Presse-étoupe : 1 x ou 2 x M20
- Matériau : Boîtier : aluminium, Réflecteur : plaque en acier, laqué blanc, Cache : polycarbonate
- Finition : Aluminium gris peint par poudrage époxy polyester (RAL9007)
- Montage : Montage en surface, au plafond ou en corniche Crosses fermées ou ouvertes (en option) Hauteur d'installation recommandée : de 2,5 à 5 m
- Accessoires :
  - Crosse à ligne ouverte (MBL)
  - Crosse fermée (MBEP)



Flow LED BGP490



BGP490 LLM3200/840 I DTS 9007.  
Dimensions en mm.



BGP491 LLM6400/840 I DTS 9007.  
Dimensions en mm.



## Informations de commande

EOC	Référence	Libellé de commande	MOQ	Code VRG	Prix indicatifs
	BGP489 LLM1100/NW DTS 9007				474,00
	BGP489 LLM1800/NW DTS 9007				538,00
	BGP490 LLM3200/840 I DTS 9007				599,00
	BGP490 LLM5600/840 I DTS 9007				699,00
	BGP491 LLM6400/840 I DTS 9007				899,00
	BGP491 LLM11200/840 I DTS 9007				1100,00
	ZGP490 MBEP 9007				159,00
38524800	BGP490 LED21 I	BGP490_LED21_I	1	V	663,00
38532300	BGP491 LED40 I	BGP491_LED40_I	1	V	663,00