



# Philips Lighting Catalogue


Lampen voor speciale toepassingen  
Entertainment

**PHILIPS**

# MSR Gold™ FastFit




- Buisvormige metaalhalogeenlamp
- Snelle en eenvoudige lampvervanging
- Speciaal voor toepassing in podiumverlichting
- De armaturen moeten voorzien zijn van een UV-block en de ventilatiesleuven mogen geen straling doorlaten
- Lampvoet: PGJX50
- Brandstand: any



MSR GOLD 1500W / 2000W / 2500W FastFit

Afmetingen in mm.



MSR GOLD 1200 / 700 FastFit

Afmetingen in mm.


Afm. no.	C Max	D Max	F Nom	L Min	L Nom	L Max	O Nom	Afm. no.	C Max	D Max	F Nom	L Min	L Nom	L Max	O Nom
1	112	24	41	64	65	66	4	3	134	34	41	66	67	68	8
2	128	27	41	64	65	66	6	4	153	36	41	73	75	76	10
								5	128	28	41	64	65	66	6

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
22109800	MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4	MSR575/2MINIFF	7500	36400	4	BL	544,50	
22117300	MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4	MSR700/2MINIFF	7200	47000	4	BL	533,50	
22119700	MSR Gold 700 FastFit 1CT/4	MSR700FAFIGOLD	5650	47500	4	BL	533,50	1
90850300	MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8	MSR700/2FAFIGOL	7400	44800	8	BL	533,50	1
22129600	MSR Gold 1200 FastFit 1CT/4	MSR1200GOLDFAFI	6030	93000	4	BL	693,45	2
22134000	MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4	MSR1500FAFIGOLD	5960	108000	4	BL	670,80	5
90830500	MSR Gold 2000/2 FastFit 1CT/8	MSR2000/2FAFI	7500	146000	8	BL	924,35	3
22131900	MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4	MSR2500/2FAFI	7000	179500	4	BL	834,20	4

# MSR Gold™ SA Double Ended

- Buisvormige dubbelkneeps metaalhalogeenlamp
- Speciaal voor toepassing in discoverichting
- De armaturen moeten voorzien zijn van een UV-block en de ventilatiesleuven mogen geen straling doorlaten
- Lampvoet: SFC-11
- Brandstand: any



MSR S2 DE

Afmetingen in mm.

Afm. no.	A Min	A Nom	A Max	C Max	D Max	O Nom
1	69	70	71	92	19	5

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
91464100	MSR Gold 575 SA/2 DE 1CT/40	MSR575SA2DEGOLD	7800	41000	4	BL	470,25	1
22123400	MSR Gold 700 SA/2 DE 1CT/4	MSR700GOLDSA2DE	7420	50000	4	BL	368,50	
22107400	MSR Gold 1200 SA/2 DE 1CT/4	MSR1200GOLSA2DE	7400	103000	4	BL	397,85	
22121000	MSR Gold 1200 SA/DE 1CT/4	MSR1200GOLSA/DE	5800	106000	4	BL	385,00	
22113500	MSR Gold 1510 SA/DE 1CT/4	MSR1510SADEGOLD	5800	140000	4	BL	573,35	


# MSR



- Buisvormige metaalhalogeenlamp (koude start)
- Speciaal voor toepassing in studio- en discoverlichting
- De armaturen moeten zijn voorzien van een UV-block en de ventilatiesleuven mogen geen straling doorlaten
- Lampvoet:
  - GX9.5 (MSR400W en MSR575\02)
  - G22 (MSR1200 en MSR1200/2)
- Brandstand: any




MSR GX9.5



Afmetingen in mm.



MSR 1200W/700W G22



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	F Min	F Nom	F Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom
1	112	23	34	35	36	61	62	63	6
2	125	30	34	35	36	64	65	66	7

Afm. no.	C Max	D Max	F Nom	L Min	L Nom	L Max	O Nom
4	175	40	53	84	85	86	10

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
22127200	MSR 575/2 10H 1CT/4	MSR575\02	7200	46700	4	BL	302,50	2
91121300	MSR 1200 1CT/3	MSR1200	5900	102000	3	BL	417,45	4
91133600	MSR 1200/2.1CT/3	MSR1200/2	7200	90000	3	BL	442,00	4


# MSR Short Arc



- Metaalhalogeenlamp (short arc)
- Speciaal voor entertainment toepassingen
- De armaturen moeten zijn voorzien van een UV-block en de ventilatiesleuven mogen geen straling doorlaten
- Lampvoet:
  - Gy9.5 (MSR400SA en MSR700SA)
  - Gy22 (MSR1200SA)
  - PGJ41 (MSR1200GOLDSASE)
- Brandstand: any




MSR GY9.5



Afmetingen in mm.



MSR 1200W/1800W Short Arc GY22




Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom
1	83	25	38	39	40	4
2	80	24	36	37	37	3

Afm. no.	C Max	D Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom
3	135	34	58	59	60	7



MSR 1200W PGJ41



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom
4	109	27	44	45	46	6

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
92421300	MSR 400 SA 1CT/40	MSR400SA	5600	30000	4	BL	451,75	2
22802800	MSR 700 SA 1CT/4	MSR700SA	5600	55000	4	BL	473,00	1
22125800	MSR 1200 SA 1CT/4	MSR1200SA	5600	91000	4	BL	506,00	3
92602600	MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3	MSR1200GOLDSASE	6030	93000	3	BL	720,20	4


# MSR Hot Restrike




- Buisvormige metaalhalogeenlamp (warme herstart)
- Speciaal voor toepassing bij filmopnamen binnen en buiten, studio's en theaters, professionele fotografie en nabootsing zonlicht
- De armaturen moeten zijn voorzien van een UV-blokk en de ventilatiesleuven mogen geen straling doorlaten
- Lampvoet:
  - GZX9.5 (MSR125HR)
  - GZY9.5 (MSR200HR)
  - GZZ9.5 (MSR400HR)
  - G38 (MSR1200HR, MSR2500HR en MSR4000HR)
  - GY38 (MSR6000HR en MSR12000HR)
- Brandstand: any



MSR 125W / 200W / 250W / 400W  
Warme herstart




Afmetingen in mm.



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	F Min	F Nom	F Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom
1	77	17	23	24	24	38	39	40	4


Afm. no.	C Max	D Max	F Min	F Nom	F Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom
2	80	20	23	24	24	38	39	40	5



Afmetingen in mm.



MSR 1200W G38




Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	F Min	F Nom	F Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom
3	110	23	23	24	24	59	60	61	6

Afm. no.	C Max	D Max	F Min	F Nom	F Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom
4	200	40	63	65	67	106	107	108	10




MSR 2500/4000 Hot Restrike/Japan/  
Warme herstart



Afmetingen in mm.



MSR 12000/18000/6000 Warme  
herstart



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	F Min	F Nom	F Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom	Afm. no.	C Max	D Max	F Min	F Nom	F Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom
5	240	60	63	65	67	126	127	128	14	7	375	74	61	62	63	208	210	212	23
6	255	77	63	65	67	141	142	143	20	8	460	103	70	71	72	253	255	257	30

### Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typennummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
22796000	MSR 400 HR 1CT/4	MSR400HR	6000	32000	4	BL	313,50	3
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	MSR575HR	6000	47500	4	BL	287,35	
92606400	MSR 1200 HR 1CT/2	MSR1200HR	6000	103000	2	BL	404,70	4
92604000	MSR 2500 HR 1CT/2	MSR2500HR	6000	225000	2	BL	635,10	5
92676700	MSR 4000 HR 1CT/1	MSR4000HR	7270	223000	1	BL	942,00	6




# Compact Source



- Hoogvolt kwartshalogeenlamp
- Grote schokbestendigheid
- Speciaal voor studio-, toneel- en amusementsverlichting
- Lampvoet: G9.5
- Brandstand: any



XHENCS G9.5



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	H Nom	L Nom	W Nom
1	101	19	12	61	8
2	101	20	13	61	9
3	101	19	16	61	9

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Afm. no.
51891025	6991P 600W G9.5 230V 1CT/10	3100	13000	3

Prijzen op aanvraag. Bel (02) 525 79 60 of email ons: [lightingOrders@philips.com](mailto:lightingOrders@philips.com) voor meer informatie over prijzen.


# Halogeen Hoogvolt SE (Theater)



- Hoogvolt kwartshalogeenlamp met M-vormige of tweevlaksfilament
- Speciaal voor toepassing in toneel- en theaterverlichting, effectverlichting voor disco's en shows
- Lampvoet:
  - GY9.5 (6820P, 6823P, 6874P en 6877P)
  - GX9.5 (6897P)
  - P28s (6996C)
  - GX9.5 (6996P en 6998P)
- Brandstand: any




GX9.5



Afmetingen in mm.



6820P/6823P/6874P/6877P




Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	H Nom	L Nom	W Nom
1	120	25	15	67	15
2	110	22	13	55	10
3	110	23	17	55	11

Afm. no.	C Max	D Max	H Nom	L Nom	W Nom
4	90	22	14	47	11
5	90	22	11	47	11
6	85	18	21	47	8
7	80	18	14	47	8



XHSTSE P28s



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	H Nom	L Nom	W Nom
8	125	23	16	56	10

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Afm. no.
18487025	6998P 650W GX9.5 230V ICT/10	3000	13000	2

Prijzen op aanvraag. Bel (02) 525 79 60 of email ons: [lightingOrders@philips.com](mailto:lightingOrders@philips.com) voor meer informatie over prijzen.


# Halogeen Laagvolt



- Koudlicht spiegelreflector halogeenlamp (15 V)
- Speciaal voor toepassing in disco's
- Lampvoet: GX5.3 en GZ6.35
- Brandstand: any



GX5.3 Glad



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max
1	42	50
2	50	51

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
43686330	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	13163ELC/10H	3400	820	24	BL	38,85	2


# MSD



- Buisvormige metaalhalogeenlamp
- Speciaal voor toepassing in studio- en discoverlichting
- De armaturen moeten zijn voorzien van een UV-block en de ventilatiesleuven mogen geen straling doorlaten
- Lampvoet: G12 en GY9.5
- Branstand: any




MSD 150 /2



Afmetingen in mm.



MSD GY9.5



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom	Afm. no.	C Max	D Max	F Min	F Nom	F Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom
1	110	20	55	56	57	5	2	108	23	27	28	29	54	55	56	5


## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
91470200	MSD 200 1CT/40	MSD200	6000	13500	4	BL	206,80	2
22806600	MSD 250/2 30H 1CT/4	MSD250/2 30H	8500	18000	4	BL	258,50	

# CDM-SA/T



- Buisvormige metaalhalogeenlamp met kwartsbuitenballon
- UV-block vermindert kans op verkleuring
- Speciaal voor toepassing in reclame/tekstprojectie, decoratieve buitenverlichting, winkels en etalages
- Lampvoet: G12
- Brandstand: any



CDM-SA/T 150W

Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	F Min	F Nom	F Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom
1	110	20	29	30	31	55	56	57	6


## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
20094515	CDM-SA/T 150W/942 1CT/12	CDMSA/T150W942	4200	14000	A+	12	BL	132,95	1

# Architectural MSA



- Tweekneeps metaalhalogeenlamp
- De armaturen moeten zijn voorzien van een UV-blokk en de ventilatiesleuven mogen geen straling doorlaten
- Lampen moeten in een gesloten armatuur toegepast worden
- Speciaal voor toepassing in dynamisch architectonische verlichting
- Lampvoet: (P)SFC
- Brandstand: p15



MSA 2500W Dubbelzijdig

Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	O Nom
1	364	41	25

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
20208600	MSA 2500 DE UNP/1	MSA2500DE	5600	250000	A+	1	BL	1228,35	1


# Architectural MSD



- Buisvormige metaalhalogeenlamp
- Speciaal voor toepassing in displayverlichting, architectonische, studio- en discoverlichting
- De armaturen moeten zijn voorzien van een UV-block en de ventilatiesleuven mogen geen straling doorlaten
- Kleurweergave (RA): 75 (MSD575 en MSD700) en 80 (MSD1200)
- Lampvoet: GX9.5 (MSD575) en G22 (MSD700 en MSD1200)
- Branstand: any




MSD 1200/700 G22



Afmetingen in mm.



MSD 1200/700 GX9.5



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	F Min	F Nom	F Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom	Afm. no.	C Max	D Max	F Min	F Nom	F Max	L Min	L Nom	L Max	O Nom	
1	175	40	52	53	54	84	85	86	10	3	125	30	34	35	36	64	65	66	8	
2	183	41	52	53	54	84	85	86	14											

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
91135000	MSD 1200.1CT/3	MSD1200	6000	91000	3	BL	780,30	3
91129900	MSD 700.1CT/3	MSD700	6000	49000	3	BL	668,05	1
91755000	MSD 575 1CT/16	MSD575	6000	38000	4	BL	459,15	2