



Philips Lighting Catalogue

Binnenverlichting

Waterdichte armaturen

PHILIPS

PacificLED gen4 WT470C/WT471C




- Hoogwaardige optieken met een aangename uniforme lichtverdeling zonder zichtbare strepen of kleurafwijking
- Ruime keuze aan optieken voor een geoptimaliseerd lichtplan bij diverse industrie toepassingen
- Eenvoudige en snelle installatie dankzij de slimme eindkappen en praktische ophangbeugels



PacificLED gen4 is een zeer efficiënte en betrouwbare waterdichte LED-armatuur die geweldige lichtkwaliteit biedt met een uniforme lichtverdeling zonder zichtbare strepen. Het assortiment heeft een modulair ontwerp, ideaal om een toekomstige upgrade en snel onderhoud mogelijk te maken. Dankzij een breed aanbod aan optieken, is de PacificLED gen4 ideaal voor uiteenlopende industrie toepassingen. Van hoge magazijnen tot lage parkeergarages kan er een optimaal lichtplan worden opgesteld.

- Type: WT470C (standaarduitvoering)
- Lichtbron: Vervangbare LED-module
- Stralingshoek: NB, WB, VWB, O
- Lichtstroom: 2300, 3400, 4200, 6400, 8000 (4000 K CCT)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 4000 of 6500 K
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Levensduur L70B50: 70.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: 25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -25 °C tot 45 °C
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 220-240 V/50-60 Hz
- Dimmen: DALI
- Materiaal: Buis: PC
- Kleur: Transparant
- Lichtkap: PC
- Aansluiting: Push-in connector (PI) of met trekontlasting (PIP)
- Onderhoud: Gereedschapsloze toegang voor onderhoud



WT470C (standaarduitvoering)

Afmetingen in mm.

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | Typenummer | MOQ | VRG | Richtprijs code |
|-----|---|-----------------|-----|-----|--------------------|
| 4 | 37923300 WT470C LED23S/840 PSD WB L1300 | WT470CLEDD23S1 | 1 | Y4 | 219,00 |
| 4 | 37924000 WT470C LED23S/840 PSD WB L700 | WT470CLEDD23S2 | 1 | Y4 | 180,00 |
| 4 | 37925700 WT470C LED23S/840 PSD VWB L1300 | WT470CLEDD23S3 | 1 | Y4 | 219,00 |
| 4 | 37926400 WT470C LED23S/840 PSD VWB L700 | WT470CLEDD23S4 | 1 | Y4 | 180,00 |
| 4 | 37935600 WT470C LED35S/840 PSD WB L1600 | WT470CLEDD35S5 | 1 | Y4 | 249,00 |
| 4 | 37936300 WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600 | WT470CLEDD35S6 | 1 | Y4 | 279,00 |
| 4 | 37937000 WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600 | WT470CLEDD35S7 | 1 | Y4 | 279,00 |
| 4 | 37938700 WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600 | WT470CLEDD35S8 | 1 | Y4 | 249,00 |
| 4 | 37940000 WT470C LED35S/840 PSD O L1600 | WT470CLEDD35S9 | 1 | Y4 | 259,00 |
| 4 | 37949300 WT470C LED42S/840 PSD WB L1300 | WT470CLEDD42S10 | 1 | Y4 | 219,00 |
| 4 | 37950900 WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300 | WT470CLEDD42S11 | 1 | Y4 | 249,00 |
| 4 | 37951600 WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300 | WT470CLEDD42S12 | 1 | Y4 | 219,00 |
| 4 | 37981300 WT470C LED64S/840 PSD WB L1600 | WT470CLEDD64S13 | 1 | Y4 | 249,00 |
| 4 | 37982000 WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600 | WT470CLEDD64S14 | 1 | Y4 | 279,00 |
| 4 | 37983700 WT470C LED64S/840 PSD NB L1600 | WT470CLEDD64S15 | 1 | Y4 | 249,00 |
| 4 | 37984400 WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600 | WT470CLEDD64S16 | 1 | Y4 | 249,00 |
| 4 | 37986800 WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600 | WT470CLEDD64S17 | 1 | Y4 | 279,00 |
| 4 | 37987500 WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600 | WT470CLEDD64S18 | 1 | Y4 | 279,00 |
| 4 | 37988200 WT470C LED64S/840 PSD O L1600 | WT470CLEDD64S19 | 1 | Y4 | 259,00 |
| Ⓞ | 37990500 WT470C LED64S/865 PSD WB L1600 | WT470CLEDD64S20 | 1 | Y4 | 259,00 |
| Ⓞ | 37992900 WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600 | WT470CLEDD64S22 | 1 | Y4 | 459,00 |
| Ⓞ | 37993600 WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600 | WT470CLEDD64S23 | 1 | Y4 | 459,00 |
| Ⓞ | 37994300 WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600 | WT470CLEDD64S24 | 1 | Y4 | 489,00 |
| 4 | 37999800 WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600 | WT470CLEDD80S25 | 1 | Y4 | 249,00 |
| 4 | 38000000 WT470C LED80S/840 PSD O L1600 | WT470CLEDD80S26 | 1 | Y4 | 259,00 |
| 4 | 38002400 WT471C LED23S/840 PSD VWB L1300 | WT471CLEDD23S27 | 1 | Y4 | 259,00 |
| 4 | 38005500 WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300 | WT471CLEDD42S28 | 1 | Y4 | 289,00 |
| 4 | 38008600 WT471C LED64S/840 PSD WB L1600 | WT471CLEDD64S29 | 1 | Y4 | 289,00 |
| 4 | 38009300 WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600 | WT471CLEDD64S30 | 1 | Y4 | 319,00 |
| 4 | 38010900 WT471C LED64S/840 PSD NB L1600 | WT471CLEDD64S31 | 1 | Y4 | 289,00 |
| 4 | 38011600 WT471C LED64S/840 PSD VWB L1600 | WT471CLEDD64S32 | 1 | Y4 | 289,00 |
| 4 | 38014700 WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600 | WT471CLEDD80S33 | 1 | Y4 | 319,00 |
| 4 | 38028400 WT470X LED35S/840 VWB ACW TW1 L1600 | WT470XLED35S42 | 1 | Y4 | 329,00 |
| 4 | 38029100 WT470X LED35S/840 VWB ACW TW3 L1600 | WT470XLED35S43 | 1 | Y4 | 329,00 |
| 4 | 38030700 WT470X LED35S/840 WB ACW TW1 L1600 | WT470XLED35S44 | 1 | Y4 | 329,00 |
| 4 | 38031400 WT470X LED35S/840 WB ACW TW3 L1600 | WT470XLED35S45 | 1 | Y4 | 329,00 |
| Ⓞ | 38032100 WT470X LED35S/840 VWB ELP3 ACW TW1 L1600 | WT470XLED35S46 | 1 | Y4 | 529,00 |
| 4 | 38033800 WT470X LED64S/840 VWB ACW TW3 L1600 | WT470XLED64S47 | 1 | Y4 | 329,00 |
| 4 | 38035200 WT470X LED64S/840 WB ACW TW3 L1600 | WT470XLED64S48 | 1 | Y4 | 329,00 |
| 4 | 38036900 WT470X LED64S/840 VWB ACW TW1 L1600 | WT470XLED64S49 | 1 | Y4 | 329,00 |
| 4 | 38037600 WT470X LED64S/840 NB ACW TW1 L1600 | WT470XLED64S50 | 1 | Y4 | 329,00 |
| 4 | 38038300 WT470X LED80S/840 NB ACW TW1 L1600 | WT470XLED80S51 | 1 | Y4 | 329,00 |
| 4 | 38039000 WT470X LED80S/840 WB ACW TW1 L1600 | WT470XLED80S52 | 1 | Y4 | 329,00 |
| 4 | 38040600 WT470X LED35S/840 VWB ACWH TW1 L1600 | WT470XLED35S53 | 1 | Y4 | 339,00 |
| 4 | 38041300 WT470X LED35S/840 VWB ACWH TW3 L1600 | WT470XLED35S54 | 1 | Y4 | 339,00 |
| 4 | 38042000 WT470X LED35S/840 WB ACWH TW1 L1600 | WT470XLED35S55 | 1 | Y4 | 339,00 |
| 4 | 38043700 WT470X LED64S/840 WB ACWH TW3 L1600 | WT470XLED64S56 | 1 | Y4 | 339,00 |
| 4 | 38045100 WT470X LED64S/840 VWB ACWH TW1 L1600 | WT470XLED64S57 | 1 | Y4 | 339,00 |
| 4 | 38046800 WT470X LED64S/840 VWB ACWH TW3 L1600 | WT470XLED64S58 | 1 | Y4 | 339,00 |
| 4 | 38048200 WT470X LED64S/840 WB ACWH TW1 L1600 | WT470XLED64S60 | 1 | Y4 | 339,00 |
| Ⓞ | 37922600 WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300 | 910925863799-RD | 1 | Y4 | 369,00 |
| 4 | 37914100 WT470C LED23S/840 PSU WB L1300 | LED23S/840 PSU1 | 1 | Y4 | 191,00 |
| 4 | 37941700 WT470C LED42S/840 PSU WB L1300 | WT470LED421RD | 1 | Y4 | 190,00 |
| Ⓞ | 37991200 WT470C LED64S/865 PSD VWB L1600 | WT470CLEDD64S21 | 1 | Y4 | 259,00 |
| 4 | 37997400 WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600 | WT470LED802RD | 1 | Y4 | 249,00 |
| 4 | 38026000 WT470X LED35S/840 VWB ACW TC5 L1600 | WT470XLED351 | 1 | Y4 | 339,00 |
| | 38500500 WT470Z BR (10PCS) | 910925864383-1 | 1 | Y4 | 27,50 |
| | 38509800 WT470Z SCREW-VP SET (10PCS) | WT470SCREW | 1 | Y4 | 11,00 |

CoreLine Waterdicht WT120C




- 1 op 1 vervanger voor waterdichte TL(-D) armaturen
- Tot 45% energie besparen
- Levensduur 50.000 uur



De CoreLine WT120C is een waterdicht LED-armatuur voor het verlichten van o.a. parkeergarages, koel- en vriescellen.

- Versies:
 - WT120C LED18S, 1800 lm, 19 W, alternatief voor 1x18 W TL-D
 - WT120C LED22S, 2200 lm, 23 W, alternatief voor 1x36 W TL-D
 - WT120C LED40S, 4000 lm, 41 W, alternatief voor 2x36 W TL-D
 - WT120C LED34S, 3400 lm, 29 W, malternatief voor 1x58 W TL-D
 - WT120C LED60S, 6000 lm, 57 W, alternatief voor 2x58 W TL-D
- Optieken: polycarbonaat cover, gematteerd
- Lichtbron: LED
- Lichtstroom: van 1800 lm tot 6000 lm, afhankelijk van de gekozen versie
- Systeemvermogen: van 19 W tot 57 W, afhankelijk van de gekozen versie
- Levensduur: 50.000 uur (70% lumenbehoud, bij Ta 25 °C)
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Kleurweergave: Ra > 80
- Driver: geïntegreerd, niet dimbaar (PSU)
- Elektrische aansluiting: via wartel, van buitenaf toegankelijk
- Materiaal: behuizing en cover van polycarbonaat (sealed for life)
- Montage: met behulp van meegeleverde ophangbeugels
- Voorzien van doorvoerbedrading, aan te sluiten d.m.v. uitbreekpoort en extra wartel (meegeleverd)
- Standaard beschikbaar met geïntegreerde noodverlichting (versies EL)



WT120C

WT120C Afmetingen in mm.

| | A | B |
|---------------|------|------|
| LED18S | 388 | 661 |
| LED22S/LED40S | 960 | 1223 |
| LED34S/LED60S | 1213 | 1504 |

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | Typenummer | MOQ | VRG | Gewicht (KG) | Richtprijs |
|-----|--|-----------------|-----|-----|--------------|------------|
| 1 | 84045900 WT120C LED18S/840 PSU L600 | WT120L18/84L600 | 1 | Z | 1,14 | 82,80 |
| 1 | 84046600 WT120C LED22S/840 PSU L1200 | WT120L21/84L120 | 1 | Z | 1,60 | 98,00 |
| 1 | 84047300 WT120C LED34S/840 PSU L1500 | WT120L33/84L150 | 1 | Z | 1,90 | 117,00 |
| 1 | 84048000 WT120C LED40S/840 PSU L1200 | WT120L38/84L120 | 1 | Z | 1,60 | 103,00 |
| 1 | 84049700 WT120C LED60S/840 PSU L1500 | WT120L59/84L150 | 1 | Z | 1,90 | 109,00 |
| 4 | 85414200 WT120C LED22S/840 PSU L1200 EL1 | WT120L21/84EL1 | 1 | Z | 2,60 | 269,00 |
| 4 | 85415900 WT120C LED40S/840 PSU L1200 EL1 | WT120L38/84EL1 | 1 | Z | 2,60 | 284,00 |
| 1 | 85416600 WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL1 | WT120L33/84EL1 | 1 | Z | 2,90 | 284,00 |
| 1 | 85417300 WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL1 | WT120L59/84EL1 | 1 | Z | 2,90 | 293,00 |
| 4 | 88306800 WT120C LED18S/840 PSD L600 | WT120L18/PSD | 1 | Z | | 112,00 |
| 4 | 88307500 WT120C LED22S/840 PSD L1200 | WT120L22/PSD | 1 | Z | | 135,00 |
| 1 | 88308200 WT120C LED34S/840 PSD L1500 | WT120L34/PSD | 1 | Z | | 145,00 |
| 1 | 88309900 WT120C LED40S/840 PSD L1200 | WT120L40/PSD | 1 | Z | | 140,00 |
| 1 | 88310500 WT120C LED60S/840 PSD L1500 | WT120L60/PSD | 1 | Z | | 154,00 |
| 4 | 85420300 WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL3 | WT120LED34EL3 | 1 | Z | | 279,00 |
| 4 | 85419700 WT120C LED40S/840 PSU L1200 EL3 | WT120LED40EL3 | 1 | Z | | 270,00 |
| 4 | 16317400 WT120C LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200 | WT120L40TWWEC | 1 | Z | | 142,00 |
| 4 | 16316700 WT120C LED40S/840 PSU WEC L1200 | WT120L40WEC | 1 | Z | | 128,00 |
| 4 | 88314300 WT120C LED60S/840 PSD L1500 EL3 | WT12060PSDEL | 1 | Z | | 312,00 |
| 4 | 16319800 WT120C LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500 | WT120L60TWWEC | 1 | Z | | 149,00 |
| 4 | 91688900 WT120C LED60S/840 PSU TW3 L1500 | WT120LED60TW3 | 1 | Z | | 178,00 |
| 4 | 16318100 WT120C LED60S/840 PSU WEC L1500 | WT120L60WEC | 1 | Z | | 135,00 |

Ledinaire WT060C Waterproof



- Eenvoudige, solide behuizing, sealed for life. IP65
- Comfortabel diffuus licht
- Tot 40% energiebesparing




Kwaliteit en betrouwbaarheid, – dat is de boodschap van LEDINAIRE. LEDINAIRE houdt het simpel door alleen de essentie te leveren en niets meer. Wij bieden een keuze uit economische LED-oplossingen binnen uw budget ligt en dat onze producten altijd voldoen aan de hoogst mogelijke normen. Deze non-sensbenadering van verlichting betekent dat u exact krijgt wat er op de doos vermeld staat: betrouwbaarheid, betaalbaarheid en energie-efficiëntie. De solide LEDINAIRE WT060C Waterdicht-armatuur is ontworpen voor algemene toepassingen en is een budgetvriendelijke, energiebesparende LED-oplossing voor gebruik in natte en industriële omgevingen (IP65).

- Type: LEDINAIRE WT060C
- Lichtbron: Niet-vervangbare LED-module
- Lampvermogen: 40 W (LED36S). 60 W (LED55S)
- Bundelhoek: Lambertiaanse bundel
- Lichtstroom: 3600 lm (LED36S). 5500 lm (LED55S)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 4000 K (neutraalwit)
- Kleurweergave-index: >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 30.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 15.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 10.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +30 °C
- Driver: Ingebouwd, niet vervangbaar
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Niet dimbaar
- Materiaal: Behuizing: polycarbonaat, gecoëxtrudeerd. Eindkappen: polycarbonaat
- Kleur: Lichtgrijs (RAL7035)
- Optische kap: Polycarbonaat, diffuus
- Aansluiting: Schroefaansluiting met kabelwartel
- Onderhoud: Geen interne reiniging vereist. Lichtbron en driver niet repareerbaar
- Installatie: Bevestiging met montagebeugels. Montagebeugels kunnen over de volle lengte van de armatuur geplaatst worden. Doorvoerbedrading niet mogelijk



LEDINAIRE WT060C



Afmetingen in mm.

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | Typenummer | MOQ | VRG | Richtprijs code |
|-----|--|-------------|-----|-----|--------------------|
| 1 | 38010699 WT060C LED18S/840 PSU TW1 L600 | WT060LED182 | 1 | Y8 | 105,00 |
| 1 | 38011399 WT060C LED36S/840 PSU L1200 | WT060LED363 | 1 | Y8 | 80,00 |
| 1 | 38012099 WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 | WT060LED364 | 1 | Y8 | 115,00 |
| 1 | 38013799 WT060C LED56S/840 PSU L1500 | WT060LED565 | 1 | Y8 | 90,00 |
| 1 | 38014499 WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 | WT060LED566 | 1 | Y8 | 125,00 |

TCW060



- Standaard geleverd met hoogfrequent voorschakelapparaat
- Polycarbonaat sluitclips bijgeleverd
- Verstelbare plafondbeugel voor snelle en flexibele montage


De TCW060 is een eenvoudige en compacte waterdichte armatuur voor TL-D-lampen. Met zijn beschermingsklasse IP65 en hoogfrequent voorschakelapparaat is dit een concurrerende oplossing voor vochtige ruimtes. De armatuur is volledig uitgevoerd in polycarbonaat en voorzien van verstelbare plafondbeugels. De lichtkap wordt aan de behuizing bevestigd door middel van bijgeleverde sluitclips.

- Type:
 - TCW060
- Lichtbron: Fluorescentie
- Voorschakelapparaat: Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Optische lichtkap: Polycarbonaat, prismatisch (PCP)
- Aansluiting: Schroefconnector (SCREW)
- Materiaal en afwerking:
 - Behuizing: polycarbonaat, grijs
 - Lichtkap: polycarbonaat, UV-bestendig
 - Plafondklemmen: roestvast staal
 - Lichtkapklemmen: polycarbonaat, grijs
- Installatie: Opbouwmontage. Bedrijfstemperatuur: $-5^{\circ}\text{C} < T_a < 25^{\circ}\text{C}$
- Onderhoud: Scharnierende lichtkap voor gemakkelijke lampvervangning
- Belangrijkste toepassingen: Vochtige omgevingen, lichte industrie, parkeergarages





TCW060



TCW060 1xTL-D36W HF
Afmetingen in mm.



TCW060 waterdichte basismatuur voor TL-D fluorescentielampen, opbouw- en pendelmontage.



Ophangbeugel



Cover clip



Suspended gear tray ensures hands are free to make electrical connection.



Hinged clips mean cover can be lowered for easy lamp replacement.

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | Typenummer | MOQ | VRG | Gewicht code (KG) | Richtprijs |
|-----|------------------------------|-------------|-----|-----|-------------------|------------|
| 1 | 81377699 TCW060 1xTL-D18W HF | TCW060118HF | 1 | Z | 1,15 | 42,20 |
| 1 | 81379099 TCW060 1xTL-D36W HF | TCW060136HF | 1 | Z | 1,95 | 46,70 |
| 1 | 81381399 TCW060 1xTL-D58W HF | TCW060158HF | 1 | Z | 2,35 | 50,10 |
| 1 | 81378399 TCW060 2xTL-D18W HF | TCW060218HF | 1 | Z | 1,55 | 50,10 |
| 1 | 81380699 TCW060 2xTL-D36W HF | TCW060236HF | 1 | Z | 3,00 | 55,80 |
| 1 | 81382099 TCW060 2xTL-D58W HF | TCW060258HF | 1 | Z | 3,20 | 67,10 |