



# Philips Lighting Catalogue

**Woningverlichting**  
Woonkamer

**PHILIPS**

# Legenda woningverlichting

---

Het nieuwe hoofdstuk 'woningverlichting' bevat een nieuw portfolio van ca. 200 eigentijdse decoratieve armaturen voor toepassingen in en om het huis. Deze decoratieve verlichting is de opvolger van het Podium for the Home portfolio. Of het nu gaat om toepassingen in een woonkamer, badkamer, werkkamer of buitenshuis, elke LED-verlichtingsoplossing scheidt de sfeer die uw klant wenst.

De armaturen zijn gebouwd van hoogwaardige materialen zoals roestvrij staal, aluminium en glas. Het design en de kwaliteit van deze verlichtingsoplossingen stellen u en uw klant dan ook in staat om een gevoel voor stijl te benadrukken in elke omgeving.

Alle producten uit de reeks zijn energiebesparend. Het merendeel van de producten is uitgerust met lange levensduur Power LED's. Daar waar armaturen niet uitgerust zijn met LED's, kan in de meeste gevallen een LED retrofit oplossing aangeboden worden.

Alle LED-armaturen in de reeks zijn voorzien van 2700 K LEDs. Deze warmwitte kleur is perfect voor toepassing in woningen. De kleurweergave (Ra-waarde) is >85 en dat verzekert levensechte kleuren en een warme sfeer.

Of u nu op zoek bent naar kristalhelder licht voor badkamers, functioneel licht voor uw werkkamer of weerbestendige verlichting voor buiten, deze decoratieve verlichting heeft alles in zich om een huis als een thuis te laten voelen.


## Verklaring van de symbolen


	Aan/uit schakelaar
	Artikel is dimbaar
	Geschikt voor wanddimmer
	In hoogte verstelbaar
	Richtbare lichtbron
	Kan vrij draaien
	Geschikt voor horizontale en verticale montage
	Geschikt voor wand- en plafondmontage
	Infrarood sensor
	Licht in twee richtingen

## Uitleg van de Power LED

LED, driver en bekabeling inclusief:

- Warm Wit licht (2700 K)
- Ra > 85
- 13.000 schakelingen

2 W LED = 130 lm = Lamp 15W 

6 W LED = 290 lm = Lamp 56W 

13 W LED = 350 lm = Lamp 65W 

Het grootste deel van de reeks LED-producten is dimbaar. Dit is aangeduid met het -symbool. De dimmer dient een faseafsnijdende dimmer te zijn.





## Fast pendant

- Lichtbron: halogeen G9 - 3x 42 W incl.
- Afmetingen: L760 B194 H1500
- Kenmerken: Klasse I, IP20
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

530694816

### VRG

BF

### Bruto Prijs

249,00



## Balance pendant

- Lichtbron: TL5 Circular 2GX13 - 1x 40 W incl. 3300 lm
- Afmetingen: H1160 D485
- Kenmerken: Klasse 1, IP20
- Kleur/materiaal: mat chroom - metaal, glas
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC


402351716

### VRG

BF

### Bruto Prijs

159,95



## Amaze pendant

- Lichtbron: TL5 Circular 2GX13 - 1x 60 W incl. 5000 lm
- Afmetingen: D434 H1400
- Kenmerken: Klasse 1, IP20
- Kleur/materiaal: wit - metaal, kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC


402333116

### VRG

BF

### Bruto Prijs

169,95



## Amaze pendant

- Lichtbron: TL5 Circular 2GX13 - 1x 60 W incl. 5000 lm
- Afmetingen: D434 H1400
- Kenmerken: Klasse 1, IP20
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - aluminium, kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC


402334816

### VRG

BF

### Bruto Prijs

169,95



## Fair pendant

- Lichtbron: TL5 Circular 2GX13 - 1x 55 W incl. 4200 lm
- Afmetingen: D444 H1600
- Kenmerken: Klasse 1, IP20
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - glas, metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

403394816

### VRG

BF

### Bruto Prijs

249,00





## Fair ceiling lamp

- Lichtbron: TL5 Circular 2GX13 - 1x 60 W incl. 5000 lm
- Afmetingen: D444 H99
- Kenmerken: Klasse 1, IP20
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - glas, metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen

### EOC

403404816

### VRG

BF

### Bruto Prijs

219,00



## Being ceiling lamp

- Lichtbron: TL Circular 2GX13 - 1x 40 W incl. 3300 lm
- Afmetingen: D350 H50
- Kenmerken: Klasse 1, IP20
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - aluminium, kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

326104816

### VRG

BF

### Bruto Prijs

149,95



## Twirly ceiling lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 12 W incl. 810 lm
- Afmetingen: L290 D290 H60
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: Wit - Kunststof
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen
- In België kan dit product ook voor wand- en plafondmontage worden gebruikt.



### EOC

318143116

### VRG

BF

### Bruto Prijs

47,95



## Twirly ceiling lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 17 W incl. 1100 lm
- Afmetingen: L350 D350 H60
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: Grijs/wit - Kunststof
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen
- In België kan dit product ook voor wand- en plafondmontage worden gebruikt.



### EOC

318158716

### VRG

BF

### Bruto Prijs

69,95



## Twirly ceiling lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 12 W incl. 810 lm
- Afmetingen: L290 D290 H60
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: Grijs/wit - Kunststof
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen
- In België kan dit product ook voor wand- en plafondmontage worden gebruikt.



### EOC

318148716

### VRG

BF

### Bruto Prijs

47,95



## Twirly ceiling lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 17 W incl. 1100 lm
- Afmetingen: L350 D350 H60
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: Wit - Kunststof
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen
- In België kan dit product ook voor wand- en plafondmontage worden gebruikt.



### EOC

318153116

### VRG

BF

### Bruto Prijs

69,95



## Cinnabar ceiling lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 6 W incl. 480 lm
- Afmetingen: L250 D250 H70
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Wit - Kunststof
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen



### EOC

333613116

### VRG

BF

### Bruto Prijs

16,49



## Cinnabar ceiling lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 16 W incl. 1100 lm
- Afmetingen: L320 D320 H79
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Wit - Kunststof
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen



### EOC

333623116

### VRG

BF

### Bruto Prijs

32,95



## Cinnabar ceiling lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 22 W incl. 1400 lm
- Afmetingen: L404 D404 H106
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Wit - Kunststof
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen



**EOC**

333653116

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

54,95

## Particon single spot LED



- Lichtbron: Power LED - 1x 4,5 W incl. 290 lm
- Afmetingen: L150 B125 H115
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - aluminium
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

531504816

### VRG

BF

### Bruto Prijs

109,95

## Peace wall lamp



- Lichtbron: spaarlamp 2G7 - 1x 11 W incl. 900 lm
- Afmetingen: L286 B98 H60
- Kenmerken: Klasse 2, IP20
- Kleur/materiaal: wit - metaal, kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

301853116


### VRG

BF

### Bruto Prijs

84,95

## Peace wall lamp



- Lichtbron: spaarlamp 2G11 - 1x 36 W incl. 2900 lm
- Afmetingen: L510 B98 H60
- Kenmerken: Klasse 1, IP20
- Kleur/materiaal: wit - metaal, kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

304223116

### VRG

BF

### Bruto Prijs

129,95

## Galax wall lamp LED



- Lichtbron: LED - 2x 2,5 W incl. 2x 180 lm
- Afmetingen: L133 B31 H100
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: mat chroom - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

455901716

### VRG

BF

### Bruto Prijs

94,95



### Galax wall lamp LED

- Lichtbron: LED - 2x 2,5 W incl. 2x 180 lm
- Afmetingen: L133 B31 H100
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



**EOC**

455903116

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

84,95



### Galax wall lamp LED

- Lichtbron: LED - 4x 2,5 W incl. - 2x 350 lm
- Afmetingen: L213 B31 H103
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: mat chroom - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



**EOC**


455911716

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

129,95



### Galax wall lamp LED

- Lichtbron: LED - 4x 2,5 W incl. 2x 350 lm
- Afmetingen: L213 B31 H103
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



**EOC**

455913116

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

119,95



### Dawn wall lamp

- Lichtbron: spaarlamp E14 - 1x 12 W incl.
- Afmetingen: L301 B83 H80
- Kenmerken: Klasse I, IP20
- Kleur/materiaal: mat chroom - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



**EOC**


332321716

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

59,95



### Date wall lamp

- Lichtbron: Power LED - 1x 1 W 210 lm
- Afmetingen: L200 B35 H200
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



**EOC**

336223116

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

84,95



### Watch wall lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 2,5 W incl. 190 lm
- Afmetingen: L105 B30 H207
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



**EOC**

336204816

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

69,95



### Countdown wall lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 2,5 W incl. 190 lm
- Afmetingen: L170 B30 H172
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



**EOC**

336214816

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

74,95



### Clockwork single spot LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 4 W incl. 280 lm
- Afmetingen: L110 B110 H90
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



**EOC**

531704816

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

59,95



## Clockwork single spot LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 4 W incl. 280 lm
- Afmetingen: L110 B110 H90
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

531703116

### VRG

BF

### Bruto Prijs

59,95



## Millenium single spot LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 4 W incl. 280 lm
- Afmetingen: L110 B110 H127
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

531904816

### VRG

BF

### Bruto Prijs

59,95



## Millenium single spot LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 4 W incl. 280 lm
- Afmetingen: L110 B110 H127
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

531903116

### VRG

BF

### Bruto Prijs

59,95



## Rimus single spot LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
- Afmetingen: L70 B138 H112
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

532703116

### VRG

BF

### Bruto Prijs

42,95



### Buckeye wall lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 3,0 W incl. 270 lm
- Afmetingen: L151 B80 H140
- Kenmerken: Klasse 2, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: wit-glas
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



**EOC**


330511116

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

39,95



### Celadon wall lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 3,0 W incl. 270 lm
- Afmetingen: L179 B80 H100
- Kenmerken: Klasse 2, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: wit-glas
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



**EOC**

330521716

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

37,95



### Oval wall lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 3,0 W incl. 270 lm
- Afmetingen: L135 B93 H159
- Kenmerken: Klasse 2, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: wit-glas
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



**EOC**

310743116

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

42,95



### Hopsack wall lamp LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
- Afmetingen: L100 D90 H140
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Mat Chroom - Metaal
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen



**EOC**

333111716

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

64,95





## Drava wall lamp white

- Lichtbron: LED - 1x 6,5 W incl. 600 lm
- Afmetingen: L125 D115 H106
- Kenmerken: Klasse II, IP20, 25.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

335153116

### VRG

BF

### Bruto Prijs

42,95

## Sceptrum recessed LED



- Lichtbron: Power LED - 3x 3 W incl. 3 x 180 lm
- Afmetingen: L95 D95
- Kenmerken: Klasse II, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Mat Chroom - Kunststof
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen

**EOC**

591001716

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

49,95

## Sceptrum recessed LED



- Lichtbron: Power LED - 3x 3 W incl. 3x 180 lm
- Afmetingen: L95 D95
- Kenmerken: Klasse II, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Wit - Kunststof
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen

**EOC**

591003116

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

37,95

## Sceptrum recessed LED



- Lichtbron: Power LED - 3x 3 W incl. 3x 180 lm
- Afmetingen: L95 D96
- Kenmerken: Klasse II, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Grijs - Kunststof
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen

**EOC**

591008716

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

37,95

## Asterope recessed white



- Lichtbron: LED - 1x 4,5 W incl. 500 lm
- Afmetingen: L122 D122
- Kenmerken: Klasse 2&3, IP20, 30.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen

**EOC**

591803116

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

49,95

## Asterope recessed aluminium



- Lichtbron: LED - 1x 4,5 W incl. 500 lm
- Afmetingen: L122 D122
- Kenmerken: Klasse 2&3, IP20, 30.000 uur
- Kleur/materiaal: grijs - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

591804816

### VRG

BF

### Bruto Prijs

49,95

## Asterope recessed white



- Lichtbron: LED - 3x 4,5 W incl. 3x 500 lm
- Afmetingen: L122 D122
- Kenmerken: Klasse III, IP20, 30.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

591833116

### VRG

BF

### Bruto Prijs

139,95

## Asterope recessed aluminium



- Lichtbron: LED - 3x 4,5 W incl. 3x 500 lm
- Afmetingen: L122 D122
- Kenmerken: Klasse III, IP20, 30.000 uur
- Kleur/materiaal: grijs - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

591834816

### VRG

BF

### Bruto Prijs

139,95

## Porrima recessed nickel



- Lichtbron: LED - 1x 4,5 W incl. 500 lm
- Afmetingen: L100 D100
- Kenmerken: Klasse 2&3, IP20, 30.000 uur
- Kleur/materiaal: grijs - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

591901716

### VRG

BF

### Bruto Prijs

47,95

## Porrima recessed nickel



- Lichtbron: LED - 3x 4,5 W incl. 3x 500 lm
- Afmetingen: L100 D100
- Kenmerken: Klasse III, IP20, 30.000 uur
- Kleur/materiaal: grijs - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

591931716

### VRG

BF

### Bruto Prijs

119,95



### Particon bar/tube LED

- Lichtbron: Power LED - 2x 4,5 W incl. 580 lm
- Afmetingen: L289 B125 H115
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - aluminium
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



**EOC**

531524816

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

219,00



### Particon bar/tube LED

- Lichtbron: Power LED - 4x 4,5 W incl. 1170 lm
- Afmetingen: L567 D125 H115
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - aluminium
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



**EOC**

531544816

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

399,00



### Afzelia plate/spiral LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
- Afmetingen: L90 B90 H90
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



**EOC**

532004816

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

42,95



### Afzelia plate/spiral LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
- Afmetingen: L90 B90 H90
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



**EOC**

532003116

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

42,95



## Afzelia plate/spiral LED

- Lichtbron: Power LED - 2x 3 W incl. 330 lm
- Afmetingen: L176 B90 H90
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

532024816

### VRG

BF

### Bruto Prijs

84,95



## Afzelia plate/spiral LED

- Lichtbron: Power LED - 2x 3 W incl. 330 lm
- Afmetingen: L176 B90 H90
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

532023116

### VRG

BF

### Bruto Prijs

84,95



## Clockwork bar/tube LED

- Lichtbron: Power LED - 2x 4 W incl. 560 lm
- Afmetingen: L255 B93 H90
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

531723116

### VRG

BF

### Bruto Prijs

119,95



## Clockwork bar/tube LED

- Lichtbron: Power LED - 2x 4 W incl. 560 lm
- Afmetingen: L255 B93 H90
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

531724816

### VRG

BF

### Bruto Prijs

119,95

### Clockwork bar/tube LED



- Lichtbron: Power LED - 4x 4 W incl. 1120 lm
- Afmetingen: L628 B93 H90
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



**EOC**

531743116

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

229,00

### Clockwork bar/tube LED



- Lichtbron: Power LED - 4x 4 W incl. 1120 lm
- Afmetingen: L628 B93 H90
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



**EOC**

531744816

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

229,00

### Millenium bar/tube LED



- Lichtbron: Power LED - 2x 4 W incl. 560 lm
- Afmetingen: L260 B70 H127
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



**EOC**

531924816

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

119,95

### Millenium bar/tube LED



- Lichtbron: Power LED - 2x 4 W incl. 560 lm
- Afmetingen: L260 B70 H127
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



**EOC**

531923116

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

119,95

## Millenium bar/tube LED



- Lichtbron: Power LED - 4x 4 W incl. 1120 lm
- Afmetingen: L1006 B160 H149
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: aluminium - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen

**EOC**

531944816

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

229,00

## Millenium bar/tube LED



- Lichtbron: Power LED - 4x 4 W incl. 1120 lm
- Afmetingen: L1006 B106 H149
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen

**EOC**

531943116

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

229,00

## Rimus bar/tube LED



- Lichtbron: Power LED - 2x 3 W incl. 330 lm
- Afmetingen: L243 B70 H95
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen

**EOC**

532723116

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

89,95

## Rimus plate/spiral LED



- Lichtbron: Power LED - 3x 3 W incl. 500 lm
- Afmetingen: D199 H95
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen

**EOC**

532793116

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

139,95





### Rimus bar/tube LED

- Lichtbron: Power LED - 4x 3 W incl. 670 lm
- Afmetingen: L633 B70 H95
- Kenmerken: Klasse 1, IP20, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### STAR plate/spiral LED

- Lichtbron: Power LED - 3x 3 W incl 500 lm
- Afmetingen: L198 D198 H82
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Wit - Aluminium
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen



**EOC**

562433116

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

79,95



### STAR plate/spiral LED

- Lichtbron: Power LED - 3x 3 W incl 500 lm
- Afmetingen: L198 D198 H82
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Geborsteld aluminium - Aluminium
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen



**EOC**

562434816

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

79,95



### STAR bar/tube LED

- Lichtbron: Power LED - 2x 3 W incl. 330 lm
- Afmetingen: L198 D198 H82
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Wit - Aluminium
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen



**EOC**

562423116

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

49,95



### STAR bar/tube LED

- Lichtbron: Power LED - 2x 3 W incl. 330 lm
- Afmetingen: L198 D60 H82
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Geborsteld aluminium - Aluminium
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen



**EOC**

562424816

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

49,95



### STAR bar/tube LED

- Lichtbron: Power LED - 4x 3 W incl. 670 lm
- Afmetingen: L560 D60 H82
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Wit - Aluminium
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen



**EOC**

562443116

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

89,95



### STAR bar/tube LED

- Lichtbron: Power LED - 4x 3 W incl. 670 lm
- Afmetingen: L560 D60 H83
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Geborsteld aluminium - Aluminium
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen



**EOC**

562444816

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

89,95



### STAR single spot LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
- Afmetingen: L118 D60 H82
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Wit - Aluminium
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen



**EOC**

562403116

**VRG**

BF

**Bruto Prijs**

26,95



## STAR single spot LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
- Afmetingen: L118 D60 H82
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Geborsteld aluminium - Aluminium
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen



### EOC

562404816

### VRG

BF

### Bruto Prijs

26,95



## Spur single spot nickel

- Lichtbron: LED - 1x 4,5 W incl. 500 lm
- Afmetingen: L110 D110 H105
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 30.000 uur
- Kleur/materiaal: grijs - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

533101716

### VRG

BF

### Bruto Prijs

59,95



## Dender single spot nickel

- Lichtbron: LED - 1x 4 W incl. 330 lm
- Afmetingen: L82 D82 H129
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 25.000 uur
- Kleur/materiaal: grijs - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

533401716

### VRG

BF

### Bruto Prijs

22,95



## Dender single spot white

- Lichtbron: LED - 1x 4 W incl. 330 lm
- Afmetingen: L82 D82 H129
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 25.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

533403116

### VRG

BF

### Bruto Prijs

22,95



## County single spot nickel

- Lichtbron: LED - 1x 4 W incl. 330 lm
- Afmetingen: L88 D88 H129
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 25.000 uur
- Kleur/materiaal: grijs - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

533501716

### VRG

BF

### Bruto Prijs

22,95



## County single spot bronze

- Lichtbron: LED - 1x 4 W incl. 330 lm
- Afmetingen: L88 D88 H129
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 25.000 uur
- Kleur/materiaal: bruin - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

533500616

### VRG

BF

### Bruto Prijs

24,95



## Spur bar/tube nickel

- Lichtbron: LED - 2x 4,5 W incl. 2x 500 lm
- Afmetingen: L270 D100 H105
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 30.000 uur
- Kleur/materiaal: grijs - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

533121716

### VRG

BF

### Bruto Prijs

99,95



## Dender bar/tube nickel

- Lichtbron: LED - 2x 4 W incl. 2x 330 lm
- Afmetingen: L242 D82 H137
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 25.000 uur
- Kleur/materiaal: grijs - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

533421716

### VRG

BF

### Bruto Prijs

47,95



## Dender bar/tube white

- Lichtbron: LED - 2x 4 W incl. 2x 330 lm
- Afmetingen: L242 D82 H137
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 25.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

533423116

### VRG

BF

### Bruto Prijs

47,95



## Dender bar/tube nickel

- Lichtbron: LED - 4x 4 W incl. 4x 330 lm
- Afmetingen: L640 D82 H137
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 25.000 uur
- Kleur/materiaal: grijs - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

533441716

### VRG

BF

### Bruto Prijs

89,95



## Dender bar/tube white

- Lichtbron: LED - 4x 4 W incl. 4x 330 lm
- Afmetingen: L640 D82 H137
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 25.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

533443116

### VRG

BF

### Bruto Prijs

89,95



## Spur plate/spiral nickel

- Lichtbron: LED - 3x 4,5 W incl. 3x 500 lm
- Afmetingen: L472 D100 H105
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 30.000 uur
- Kleur/materiaal: grijs - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

533131716

### VRG

BF

### Bruto Prijs

139,95

## Dender plate/spiral nickel



- Lichtbron: LED - 3x 4 W incl. 3x 330 lm
- Afmetingen: L222 D222 H137
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 25.000 uur
- Kleur/materiaal: grijs - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

533431716

### VRG

BF

### Bruto Prijs

69,95

## Dender plate/spiral white



- Lichtbron: LED - 3x 4 W incl. 3x 330 lm
- Afmetingen: L222 D222 H137
- Kenmerken: Klasse I, IP20, 25.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



### EOC

533433116

### VRG

BF

### Bruto Prijs

69,95