



Lighting Catalogue

Philips

Eclairage intérieur

Appliques

PHILIPS

CoreLine Wall-mounted



- Économies d'énergie maximales avec la technologie LED extrêmement efficace
- Plus de remplacement de la lampe grâce à la grande longévité
- Eclairage de secours et/ou détecteur de mouvement et de lumière naturelle intégrés




Le CoreLine Wall-mounted est un excellent luminaire pour les applications sous auvent (p.ex. galerie ou balcon) ou dans des couloirs, cages d'escaliers ou d'ascenseurs. La très grande longévité de 50 000 heures rend superflu tout remplacement.

- Alternative pour le Gondola (famille PL-C et LED)
- Versions:
 - WL121V LED5S (remplacement de 1x18 W PL-C)
 - WL120V LED12S (remplacement de 2x18 W PL-C)
 - WL120V LED16S (remplacement de 2x26 W PL-C)
- Optique : vasque translucide en polycarbonate
- Source lumineuse : LED
- Température de couleur : 3000 K ou 4000 K
- Puissance du système :
 - WL121V LED5S - 8 W
 - WL120V LED12S - 18 W
 - WL120V LED16S - 24 W
- Durée de vie :
 - 80 000 heures (70 % de maintien du flux pour Ta 25 °C)
 - 50 000 heures (80 % de maintien du flux pour Ta 25 °C)
- Ballast : intégré
- Commande de l'éclairage : à gradation - sélection de variateurs LED et à coupure/découpage de phase (conseillez le type de variateur LED Philips UID8670 - EOC 67562400)
- Branchement électrique : push-in connector
- Matière : boîtier en plastique, vasque en polycarbonate
- Coloris : blanc (WH - RAL9010) ou gris foncé Philips (GR - RAL 7043)
- Montage: en plafonnier
- Attention ! Le luminaire peut être utilisé à l'extérieur uniquement sous un auvent
- Options : disponible en version standard avec unité de secours (EL3) ou détecteur de mouvement (MDU) ou combinaison entre unité de secours et détecteur de mouvement




WL120V



Dimensions en mm.



WL121V



Dimensions en mm.

Informations de commande

WL120V LED12S - alternative à 2x18 W PL-C

EOC	Référence	Libellé de commande	MOQ	Code VRG	Poids (KG)	Prix indicatifs
3	24096000	WL120V LED12S/830 PSU EL3 MDU WH	1	Z	2,40	330,00

WL120V LED16S - alternative à 2x26 W PL-C

EOC	Référence	Libellé de commande	MOQ	Code VRG	Poids (KG)	Prix indicatifs
2	06633199	WL120V LED16S/840 PSU WH	1	Z	2,09	115,00
5	24110300	WL120V LED16S/830 PSU MDU GR	1	Z	2,40	195,00

WL130V

EOC	Référence	Libellé de commande	MOQ	Code VRG	Poids (KG)	Prix indicatifs
1	38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	1	Z		104,00
1	38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	1	Z		104,00
1	38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	1	Z		119,00
1	38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	1	Z		119,00
1	38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	1	Z		139,00
1	38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	1	Z		139,00

WL131V


EOC	Référence	Libellé de commande	MOQ	Code VRG	Poids (KG)	Prix indicatifs
1	38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	1	Z		179,00
1	38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	1	Z		179,00
1	38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	1	Z		224,00
1	38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	1	Z		224,00
1	38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	1	Z		234,00
1	38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	1	Z		234,00
1	38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	1	Z		279,00
1	38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	1	Z		189,00
1	38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	1	Z		189,00
1	38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	1	Z		199,00
1	38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	1	Z		199,00
Ⓞ	40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	1	Z		389,00
Ⓞ	40282200	WL131V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH	1	Z		424,00
4	40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	1	Z		389,00
Ⓞ	40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	1	Z		424,00
Ⓞ	40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	1	Z		399,00
Ⓞ	40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	1	Z		434,00
Ⓞ	40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	1	Z		399,00
Ⓞ	40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	1	Z		434,00
Ⓞ	40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	1	Z		464,00
Ⓞ	40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	1	Z		264,00
Ⓞ	40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	1	Z		479,00
Ⓞ	40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	1	Z		464,00
Ⓞ	40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	1	Z		264,00
Ⓞ	40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	1	Z		479,00

SmartBalance wall-mounted WL484



- Design élégant, fait partie de la famille SmartBalance
- Direct/indirect, commutable séparément (DALI)
- Convient pour éclairer des couloirs, mais également comme luminaire de tête de lit

- Le luminaire à montage mural SmartBalance convient à l'éclairage de couloirs, mais également dans les hôpitaux, comme luminaire de tête de lit. Éclairage indirect standard de 4400 lumens, éclairage direct de 800 lumens, à commander séparément via DALI. Grâce à sa finition lisse, le luminaire est facile d'entretien.
- Versions : WL484 LED52S PSD/830 D/I WH, WL484 LED52S PSD/830 D/I SI
- Flux lumineux : 5200 lumens; 4400 lumens indirect, 800 lumens direct
- UGR : 19
- Nombre de lampes/sources lumineuses : LED
- Puissance système : 50 W
- Durée de vie : 50.000 heures L80B50, Ta 25 degrés
- Température de couleur : 3000 K
- Rendu des couleurs : Ra > 80
- Ballast : PSD, gradable DALI
- Commande de l'éclairage : externe
- Raccordement électrique : 2x connecteur à poussoir
- Matériau : boîtier en aluminium, protection en polycarbonate
- Montage : mural



WL484W

Dimensions en mm.

Informations de commande

EOC	Référence	Libellé de commande	MOQ	Code VRG	Poids (KG)	Prix indicatifs
4	10527400	WL484W LED52S/830 PSD D/I SW WH	1	Y4	6,10	670,00
4	10529800	WL484W LED52S/830 PSD D/I SW SI	1	Y4	6,10	670,00
	86901700	WL484W LED40S/830 PSD D/I SW WH				
4	86902400	WL484W LED40S/840 PSD D/I SW WH	1	Y4		670,00

Ledinaire Wall-mounted WL060V



La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés chacun de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

- Qualité et fiabilité Philips
- Économies d'énergie
- Large gamme d'applications



Informations de commande

EOC	Référence	MOQ	Code VRG	Prix indicatifs
38231599	WL060V LED11S/830 PSU II WH	1	Y8	45,00
38232299	WL060V LED11S/840 PSU II WH	1	Y8	45,00
38233999	WL060V LED17S/830 PSU II WH	1	Y8	55,00
38234699	WL060V LED17S/840 PSU II WH	1	Y8	55,00
38235399	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	1	Y8	75,00
38236099	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	1	Y8	75,00