



Lighting Catalogue

Philips

Eclairage intérieur

Systemes d'éclairage modulaire

PHILIPS

StoreFlux 3 rim GD601B



- Grande économie d'énergie par rapport à l'halogène
- Plus de remplacement de la lampe grâce à la grande longévité
- Armatures au design exclusif



Le StoreFlux est une armature encastrable LED à cardans (Gridlight) à la luminosité très élevée. Sa luminosité élevée rend l'armature idéale pour les environnements de vente au détail et de l'hébergement.

- Design et qualité lumineuse uniques
- Versions : avec ou sans anneau (sans anneau : voir page suivante). Versions avec anneau :
 - 1 unité de lampe (GD601B)
 - 2 unités de lampe (GD602B)
 - 3 unités de lampe (GD603B)
 - 4 unités de lampe, forme rectangulaire (GD604B)
 - 4 unités de lampe, forme carrée (GD605B)
- Optiques :
 - Faisceau étroit (10°)
 - Faisceau moyen (29°)
 - Faisceau large (35°)
- Source lumineuse : LED
- Flux lumineux (par unité de lampe à 830) :
 - LED11S : 1100 lm
 - LED12S : 1200 lm
 - LED20S : 2000 lm
 - LED17S : 1700 lm
 - LED27S : 2700 lm
 - LED39S : 3900 lm
- Puissance du système :
 - LED11S : 16,5 W
 - LED12S : 12,5 W
 - LED20S : 20 W
 - LED17S : 16 W
 - LED27S : 25 W
 - LED39S : 39 W
- Durée de vie : 50.000 heures (80 % de maintien du flux pour Ta 25 °C)
- Température de couleur : 2700 K, 3000 K, 4000 K & CrispWhite
- Rendu des couleurs : Ra > 80 et Ra > 90 (3000 K)
- Driver : driver LED externe fourni connecté
- Commande de l'éclairage : gradable en standard
 - PSD (gradable via DALI)
- Raccordement électrique : connecteur push-in type connecteurs sur demande
- Matériaux : aluminium, standard en noir (BK), gris (GR) ou blanc (WH)
- Montage : encastrément
- Options :
 - couleurs RAL
 - vous préférez un intérieur noir et un anneau blanc, ou une armature entièrement noire ? Plusieurs couleurs peuvent être combinées dans une même armature



StoreFlux GD602B WH-BK



StoreFlux GD602B BK-BK



StoreFlux GD602B WH-WH

Informations de commande

| EOC | Référence | Libellé de commande | MOQ | Code VRG | Poids (KG) | Prix indicatifs |
|-----|---|---------------------|-----|----------|------------|-----------------|
| 5 | 88114900 GD601B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH | GD601B1783PMBWH | 1 | T | 1,73 | 260,00 |
| 5 | 88117000 GD602B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH | GD602B1783PMBWH | 1 | T | 2,90 | 430,00 |
| 5 | 88425600 GD603B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH | GD603B1783PMBWH | 1 | T | 4,75 | 580,00 |

StoreFlux 3 rimless GD611B



- Grande économie d'énergie par rapport à l'halogène
- Plus de remplacement de la lampe grâce à la grande longévité
- Armatures au design exclusif



Le StoreFlux est une armature encastrable LED à cardans (Gridlight) à la luminosité très élevée. Sa luminosité élevée rend l'armature idéale pour les environnements de vente au détail et de l'hébergement.

- Design et qualité lumineuse uniques
- Versions : avec ou sans anneau (avec anneau : voir page précédente). Versions sans anneau :
 - 1 unité de lampe (GD611B)
 - 2 unités de lampe (GD612B)
 - 3 unités de lampe (GD613B)
 - 4 unités de lampe, forme rectangulaire (GD614B)
 - 4 unités de lampe, forme carrée (GD615B)
- Optiques :
 - Faisceau étroit (10°)
 - Faisceau moyen (29°)
 - Faisceau large (35°)
- Source lumineuse : LED
- Flux lumineux (par unité de lampe à 830) :
 - LED11S : 1100 lm
 - LED12S : 1200 lm
 - LED20S : 2000 lm
 - LED17S : 1700 lm
 - LED27S : 2700 lm
 - LED39S : 3900 lm
- Puissance du système :
 - LED11S : 16,5 W
 - LED12S : 12,5 W
 - LED20S : 20 W
 - LED17S : 16 W
 - LED27S : 25 W
 - LED39S : 39 W
- Durée de vie : 50.000 heures (80 % de maintien du flux pour Ta 25 °C)
- Température de couleur : 2700 K , 3000 K , 4000 K & CrispWhite
- Rendu des couleurs : Ra > 80 et Ra > 90 (3000 K)
- Driver : driver LED externe fourni connecté
- Commande de l'éclairage : gradable en standard
 - PSD (gradable via DALI)
- Raccordement électrique : connecteur push-in type connecteurs sur demande
- Matériaux : aluminium, standard en noir (BK), gris (GR) ou blanc (WH)
- Montage : encastrement, rondelle d'installation sans anneau à commander séparément
- Options :
 - couleurs RAL
 - vous préférez un intérieur noir et un anneau blanc, ou une armature entièrement noire ? Plusieurs couleurs peuvent être combinées dans une même armature



StoreFlux GD612B WH-BK



StoreFlux GD612B BK-BK



StoreFlux GD612B WH-WH

Informations de commande

| EOC | Référence | Libellé de commande | MOQ | Code VRG | Poids (KG) | Prix indicatifs |
|-----|-----------|----------------------------------|-----|----------|------------|-----------------|
| 5 | 91064100 | GD611B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH | 1 | T | 1,41 | 240,00 |
| 5 | 88282500 | GD612B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH | 1 | T | 2,60 | 410,00 |
| 5 | 91073300 | GD613B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH | 1 | T | 3,98 | 560,00 |
| 5 | 10025600 | GD511Z CFMR_RML | 1 | T | 0,89 | 77,20 |
| 5 | 10026300 | GD512Z CFMR_RML | 1 | T | 1,35 | 82,80 |
| 5 | 10027000 | GD513Z CFMR_RML | 1 | T | 1,73 | 88,20 |

GreenSpace Accent Gridlight GD301B/GD302B



- Remplacement aisé des luminaires encastrés CDM
- Rentabilité élevée par rapport aux luminaires CDM en raison de l'efficacité élevée du système
- Éclairage d'accentuation de haute qualité grâce à la lumière du réflecteur signé PerfectAccent

Grâce à la famille GreenSpace Accent Modulaire, les commerçants peuvent à présent faire la transition des technologies CDM vers les technologies LED et bénéficier des avantages de la qualité d'éclairage Philips PerfectAccent. Ils pourront ainsi réaliser ainsi d'importantes économies d'énergie par rapport à leur installation CDM existante, le tout à un prix raisonnable. Par ailleurs, l'installation est facile et rapide grâce aux deux clips de fixation. Ils pourront par ailleurs remplacer facilement leurs installations actuelles grâce à des diamètres d'encastrement standards. Pour les magasins de vêtements, GreenSpace Accent Modulaire est aussi disponible en plusieurs teintes spéciales pour s'assurer de montrer tous vos produits et vêtements sous leur meilleur jour : - La solution CrispWhite est la meilleure solution pour les magasins de vêtements pour faire paraître les couleurs riches et intenses tout en préservant la vivacité des blancs. - La solution PremiumWhite est la meilleure option pour parvenir à un rendu des couleurs élevé et une ambiance de lumière chaude, semblables aux solutions CDM Elite.



GreenSpace Accent Gridlight GD302B

Informations de commande

| EOC | Référence | Libellé de commande | MOQ | Code VRG | Prix indicatifs |
|-----|-----------|--|-----|----------|-----------------|
| 5 | 91625400 | GD302B LED17S/830 PSU-E MB-MB II WH | 1 | T | 259,00 |
| 5 | 91628500 | GD302B LED17S/PW9 PSU-E MB-MB II WH | 1 | T | 259,00 |
| 4 | 07624500 | GD302B LED27S/830 PSED-E MB-MB II WH | 1 | T | 309,00 |
| 4 | 07626900 | GD302B LED27S/830 PSED-E MB-MB WH II CWL | 1 | T | 319,00 |
| 5 | 91626100 | GD302B LED27S/830 PSU-E MB-MB II WH | 1 | T | 279,00 |
| 5 | 07625200 | GD302B LED27S/PW9 PSED-E MB-MB II WH | 1 | T | 309,00 |
| 5 | 91630800 | GD302B LED27S/PW9 PSU-E MB-MB II WH | 1 | T | 279,00 |
| 5 | 07627600 | GD302B LED27S/PW9 PSU-E MB-MB II WH CW-L | 1 | T | 289,00 |
| 5 | 07629000 | GD302B LED35S/830 PSED-E MB-MB II WH | 1 | T | 339,00 |
| 5 | 07631300 | GD302B LED35S/830 PSED-E MB-MB II WH CWL | 1 | T | 349,00 |
| 4 | 07628300 | GD302B LED35S/830 PSU-E MB-MB II WH | 1 | T | 309,00 |
| 5 | 97633300 | GD302B LED35S/PW9 PSED-E MB-MB II WH | 1 | T | 339,00 |
| 5 | 91631500 | GD302B LED35S/PW9 PSU-E MB-MB II WH | 1 | T | 309,00 |
| 5 | 07632000 | GD302B LED35S/PW9 PSU-E MB-MB II WH CW-L | 1 | T | 319,00 |
| 5 | 07621400 | GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH | 1 | T | 229,00 |