



Philips Lighting Catalogue

Binnenverlichting
Waterdichte armaturen

PHILIPS

PacificLED gen4 WT470C/WT471C




- Hoogwaardige optieken met een aangename uniforme lichtverdeling zonder zichtbare strepen of kleurafwijking
- Ruime keuze aan optieken voor een geoptimaliseerd lichtplan bij diverse industrie toepassingen
- Eenvoudige en snelle installatie dankzij de slimme eindkappen en praktische ophangbeugels



PacificLED gen4 is een zeer efficiënte en betrouwbare waterdichte LED-armatuur die geweldige lichtkwaliteit biedt met een uniforme lichtverdeling zonder zichtbare strepen. Het assortiment heeft een modulair ontwerp, ideaal om een toekomstige upgrade en snel onderhoud mogelijk te maken. Dankzij een breed aanbod aan optieken, is de PacificLED gen4 ideaal voor uiteenlopende industrie toepassingen. Van hoge magazijnen tot lage parkeergarages kan er een optimaal lichtplan worden opgesteld.

- Type: WT470C (standaarduitvoering)
- Lichtbron: Vervangbare LED-module
- Stralingshoek: NB, WB, VWB, O
- Lichtstroom: 2300, 3400, 4200, 6400, 8000 (4000 K CCT)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 4000 of 6500 K
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Levensduur L70B50: 70.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: 25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -25 °C tot 45 °C
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 220-240 V/50-60 Hz
- Dimmen: DALI
- Materiaal: Buis: PC
- Kleur: Transparant
- Lichtkap: PC
- Aansluiting: Push-in connector (PI) of met trekontlasting (PIP)
- Onderhoud: Gereedschapsloze toegang voor onderhoud



WT470C (standaarduitvoering)

Afmetingen in mm.

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG	Richtprijs code
4	37923300 WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	WT470CLEDD23S1	1	Y4	219,00
4	37924000 WT470C LED23S/840 PSD WB L700	WT470CLEDD23S2	1	Y4	180,00
4	37925700 WT470C LED23S/840 PSD VWB L1300	WT470CLEDD23S3	1	Y4	219,00
4	37926400 WT470C LED23S/840 PSD VWB L700	WT470CLEDD23S4	1	Y4	180,00
4	37935600 WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	WT470CLEDD35S5	1	Y4	249,00
4	37936300 WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	WT470CLEDD35S6	1	Y4	279,00
4	37937000 WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600	WT470CLEDD35S7	1	Y4	279,00
4	37938700 WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	WT470CLEDD35S8	1	Y4	249,00
4	37940000 WT470C LED35S/840 PSD O L1600	WT470CLEDD35S9	1	Y4	259,00
4	37949300 WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	WT470CLEDD42S10	1	Y4	219,00
4	37950900 WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	WT470CLEDD42S11	1	Y4	249,00
4	37951600 WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	WT470CLEDD42S12	1	Y4	219,00
4	37981300 WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	WT470CLEDD64S13	1	Y4	249,00
4	37982000 WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	WT470CLEDD64S14	1	Y4	279,00
4	37983700 WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	WT470CLEDD64S15	1	Y4	249,00
4	37984400 WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	WT470CLEDD64S16	1	Y4	249,00
4	37986800 WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	WT470CLEDD64S17	1	Y4	279,00
4	37987500 WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	WT470CLEDD64S18	1	Y4	279,00
4	37988200 WT470C LED64S/840 PSD O L1600	WT470CLEDD64S19	1	Y4	259,00
Ⓞ	37990500 WT470C LED64S/865 PSD WB L1600	WT470CLEDD64S20	1	Y4	259,00
Ⓞ	37992900 WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600	WT470CLEDD64S22	1	Y4	459,00
Ⓞ	37993600 WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	WT470CLEDD64S23	1	Y4	459,00
Ⓞ	37994300 WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	WT470CLEDD64S24	1	Y4	489,00
4	37999800 WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	WT470CLEDD80S25	1	Y4	249,00
4	38000000 WT470C LED80S/840 PSD O L1600	WT470CLEDD80S26	1	Y4	259,00
4	38002400 WT471C LED23S/840 PSD VWB L1300	WT471CLEDD23S27	1	Y4	259,00
4	38005500 WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	WT471CLEDD42S28	1	Y4	289,00
4	38008600 WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	WT471CLEDD64S29	1	Y4	289,00
4	38009300 WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	WT471CLEDD64S30	1	Y4	319,00
4	38010900 WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	WT471CLEDD64S31	1	Y4	289,00
4	38011600 WT471C LED64S/840 PSD VWB L1600	WT471CLEDD64S32	1	Y4	289,00
4	38014700 WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	WT471CLEDD80S33	1	Y4	319,00
4	38028400 WT470X LED35S/840 VWB ACW TW1 L1600	WT470XLED35S42	1	Y4	329,00
4	38029100 WT470X LED35S/840 VWB ACW TW3 L1600	WT470XLED35S43	1	Y4	329,00
4	38030700 WT470X LED35S/840 WB ACW TW1 L1600	WT470XLED35S44	1	Y4	329,00
4	38031400 WT470X LED35S/840 WB ACW TW3 L1600	WT470XLED35S45	1	Y4	329,00
Ⓞ	38032100 WT470X LED35S/840 VWB ELP3 ACW TW1 L1600	WT470XLED35S46	1	Y4	529,00
4	38033800 WT470X LED64S/840 VWB ACW TW3 L1600	WT470XLED64S47	1	Y4	329,00
4	38035200 WT470X LED64S/840 WB ACW TW3 L1600	WT470XLED64S48	1	Y4	329,00
4	38036900 WT470X LED64S/840 VWB ACW TW1 L1600	WT470XLED64S49	1	Y4	329,00
4	38037600 WT470X LED64S/840 NB ACW TW1 L1600	WT470XLED64S50	1	Y4	329,00
4	38038300 WT470X LED80S/840 NB ACW TW1 L1600	WT470XLED80S51	1	Y4	329,00
4	38039000 WT470X LED80S/840 WB ACW TW1 L1600	WT470XLED80S52	1	Y4	329,00
4	38040600 WT470X LED35S/840 VWB ACWH TW1 L1600	WT470XLED35S53	1	Y4	339,00
4	38041300 WT470X LED35S/840 VWB ACWH TW3 L1600	WT470XLED35S54	1	Y4	339,00
4	38042000 WT470X LED35S/840 WB ACWH TW1 L1600	WT470XLED35S55	1	Y4	339,00
4	38043700 WT470X LED64S/840 WB ACWH TW3 L1600	WT470XLED64S56	1	Y4	339,00
4	38045100 WT470X LED64S/840 VWB ACWH TW1 L1600	WT470XLED64S57	1	Y4	339,00
4	38046800 WT470X LED64S/840 VWB ACWH TW3 L1600	WT470XLED64S58	1	Y4	339,00
4	38048200 WT470X LED64S/840 WB ACWH TW1 L1600	WT470XLED64S60	1	Y4	339,00
Ⓞ	37922600 WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	910925863799-RD	1	Y4	369,00
4	37914100 WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	LED23S/840 PSU1	1	Y4	191,00
4	37941700 WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	WT470LED421RD	1	Y4	190,00
Ⓞ	37991200 WT470C LED64S/865 PSD VWB L1600	WT470CLEDD64S21	1	Y4	259,00
4	37997400 WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600	WT470LED802RD	1	Y4	249,00
4	38026000 WT470X LED35S/840 VWB ACW TC5 L1600	WT470XLED351	1	Y4	339,00
5	38500500 WT470Z BR (10PCS)	910925864383-1	1	Y4	27,50
5	38509800 WT470Z SCREW-VP SET (10PCS)	WT470SCREW	1	Y4	11,00

CoreLine Waterdicht WT120C




- 1 op 1 vervanger voor waterdichte TL(-D) armaturen
- Tot 45% energie besparen
- Levensduur 50.000 uur



De CoreLine WT120C is een waterdicht LED-armatuur voor het verlichten van o.a. parkeergarages, koel- en vriescellen.

- Versies:
 - WT120C LED18S, 1800 lm, 19 W, alternatief voor 1x18 W TL-D
 - WT120C LED22S, 2200 lm, 23 W, alternatief voor 1x36 W TL-D
 - WT120C LED40S, 4000 lm, 41 W, alternatief voor 2x36 W TL-D
 - WT120C LED34S, 3400 lm, 29 W, alternatief voor 1x58 W TL-D
 - WT120C LED60S, 6000 lm, 57 W, alternatief voor 2x58 W TL-D
- Optieken: polycarbonaat cover, gematteerd
- Lichtbron: LED
- Lichtstroom: van 1800 lm tot 6000 lm, afhankelijk van de gekozen versie
- Systeemvermogen: van 19 W tot 57 W, afhankelijk van de gekozen versie
- Levensduur: 50.000 uur (70% lumenbehoud, bij Ta 25 °C)
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Kleurweergave: Ra > 80
- Driver: geïntegreerd, niet dimbaar (PSU)
- Elektrische aansluiting: via wartel, van buitenaf toegankelijk
- Materiaal: behuizing en cover van polycarbonaat (sealed for life)
- Montage: met behulp van meegeleverde ophangbeugels
- Voorzien van doorvoerbedrading, aan te sluiten d.m.v. uitbreekpoort en extra wartel (meegeleverd)
- Standaard beschikbaar met geïntegreerde noodverlichting (versies EL)



WT120C

WT120C Afmetingen in mm.

	A	B
LED18S : LED18S	388	661
LED22S : LED22S	960	1223
LED34S : LED34S	1213	1504

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Gewicht (KG)	Richtprijs
1	84045900 WT120C LED18S/840 PSU L600	WT120L18/84L600	1	Z	1,14	82,80
1	84046600 WT120C LED22S/840 PSU L1200	WT120L21/84L120	1	Z	1,60	98,00
1	84047300 WT120C LED34S/840 PSU L1500	WT120L33/84L150	1	Z	1,90	112,00
1	84048000 WT120C LED40S/840 PSU L1200	WT120L38/84L120	1	Z	1,60	103,00
1	84049700 WT120C LED60S/840 PSU L1500	WT120L59/84L150	1	Z	1,90	109,00
5	85414200 WT120C LED22S/840 PSU L1200 EL1	WT120L21/84EL1	1	Z	2,60	265,00
5	85415900 WT120C LED40S/840 PSU L1200 EL1	WT120L38/84EL1	1	Z	2,60	279,00
1	85416600 WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL1	WT120L33/84EL1	1	Z	2,90	308,00
1	85417300 WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL1	WT120L59/84EL1	1	Z	2,90	305,00
5	88306800 WT120C LED18S/840 PSD L600	WT120L18/PSD	1	Z		107,00
5	88307500 WT120C LED22S/840 PSD L1200	WT120L22/PSD	1	Z		131,00
1	88308200 WT120C LED34S/840 PSD L1500	WT120L34/PSD	1	Z		140,00
1	88309900 WT120C LED40S/840 PSD L1200	WT120L40/PSD	1	Z		135,00
1	88310500 WT120C LED60S/840 PSD L1500	WT120L60/PSD	1	Z		149,00
5	85420300 WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL3	WT120LED34EL3	1	Z		266,00
5	85419700 WT120C LED40S/840 PSU L1200 EL3	WT120LED40EL3	1	Z		266,00
5	16317400 WT120C LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	WT120L40TWWEC	1	Z		142,00
5	16316700 WT120C LED40S/840 PSU WEC L1200	WT120L40WEC	1	Z		128,00
5	88314300 WT120C LED60S/840 PSD L1500 EL3	WT12060PSDEL	1	Z		307,00
5	16319800 WT120C LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	WT120L60TWWEC	1	Z		149,00
5	91688900 WT120C LED60S/840 PSU TW3 L1500	WT120LED60TW3	1	Z		173,00
5	16318100 WT120C LED60S/840 PSU WEC L1500	WT120L60WEC	1	Z		135,00
5	91685800 WT120C LED22S/840 PSU TW3 L1200		1	Z		145,00
5	91686500 WT120C LED34S/840 PSU TW3 L1500		1	Z		155,00
5	91687200 WT120C LED40S/840 PSU TW3 L1200		1	Z		145,00

Ledinaire WT060C Waterproof




- Eenvoudige, solide behuizing, sealed for life. IP65
- Comfortabel diffuus licht
- Tot 40% energiebesparing



Kwaliteit en betrouwbaarheid, – dat is de boodschap van LEDINAIRE. LEDINAIRE houdt het simpel door alleen de essentie te leveren en niets meer. Wij bieden een keuze uit economische LED-oplossingen binnen uw budget ligt en dat onze producten altijd voldoen aan de hoogst mogelijke normen. Deze non-sensbenadering van verlichting betekent dat u exact krijgt wat er op de doos vermeld staat: betrouwbaarheid, betaalbaarheid en energie-efficiëntie. De solide LEDINAIRE WT060C Waterdicht-armatuur is ontworpen voor algemene toepassingen en is een budgetvriendelijke, energiebesparende LED-oplossing voor gebruik in natte en industriële omgevingen (IP65).

- Type: LEDINAIRE WT060C
- Lichtbron: Niet-vervangbare LED-module
- Lampvermogen: 40 W (LED36S). 60 W (LED55S)
- Bundelhoek: Lambertiaanse bundel
- Lichtstroom: 3600 lm (LED36S). 5500 lm (LED55S)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 4000 K (neutraalwit)
- Kleurweergave-index: >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 30.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 15.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 10.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +30 °C
- Driver: Ingebouwd, niet vervangbaar
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Niet dimbaar
- Materiaal: Behuizing: polycarbonaat, gecoëxtrudeerd. Eindkappen: polycarbonaat
- Kleur: Lichtgrijs (RAL7035)
- Optische kap: Polycarbonaat, diffuus
- Aansluiting: Schroefaansluiting met kabelwartel
- Onderhoud: Geen interne reiniging vereist. Lichtbron en driver niet reparerbaar
- Installatie: Bevestiging met montagebeugels. Montagebeugels kunnen over de volle lengte van de armatuur geplaatst worden. Doorvoerbedrading niet mogelijk



LEDINAIRE WT060C

Afmetingen in mm.

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Richtprijs
1	38010699 WT060C LED18S/840 PSU TW1 L600	WT060LED182	1	Y8	105,00
1	38011399 WT060C LED36S/840 PSU L1200	WT060LED363	1	Y8	80,00
1	38013799 WT060C LED56S/840 PSU L1500	WT060LED565	1	Y8	90,00
1	38014499 WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	WT060LED566	1	Y8	125,00

TCW060



- Standaard geleverd met hoogfrequent voorschakelapparaat
- Polycarbonaat sluitclips bijgeleverd
- Verstelbare plafondbeugel voor snelle en flexibele montage


De TCW060 is een eenvoudige en compacte waterdichte armatuur voor TL-D-lampen. Met zijn beschermingsklasse IP65 en hoogfrequent voorschakelapparaat is dit een concurrerende oplossing voor vochtige ruimtes. De armatuur is volledig uitgevoerd in polycarbonaat en voorzien van verstelbare plafondbeugels. De lichtkap wordt aan de behuizing bevestigd door middel van bijgeleverde sluitclips.

- Type:
 - TCW060
- Lichtbron: Fluorescentie
- Voorschakelapparaat: Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Optische lichtkap: Polycarbonaat, prismatisch (PCP)
- Aansluiting: Schroefconnector (SCREW)
- Materiaal en afwerking:
 - Behuizing: polycarbonaat, grijs
 - Lichtkap: polycarbonaat, UV-bestendig
 - Plafondklemmen: roestvast staal
 - Lichtkapklemmen: polycarbonaat, grijs
- Installatie: Opbouwmontage. Bedrijfstemperatuur: $-5^{\circ}\text{C} < T_a < 25^{\circ}\text{C}$
- Onderhoud: Scharnierende lichtkap voor gemakkelijke lampvervangning
- Belangrijkste toepassingen: Vochtige omgevingen, lichte industrie, parkeergarages





TCW060



TCW060 1xTL-D36W HF
Afmetingen in mm.



TCW060 waterdichte basismatuur voor TL-D fluorescentielampen, opbouw- en pendelmontage.



Ophangbeugel



Cover clip



Suspended gear tray ensures hands are free to make electrical connection.



Hinged clips mean cover can be lowered for easy lamp replacement.

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG	Gewicht code (KG)	Richtprijs
1	81377699 TCW060 1xTL-D18W HF	TCW060118HF	1	Z	1,15	42,20
1	81379099 TCW060 1xTL-D36W HF	TCW060136HF	1	Z	1,95	46,70
1	81381399 TCW060 1xTL-D58W HF	TCW060158HF	1	Z	2,35	50,10
1	81378399 TCW060 2xTL-D18W HF	TCW060218HF	1	Z	1,55	50,10
1	81380699 TCW060 2xTL-D36W HF	TCW060236HF	1	Z	3,00	55,80
1	81382099 TCW060 2xTL-D58W HF	TCW060258HF	1	Z	3,20	67,10