



Philips Lighting Catalogue

Binnenverlichting
Montagebalken

PHILIPS

Pentura Mini LED BN132C



- LED opvolger voor Pentura Mini T5
- Compleet in 1 doos, eenvoudig te monteren
- Levensduur 30.000 uur
- Zeer compacte montagebalk



De Pentura Mini LED is een heel compacte montagebalk voor het verlichten van koven, winkelschappen, balie's etc. Pentura Mini LED is eenvoudig te monteren en indien gewenst door te koppelen (max. 8 stuks), alle benodigdheden zitten in de verpakking.

- Versies:
 - LED3S, lengte 325 mm
 - LED5S, lengte 585 mm
 - LED6S, lengte 585 mm
 - LED8S, lengte 885 mm
 - LED10S, lengte 1185 mm
 - LED11S, lengte 1185 mm
- Lichtbron: LED
- Lichtstroom: 280 lm/550 lm/800 lm/1100 lm, afhankelijk van de gekozen versie
- Systemvermogen: 4 W/7 W/11 W/14 W, afhankelijk van de gekozen versie
- Levensduur: 30.000 uur L80B50, bij Ta 25 °C
- Kleurtemperatuur: 4000 K, 3000 K
- Kleurweergave: Ra > 75
- Driver: geïntegreerd, niet dimbaar (PSU)
- Elektrische aansluiting: via aansluitsnoer (inclusief)
- Materiaal: behuizing plaatstaal, cover van polycarbonaat (sealed for life)
- Montage: met behulp van meegeleverde montagebeugels
- Eenvoudig door te koppelen, direct in de volgende armatuur, of m.b.v. flexibel snoertje



BN132C



BN132C




BN132C




BN132C



Inclusief montage accessoires




Afmetingen in mm.



Afmetingen in mm.



Afmetingen in mm.



Afmetingen in mm.

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | Typenummer | MOQ | VRG | Richtprijs |
|-----|--------------------------------------|-------------|-----|-----|------------|
| 1 | 07244899 BN132C LED12S/830 PSU L1200 | BN132LED122 | 1 | Z | 41,00 |
| 1 | 07243199 BN132C LED12S/840 PSU L1200 | BN132LED121 | 1 | Z | 41,00 |
| 1 | 07250999 BN132C LED3S/830 PSU L300 | BN132LED38 | 1 | Z | 23,00 |
| 1 | 07249399 BN132C LED3S/840 PSU L300 | BN132LED37 | 1 | Z | 23,00 |
| 1 | 07248699 BN132C LED6S/830 PSU L600 | BN132LED66 | 1 | Z | 28,00 |
| 1 | 07247999 BN132C LED6S/840 PSU L600 | BN132LED65 | 1 | Z | 28,00 |
| 2 | 07246299 BN132C LED9S/830 PSU L900 | BN132LED94 | 1 | Z | 35,00 |
| 1 | 07245599 BN132C LED9S/840 PSU L900 | BN132LED93 | 1 | Z | 35,00 |
| 1 | 07263999 BN132Z CCPA (10 PCS) | BN132ZCCPA | 1 | Z | 9,00 |

Lineco TMS022




De Lineco TMS022 is een TL-balk voor algemene verlichtingstoepassingen zoals supermarkten, doe-het-zelfzaken en industrie.

- Versies: 1- of 2-lamps TL-D 36 of 58 W
- Lichtbron: 1 of 2 MASTER TL-D lamp(en), armatuur wordt geleverd zonder lampen
- VSA: geïntegreerd, elektronisch hoogfrequent VSA
- Elektrische aansluiting: insteek-connector
- Materiaal: behuizing van witgelakt plaatstaal
- Montage: geschikt voor individuele opbouwmontage

- Eenvoudig te installeren montagebalk
- Energiezuinig door standaard HF-VSA




ECONOMY



TMS022 1x TL-D

TMS022 1-lamps Afmetingen in mm.



TMS022 2x TL-D

TMS022 2-lamps Afmetingen in mm.

| | A | B | | A | B |
|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 36W | 900 | 1225 | 36W | 900 | 1225 |
| 58W | 900 | 1525 | 58W | 900 | 1525 |

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | Typenummer | MOQ | VRG | Gewicht (KG) | Richtprijs |
|-----|-------------------------------|--------------|-----|-----|--------------|------------|
| 1 | 04531199 TMS022 1xTL-D36W HF | TMS022136HF | 1 | Z | 1,18 | 56,40 |
| 1 | 04532899 TMS022 2xTL-D36W HF | TMS022 236HF | 1 | Z | 1,21 | 69,70 |
| 1 | 04533599 TMS022 1xTL-D58W HF | TMS022 158HF | 1 | Z | 1,43 | 69,70 |
| 1 | 04534299 TMS022 2xTL-D58W HF | TMS022 258HF | 1 | Z | 1,50 | 87,30 |
| 1 | 13556499 TMS022 1xTL-D36W HFS | TMS028136HF | 1 | Z | 1,22 | 49,40 |

Vaya Cove SM440L/SM440Z



- Energie-efficiënte LED koofverlichting
- Philips kwaliteit voor een scherpe prijs
- Geen lampvervanging meer door de lange levensduur

Vaya Cove is een uiterst economische en betrouwbare lineaire LED-armatuur die de initiële investeringen minimaliseert en tegelijk een uiterste flexibiliteit biedt in een compact ontwerp, voor het realiseren van koof- en accentlichteffecten. Hij is verkrijgbaar in drie lengtematen, twee statische witte uitvoeringen en een RGB kleurenitvoering (geregeld via DMX en geadresseerd via tweewegcommunicatie). Vaya Cove maakt deel uit van een complete reeks Philips Vaya LED-producten.

- Type:
 - SM440L
- Lichtbron: Niet-vervangbare LED-module
- Vermogen ($\pm 10\%$): 10,5 W/m (0,3 m: 3,75 W / 0,6 m: 7,5 W / 1,2 m: 15,0 W)
- Bundelhoek: 120°
- Lichtstroom: Wit en enkelkleurig: 215 lm (0,3 m), 430 lm (0,6 m), 860 lm (1,2 m). RGB: 38 lm (0,3 m), 75 lm (0,6 m), 150 lm (1,2 m)
- Geïntegreerde kleurtemperatuur: 3000, 4000 of 5000 K
- Kleurweergave-index: 80 (4000 K)
- Behoud van lichtopbrengst - L70: 50.000 uur bij 25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +40 °C
- Driver: Afzonderlijk
- Dimmen: Wit en enkelkleurig: niet dimbaar. RGB: DMX dimbaar
- Materiaal: geëxtrudeerd polycarbonaat
- Kleur: Wit (WH)
- Lichtkap: Polycarbonaat, helder
- Aansluiting: Geïntegreerde connector voor ingangsspanning en kop-staartkoppeling
- Installatie: Individueel of in lijn; armatuur wordt in vooraf vastgeschroefde montageklemmen geklikt. Doorvoerbedrading mogelijk
- Accessoires:
 - Witte uitvoering: hoofdaansluitkabel voeding, jumperkabel voeding
 - RGB-uitvoering: hoofdaansluitkabel voeding/data, jumperkabel voeding/data, Y-jumperkabel voeding/data
- Opmerkingen:
 - Aanbevolen voedingsmodules: Philips Xitanium 100 W (913700621091)
 - Voor witte en enkelkleurige uitvoeringen zijn geen regelaars nodig; voor kleurenitvoering is een DMX-regelaar nodig



Vaya Cove SM440L



Vaya Cove SM440Z

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | Typenummer | MOQ | VRG | Gewicht code (KG) | Richtprijs |
|----------|------------------------------------|-----------------|-----|-----|----------------------|------------|
| 79860599 | SM440L I 15xLED-HB/RGB 24V CQC, CE | SM440L15RGB24V | 1 | T | 0,17 | 60,00 |
| 79927599 | SM440L I 30xLED-HB/RGB 24V CQC, CE | SM440L30RGB24V | 1 | T | 0,30 | 90,00 |
| 79935099 | SM440L I 60xLED-HB/RGB 24V CQC, CE | SM440L60RGB24V | 1 | T | 0,36 | 140,00 |
| 79887299 | SM440Z 10PD WH | SM440Z10PDWH | 1 | T | 0,04 | 10,00 |
| 79885899 | SM440Z 300PD-M-F WH | SM440Z300PDMFWH | 1 | T | 0,05 | 10,00 |
| 79858299 | SM440Z 300PD-M-F-PL WH | SM440Z300PDMFPL | 1 | T | 0,65 | 45,00 |
| 79857599 | SM440Z 8000PD-L WH | SM440Z8000PDLWH | 1 | T | 0,85 | 55,00 |

CoreLine Batten BN124C




Of het nu gaat om nieuwbouw of de renovatie van een bestaande ruimte, u wilt verlichtingsoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud. De nieuwe reeks CoreLine Batten LED-producten kan gebruikt worden om traditionele balken met TL-D fluorescentielampen te vervangen. Het aantal typenummers is overzichtelijk, dus de keuze is eenvoudig te maken.

- Tot 40% energiebesparing in vergelijking met TL-D
- Betrouwbare LED-technologie – onderhoudsvrij
- Directe vervanger voor conventionele balken in termen van lichtprestaties, installatieflexibiliteit en lengte



CoreLine Batten BN124C



Afmetingen in mm.

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | Typenummer | MOQ | VRG | Richtprijs |
|-----|---|-------------|-----|-----|------------|
| | | code | | | |
| 1 | 07472599 BN124C LED21S/840 PSU TW1 L600 | BN124LED211 | 1 | Z | 90,00 |
| 1 | 07473299 BN124C LED19S/830 PSU TW1 L600 | BN124LED192 | 1 | Z | 90,00 |
| 1 | 07474999 BN124C LED41S/840 PSU TW1 L1200 | BN124LED413 | 1 | Z | 110,00 |
| 1 | 38000799 BN124C LED38S/830 PSU TW1 L1200 | BN124LED384 | 1 | Z | 110,00 |
| 2 | 38001499 BN124C LED64S/840 PSU TW1 L1500 | BN124LED645 | 1 | Z | 130,00 |
| 1 | 38002199 BN124C LED60S/830 PSU TW1 L1500 | BN124LED606 | 1 | Z | 130,00 |
| Ⓞ | 39256799 BN124C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200 | | 1 | Z | 290,00 |
| Ⓞ | 39258199 BN124C LED64S/840 PSU ELB3 TW1 L1500 | | 1 | Z | 310,00 |