

PHILIPS

LEDlampen

Shortlist januari 2017



MASTER LEDspot MV / 4-35 W

			2700 / 3000 / 4000		GU10		DIMBAAR		50.000 UUR		EEL		10 PACK		25°		40°		57		H50H		89%	
Product type		LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto		Ecat										
MASTER LEDspot MV		W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696														
4-35 W GU10 927 25°		4	35	250	62	925	25	90	2700	45727600	8718696457276	12,00		link										
4-35 W GU10 927 40°		4	35	262	65	560	40	90	2700	45729000	8718696457290	12,00		link										
4-35 W GU10 930 25°		4	35	260	65	962	25	90	3000	45731300	8718696457313	12,00		link										
4-35 W GU10 930 40°		4	35	272	68	582	40	90	3000	45733700	8718696457337	12,00		link										
4-35 W GU10 940 25°		4	35	282	70	1040	25	90	4000	45735100	8718696457351	12,00		link										
4-35 W GU10 940 40°		4	35	295	73	624	40	90	4000	45739900	8718696457399	12,00		link										

MASTER LEDspot MV / 5.4-50 W

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
5.4-50 W GU10 927 25°	5,4	50	360	66	1350	25	90	2700	45715300	8718696457153	13,00	link
5.4-50 W GU10 927 40°	5,4	50	378	70	800	40	90	2700	45717700	8718696457177	13,00	link
5.4-50 W GU10 930 25°	5,4	50	360	66	1350	25	90	3000	45719100	8718696457191	13,00	link
5.4-50 W GU10 930 40°	5,4	50	378	70	800	40	90	3000	45721400	8718696457214	13,00	link
5.4-50 W GU10 940 40°	5,4	50	392	72	830	40	90	4000	45725200	8718696457252	13,00	link

MASTER LEDspot MV / 4-35 W DimTone

2700-2200
GU10
DIMBAAR
50.000 UUR
EEL
10 PACK
BUNDELBREEDTE
AFMETINGEN
89%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
4-35 W GU10 25°	4	35	280	70	1000	25	80	2700-2200	43828200	8718696438282	10,80	link
4-35 W GU10 40°	4	35	280	70	600	40	80	2700-2200	43830500	8718696438305	10,80	link

MASTER LEDspot MV / 4.5-50 W DimTone

2700-2200

GU10

DIMBAAR

50.000 UUR

EEL

10 PACK

25°

40°

55

H50H

AFMETINGEN

91%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
4.5-50 W GU10 25°	4,5	50	355	78	1400	25	80	2700-2200	43840400	8718696438404	13,50	link
4.5-50 W GU10 40°	4,5	50	355	78	800	40	80	2700-2200	43842800	8718696438428	13,50	link

MASTER LEDspot MV Value / 3.5-25 W













2700

GU10

DIMBAAR

35.000 UUR

EEL

10 PACK

BUNDELBREEDTE

AFMETINGEN

86%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot MV D	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
VLE 3.5-25 W GU10 827 40°	3,5	25	200	57	400	40	80	2700	56296300	8718696562963	8,00	link

MASTER LEDspot MV Value / 3.5-35 W



2700 / 3000 / 4000



GU10



DIMBAAR



35.000 UUR



EEL



10 PACK



BUNDELBREEDTE



25°



40°



60°



AFMETINGEN



90%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot MV D	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
VLE 3.5-35 W GU10 827 25°	3,5	35	260	74	1000	25	80	2700	43832900	8718696438329	8,00	link
VLE 3.5-35 W GU10 830 25°	3,5	35	270	77	1000	25	80	3000	43834300	8718696438343	8,00	link
VLE 3.5-35 W GU10 840 25°	3,5	35	290	83	1000	25	80	4000	43836700	8718696438367	8,00	link
VLE 3.5-35 W GU10 827 40°	3,5	35	265	76	550	40	80	2700	56298700	8718696562987	8,00	link
VLE 3.5-35 W GU10 830 40°	3,5	35	275	79	550	40	80	3000	56302100	8718696563021	8,00	link
VLE 3.5-35 W GU10 840 40°	3,5	35	290	83	550	40	80	4000	56306900	8718696563069	8,00	link
VLE 3.5-35 W GU10 827 60°	3,5	35	265	76	350	60	80	2700	56300700	8718696563007	8,00	link
VLE 3.5-35 W GU10 830 60°	3,5	35	275	79	350	60	80	3000	56304500	8718696563045	8,00	link
VLE 3.5-35 W GU10 840 60°	3,5	35	290	83	350	60	80	4000	56308300	8718696563083	8,00	link

MASTER LEDspot MV Value / 4.3-50 W



2700 / 3000 / 4000



GU10



DIMBAAR



35.000 UUR



EEL



10 PACK



BUNDELBREEDTE



25°



40°



60°



AFMETINGEN



91%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
VLE 4.3-50 W GU10 827 25°	4,3	50	355	83	1400	25	80	2700	43838100	8718696438381	9,00	link
VLE 4.3-50 W GU10 830 25°	4,3	50	365	85	1400	25	80	3000	43844200	8718696438442	9,00	link
VLE 4.3-50 W GU10 840 25°	4,3	50	390	91	1400	25	80	4000	43846600	8718696438466	9,00	link
VLE 4.3-50 W GU10 827 40°	4,3	50	365	85	750	40	80	2700	56310600	8718696563106	9,00	link
VLE 4.3-50 W GU10 830 40°	4,3	50	375	87	750	40	80	3000	56314400	8718696563144	9,00	link
VLE 4.3-50 W GU10 840 40°	4,3	50	390	91	750	40	80	4000	56318200	8718696563182	9,00	link
VLE 4.3-50 W GU10 827 60°	4,3	50	365	85	450	60	80	2700	56312000	8718696563120	9,00	link
VLE 4.3-50 W GU10 830 60°	4,3	50	375	87	450	60	80	3000	56316800	8718696563168	9,00	link
VLE 4.3-50 W GU10 840 60°	4,3	50	390	91	450	60	80	4000	56320500	8718696563205	9,00	link

MASTER LEDspot MV VLE GU10 Classic / DimTone



2700-2200



GU10



DIMBAAR



25.000 UUR



EEL



10 PACK



BUNDELBREEDTE



36°



AFMETINGEN



87%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot MV VLE	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
CLA DT 4.5-35 W GU10 36°	4,5	35	245	54	450	36	80	2700-2200	66764400	8718696667644	9,00	link
CLA DT 5-50 W GU10 36°	5,0	50	345	69	600	36	80	2700-2200	66762000	8718696667620	10,50	link

Classic LEDspot MV GU10 / dimbaar



2700 / 3000



GU10



DIMBAAR



15.000 UUR



EEL



10 PACK



BUNDELBREEDTE



36°



AFMETINGEN



87%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
Classic LEDspot MV D	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
4.4-35 W GU10 827 36°	4,4	35	250	57	500	36	80	2700	56558200	8718696565582	7,00	link
4.4-35 W GU10 830 36°	4,4	35	260	59	520	36	80	3000	58167400	8718696581674	7,00	link
5.5-50 W GU10 827 36°	5,5	50	350	64	650	36	80	2700	56560500	8718696565605	7,50	link
5.5-50 W GU10 830 36°	5,5	50	365	66	680	36	80	3000	58169800	8718696581698	7,50	link

Classic LEDspot MV GU10 / niet-dimbaar












	2700	GU10	NIET-DIMBAAR	15.000 UUR	EEL	10 PACK	BUNDELBREEDTE	AFMETINGEN	88%			
Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
Classic LEDspot MV ND	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
3.1-25 W GU10 827 36°	3,1	25	215	69	470	36	80	2700	58769000	8718696587690	5,00	link
3.5-35 W GU10 827 36°	3,5	35	255	73	545	36	80	2700	59992100	8718696599921	6,00	link
4.6-50 W GU10 827 36°	4,6	50	355	77	700	36	80	2700	59994500	8718696599945	7,00	link

CorePro LEDspot MV GU10 / 25 W

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDspot LV MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
2-25 W GU10 827 36°	2,0	25	170	85	400	36	80	2700	56322900	8718696563229	6,00	link
2-25 W GU10 830 36°	2,0	25	175	88	400	36	80	3000	56324300	8718696563243	6,00	link
2-25 W GU10 840 36°	2,0	25	185	93	400	36	80	4000	56326700	8718696563267	6,00	link

CorePro LEDspot MV GU10 / 35 W

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDspot LV MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
3.5-35 W GU10 827 36°	3,5	35	250	71	650	36	80	2700	48594100	8718696485941	6,00	link
3.5-35 W GU10 830 36°	3,5	35	260	74	650	36	80	3000	48596500	8718696485965	6,00	link
3.5-35 W GU10 840 36°	3,5	35	270	77	650	36	80	4000	56332800	8718696563328	6,00	link

CorePro LEDspot MV GU10 / 35 W

												
	2700 / 3000 / 4000	GU10	NIET-DIMBAAR	15.000 UUR	EEL	10 PACK	BUNDELBREEDTE	AFMETINGEN	90%			
Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDspot LV MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
5-50 W GU10 827 36°	5,0	50	350	70	900	36	80	2700	48598900	8718696485989	7,00	link
5-50 W GU10 830 36°	5,0	50	360	72	900	36	80	3000	48600900	8718696486009	7,00	link
5-50 W GU10 840 36°	5,0	50	380	76	900	36	80	4000	49714200	8718696497142	7,00	link
5-50 W GU10 830 60°	5,0	50	360	72	450	60	80	3000	56340300	8718696563403	7,00	link
5-50 W GU10 840 60°	5,0	50	380	76	450	60	80	4000	56342700	8718696563427	7,00	link

CorePro LEDspot MV GU10 / 65 W

3000

GU10

NIET-DIMBAAR

15.000 UUR

EEL

10 PACK

BUNDELBREEDTE

AFMETINGEN

90%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
6.5-65 W GU10 830 36°	6,5	65	460	71	1100	36	80	3000	49823100	8718696498231	8,00	link

MASTER LEDspot LV MR16 / 50 W



2700 / 3000



GU5.3



DIMBAAR



40.000 UUR



EEL



10 PACK



BUNDELBREEDTE



AFMETINGEN



84%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
8-50 W 827 MR16 24°	8	50	621	77	3100	24	80	2700	48999400	8718696489994	20,00	link
8-50 W 830 MR16 24°	8	50	621	77	3250	24	80	3000	49001300	8718696490013	20,00	link
8-50 W 827 MR16 36°	8	50	635	79	1650	36	80	2700	51536500	8718696515365	20,00	link
8-50 W 830 MR16 36°	8	50	660	83	1700	36	80	3000	51538900	8718696515389	20,00	link

MASTER LEDspot LV MR16 / 35 W



2700 / 3000 / 4000



GU5.3



DIMBAAR



40.000 UUR



EEL



10 PACK



BUNDELBREEDTE



AFMETINGEN



80%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot LV D	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
7-35 W 927 MR16 15°	7	35	500	71	2800	15	90	2700	65921200	8718696659212	16,20	link
7-35 W 927 MR16 24°	7	35	420	60	2100	24	90	2700	65923600	8718696659236	16,20	link
7-35 W 927 MR16 36°	7	35	400	57	1150	36	90	2700	65925000	8718696659250	16,20	link
7-35 W 827 MR16 60°	7	35	360	51	440	60	80	2700	48945100	8718696489451	16,20	link
7-35 W 930 MR16 15°	7	35	410	58	2950	15	90	3000	65927400	8718696659274	16,20	link
7-35 W 930 MR16 24°	7	35	410	58	2200	24	90	3000	65929800	8718696659298	16,20	link
7-35 W 930 MR16 36°	7	35	405	58	1200	36	90	3000	65931100	8718696659311	16,20	link
7-35 W 830 MR16 60°	7	35	380	54	460	60	80	3000	48947500	8718696489475	16,20	link
7-35W 940 MR16 15°	7	35	430	61	3050	15	90	4000	65933500	8718696659335	16,20	link
7-35W 940 MR16 24°	7	35	430	61	2300	24	90	4000	65935900	8718696659359	16,20	link
7-35W 940 MR16 36°	7	35	425	61	1250	36	90	4000	65937300	8718696659373	16,20	link

MASTER LEDspot LV MR16 / 35 W DimTone



2700-2200



GU5.3



DIMBAAR



25.000 UUR



EEL



10 PACK



BUNDELBREEDTE



AFMETINGEN



81%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
6.5-35 W MR16 24°	6,5	35	370	57	1800	24	80	2700-2200	44213500	8718696442135	14,50	link
6.5-35 W MR16 36°	6,5	35	370	57	900	36	80	2700-2200	44215900	8718696442159	14,50	link

MASTER LEDspot LV VALUE GU5.3 / 20 W



2700 / 3000



GU5.3



NIET-DIMBAAR



25.000 UUR



EEL



10 PACK



BUNDELBREEDTE



AFMETINGEN



83%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot LV VLE	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
3.4-20 W 827 MR16 24°	3,4	20	220	65	1000	24	80	2700	47570600	8718696475706	7,40	link
3.4-20 W 827 MR16 36°	3,4	20	220	65	550	36	80	2700	47572000	8718696475720	7,40	link
3.4-20 W 830 MR16 24°	3,4	20	225	66	1000	24	80	3000	47576800	8718696475768	7,40	link
3.4-20 W 830 MR16 36°	3,4	20	225	66	600	36	80	3000	47574400	8718696475744	7,40	link

MASTER LEDspot LV VALUE MR16 / 35 W

												
	2700 / 3000 / 4000	GU5.3	DIMBAAR	25.000 UUR	EEL	10 PACK	BUNDELBREEDTE		AFMETINGEN		82%	
Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
6.3-35 W 827 MR16 36°	6,3	35	380	60	980	36	80	2700	49027300	8718696490273	10,60	link
6.3-35 W 830 MR16 24°	6,3	35	395	63	1800	24	80	3000	49023500	8718696490235	10,60	link
6.3-35 W 840 MR16 24°	6,3	35	410	65	1800	24	80	4000	49025900	8718696490259	10,60	link
6.3-35 W 827 MR16 24°	6,3	35	380	60	1800	24	80	2700	49021100	8718696490211	10,60	link
6.3-35 W 830 MR16 36°	6,3	35	395	63	1000	36	80	3000	49029700	8718696490297	10,60	link
6.3-35 W 840 MR16 36°	6,3	35	410	65	1000	36	80	4000	49031000	8718696490310	10,60	link

MASTER LEDspot LV VALUE MR16 / 50 W

												
	2700 / 3000 / 4000	GU5.3	DIMBAAR	25.000 UUR	EEL	10 PACK	BUNDELBREEDTE		AFMETINGEN		84%	
Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot LV D	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
VLE 8-50 W 827 MR16 24°	8,0	50	621	78	2850	24	80	2700	57201600	8718696572016	15,00	link
VLE 8-50 W 827 MR16 36°	8,0	50	621	78	1250	36	80	2700	57203000	8718696572030	15,00	link
VLE 8-50 W 830 MR16 24°	8,0	50	621	78	2900	24	80	3000	57205400	8718696572054	15,00	link
VLE 8-50 W 830 MR16 36°	8,0	50	621	78	1300	36	80	3000	57207800	8718696572078	15,00	link
VLE 8-50 W 840 MR16 24°	8,0	50	630	79	2900	24	80	4000	57209200	8718696572092	15,00	link
VLE 8-50 W 840 MR16 36°	8,0	50	630	79	1350	36	80	4000	57211500	8718696572115	15,00	link

Classic LEDspot LV / Glas niet-dimbaar




2700


GU5.3


NIET-DIMBAAR


15.000 UUR


EEL


10 PACK


BUNDELBREEDTE


AFMETINGEN


85%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
Classic LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
3-20 W 827 MR16 36°	3,0	20	260	87	450	36	80	2700	55114100	8718696551141	8,60	link
5-35 W 827 MR16 36°	5,0	35	390	78	650	36	80	2700	55110300	8718696551103	10,80	link

CorePro LEDspot LV GU5.3 / 20 W niet-dimbaar




2700


GU5.3


NIET-DIMBAAR


15.000 UUR


EEL


10 PACK


BUNDELBREEDTE



AFMETINGEN


86%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
ND 2.8-20 W 827 MR16 36°	2,8	20	250	89	500	36	80	2700	57939800	8718696579398	7,00	link

CorePro LEDspot LV GU5.3 / 35 W niet-dimbaar




2700 / 4000


GU5.3


NIET-DIMBAAR


15.000 UUR


EEL


10 PACK


BUNDELBREEDTE



AFMETINGEN


87%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
ND 4.7-35 W 827 MR16 36°	4,7	35	380	81	900	36	80	2700	57943500	8718696579435	8,50	link
ND 4.7-35 W 840 MR16 36°	4,7	35	395	84	900	36	80	4000	57945900	8718696579459	8,50	link

CorePro LEDspot LV GU5.3 / 50 W niet-dimbaar



2700 / 4000



GU5.3



NIET-DIMBAAR



15.000 UUR



EEL



10 PACK



BUNDELBREEDTE



AFMETINGEN



84%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
ND 8.2-50 W 827 MR16 36°	8,2	50	621	76	1400	36	80	2700	57947300	8718696579473	15,00	link
ND 8.2-50 W 840 MR16 36°	8,2	50	645	79	1400	36	80	4000	57949700	8718696579497	15,00	link

MASTER LEDspot LV MR11 / 20 W



2700



GU5.3



NIET-DIMBAAR



40.000 UUR



EEL



12 PACK



BUNDELBREEDTE



AFMETINGEN



83%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
3.5-20 W GU4 827 24°	3,5	20	200	57	1000	24	80	2700	41019600	8718696410196	12,80	link

MASTER LEDspot LV AR111 / 50 W



2700 / 3000



G53



DIMBAAR




40.000 UUR




EEL



6 PACK



BUNDELBREEDTE



AFMETINGEN



78%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot LV D	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
11-50 W 927 AR111 8°	11	50	560	51	7800	8	90	2700	57833900	8718696578339	29,70	link
11-50 W 930 AR111 8°	11	50	580	53	8000	8	90	3000	57835300	8718696578353	29,70	link
11-50 W 927 AR111 24°	11	50	620	56	2900	24	90	2700	51488700	8718696514887	29,70	link
11-50 W 930 AR111 24°	11	50	578	53	3000	24	90	3000	51490000	8718696514900	29,70	link
11-50 W 927 AR111 40°	11	50	547	50	1100	40	90	2700	51492400	8718696514924	29,70	link
11-50 W 930 AR111 40°	11	50	572	52	1150	40	90	3000	51494800	8718696514948	29,70	link

MASTER LEDspot LV AR111 / 75 W



2700 / 3000



G53



DIMBAAR




40.000 UUR



EEL



6 PACK



BUNDELBREEDTE



AFMETINGEN



80%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
15-75 W 927 AR111 24°	15	75	830	55	3900	24	90	2700	51496200	8718696514962	34,20	link
15-75 W 930 AR111 24°	15	75	745	50	4000	24	90	3000	51498600	8718696514986	34,20	link
15-75 W 927 AR111 40°	15	75	830	55	1400	40	90	2700	51500600	8718696515006	34,20	link
15-75 W 930 AR111 40°	15	75	830	55	1450	40	90	3000	51502000	8718696515020	34,20	link

MASTER LEDspot LV AR111 / 100 W



2700



G53



DIMBAAR



25.000 UUR



EEL



6 PACK



BUNDELBREEDTE



AFMETINGEN



80%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
20-100 W 827 AR111 24°	20	100	725	36	5800	24	80	2700	51504400	8718696515044	43,30	link

MASTER LEDspot MV PAR20 / 50 W





2700 / 3000 / 4000


E27


DIMBAAR


45.000 UUR


EEL


EEL
4000 K / 25°


6 PACK


25°


40°


85,2 K 65


89%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
5.5-50 W 827 PAR20 25°	5,5	50	480	87	2000	25	80	2700	46063400	8718696460634	17,70	link
5.5-50 W 830 PAR20 25°	5,5	50	490	89	2050	25	80	3000	46065800	8718696460658	17,70	link
5.5-50 W 840 PAR20 25°	5,5	50	520	95	2150	25	80	4000	46067200	8718696460672	17,70	link
5.5-50 W 827 PAR20 40°	5,5	50	480	87	950	40	80	2700	46069600	8718696460696	17,70	link
5.5-50 W 830 PAR20 40°	5,5	50	490	89	970	40	80	3000	46071900	8718696460719	17,70	link
5.5-50 W 840 PAR20 40°	5,5	50	520	95	1000	40	80	4000	46073300	8718696460733	17,70	link

MASTER LEDspot MV PAR30S





2700 / 4000


E27


DIMBAAR


40.000 UUR


EEL


6 PACK


25°


93
K 92


89%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718291			
8.5-75 W 827 PAR30S 25°	8,5	75	760	89	2600	25	80	2700	57805600	8718696578056	28,50	link
8.5-75 W 840 PAR30S 25°	8,5	75	815	96	2800	25	80	4000	57807000	8718696578070	28,50	link
9.5-90 W 827 PAR30S 25°	9,5	90	845	89	3500	25	80	2700	55080900	8718696550809	34,00	link
9.5-90 W 840 PAR30S 25°	9,5	90	890	94	3850	25	80	4000	55082300	8718696550823	34,00	link

MASTER LEDspot MV PAR38






2700



E27



DIMBAAR



40.000 UUR (indoor)
20.000 UUR (outdoor)



EEL



10 PACK



25°



132
K 124



87%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
5.5-60 W 827 PAR38 25°	5,5	60	500	91	2300	25	80	2700	57829200	8718696578292	36,00	link
13-100 W 827 PAR38 25°	13	100	1000	77	5000	25	80	2700	46043600	8718696460436	37,50	link

CorePro LED R7S




3000


R7S


NIET-DIMBAAR


20.000 UUR


EEL


10 PACK


BUNDELBREEDTE
300°


AFMETINGEN
118
K22,5


89%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro R7S	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718291			
117 mm 6.5-60 W 830	6,5	60	806	124	-	300	80	3000	52253000	8718696522530	16,20	link

CorePro LED R7S 118mm / 100 W dimbaar





3000 / 4000



R7S



DIMBAAR



15.000 UUR



EEL
3000 K



EEL
4000 K



10 PACK



BUNDELBREEDTE
300°



AFMETINGEN
118 29



89%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro R7S	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718291			
118 mm 14-100 W 830 D	14,0	100	1600	114	-	300	80	3000	57879700	8718696578797	21,00	link
118 mm 14-100 W 840 D	14,0	100	1800	128	-	300	80	4000	57881000	8718696578810	21,00	link

CorePro LEDcapsule LV / dimbaar



2700



G4



DIMBAAR



15.000 UUR



EEL



12 PACK



AFMETINGEN



89%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDcapsule LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
2-20 W G4 827 D	2,0	20	200	100			80	2700	57865000	8718696578650	7,20	link

CorePro LEDcapsule LV / niet-dimbaar



10 W 20 W



2700 / 3000



G4



NIET-DIMBAAR




15.000 UUR



EEL



12 PACK



AFMETINGEN



88%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDcapsule LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
1-10 W G4 827	1,2	10	120	100			80	2700	57817900	8718696578179	4,70	link
2-20 W G4 827	2	20	200	100			80	2700	57819300	8718696578193	7,00	link
1,2-10 W 830 G4	1,2	10	105	88			80	3000	42228100	8718696422281	4,70	link
2-20 W 830 G4	2	20	200	100			80	3000	41916800	8718696419168	7,00	link

CorePro LEDcapsule MV G9 / 25 W dimbaar



2700



G9



DIMBAAR



15.000 UUR



EEL



12 PACK



AFMETINGEN



89%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDcapsule MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
2,3-25 W G9 827 D	2,3	25	215	93			80	2700	57869800	8718696578698	8,50	link

CorePro LEDcapsule MV G9 / 25 W niet-dimbaar



2700



G9



NIET-DIMBAAR



15.000 UUR



EEL



12 PACK



AFMETINGEN



90%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDcapsule MV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
2,5-25 W 827 G9	2,5	25	204	82			80	2700	41920500	8718696419205	8,00	link

CorePro LEDspot MV R39 / niet-dimbaar



2700



E14



NIET-DIMBAAR



15.000 UUR



EEL



6 PACK



BUNDELBREEDTE



AFMETINGEN



89%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDspot MV ND	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
ND 2,2-30 W 827 R39 36°	2,2	30	150	68	250	36	80	2700	58404000	8718696584040	6,00	link

CorePro LEDspot MV R50 / niet-dimbaar



2700



E14



NIET-DIMBAAR



15.000 UUR



EEL



6 PACK



BUNDELBREEDTE



AFMETINGEN



92%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDspot MV ND	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
1,7-25 W 827 R50 36°	1,7	25	135	79	310	36	80	2700	57849000	8718696578490	7,00	link
2,9-40 W 827 R50 36°	2,9	40	230	79	530	36	80	2700	57851300	8718696578513	8,00	link

CorePro LEDspot MV R50 / dimbaar





2700



E14



DIMBAAR



15.000 UUR



EEL



6 PACK



BUNDELBREEDTE



AFMETINGEN





89%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDspot MV D	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
5-60 W 827 R50 36°	5,0	60	320	64	735	36	80	2700	57853700	8718696578537	10,00	link

CorePro LEDspot MV R63 / niet-dimbaar





2700



E27



NIET-DIMBAAR



15.000 UUR



EEL



6 PACK



BUNDELBREEDTE



AFMETINGEN



89%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDspot MV ND	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
2.7-40 W 827 R63 36°	2,7	40	210	78	450	40	80	2700	57859900	8718696578599	12,00	link

CorePro LEDspot MV R63 / dimbaar





2700



E27



DIMBAAR



15 000 UUR



EEL



6 PACK



BUNDELBREEDTE



AFMETINGEN



89%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDspot MV ND D	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
5.7-60 W 827 R63 36°	5,7	60	345	61	600	36	80	2700	58958800	8718696589588	13,00	link

CorePro LEDspot MV R80 / niet-dimbaar




2700


E27


NIET-DIMBAAR


15.000 UUR


EEL


6 PACK


BUNDELBREEDTE



AFMETINGEN



89%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDspot MV ND	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696			
3.7-60 W 827 R80 40°	3,7	60	370	100	850	40	80	2700	58406400	8718696584064	12,00	link
7-100 W 827 R80 40°	7,0	100	667	95	1500	40	80	2700	58408800	8718696584088	16,00	link

MASTER LEDbulb A60 & A67 / DimTone

  								 	 			
FRCL		2700 > 2200	E27	DIMBAAR	25.000 UUR	EEL	10 PACK (75/100 W) 6 PACK	AFMETINGEN 40/60 W	AFMETINGEN 75/100 W	85%		
Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Lamp- vorm	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDbulb E27	W	W	lm	lm/W		°		K	8718696			
A60 6-40 W CL	6	40	470	78	A60	-	80	2700-2200	48128800	8718696481288	10,30	link
A60 8.5-60 W CL	8,5	60	806	94	A60	-	80	2700-2200	48132500	8718696481325	10,80	link
A60 6-40 W FR	6	40	470	78	A60	-	80	2700-2200	57791200	8718696577912	9,80	link
A60 8.5-60 W FR	8,5	60	806	94	A60	-	80	2700-2200	57789900	8718696577899	10,30	link
A67 11-75 W FR	11	75	1055	96	A67	-	80	2700-2200	55551400	8718696555514	19,30	link
A67 15-100 W FR	15	100	1521	101	A67	-	80	2700-2200	55555200	8718696555552	20,40	link

CorePro LEDbulb A60 / dimbaar




Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Lamp- vorm	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDbulb	W	W	lm	lm/W		°		K	8718696			
D 6-40 W A60 E27 827	6	40	470	78	A60	-	80	2700	57749300	8718696577493	8,70	link
8.5-60 W A60 E27 827	8,5	60	806	94	A60	-	80	2700	57747900	8718696577479	10,10	link
11.5-75 W A60 E27 827	11,5	75	1055	91	A60	-	80	2700	57803200	8718696578032	13,80	link
16-100 W A67 E27 827	16	100	1521	95	A67	-	80	2700	57801800	8718696578018	18,00	link

CorePro LEDbulb A60 / niet-dimbaar




Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Lamp- vorm	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDbulb ND	W	W	lm	lm/W		°		K	8718696			
5.5-40 W A60 E27 827	5,5	40	470	85	A60	-	80	2700	57757800	8718696577578	7,40	link
5.5-40 W A60 E27 830	5,5	40	470	85	A60	-	80	3000	57993000	8718696579930	7,40	link
8-60 W A60 E27 827	8	60	806	100	A60	-	80	2700	57755400	8718696577554	8,70	link
8-60 W A60 E27 830	8	60	806	100	A60	-	80	3000	57771400	8718696577714	8,70	link
10.5-75 W A60 E27 830	10,5	75	1055	100	A60	-	80	3000	49752400	8718696497524	10,80	link
11-75 W A60 E27 827	11	75	1055	95	A60	-	80	2700	57753000	8718696577530	10,80	link
13-100 W A60 E27 827	13	100	1521	117	A60	-	80	2700	49074700	8718696490747	16,00	link
13-100 W A60 E27 830	13	100	1521	117	A60	-	80	3000	57767700	8718696577677	16,00	link

Classic LEDbulb A60 / dimbaar



Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Lamp- vorm	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CLA LEDbulb D	W	W	lm	lm/W		°		K	8718696			
4.5-40 W A60 E27 827 CL	4,5	40	470	104	A60	-	80	2700	57545100	8718696575451	10,00	link
7.5-48 W A60 E27 820 GOLD	7,5	48	600	80	A60	-	80	2000	57567300	8718696575673	16,00	link
7.5-60 W A60 E27 827 CL	7,5	60	806	107	A60	-	80	2700	57547500	8718696575475	12,00	link

Classic LEDbulb A60 / DimTone



Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Lamp- vorm	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CLA LEDbulb D	W	W	lm	lm/W		°		K	8718696			
NIEUW 4.5-40 W A60 E27 CL	4,5	40	470	104	A60	-	80	2700-2200	65676100	8718696656761	12,50	link
NIEUW 7.5-60 W A60 E27 CL	7,5	60	806	107	A60	-	80	2700-2200	65680800	8718696656808	14,50	link

Classic LEDbulb ST64 / dimbaar





















CLEARGOLD

2000 / 2500 / 2700

E27

DIMBAAR

15.000 UUR

EEL

6 PACK

AFMETINGEN

89%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Lamp- vorm	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CLA LEDbulb D	W	W	lm	lm/W		°		K	8718696			
7-50 W ST64 E27 820 GOLD	7	50	630	90	ST64	-	80	2000	57573400	8718696575734	20,00	link
7-55 W ST64 E27 825 GOLD	7	55	720	102	ST64	-	80	2500	57571000	8718696575710	20,00	link
7-60 W ST64 E27 827 CL	7	60	806	115	ST64	-	80	2700	57569700	8718696575697	16,00	link

Classic LEDbulb A60 / niet-dimbaar



2700
E27
NIET-DIMBAAR
15.000 UUR
EEL
10 PACK
AFMETINGEN
89%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Lamp- vorm	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CLA LEDbulb ND	W	W	lm	lm/W		°		K	8718696			
4-40 W A60 E27 827 CL	4,0	40	470	117	A60	-	80	2700	57399000	8718696573990	7,90	link
6-60 W A60 E27 827 CL	6,0	60	806	134	A60	-	80	2700	57401000	8718696574010	9,40	link

Classic LEDbulb ST64 / niet-dimbaar











	2700	E27	NIET-DIMBAAR	15.000 UUR	EEL	10 PACK	AFMETINGEN	89%				
Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Lamp- vorm	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CLA LEDbulb ND	W	W	lm	lm/W		°		K	8718696			
4-40 W ST64 E27 827 CL	4,0	40	470	117	ST64	-	80	2700	57403400	8718696574034	11,80	link
6-60 W ST64 E27 827 CL	6,0	60	806	134	ST64	-	80	2700	57405800	8718696574058	12,80	link

Classic LEDglobe / dimbaar

CLEAR

GOLD

2000 / 2700

E27

DIMBAAR

15.000 UUR

EEL

6 PACK

AFMETINGEN
G93

AFMETINGEN
G120

89%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Lamp- vorm	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CLA LEDglobe D	W	W	lm	lm/W		°		K	8718696			
7-60 W G93 E27 827 CL	7	60	806	115	G93	-	80	2700	57575800	8718696575758	16,00	link
7-50 W G120 E27 820 GOLD	7	50	630	90	G120	-	80	2000	57577200	8718696575772	20,00	link

Classic LEDglobe / niet-dimbaar











Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Lamp- vorm	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CLA LEDglobe ND	W	W	lm	lm/W		°		K	8718696			
6-60 W G93 E27 827 CL	6,0	60	806	134	G93	-	80	2700	57417100	8718696574171	12,80	link

MASTER LEDcandle / DimTone

											
		2700 > 2200	E14 / E27	DIMBAAR	25.000 UUR	EEL	10 PACK	AFMETINGEN	AFMETINGEN	84%	
Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Lamp- vorm	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDcandle DT	W	W	lm	lm/W			K	8718696			
4-25W E14 B38 CL	4	25	250	63	B38	80	2700-2200	45368100	8718696453681	9,40	link
4-25W E14 BA38 CL	4	25	250	63	BA38	80	2700-2200	45376600	8718696453766	9,40	link
6-40W E14 B38 CL	6	40	470	78	B38	80	2700-2200	45350600	8718696453506	10,80	link
6-40W E14 BA38 CL	6	40	470	78	BA38	80	2700-2200	45354400	8718696453544	10,80	link
6-40W E27 B38 CL	6	40	470	78	B38	80	2700-2200	47479200	8718696474792	10,80	link
8-60W E14 B40 CL	8	60	806	100	B40	80	2700-2200	55599600	8718696555996	11,80	link

Classic LEDcandle / dimbaar











2700

E14

DIMBAAR

15.000 UUR

EEL

10 PACK

118

118

35

35

89%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Lamp- vorm	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CLA LEDcandle	W	W	lm	lm/W		°		K	8718696			
D 3-25 W B35 E14 827 CL	3	25	300	100	B35	-	80	2700	57553600	8718696575536	8,60	link
D 4.5-40 W B35 E14 827 CL	4,5	40	470	104	B35	-	80	2700	57555000	8718696575550	11,00	link
D 4.5-40 W BA35 E14 827 CL	4,5	40	470	104	BA35	-	80	2700	57557400	8718696575574	11,00	link

Classic LEDcandle / niet-dimbaar











97

K35



123

K35



2700

E14

NIET-DIMBAAR

15.000 UUR

EEL

10 PACK

AFMETINGEN B35

AFMETINGEN BA35

89%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Lamp- vorm	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CLA LEDcandle ND	W	W	lm	lm/W		°		K	8718696			
2-25 W B35 E14 827 CL	2,0	25	250	125	B35	-	80	2700	57407200	8718696574072	8,60	link
2-25 W BA35 E14 827 CL	2,0	25	250	125	BA35	-	80	2700	57409600	8718696574096	8,60	link
2-25 W ST35 E14 827 CL	2,0	25	250	125	ST35	-	80	2700	57411900	8718696574119	8,60	link
4-40 W B35 E14 827 CL	4,0	40	470	117	B35	-	80	2700	58729400	8718696587294	9,80	link

CorePro LEDcandle Clear / niet-dimbaar












106
35



2700
E14
NIET-DIMBAAR
15.000 UUR
EEL
10 PACK
AFMETINGEN
88%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Lamp- vorm	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDcandle ND	W	W	lm	lm/W			K	8718696			
3-25 W E14 827 B35 CL	3	25	250	83	B35	80	2700	50757500	8718696507575	6,60	link
5.5-40 W E14 827 B35 CL	5,5	40	470	85	B35	80	2700	45479400	8718696454794	7,20	link

CorePro LEDcandle Frosted / niet-dimbaar












106
35



2700
E14
NIET-DIMBAAR
15.000 UUR
EEL
10 PACK
AFMETINGEN
84%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Lamp- vorm	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDcandle ND	W	W	lm	lm/W			K	8718291			
4-25 W E14 827 B35 FR	4	25	250	63	B35	80	2700	78701300	8718291787013	6,60	link
5.5-40 W E14 827 B35 FR	5,5	40	470	85	B35	80	2700	76238600	8718291762386	7,20	link

MASTER LEDcluster / DimTone

											
		2700 > 2200	E14 / E27	DIMBAAR	25.000 UUR	EEL	10 PACK	AFMETINGEN	AFMETINGEN	84%	
Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Lamp- vorm	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDcluster	W	W	lm	lm/W			K	8718696			
4-25 W E14 P48 CL	4	25	250	62	P48	80	2700-2200	45378000	8718696453780	9,40	link
4-25 W E27 P48 CL	4	25	250	62	P48	80	2700-2200	45380300	8718696453803	9,40	link
6-40 W E14 P48 CL	6	40	470	78	P48	80	2700-2200	45358200	8718696453582	10,80	link
6-40 W E27 P48 CL	6	40	470	78	P48	80	2700-2200	45360500	8718696453605	10,80	link
8-60 W E14 P50 CL	8	60	806	100	P50	80	2700-2200	58067700	8718696580677	11,80	link

Classic LEDcluster / dimbaar

												
		2700	E14 / E27	DIMBAAR	15.000 UUR	EEL	10 PACK	AFMETINGEN E14	AFMETINGEN E27	89%		
Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Lamp- vorm	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CLA LEDcluster D	W	W	lm	lm/W		°		K	8718696			
3-25 W P45 E14 827 CL	3	25	300	100	P45	N/A	80	2700	58111700	8718696581117	8,60	link
3-25 W P45 E27 827 CL	3	25	300	100	P45	N/A	80	2700	58115500	8718696581155	8,60	link
4.5-40 W P45 E14 827 CL	4,5	40	470	104	P45	N/A	80	2700	57559800	8718696575598	11,00	link
4.5-40 W P45 E27 827 CL	4,5	40	470	104	P45	N/A	80	2700	57561100	8718696575611	11,00	link

Classic LEDcluster / niet-dimbaar

												
		2700	E14 / E27	NIET-DIMBAAR	15.000 UUR	EEL	10 PACK	AFMETINGEN E14	AFMETINGEN E27	89%		
Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Lamp- vorm	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CLA LEDcluster ND	W	W	lm	lm/W		°		K	8718696			
2-25 W P45 E14 827 CL	2,0	25	250	125	P45	N/A	80	2700	57413300	8718696574133	8,60	link
2-25 W P45 E27 827 CL	2,0	25	250	125	P45	N/A	80	2700	57415700	8718696574157	8,60	link
4-40 W P45 E14 827 CL	4,0	40	470	117	P45	N/A	80	2700	58725600	8718696587256	9,80	link
4-40 W P45 E27 827 CL	4,0	40	470	117	P45	N/A	80	2700	58727000	8718696587270	9,80	link

CorePro LEDcluster Clear / niet-dimbaar





2700


E14 / E27


NIET-DIMBAAR


15.000 UUR


EEL


10 PACK



AFMETINGEN
E14



AFMETINGEN
E27


84%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Lamp- vorm	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
Corepro LEDcluster ND	W	W	lm	lm/W			K	8718696			
4-25 W E14 827 P45 CL	4	25	250	63	P45	80	2700	50759900	8718696507599	6,60	link
4-25 W E27 827 P45 CL	4	25	250	63	P45	80	2700	50767400	8718696507674	6,60	link
5.5-40 W E14 827 P45 CL	5,5	40	470	85	P45	80	2700	45483100	8718696454831	7,20	link
5.5-40 W E27 827 P45 CL	5,5	40	470	85	P45	80	2700	50763600	8718696507636	7,20	link

CorePro LEDluster Frosted / niet-dimbaar



2700



E14 / E27



NIET-DIMBAAR



15.000 UUR



EEL



10 PACK

AFMETINGEN
E14AFMETINGEN
E27

84%

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Lamp- vorm	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDluster	W	W	lm	lm/W			K	8718291			
4-25 W E27 827 P45 FR	4	25	250	63	P45	80	2700	78705100	8718291787051	6,60	link
4-25 W E14 827 P45 FR	4	25	250	63	P45	80	2700	78703700	8718291787037	6,60	link
5.5-40 W E27 827 P45 FR	5,5	40	470	85	P45	80	2700	50765000	8718696507650	7,20	link
5.5-40 W E14 827 P45 FR	5,5	40	470	85	B45	80	2700	47489100	8718696474891	7,20	link

MASTER LEDtube 600 mm

EM

HF

3000 / 4000 / 6500

G13

ROTHEREND

NIET-DIMBAAR

50.000 UUR

EEL

10 PACK

BUNDELBREEDTE

AFMETINGEN

EM

Product type	LED	Traditioneel ¹⁾	Roterende eindkap	Lichtstroom	Uitvoering	Efficacy	CRI	Kleurtemperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDtube	W	W		lm		lm/W		K	8718696			
600 mm 9 W 830	9	18	Ja	1000	EM&MAINS	111	83	3000	57279500	8718696572795	18,10	link
600 mm 9 W 840	9	18	Ja	1050	EM&MAINS	117	83	4000	57281800	8718696572818	18,10	link
600 mm 9 W 865	9	18	Ja	1050	EM&MAINS	117	83	6500	57283200	8718696572832	18,10	link

HF

MASTER LEDtube (HF)	W	W		lm		lm/W		K	8718696	EAN	Bruto	Ecat
600 mm 10,5 W 830	10,5	18	Ja	1000	HF	95	83	3000	55965900	8718696559659	27,60	link
600 mm 10,5 W 840	10,5	18	Ja	1050	HF	100	83	4000	55967300	8718696559673	27,60	link
600 mm 10,5 W 865	10,5	18	Ja	1050	HF	100	83	6500	55969700	8718696559697	27,60	link

MASTER LEDtube 900 mm



EM



4000 / 6500



G13



ROTEREND



NIET-DIMBAAR



50.000 UUR



EEL



10 PACK



BUNDELBREEDTE




AFMETINGEN

EM


Product type	LED	Traditioneel ¹⁾	Roterende eindkap	Lichtstroom	Uitvoering	Efficacy	CRI	Kleurtemperatuur	EOC 1 stuk (C)	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDtube	W	W		lm		lm/W		K	8718696			
900mm 15W 840 ROT	15	30	Ja	1575	EM&MAINS	105	83	4000	47121000	8718696471210	24,00	link
900mm 15W 865 ROT	15	30	Ja	1575	EM&MAINS	105	83	6500	47123400	8718696471234	24,00	link

MASTER LEDtube / Ultra Output

	EM		3000 / 4000 / 6500										1200 mm 1500 mm
	HF												
												</	

¹⁾ De wattages onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LEDbuis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentie buis. De lichtopbrengst van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentie buizen.


MASTER LEDtube / High Output

	EM										1200 mm 27,3 1500 mm 28	
	HF	3000 / 4000 / 6500	G13	ROTEREND	NIET-DIMBAAR	50.000 UUR	EEL-EM 1200 mm	EEL-andere codes	10 PACK	BUNDELBREEDTE	AFMETINGEN	

Product type	LED	Traditioneel ¹⁾	Roterende eindkap	Lichtstroom	Uitvoering	Efficacy	CRI	Kleurtemperatuur	EOC 1 stuk (C)	EAN	Bruto	Ecat
MASTER LEDtube	W	W		lm		lm/W		K	8718696			
1200 mm 16 W 830 T8 RN	16	36	Ja	2000	EM&MAINS	125	80	3000	67775900	8718696677759	22,60	link
1200 mm 16 W 840 T8 RN	16	36	Ja	2100	EM&MAINS	131	80	4000	67779700	8718696677797	22,60	link
1200 mm 16 W 865 T8 RN	16	36	Ja	2100	EM&MAINS	131	80	6500	67781000	8718696677810	22,60	link
1500 mm 23 W 830	23	58	Ja	2900	EM&MAINS	126	80	3000	78956700	8718291789567	25,10	link
1500 mm 23 W 840	23	58	Ja	3100	EM&MAINS	135	80	4000	78958100	8718291789581	25,10	link
1500 mm 23 W 865	23	58	Ja	3100	EM&MAINS	135	80	6500	78960400	8718291789604	25,10	link

MASTER LEDtube (HF)	W	W		lm		lm/W		K	8718696	EAN	Bruto	Ecat
1200 mm 18 W 830	18	36	Ja	2000	HF	111	83	3000	51456600	8718696514566	31,00	link
1200 mm 18 W 840	18	36	Ja	2100	HF	117	83	4000	47125800	8718696471258	31,00	link
1200 mm 18 W 865	18	36	Ja	2100	HF	117	83	6500	47127200	8718696471272	31,00	link
1500 mm 25 W 830	25	58	Ja	2900	HF	116	83	3000	51458000	8718696514580	39,40	link
1500 mm 25 W 840	25	58	Ja	3100	HF	124	83	4000	40886500	8718696408865	39,40	link
1500 mm 25 W 865	25	58	Ja	3100	HF	124	83	6500	40888900	8718696408889	39,40	link

CorePro LEDtube / Standard Output

	EM								600 mm 1200 mm 1500 mm	
	HF	4000 / 6500	G13	NIET-DIMBAAR	30.000 UUR	EEL	10 PACK	BUNDELBREEDTE	AFMETINGEN	

Product type	LED	Traditioneel ¹⁾	Roterende eindkap	Lichtstroom	Uitvoering	Efficacy	CRI	Kleurtemperatuur	EOC 1 stuk (C)	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LEDtube	W	W		lm		lm/W		K	8718696			
600 mm 8 W 840 Glass	8	18	Nee	800	EM&MAINS	100	80	4000	49277200	8718696492772	10,80	link
600 mm 8 W 865 Glass	8	18	Nee	800	EM&MAINS	100	80	6500	49279600	8718696492796	10,80	link
1200 mm 16 W 840 Glass	16	36	Nee	1600	EM&MAINS	100	80	4000	49281900	8718696492819	14,70	link
1200 mm 16 W 865 Glass	16	36	Nee	1600	EM&MAINS	100	80	6500	49283300	8718696492833	14,70	link
1500 mm 20 W 840 Glass	20	58	Nee	2000	EM&MAINS	100	80	4000	56608400	8718696566084	17,70	link
1500 mm 20 W 865 Glass	20	58	Nee	2000	EM&MAINS	100	80	6500	56610700	8718696566107	17,70	link

CorePro LEDtube (HF)	W	W		lm		lm/W		K	8718696	EAN	Bruto	Ecat
NIIEUW 600 mm 9 W 840 Glass	9,0	18	Nee	800	HF	89	83	4000	65217600	8718696652176	18,00	link
NIIEUW 600 mm 9 W 865 Glass	9,0	18	Nee	800	HF	89	83	6500	65219000	8718696652190	18,00	link
1200 mm 15 W 840 Glass	15,0	36	Nee	1600	HF	106	83	4000	58127800	8718696581278	21,00	link
1200 mm 15 W 865 Glass	15,0	36	Nee	1600	HF	106	83	6500	58129200	8718696581292	21,00	link
1500 mm 20 W 840 Glass	20,0	58	Nee	2000	HF	100	83	4000	59203800	8718696592038	25,00	link
1500 mm 20 W 865 Glass	20,0	58	Nee	2000	HF	100	83	6500	59205200	8718696592052	25,00	link

CorePro LED PL-C / EM-MAINS

																			
	3000 / 4000	ROTEREND	G24d-2 / G24d-3	NIET-DIMBAAR	30.000 UUR	EEL	BUNDELBREEDTE	10 PACK											

Product type	LED	Traditioneel ²⁾	Roterende eindkap	Lichtstroom	Uitvoering	Efficacy	CRI	Kleurtemperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LED PL-C	W	W		lm		lm/W		K	8718696			
6.5 W 830 2P G24d-2	6,5	18	Ja	600	EM&MAINS	92	83	3000	54127200	8718696541272	15,20	link
6.5 W 840 2P G24d-2	6,5	18	Ja	650	EM&MAINS	100	83	4000	54129600	8718696541296	15,20	link
8.5 W 830 2P G24d-3	8,5	26	Ja	900	EM&MAINS	106	83	3000	54123400	8718696541234	18,50	link
8.5 W 840 2P G24d-3	8,5	26	Ja	950	EM&MAINS	112	83	4000	54125800	8718696541258	18,50	link

¹⁾ De wattages onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LEDbuis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentie buis. De lichtopbrengst van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentie buizen.

²⁾ De wattages onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED PL-C lamp qua lampvoet correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentie lamp. De lichtopbrengst van LED PL-C lampen kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentie lampen.

CorePro LED PL-C / InstantFit (HF)



3000 / 4000



ROTEREND



G24q-2 / G24q-3



NIET-DIMBAAR



30.000 UUR



EEL



BUNDELBREEDTE



10 PACK

140 33 G24q-2
163 33 G24q-3
AFMETINGEN

Product type	LED	Traditioneel ²⁾	Roterende eindkap	Lichtstroom	Uitvoering	Efficacy	CRI	Kleurtemperatuur	EOC	EAN	Bruto	Ecat
CorePro LED PL-C	W	W		lm	HF	lm/W		K	8718696			
6.5 W 830 4P G24q-2	6,5	18	Ja	600	HF	92	83	3000	54119700	8718696541197	15,20	link
6.5 W 840 4P G24q-2	6,5	18	Ja	650	HF	100	83	4000	54121000	8718696541210	15,20	link
9 W 830 4P G24q-3	9,0	26	Ja	900	HF	100	83	3000	54115900	8718696541159	18,70	link
9 W 840 4P G24q-3	9,0	26	Ja	950	HF	106	83	4000	54117300	8718696541173	18,70	link

Protection starter



AFMETINGEN



40 PACK

Product type	EOC 12 pcs (I)	EAN	Bruto	Ecat
Accessoire	8718291			
Starter EMP	72928000	8718291729280	1,25	link

²⁾ De wattages onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED PL-C lamp qua lampvoet correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentie lamp. De lichtopbrengst van LED PL-C lampen kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentie lampen.



MASTER LEDspot MV Value

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto
MASTER LEDspot MV D	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696		
3.5-35 W GU10 840 40°	3,5	35	290	83	600	40	80	4000	45707800	8718696457078	8,00
4.3-50 W GU10 840 40°	4,3	50	390	91	800	40	80	4000	45713900	8718696457139	9,00



Classic LEDspot MV / niet-dimbaar

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto
Classic LEDspot MV ND	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696		
3.2-35 W GU10 827 36°	3,2	35	260	81	450	36	80	2700	55120200	8718696551202	6,00
5.3-50 W GU10 827 36°	5,3	50	390	74	650	36	80	2700	55118900	8718696551189	7,00



MASTER LEDspot LV GU5.3 / 35 W

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696		
7-35 W 827 MR16 36°	7	35	385	55	1150	36	80	2700	48939000	8718696489390	16,20
7-35 W 830 MR16 24°	7	35	410	59	2200	24	80	3000	48935200	8718696489352	16,20
7-35 W 830 MR16 36°	7	35	405	58	1200	36	80	3000	48941300	8718696489413	16,20
7-35 W 840 MR16 24°	7	35	430	61	2300	24	80	4000	48937600	8718696489376	16,20
7-35 W 840 MR16 36°	7	35	425	61	1250	36	80	4000	48943700	8718696489437	16,20



CorePro LEDspot LV GU5.3 / 50 W

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto
CorePro LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696		
8-50 W 840 MR16 36°	8,0	50	680	85	1500	36	80	4000	52889100	8718696528891	15,00



MASTER LEDbulb

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Lamp vorm	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto
MASTER LEDbulb	W	W	lm	lm/W			K	8718696		
13-75 W E27 2700 K	13	75	1055	81	A67	80	2700	75852500	8718291758525	19,30



Classic LEDbulb (Filament)

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto
Classic LEDbulb (Filament)	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696		
7.5-60 W E27 WW A60 CL ND	7,5	60	806	107	A60	-	80	2700	51765900	8718696517659	9,40
4.3-40 W E27 WW ST64 CL	4,3	40	470	109	ST64	-	80	2700	52378000	8718696523780	11,80
7.5-60 W E27 WW ST64 CL	7,5	60	806	107	ST64	-	80	2700	52380300	8718696523803	12,80



Classic LEDcandle / 25 W

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto
Classic LEDcandle	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696		
2.3-25 W E14 827 BA35 FR	2,3	25	250	109	BA35	-	80	2700	51769700	8718696517697	8,60
2.3-25 W E14 WW ST35 CL	2,3	25	250	109	ST35	-	80	2700	52382700	8718696523827	8,60



Classic LEDluster / 25 W

Product type	LED	Traditio- neel	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	CRI	Kleur temperatuur	EOC	EAN	Bruto
Classic LEDluster	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	8718696		
2.3-25 W E14 WW P45 CL	2,3	25	250	109	P45	-	80	2700	51771000	8718696517710	8,60



MASTER LEDtube / Standard Output

Product type	LED	Traditio- neel	rote- rende eindkap	Licht- stroom	Uitvoering	Efficacy	CRI	Kleur temperatuur	EOC 1 stuk(c)	EAN	Bruto
CorePro LEDtube	W	W		lm		lm/W		K	8718696	8718291	
1200 mm 16,5 W 840	16,5	-	Ja	1600	HF	96	83	4000	40890200	8718696408902	34,00
1200 mm 16,5 W 865	16,5	-	Ja	1600	HF	96	83	6500	40892600	8718696408926	34,00
1500 mm 22 W 840	22	-	Ja	2000	HF	91	83	4000	40078400	8718696400784	37,10
1500 mm 22 W 865	22	-	Ja	2000	HF	91	83	6500	40080700	8718696400807	37,10



©2017 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthouder. De informatie in dit document maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, wordt geacht nauwkeurig en betrouwbaar te zijn en kan gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig gevolg van het gebruik ervan. De publicatie van deze informatie ontsluit noch bevat enige licentie die is onderworpen aan het octrooirecht of enig ander recht op industriële of intellectuele eigendom. Wijzigingen voorbehouden.

01/2017

www.lighting.philips.nl