



Philips Lighting Catalogue

1 juli 2017
Versie NL

PHILIPS

PacificLED gen4 WT470C/WT471C




- Hoogwaardige optieken met een aangename uniforme lichtverdeling zonder zichtbare strepen of kleurafwijking
- Ruime keuze aan optieken voor een geoptimaliseerd lichtplan bij diverse industrie toepassingen
- Eenvoudige en snelle installatie dankzij de slimme eindkappen en praktische ophangbeugels



PacificLED gen4 is een zeer efficiënte en betrouwbare waterdichte LED-armatuur die geweldige lichtkwaliteit biedt met een uniforme lichtverdeling zonder zichtbare strepen. Het assortiment heeft een modulair ontwerp, ideaal om een toekomstige upgrade en snel onderhoud mogelijk te maken. Dankzij een breed aanbod aan optieken, is de PacificLED gen4 ideaal voor uiteenlopende industrie toepassingen. Van hoge magazijnen tot lage parkeergarages kan er een optimaal lichtplan worden opgesteld.

- Type: WT470C (standaarduitvoering)
- Lichtbron: Vervangbare LED-module
- Stralingshoek: NB, WB, VWB, O
- Lichtstroom: 2300, 3400, 4200, 6400, 8000 (4000 K CCT)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 4000 of 6500 K
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Levensduur L70B50: 70.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: 25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -25 °C tot 45 °C
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 220-240 V/50-60 Hz
- Dimmen: DALI
- Materiaal: Buis: PC
- Kleur: Transparant
- Lichtkap: PC
- Aansluiting: Push-in connector (PI) of met trekontlasting (PIP)
- Onderhoud: Gereedschapsloze toegang voor onderhoud



WT470C (standaarduitvoering)

Afmetingen in mm.

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Richtprijs
4	37923300 WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	WT470CLED23S1	1	89	219,00
4	37924000 WT470C LED23S/840 PSD WB L700	WT470CLED23S2	1	89	180,00
4	37925700 WT470C LED23S/840 PSD VWB L1300	WT470CLED23S3	1	89	219,00
4	37926400 WT470C LED23S/840 PSD VWB L700	WT470CLED23S4	1	89	180,00
4	37935600 WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	WT470CLED35S5	1	89	249,00
4	37936300 WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	WT470CLED35S6	1	89	279,00
4	37937000 WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600	WT470CLED35S7	1	89	279,00
4	37938700 WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	WT470CLED35S8	1	89	249,00
4	37940000 WT470C LED35S/840 PSD O L1600	WT470CLED35S9	1	89	259,00
4	37949300 WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	WT470CLED42S10	1	89	219,00
4	37950900 WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	WT470CLED42S11	1	89	249,00
4	37951600 WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	WT470CLED42S12	1	89	219,00
4	37981300 WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	WT470CLED64S13	1	89	249,00
4	37982000 WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	WT470CLED64S14	1	89	279,00
4	37983700 WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	WT470CLED64S15	1	89	249,00
4	37984400 WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	WT470CLED64S16	1	89	249,00
4	37986800 WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	WT470CLED64S17	1	89	279,00
4	37987500 WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	WT470CLED64S18	1	89	279,00
4	37988200 WT470C LED64S/840 PSD O L1600	WT470CLED64S19	1	89	259,00
Ⓢ	37990500 WT470C LED64S/865 PSD WB L1600	WT470CLED64S20	1	89	259,00
Ⓢ	37992900 WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600	WT470CLED64S22	1	89	459,00
Ⓢ	37993600 WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	WT470CLED64S23	1	89	459,00
Ⓢ	37994300 WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	WT470CLED64S24	1	89	489,00
4	37999800 WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	WT470CLED80S25	1	89	249,00
4	38000000 WT470C LED80S/840 PSD O L1600	WT470CLED80S26	1	89	259,00
4	38002400 WT471C LED23S/840 PSD VWB L1300	WT471CLED23S27	1	89	259,00
4	38005500 WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	WT471CLED42S28	1	89	289,00
4	38008600 WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	WT471CLED64S29	1	89	289,00
4	38009300 WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	WT471CLED64S30	1	89	319,00
4	38010900 WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	WT471CLED64S31	1	89	289,00
4	38011600 WT471C LED64S/840 PSD VWB L1600	WT471CLED64S32	1	89	289,00
4	38014700 WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	WT471CLED80S33	1	89	319,00
4	38028400 WT470X LED35S/840 VWB ACW TW1 L1600	WT470XLED35S42	1	89	329,00
4	38029100 WT470X LED35S/840 VWB ACW TW3 L1600	WT470XLED35S43	1	89	329,00
4	38030700 WT470X LED35S/840 WB ACW TW1 L1600	WT470XLED35S44	1	89	329,00
4	38031400 WT470X LED35S/840 WB ACW TW3 L1600	WT470XLED35S45	1	89	329,00
Ⓢ	38032100 WT470X LED35S/840 VWB ELP3 ACW TW1 L1600	WT470XLED35S46	1	89	529,00
4	38033800 WT470X LED64S/840 VWB ACW TW3 L1600	WT470XLED64S47	1	89	329,00
4	38035200 WT470X LED64S/840 WB ACW TW3 L1600	WT470XLED64S48	1	89	329,00
4	38036900 WT470X LED64S/840 VWB ACW TW1 L1600	WT470XLED64S49	1	89	329,00
4	38037600 WT470X LED64S/840 NB ACW TW1 L1600	WT470XLED64S50	1	89	329,00
4	38038300 WT470X LED80S/840 NB ACW TW1 L1600	WT470XLED80S51	1	89	329,00
4	38039000 WT470X LED80S/840 WB ACW TW1 L1600	WT470XLED80S52	1	89	329,00
4	38040600 WT470X LED35S/840 VWB ACWH TW1 L1600	WT470XLED35S53	1	89	339,00
4	38041300 WT470X LED35S/840 VWB ACWH TW3 L1600	WT470XLED35S54	1	89	339,00
4	38042000 WT470X LED35S/840 WB ACWH TW1 L1600	WT470XLED35S55	1	89	339,00
4	38043700 WT470X LED64S/840 WB ACWH TW3 L1600	WT470XLED64S56	1	89	339,00
4	38045100 WT470X LED64S/840 VWB ACWH TW1 L1600	WT470XLED64S57	1	89	339,00
4	38046800 WT470X LED64S/840 VWB ACWH TW3 L1600	WT470XLED64S58	1	89	339,00
4	38048200 WT470X LED64S/840 WB ACWH TW1 L1600	WT470XLED64S60	1	89	339,00

CoreLine Waterdicht WT120C




- 1 op 1 vervanger voor waterdichte TL(-D) armaturen
- Tot 45% energie besparen
- Levensduur 50.000 uur



De CoreLine WT120C is een waterdicht LED-armatuur voor het verlichten van o.a. parkeergarages, koel- en vriescellen.

- Versies:
 - WT120C LED18S, 1800 lm, 19 W, alternatief voor 1x18 W TL-D
 - WT120C LED22S, 2200 lm, 23 W, alternatief voor 1x36 W TL-D
 - WT120C LED40S, 4000 lm, 41 W, alternatief voor 2x36 W TL-D
 - WT120C LED34S, 3400 lm, 29 W, alternatief voor 1x58 W TL-D
 - WT120C LED60S, 6000 lm, 57 W, alternatief voor 2x58 W TL-D
- Optieken: polycarbonaat cover, gematteerd
- Lichtbron: LED
- Lichtstroom: van 1800 lm tot 6000 lm, afhankelijk van de gekozen versie
- Systeemvermogen: van 19 W tot 57 W, afhankelijk van de gekozen versie
- Levensduur: 50.000 uur (70% lumenbehoud, bij Ta 25 °C)
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Kleurweergave: Ra > 80
- Driver: geïntegreerd, niet dimbaar (PSU)
- Elektrische aansluiting: via wartel, van buitenaf toegankelijk
- Materiaal: behuizing en cover van polycarbonaat (sealed for life)
- Montage: met behulp van meegeleverde ophangbeugels
- Voorzien van doorvoerbedrading, aan te sluiten d.m.v. uitbreekpoort en extra wartel (meegeleverd)
- Standaard beschikbaar met geïntegreerde noodverlichting (versies EL)



WT120C

WT120C Afmetingen in mm.

	A	B
LED18S	388	661
LED22S/LED40S	960	1223
LED34S/LED60S	1213	1504

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Gewicht (KG)	Richtprijs
[1] 84045900	WT120C LED18S/840 PSU L600	WT120L18/84L600	1	75	1,14	89,00
[1] 84046600	WT120C LED22S/840 PSU L1200	WT120L21/84L120	1	75	1,60	117,00
[1] 84047300	WT120C LED34S/840 PSU L1500	WT120L33/84L150	1	75	1,90	125,00
[1] 84048000	WT120C LED40S/840 PSU L1200	WT120L38/84L120	1	75	1,60	117,00
[1] 84049700	WT120C LED60S/840 PSU L1500	WT120L59/84L150	1	75	1,90	125,00
[C] 85414200	WT120C LED22S/840 PSU L1200 EL1	WT120L21/84EL1	1	75	2,60	289,00
[C] 85415900	WT120C LED40S/840 PSU L1200 EL1	WT120L38/84EL1	1	75	2,60	305,00
[C] 85416600	WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL1	WT120L33/84EL1	1	75	2,90	305,00
[C] 85417300	WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL1	WT120L59/84EL1	1	75	2,90	315,00
[C] 88306800	WT120C LED18S/840 PSD L600	WT120L18/PSD	1	75		120,00
[C] 88307500	WT120C LED22S/840 PSD L1200	WT120L22/PSD	1	75		145,00
[1] 88308200	WT120C LED34S/840 PSD L1500	WT120L34/PSD	1	75		155,00
[1] 88309900	WT120C LED40S/840 PSD L1200	WT120L40/PSD	1	75		150,00
[1] 88310500	WT120C LED60S/840 PSD L1500	WT120L60/PSD	1	75		165,00

Ledinaire WT060C Waterproof



- Eenvoudige, solide behuizing, sealed for life. IP65
- Comfortabel diffuus licht
- Tot 40% energiebesparing



IK 08

IP 65

850°C




Kwaliteit en betrouwbaarheid, – dat is de boodschap van LEDINAIRE. LEDINAIRE houdt het simpel door alleen de essentie te leveren en niets meer. Wij bieden een keuze uit economische LED-oplossingen binnen uw budget ligt en dat onze producten altijd voldoen aan de hoogst mogelijke normen. Deze no-nonsensbenadering van verlichting betekent dat u exact krijgt wat er op de doos vermeld staat: betrouwbaarheid, betaalbaarheid en energie-efficiëntie. De solide LEDINAIRE WT060C Waterdicht-armatuur is ontworpen voor algemene toepassingen en is een budgetvriendelijke, energiebesparende LED-oplossing voor gebruik in natte en industriële omgevingen (IP65).

- Type: LEDINAIRE WT060C
- Lichtbron: Niet-vervangbare LED-module
- Lampvermogen: 40 W (LED36S). 60 W (LED55S)
- Bundelhoek: Lambertiaanse bundel
- Lichtstroom: 3600 lm (LED36S). 5500 lm (LED55S)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 4000 K (neutraalwit)
- Kleurweergave-index: >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 30.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 15.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 10.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +30 °C
- Driver: Ingebouwd, niet vervangbaar
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Niet dimbaar
- Materiaal: Behuizing: polycarbonaat, gecoëxtrudeerd. Eindkappen: polycarbonaat
- Kleur: Lichtgrijs (RAL7035)
- Optische kap: Polycarbonaat, diffuus
- Aansluiting: Schroefaansluiting met kabelwartel
- Onderhoud: Geen interne reiniging vereist. Lichtbron en driver niet repareerbaar
- Installatie: Bevestiging met montagebeugels. Montagebeugels kunnen over de volle lengte van de armatuur geplaatst worden. Doorvoerbedrading niet mogelijk



LEDINAIRE WT060C



Afmetingen in mm.

Bestelgegevens

	EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Richtprijs
1	06965399	WT060C LED36S/840 PSU L1200	WT060LED36LD	1	90	95,00
1	06967799	WT060C LED55S/840 PSU L1500	WT060LED55LD	1	90	105,00
☒	38009099	WT060C LED18S/840 PSU L600	WT060LED181	1	90	85,00
☒	38010699	WT060C LED18S/840 PSU TW1 L600	WT060LED182	1	90	105,00
☒	38011399	WT060C LED36S/840 PSU L1200	WT060LED363	1	90	95,00
☒	38012099	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	WT060LED364	1	90	115,00
☒	38013799	WT060C LED56S/840 PSU L1500	WT060LED565	1	90	105,00
☒	38014499	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	WT060LED566	1	90	125,00

TCW060



- Standaard geleverd met hoogfrequent voorschakelapparaat
- Polycarbonaat sluitclips bijgeleverd
- Verstelbare plafondbeugel voor snelle en flexibele montage



De TCW060 is een eenvoudige en compacte waterdichte armatuur voor TL-D-lampen. Met zijn beschermingsklasse IP65 en hoogfrequent voorschakelapparaat is dit een concurrerende oplossing voor vochtige ruimtes. De armatuur is volledig uitgevoerd in polycarbonaat en voorzien van verstelbare plafondbeugels. De lichtkap wordt aan de behuizing bevestigd door middel van bijgeleverde sluitclips.

- Type:
 - TCW060
- Lichtbron: Fluorescentie
- Voorschakelapparaat: Elektronisch, 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
- Optische lichtkap: Polycarbonaat, prismatisch (PCP)
- Aansluiting: Schroefconnector (SCREW)
- Materiaal en afwerking:
 - Behuizing: polycarbonaat, grijs
 - Lichtkap: polycarbonaat, UV-bestendig
 - Plafondklemmen: roestvast staal
 - Lichtkapklemmen: polycarbonaat, grijs
- Installatie: Opbouwmontage. Bedrijfstemperatuur: $-5^{\circ}\text{C} < T_a < 25^{\circ}\text{C}$
- Onderhoud: Scharnierende lichtkap voor gemakkelijke lampvervanging
- Belangrijkste toepassingen: Vochtige omgevingen, lichte industrie, parkeergarages



TCW060



TCW060 1xTL-D36W HF
Afmetingen in mm.



TCW060 waterdichte basisarmatuur
voor TL-D fluorescentielampen,
opbouw- en pendelmontage.



Ophangbeugel



Cover clip



Suspended gear tray ensures hands are
free to make electrical connection.



Hinged clips mean cover can be
lowered for easy lamp replacement.

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Gewicht (KG)	Richtprijs
81377699	TCW060 1xTL-D18W HF				1,15	
[1] 81379099	TCW060 1xTL-D36W HF	TCW060136HF	1	74	1,95	81,80
[1] 81381399	TCW060 1xTL-D58W HF	TCW060158HF	1	74	2,35	87,60
[1] 81378399	TCW060 2xTL-D18W HF	TCW060218HF	1	74	1,55	79,60
[1] 81380699	TCW060 2xTL-D36W HF	TCW060236HF	1	74	3,00	103,00
[1] 81382099	TCW060 2xTL-D58W HF	TCW060258HF	1	74	3,20	112,00