



Philips Lighting Catalogue

1 juli 2017
Versie NL

PHILIPS



Baume ceiling lamp LED

- Lichtbron: LED - 3x 3 W incl. 800 lm
- Afmetingen: D262 H71
- Kenmerken: Klasse 2, IP44, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

320533116

VRG

90

Bruto Prijs

99,95



Cool ceiling lamp LED

- Lichtbron: LED - 3x 4 W incl. 820 lm
- Afmetingen: D352 H78
- Kenmerken: Klasse 2, IP44, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal, kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

320633116

VRG

90

Bruto Prijs

139,95



Seru ceiling lamp LED

- Lichtbron: LED - 3x 4,5 W incl. 1060 lm
- Afmetingen: L364 B340 H66
- Kenmerken: Klasse 2, IP44, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: wit - metaal, kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

320653116

VRG

90

Bruto Prijs

169,95



Beach ceiling lamp

- Lichtbron: TL5 Circular 2GX13 - 1x 40 W incl. 3300 lm
- Afmetingen: D360 H55
- Kenmerken: Klasse 1, IP44
- Kleur/materiaal: mat chroom - kunststof, metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen

EOC

320701716

VRG

90

Bruto Prijs

99,95



Thermen ceiling lamp

- Lichtbron: TL5 Circular 2GX13 - 1x 40 W incl. 3300 lm
- Afmetingen: L400 B400 H65
- Kenmerken: Klasse 1, IP44
- Kleur/materiaal: grijs - glas, metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen

EOC

320828716

VRG

90

Bruto Prijs

99,95



Spa ceiling lamp

- Lichtbron: spaarlamp E27 - 1x 20 W incl. 1250 lm
- Afmetingen: D260 H120
- Kenmerken: Klasse 2, IP44
- Kleur/materiaal: wit - glas
- Elektrische aansluiting: kroonsteen

EOC

320053116

VRG

90

Bruto Prijs

47,95



Salts ceiling lamp

- Lichtbron: spaarlamp E27 - 1x 20 W incl.
- Afmetingen: D315 H100
- Kenmerken: Klasse 1, IP44
- Kleur/materiaal: mat chroom - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen

EOC

320101716

VRG

90

Bruto Prijs

42,95



Fountain ceiling lamp

- Lichtbron: spaarlamp E27 - 1x 20 W incl.
- Afmetingen: D350 H95
- Kenmerken: Klasse 1, IP21
- Kleur/materiaal: mat glas - glas
- Elektrische aansluiting: kroonsteen

EOC

320206716

VRG

90

Bruto Prijs

37,95



Pool ceiling lamp

- Lichtbron: spaarlamp E27 - 1x 20 W incl.
- Afmetingen: D270 H110
- Kenmerken: Klasse 2, IP44
- Kleur/materiaal: wit - glas
- Elektrische aansluiting: kroonsteen

EOC

320813116

VRG

90

Bruto Prijs

49,95



Hotstone wall lamp LED

- Lichtbron: LED - 2x 2,5 W incl. 350 lm
- Afmetingen: L146 B147 H67
- Kenmerken: Klasse 2, IP44, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: chroom - metaal, kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen


EOC

340491116

VRG

90

Bruto Prijs

99,95



Hotstone wall lamp LED

- Lichtbron: LED - 4x 2,5 W incl. 2x 350 lm
- Afmetingen: L346 B144 H59
- Kenmerken: Klasse 2, IP44, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: chroom - metaal, kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen


EOC

340501116

VRG

90

Bruto Prijs

189,95



Care wall lamp

- Lichtbron: spaarlamp E14 - 1x 12 W incl. 737 lm
- Afmetingen: L91 B134 H180
- Kenmerken: Klasse 2, IP44
- Kleur/materiaal: chroom - glas, metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen

EOC

341071116

VRG

90

Bruto Prijs

54,95



Fit wall lamp LED

- Lichtbron: LED - 2x 2,5 W incl. 350 lm
- Afmetingen: L333 B64 H63
- Kenmerken: Klasse 2, IP44, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: chroom - metaal, kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen


EOC

340581116

VRG

90

Bruto Prijs

79,95



Fit wall lamp LED

- Lichtbron: LED - 3x 2,5 W incl. 520 lm
- Afmetingen: L483 B67 H63
- Kenmerken: Klasse 2, IP44, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: chroom - metaal, kunststof
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

340591116

VRG

90

Bruto Prijs

99,95



Vitalise wall lamp

- Lichtbron: TL G5 - 1x 8 W incl. - 470 lm
- Afmetingen: L388 B77 H60
- Kenmerken: Klasse 2, IP44
- Kleur/materiaal: chroom - glas, metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

340931116

VRG

90

Bruto Prijs

79,95



Vitalise wall lamp

- Lichtbron: TL G5 - 1x 13 W incl. - 1000 lm
- Afmetingen: L616 B77 H60
- Kenmerken: Klasse 2, IP44
- Kleur/materiaal: chroom - glas, metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen



EOC

340941116

VRG

90


Bruto Prijs

94,95




Wash recessed

- Lichtbron: halogeen GU10 - 1x 35 W incl. 200 lm
- Afmetingen: D105 H150
- Kenmerken: Klasse 2, IP44
- Kleur/materiaal: chroom - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen
- Gatmaat: Ø 90 mm




Wash recessed

- Lichtbron: halogeen GU10 - 1x 35W incl. 200 lm
- Afmetingen: D105 H150
- Kenmerken: Klasse 2, IP44
- Kleur/materiaal: mat chroom - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen
- Gatmaat: Ø 90 mm




Tub recessed LED

- Lichtbron: Power LED - 1x 6 W incl. 290 lm
- Afmetingen: D92 H57
- Kenmerken: Klasse 3, IP65, 20.000 uur
- Kleur/materiaal: mat chroom - glas
- Elektrische aansluiting: kroonsteen
- Gatmaat: Ø 80 mm



Roots recessed


- Lichtbron: halogeen GU10 - 3x 35W incl.
- Afmetingen: D100 H39
- Kenmerken: Klasse 2, IP23
- Kleur/materiaal: mat chroom - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen
- Gatmaat: Ø80



Roots recessed



- Lichtbron: halogeen GU10 - 3x 35 W incl.
- Afmetingen: D100 H39
- Kenmerken: Klasse 2, IP23
- Kleur/materiaal: chroom - metaal
- Elektrische aansluiting: kroonsteen
- Gatmaat: Ø 80



Skin wall lamp



- Lichtbron: Power LED - 2x 3 W incl. 540 lm
- Afmetingen: L280 D110 H69
- Kenmerken: Klasse II, IP44, 15.000 uur
- Kleur/materiaal: Chroom - Kunststof
- Elektrische aansluiting: Kroonsteen



EOC

340241116

VRG

90

Bruto Prijs

54,95