



Lighting Catalogue

Philips

Ballasts et Lighting Controls

Halogène


PHILIPS

Primaline transformateurs halogènes


- Transformateur halogène Primaline
- Transformateur compact électronique pour lampes halogènes basse-tension
- Sécurités internes: courts-circuits, surcharges et surchauffes
- Gradation possible
- Tension constante à la lampe, flux lumineux constant et pas de papillotement de lampe



Primaline 70/105



Dimensions en mm.



Dimensions en mm.

Dim. no.	A1 Nom	B1 Nom	C1 Nom	Dim. no.	A1 Nom	B1 Nom	C1 Nom
1	110	45	33	2	145	51	33

Informations de commande

EOC	Référence	Libellé de commande	MOQ	Code	Prix VRG indicatifs	Dim. no.
91266430	Primaline 70 230-240V 50/60Hz	PRIMALINE70	50	BE	23,10	1
91268830	Primaline 105 230-240V 50/60Hz	PRIMALINE105	50	BE	26,75	1
91270130	Primaline 150 230-240V 50/60Hz	PRIMALINE150	50	BE	37,40	2