



Lighting Catalogue

Philips

Eclairage domestique

Salle de bain

PHILIPS

Lexique éclairage domestique

Le nouveau chapitre 'Éclairage domestique' comprend un nouvel assortiment de quelque 200 armatures contemporaines décoratives pour des applications à l'intérieur de la maison et aux alentours. Cette gamme d'éclairage décoratif succède au portefeuille Podium for the Home. Qu'il s'agisse d'applications dans une salle de séjour, une salle de bains, un bureau ou en plein air, chaque solution d'éclairage LED crée l'ambiance souhaitée par votre client.


Les luminaires sont fabriqués à partir de matériaux nobles, tels que l'acier inoxydable, l'aluminium et le verre. Le design et la qualité de ces solutions d'éclairage vous permettent, à vous ou à votre client, de mettre en avant votre souci de l'élégance dans tous les environnements.

Tous les produits de la gamme Philips Éclairage décoratif sont écoénergétiques. La majeure partie a été équipée de Power LED longue durée. Lorsque les armatures ne sont pas équipées de LED, il est possible, dans la plupart des cas, de proposer une solution LED retrofit.

Tous les luminaires à LED sont équipés de modules à LED de 2700 Kelvin. Cette couleur d'un blanc chaud est parfaite pour les applications résidentielles. L'IRC (ou Indice de Rendu des Couleurs) est >85 pour garantir des couleurs véritables et créer une ambiance chaleureuse.

Que vous soyez en quête de lumière éclatante pour la salle de bains, fonctionnelle pour le bureau ou d'éclairage inaltérable pour l'extérieur, Philips Éclairage décoratif a la solution, pour que vous vous sentiez bien chez vous.


Légendes


| | |
|---|--|
|  | Interrupteur marche/arrêt |
|  | L'article est gradable |
|  | Peut s'utiliser avec un variateur mural |
|  | Réglable en hauteur |
|  | Source lumineuse orientable |
|  | Peut tourner librement |
|  | Convient à un montage horizontal et vertical |
|  | Convient à un montage mural et au plafond |
|  | Capteur infrarouge |
|  | Lumière bidirectionnelle |


Explication des LED (incluses)

Power LED, driver et câblage inclus:

- Blanc chaud (2700 K)
- Ra > 85
- 13.000 cycles

2 W LED = 115 lm = Lumière 15W 

6 W LED = 350 lm = Lumière 56W 

13 W LED = 435 lm = Lumière 65W 

La majorité des produits LED sont gradables.

Ils sont indiqués par le symbole . Le variateur préconisé doit être à coupure de fin de phase et de mode capacitif.





Baume ceiling lamp LED

- Source lumineuse : LED - 3x 3 W incl. 800 lm
- Dimensions : D262 H71
- Specifications : Classe 2, IP44, 15.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - plastique
- Branchement électrique : sucre



EOC

320533116

VRG

BF

Prix indicatifs

99,95



Cool ceiling lamp LED

- Source lumineuse : LED - 3x 4 W incl. 820 lm
- Dimensions : D352 H78
- Specifications : Classe 2, IP44, 15.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - métal, plastique
- Branchement électrique : sucre



EOC

320633116

VRG

BF

Prix indicatifs

139,95



Seru ceiling lamp LED

- Source lumineuse : LED - 3x 4,5 W incl. 1060 lm
- Dimensions : L364 L340 H66
- Specifications : Classe 2, IP44, 15.000 heures
- Couleur / matériau : blanc - métal, plastique
- Branchement électrique : sucre



EOC

320653116

VRG

BF

Prix indicatifs

169,95



Beach ceiling lamp

- Source lumineuse : TL5 Circular 2GX13 - 1x 40 W incl. 3300 lm
- Dimensions : D360 H55
- Specifications : Classe 1, IP44
- Couleur / matériau : mat chromé - plastique, métal
- Branchement électrique : sucre

EOC

320701716

VRG

BF

Prix indicatifs

99,95



Thermen ceiling lamp

- Source lumineuse : TL5 Circular 2GX13 - 1x 40 W incl. 3300 lm
- Dimensions : L400 L400 H65
- Specifications : Classe 1, IP44
- Couleur / matériau : gris - verre, métal
- Branchement électrique : sucre

EOC

320828716

VRG

BF

Prix indicatifs

99,95



Spa ceiling lamp

- Source lumineuse : CFL-I E27 - 1x 20 W incl. 1250 lm
- Dimensions : D260 H120
- Specifications : Classe 2, IP44
- Couleur / matériau : blanc - verre
- Branchement électrique : sucre

EOC

320053116

VRG

BF

Prix indicatifs

47,95



Salts ceiling lamp

- Source lumineuse : CFL-I E27 - 1x 20 W incl.
- Dimensions : D315 H100
- Specifications : Classe 1, IP44
- Couleur / matériau : mat chromé - métal
- Branchement électrique : sucre

EOC

320101716

VRG

BF

Prix indicatifs

42,95



Fountain ceiling lamp

- Source lumineuse : CFL-I E27 - 1x 20 W incl.
- Dimensions : D350 H95
- Specifications : Classe 1, IP21
- Couleur / matériau : mat verre - verre
- Branchement électrique : sucre

EOC

320206716

VRG

BF

Prix indicatifs

37,95

Salle de
bain



Pool ceiling lamp

- Source lumineuse : CFL-I E27 - 1x 20 W incl.
- Dimensions : D270 H110
- Specifications : Classe 2, IP44
- Couleur / matériau : blanc - verre
- Branchement électrique : sucre

Plafonnier

EOC

320813116

VRG

BF

**Prix
indicatifs**

49,95



Hotstone wall lamp LED

- Source lumineuse : LED – 2x 2,5 W incl. 350 lm
- Dimensions : L146 L147 H67
- Specifications : Classe 2, IP44, 15.000 heures
- Couleur / matériau : chromé – métal, plastique
- Branchement électrique : sucre



EOC

340491116

VRG

BF

**Prix
indicatifs**

99,95



Hotstone wall lamp LED

- Source lumineuse : LED – 4x 2,5 W incl. 2x 350 lm
- Dimensions : L346 L144 H59
- Specifications : Classe 2, IP44, 15.000 heures
- Couleur / matériau : chromé – métal, plastique
- Branchement électrique : sucre



EOC

340501116

VRG

BF

**Prix
indicatifs**

189,95



Care wall lamp

- Source lumineuse : CFL-I E14 – 1x 12 W incl. 737 lm
- Dimensions : L91 L134 H180
- Specifications : Classe 2, IP44
- Couleur / matériau : chromé – verre, métal
- Branchement électrique : sucre

EOC

341071116

VRG

BF

**Prix
indicatifs**

54,95



Fit wall lamp LED

- Source lumineuse : LED – 2x 2,5 W incl. 350 lm
- Dimensions : L333 L64 H63
- Specifications : Classe 2, IP44, 15.000 heures
- Couleur / matériau : chromé – métal, plastique
- Branchement électrique : sucre



EOC

340581116

VRG

BF

**Prix
indicatifs**

79,95



Fit wall lamp LED

- Source lumineuse : LED – 3x 2,5 W incl. 520 lm
- Dimensions : L483 L67 H63
- Specifications : Classe 2, IP44, 15.000 heures
- Couleur / matériau : chromé – métal, plastique
- Branchement électrique : sucre



EOC

340591116

VRG

BF

Prix indicatifs

99,95



Vitalise wall lamp

- Source lumineuse : TL G5 – 1x 8 W incl. – 470 lm
- Dimensions : L388 L77 H60
- Specifications : Classe 2, IP44
- Couleur / matériau : chromé – verre, métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

340931116

VRG

BF

Prix indicatifs

79,95



Vitalise wall lamp

- Source lumineuse : TL G5 – 1x 13 W incl. – 1000 lm
- Dimensions : L616 L77 H60
- Specifications : Classe 2, IP44
- Couleur / matériau : chromé – verre, métal
- Branchement électrique : sucre



EOC

340941116

VRG

BF

Prix indicatifs

94,95



Wash recessed

- Source lumineuse : halogène GU10 – 1x 35 W incl. 200 lm
- Dimensions : D105 H150
- Specifications : Classe 2, IP44
- Couleur / matériau : chromé – métal
- Branchement électrique : sucre
- Diamètre d'encastrement : Ø 90 mm



Wash recessed

- Source lumineuse : halogène GU10 – 1x 35W incl. 200 lm
- Dimensions : D105 H150
- Specifications : Classe 2, IP44
- Couleur / matériau : mat chromé – métal
- Branchement électrique : sucre
- Diamètre d'encastrement : Ø 90 mm



Tub recessed LED

- Source lumineuse : Power LED – 1x 6 W incl. 290 lm
- Dimensions : D92 H57
- Specifications : Classe 3, IP65, 20.000 heures
- Couleur / matériau : mat chromé – verre
- Branchement électrique : sucre
- Diamètre d'encastrement : Ø 80 mm



Roots recessed

- Source lumineuse : halogène GU10 – 3x 35W incl.
- Dimensions : D100 H39
- Specifications : Classe 2, IP23
- Couleur / matériau : mat chromé – métal
- Branchement électrique : sucre
- Diamètre d'encastrement : Ø80

Roots recessed



- Source lumineuse : halogène GU10 – 3x 35 W incl.
- Dimensions : D100 H39
- Specifications : Classe 2, IP23
- Couleur / matériau : chromé – métal
- Branchement électrique : sucre
- Diamètre d'encastrement : Ø 80

Skin wall lamp



- Source lumineuse : Power LED – 2 x 3 W incl. 540 lm
- Dimensions : L280 L110 H69
- Specifications : Classe II, IP44, 15.000 heures
- Couleur / matériau : Chromé – Plastique
- Branchement électrique : Sucre



EOC

340241116

VRG

BF

**Prix
indicatifs**

54,95