



# Philips Lighting Catalogue


**Lampen voor speciale toepassingen**  
Entertainment

**PHILIPS**

# MSR Gold™ FastFit




- Buisvormige metaalhalogeenlamp
- Snelle en eenvoudige lampvervanging
- Speciaal voor toepassing in podiumverlichting
- De armaturen moeten voorzien zijn van een UV-block en de ventilatiesleuven mogen geen straling doorlaten
- Lampvoet: PGJX50
- Brandstand: any



MSR GOLD 1500W / 2000W / 2500W  
FastFit

Afmetingen in mm.



MSR GOLD 1200 / 700 FastFit

Afmetingen in mm.


| Afm. no. | C<br>Max | D<br>Max | F<br>Nom | L<br>Min | L<br>Nom | L<br>Max | O<br>Nom | Afm. no. | C<br>Max | D<br>Max | F<br>Nom | L<br>Min | L<br>Nom | L<br>Max | O<br>Nom |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1        | 112      | 24       | 41       | 64       | 65       | 66       | 4        | 3        | 134      | 34       | 41       | 66       | 67       | 68       | 8        |
| 2        | 128      | 27       | 41       | 64       | 65       | 66       | 6        | 4        | 153      | 36       | 41       | 73       | 75       | 76       | 10       |
|          |          |          |          |          |          |          |          | 5        | 128      | 28       | 41       | 64       | 65       | 66       | 6        |

## Bestelgegevens

| EOC      | Type aanduiding                  | Typenummer      | Kleur temp.<br>(K) | Lichtstroom<br>(lm) | MOQ | VRG<br>code | Richtprijs | Afm.<br>no. |
|----------|----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----|-------------|------------|-------------|
| 22109800 | MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4 | MSR575/2MINIFF  | 7500               | 36400               | 4   | 48          | 572,00     |             |
| 22117300 | MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4 | MSR700/2MINIFF  | 7200               | 47000               | 4   | 48          | 570,00     |             |
| 22119700 | MSR Gold 700 FastFit 1CT/4       | MSR700FAFIGOLD  | 5650               | 47500               | 4   | 48          | 570,00     | 1           |
| 90850300 | MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8     | MSR700/2FAFIGOL | 7400               | 44800               | 8   | 48          | 570,00     | 1           |
| 22129600 | MSR Gold 1200 FastFit 1CT/4      | MSR1200GOLDFAFI | 6030               | 93000               | 4   | 48          | 693,45     | 2           |
| 22134000 | MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4      | MSR1500FAFIGOLD | 5960               | 108000              | 4   | 48          | 670,80     | 5           |
| 90830500 | MSR Gold 2000/2 FastFit 1CT/8    | MSR2000/2FAFI   | 7500               | 146000              | 8   | 48          | 924,35     | 3           |
| 22131900 | MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4    | MSR2500/2FAFI   | 7000               | 179500              | 4   | 48          | 834,20     | 4           |

# MSR Gold™ SA Double Ended

- Buisvormige dubbelkneeps metaalhalogeenlamp
- Speciaal voor toepassing in discoverlichting
- De armaturen moeten voorzien zijn van een UV-block en de ventilatiesleuven mogen geen straling doorlaten
- Lampvoet: SFC-11
- Brandstand: any



MSR S2 DE

Afmetingen in mm.

| Afm. no. | A<br>Min | A<br>Nom | A<br>Max | C<br>Max | D<br>Max | O<br>Nom |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1        | 69       | 70       | 71       | 92       | 19       | 5        |

## Bestelgegevens

| EOC      | Type aanduiding             | Typenummer      | Kleur temp.<br>(K) | Lichtstroom<br>(lm) | MOQ | VRG<br>code | Richtprijs | Afm.<br>no. |
|----------|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----|-------------|------------|-------------|
| 91464100 | MSR Gold 575 SA/2 DE 1CT/40 | MSR575SA2DEGOLD | 7800               | 41000               | 4   | 48          | 470,25     | 1           |
| 22123400 | MSR Gold 700 SA/2 DE 1CT/4  | MSR700GOLDSA2DE | 7420               | 50000               | 4   | 48          | 387,00     |             |
| 22107400 | MSR Gold 1200 SA/2 DE 1CT/4 | MSR1200GOLSA2DE | 7400               | 103000              | 4   | 48          | 415,00     |             |
| 22121000 | MSR Gold 1200 SA/DE 1CT/4   | MSR1200GOLSA/DE | 5800               | 106000              | 4   | 48          | 395,00     |             |
| 22113500 | MSR Gold 1510 SA/DE 1CT/4   | MSR1510SADEGOLD | 5800               | 140000              | 4   | 48          | 573,35     |             |


# MSR



- Buisvormige metaalhalogeenlamp (koude start)
- Speciaal voor toepassing in studio- en discoverlichting
- De armaturen moeten zijn voorzien van een UV-block en de ventilatiesleuven mogen geen straling doorlaten
- Lampvoet:
  - GX9.5 (MSR400W en MSR575\02)
  - G22 (MSR1200 en MSR1200/2)
- Brandstand: any




MSR GX9.5



Afmetingen in mm.



MSR 1200W/700W G22



Afmetingen in mm.

| Afm. no. | C Max | D Max | F Min | F Nom | F Max | L Min | L Nom | L Max | O Nom |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1        | 112   | 23    | 34    | 35    | 36    | 61    | 62    | 63    | 6     |
| 2        | 125   | 30    | 34    | 35    | 36    | 64    | 65    | 66    | 7     |

| Afm. no. | C Max | D Max | F Nom | L Min | L Nom | L Max | O Nom |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4        | 175   | 40    | 53    | 84    | 85    | 86    | 10    |

## Bestelgegevens

| EOC      | Type aanduiding     | Typenummer | Kleur temp. (K) | Lichtstroom (lm) | MOQ | VRG code | Richtprijs | Afm. no. |
|----------|---------------------|------------|-----------------|------------------|-----|----------|------------|----------|
| 22127200 | MSR 575/2 10H 1CT/4 | MSR575\02  | 7200            | 46700            | 4   | 48       | 308,00     | 2        |
| 91121300 | MSR 1200 1CT/3      | MSR1200    | 5900            | 102000           | 3   | 48       | 417,45     | 4        |
| 91133600 | MSR 1200/2.1CT/3    | MSR1200/2  | 7200            | 90000            | 3   | 48       | 442,00     | 4        |


# MSR Short Arc



- Metaalhalogeenlamp (short arc)
- Speciaal voor entertainment toepassingen
- De armaturen moeten zijn voorzien van een UV-block en de ventilatiesleuven mogen geen straling doorlaten
- Lampvoet:
  - Gy9.5 (MSR400SA en MSR700SA)
  - Gy22 (MSR1200SA)
  - PGJ41 (MSR1200GOLDSASE)
- Brandstand: any




MSR GY9.5



Afmetingen in mm.



MSR 1200W/1800W Short Arc GY22




Afmetingen in mm.

| Afm. no. | C<br>Max | D<br>Max | L<br>Min | L<br>Nom | L<br>Max | O<br>Nom |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1        | 83       | 25       | 38       | 39       | 40       | 4        |
| 2        | 80       | 24       | 36       | 37       | 37       | 3        |

| Afm. no. | C<br>Max | D<br>Max | L<br>Min | L<br>Nom | L<br>Max | O<br>Nom |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3        | 135      | 34       | 58       | 59       | 60       | 7        |



MSR 1200W PGJ41



Afmetingen in mm.

| Afm. no. | C<br>Max | D<br>Max | L<br>Min | L<br>Nom | L<br>Max | O<br>Nom |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4        | 109      | 27       | 44       | 45       | 46       | 6        |

## Bestelgegevens

| EOC      | Type aanduiding           | Typenummer      | Kleur temp.<br>(K) | Lichtstroom<br>(lm) | MOQ | VRG<br>code | Richtprijs | Afm.<br>no. |
|----------|---------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----|-------------|------------|-------------|
| 92421300 | MSR 400 SA 1CT/40         | MSR400SA        | 5600               | 30000               | 4   | 48          | 451,75     | 2           |
| 22802800 | MSR 700 SA 1CT/4          | MSR700SA        | 5600               | 55000               | 4   | 48          | 497,00     | 1           |
| 22125800 | MSR 1200 SA 1CT/4         | MSR1200SA       | 5600               | 91000               | 4   | 48          | 529,00     | 3           |
| 92602600 | MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3 | MSR1200GOLDSASE | 6030               | 93000               | 3   | 48          | 720,20     | 4           |


# Halogeen Hoogvolt SE (Studio/Film)



- Hoogvolt halogeenlamp met verschillende filamentuitvoeringen zoals tweevlaks en éénvlaaksdraad, dubbelspiraal en M-vormige draad
- Speciaal voor toepassing in studio- en film-, disco- en theaterverlichting
- Brandstand: any en s90




XHSFSE GX9.5 Reflektor



Afmetingen in mm.



XHSFSE G22 Helder




Afmetingen in mm.

| Afm. no. | C Max | D Max | H Nom | K Min | K Max | L Nom | P Min | P Max | R Nom | W Nom |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1        | 110   | 23    | 15    | 8     | 10    | 55    | 3     | 4     | 10    | 11    |
| 2        | 110   | 22    | 10    | 8     | 10    | 55    | 3     | 4     | 10    | 10    |
| 3        | 120   | 28    | 16    | 8     | 10    | 67    | 3     | 4     | 10    | 17    |

| Afm. no. | C Max | D Max | H Nom | K Min | K Max | L Nom | P Min | P Max | R Nom | W Nom |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4        | 175   | 40    | 19    | 24    | 27    | 90    | 6     | 7     | 23    | 17    |
| 5        | 160   | 40    | 19    | 24    | 27    | 75    | 6     | 7     | 23    | 17    |
| 6        | 140   | 22    | 14    | 24    | 27    | 73    | 6     | 7     | 23    | 11    |




6994Z



Afmetingen in mm.



6984P/6999P




Afmetingen in mm.

| Afm. no. | C Max | D Max | H Nom | K Min | L Nom | P Min | P Max | R Nom | W Nom |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 7        | 210   | 40    | 19    | 24    | 127   | 10    | 12    | 39    | 17    |
| 8        | 280   | 62    | 29    | 24    | 165   | 10    | 12    | 39    | 26    |

| Afm. no. | C Max | D Max | H Nom | K Min | K Max | L Nom | P Min | P Max | R Nom | W Nom |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9        | 110   | 23    | 13    | 8     | 10    | 55    | 3     | 4     | 10    | 16    |



XHSFSE GY16 Helder




Afmetingen in mm.

| Afm. no. | C<br>Max | D<br>Max | H<br>Nom | K<br>Min | K<br>Max | L<br>Nom | R<br>Nom | W<br>Nom |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10       | 145      | 29       | 19       | 15       | 17       | 70       | 16       | 17       |



6638P/6872P/6873P/7389



Afmetingen in mm.

| Afm. no. | C<br>Max | D<br>Max | H<br>Nom | K<br>Min | K<br>Max | L<br>Nom | R<br>Nom | W<br>Nom |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 11       | 90       | 22       | 12       | 7        | 9        | 47       | 10       | 11       |
| 12       | 75       | 22       | 9        | 7        | 9        | 37       | 10       | 11       |
| 13       | 90       | 18       | 13       | 7        | 9        | 47       | 10       | 8        |
| 14       | 90       | 18       | 18       | 7        | 9        | 47       | 10       | 8        |




# MSR Hot Restrike




- Buisvormige metaalhalogeenlamp (warme herstart)
- Speciaal voor toepassing bij filmopnamen binnen en buiten, studio's en theaters, professionele fotografie en nabootsing zonlicht
- De armaturen moeten zijn voorzien van een UV-block en de ventilatiesleuven mogen geen straling doorlaten
- Lampvoet:
  - GZX9.5 (MSR125HR)
  - GZY9.5 (MSR200HR)
  - GZZ9.5 (MSR400HR)
  - G38 (MSR1200HR, MSR2500HR en MSR4000HR)
  - GY38 (MSR6000HR en MSR12000HR)
- Brandstand: any



MSR 125W / 200W / 250W / 400W  
Warme herstart




Afmetingen in mm.



Afmetingen in mm.

| Afm. no. | C Max | D Max | F Min | F Nom | F Max | L Min | L Nom | L Max | O Nom |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1        | 77    | 17    | 23    | 24    | 24    | 38    | 39    | 40    | 4     |


| Afm. no. | C Max | D Max | F Min | F Nom | F Max | L Min | L Nom | L Max | O Nom |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2        | 80    | 20    | 23    | 24    | 24    | 38    | 39    | 40    | 5     |



Afmetingen in mm.




MSR 1200W G38



Afmetingen in mm.


| Afm. no. | C Max | D Max | F Min | F Nom | F Max | L Min | L Nom | L Max | O Nom |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3        | 110   | 23    | 23    | 24    | 24    | 59    | 60    | 61    | 6     |

| Afm. no. | C Max | D Max | F Min | F Nom | F Max | L Min | L Nom | L Max | O Nom |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4        | 200   | 40    | 63    | 65    | 67    | 106   | 107   | 108   | 10    |



MSR 2500/4000 Hot Restrike/Japan/  
Warme herstart

Afmetingen in mm.



MSR 12000/18000/6000 Warme  
herstart

Afmetingen in mm.

| Afm.<br>no. | C<br>Max | D<br>Max | F<br>Min | F<br>Nom | F<br>Max | L<br>Min | L<br>Nom | L<br>Max | O<br>Nom |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5           | 240      | 60       | 63       | 65       | 67       | 126      | 127      | 128      | 14       |
| 6           | 255      | 77       | 63       | 65       | 67       | 141      | 142      | 143      | 20       |

| Afm.<br>no. | C<br>Max | D<br>Max | F<br>Min | F<br>Nom | F<br>Max | L<br>Min | L<br>Nom | L<br>Max | O<br>Nom |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7           | 375      | 74       | 61       | 62       | 63       | 208      | 210      | 212      | 23       |
| 8           | 460      | 103      | 70       | 71       | 72       | 253      | 255      | 257      | 30       |

## Bestelgegevens

| EOC      | Type aanduiding   | Typenummer | Kleur temp.<br>(K) | Lichtstroom<br>(lm) | MOQ | VRG<br>code | Richtprijs | Afm.<br>no. |
|----------|-------------------|------------|--------------------|---------------------|-----|-------------|------------|-------------|
| 22796000 | MSR 400 HR 1CT/4  | MSR400HR   | 6000               | 32000               | 4   | 48          | 330,00     | 3           |
| 22105000 | MSR 575 HR 1CT/4  | MSR575HR   | 6000               | 47500               | 4   | 48          | 297,00     |             |
| 92606400 | MSR 1200 HR 1CT/2 | MSR1200HR  | 6000               | 103000              | 2   | 48          | 404,70     | 4           |
| 92604000 | MSR 2500 HR 1CT/2 | MSR2500HR  | 6000               | 225000              | 2   | 48          | 635,10     | 5           |
| 92676700 | MSR 4000 HR 1CT/1 | MSR4000HR  | 7270               | 223000              | 1   | 48          | 942,00     | 6           |


# Compact Source



- Hoogvolt kwartshalogeenlamp
- Grote schokbestendigheid
- Speciaal voor studio-, toneel- en amusementsverlichting
- Lampvoet: G9.5
- Brandstand: any



XHENCS G9.5



Afmetingen in mm.

| Afm. no. | C<br>Max | D<br>Max | H<br>Nom | L<br>Nom | W<br>Nom |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1        | 101      | 19       | 12       | 61       | 8        |
| 2        | 101      | 20       | 13       | 61       | 9        |
| 3        | 101      | 19       | 16       | 61       | 9        |

## Bestelgegevens

| EOC      | Type aanduiding             | Typenummer | Kleur temp.<br>(K) | Lichtstroom<br>(lm) | MOQ | VRG<br>code | Richtprijs | Afm.<br>no. |
|----------|-----------------------------|------------|--------------------|---------------------|-----|-------------|------------|-------------|
| 51891025 | 6991P 600W G9.5 230V 1CT/10 | 6991P      | 3100               | 13000               | 10  | 48          | 68,55      | 3           |


# Blue Pinch



- Hoogvolt kwartshalogeenlampen met unieke kneepbescherming
- Lampkneep is geschikt voor temperaturen tot 500°C
- Speciaal voor toepassing in studio- en filmverlichting, toneel- en theaterverlichting en disco- en showverlichting
- Lampvoet: GY9.5
- Brandstand: s90



XHENSEBL GY9.5



Afmetingen in mm.

Afm. no.

|   | C<br>Max | D<br>Max | H<br>Nom | L<br>Nom | W<br>Nom |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 95       | 22       | 15       | 47       | 11       |


# Halogeen Hoogvolt SE (Theater)



- Hoogvolt kwartshalogeenlamp met M-vormige of tweevlaksfilament
- Speciaal voor toepassing in toneel- en theaterverlichting, effectverlichting voor disco's en shows
- Lampvoet:
  - GY9.5 (6820P, 6823P, 6874P en 6877P)
  - GX9.5 (6897P)
  - P28s (6996C)
  - GX9.5 (6996P en 6998P)
- Brandstand: any




GX9.5



Afmetingen in mm.



6820P/6823P/6874P/6877P




Afmetingen in mm.

| Afm. no. | C<br>Max | D<br>Max | H<br>Nom | L<br>Nom | W<br>Nom |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1        | 120      | 25       | 15       | 67       | 15       |
| 2        | 110      | 22       | 13       | 55       | 10       |
| 3        | 110      | 23       | 17       | 55       | 11       |

| Afm. no. | C<br>Max | D<br>Max | H<br>Nom | L<br>Nom | W<br>Nom |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4        | 90       | 22       | 14       | 47       | 11       |
| 5        | 90       | 22       | 11       | 47       | 11       |
| 6        | 85       | 18       | 21       | 47       | 8        |
| 7        | 80       | 18       | 14       | 47       | 8        |



XHSTSE P28s



Afmetingen in mm.

| Afm. no. | C<br>Max | D<br>Max | H<br>Nom | L<br>Nom | W<br>Nom |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 8        | 125      | 23       | 16       | 56       | 10       |

## Bestelgegevens

| EOC      | Type aanduiding              | Typenummer | Kleur temp.<br>(K) | Lichtstroom<br>(lm) | MOQ | VRG<br>code | Richtprijs | Afm.<br>no. |
|----------|------------------------------|------------|--------------------|---------------------|-----|-------------|------------|-------------|
| 18487025 | 6998P 650W GX9.5 230V 1CT/10 | 6998P      | 3000               | 13000               | 10  | 48          | 51,25      | 2           |


# HPL



- Buisvormige gloeidraadlamp die door ETC is goedgekeurd voor Source Four™-armaturen
- Speciaal voor toepassing in studio, toneel- en theaterverlichting, amusementsverlichting
- Lampvoet: Heat Sink
- Brandstand: any



7007 575W



Afmetingen in mm.

| Afm. no. | C<br>Max | D<br>Max | D1<br>Nom | H<br>Nom | L<br>Nom | W<br>Nom |
|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 1        | 104      | 19       | 8         | 10       | 61       | 9        |
| 2        | 104      | 19       | 8         | 12       | 61       | 9        |


# Halogeen Laagvolt



- Koudlicht spiegelreflector halogeenlamp (15 V)
- Speciaal voor toepassing in disco's
- Lampvoet: GX5.3 en GZ6.35
- Brandstand: any



GX5.3 Glad



Afmetingen in mm.

| Afm. no. | C<br>Max | D<br>Max |
|----------|----------|----------|
| 1        | 42       | 50       |
| 2        | 50       | 51       |

## Bestelgegevens

| EOC      | Type aanduiding               | Typenummer   | Kleur temp.<br>(K) | Lichtstroom<br>(lm) | MOQ | VRG<br>code | Richtprijs | Afm.<br>no. |
|----------|-------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|-----|-------------|------------|-------------|
| 43686330 | ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24 | 13163ELC/10H | 3400               | 820                 | 24  | 48          | 39,00      | 2           |




# MSD



- Buisvormige metaalhalogeenlamp
- Speciaal voor toepassing in studio- en discoverlichting
- De armaturen moeten zijn voorzien van een UV-block en de ventilatiesleuven mogen geen straling doorlaten
- Lampvoet: G12 en GY9.5
- Brandstand: any




MSD 150 /2



Afmetingen in mm.



MSD GY9.5



Afmetingen in mm.

| Afm. no. | C<br>Max | D<br>Max | L<br>Min | L<br>Nom | L<br>Max | O<br>Nom | Afm. no. | C<br>Max | D<br>Max | F<br>Min | F<br>Nom | F<br>Max | L<br>Min | L<br>Nom | L<br>Max | O<br>Nom |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1        | 110      | 20       | 55       | 56       | 57       | 5        | 2        | 108      | 23       | 27       | 28       | 29       | 54       | 55       | 56       | 5        |


## Bestelgegevens

| EOC      | Type aanduiding     | Typenummer   | Kleur temp.<br>(K) | Lichtstroom<br>(lm) | MOQ | VRG<br>code | Richtprijs | Afm.<br>no. |
|----------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|-----|-------------|------------|-------------|
| 91470200 | MSD 200 1CT/40      | MSD200       | 6000               | 13500               | 4   | 48          | 208,00     | 2           |
| 22806600 | MSD 250/2 30H 1CT/4 | MSD250/2 30H | 8500               | 18000               | 4   | 48          | 258,50     |             |

# CDM-SA/T



- Buisvormige metaalhalogeenlamp met kwartsbuitenballon
- UV-block vermindert kans op verkleuring
- Speciaal voor toepassing in reclame/tekstprojectie, decoratieve buitenverlichting, winkels en etalages
- Lampvoet: G12
- Brandstand: any



CDM-SA/T 150W

Afmetingen in mm.

| Afm. no. | C<br>Max | D<br>Max | F<br>Min | F<br>Nom | F<br>Max | L<br>Min | L<br>Nom | L<br>Max | O<br>Nom |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1        | 110      | 20       | 29       | 30       | 31       | 55       | 56       | 57       | 6        |


## Bestelgegevens

| EOC      | Type aanduiding          | Typenummer     | Kleur temp.<br>(K) | Lichtstroom<br>(lm) | EEL | MOQ | VRG<br>code | Richtprijs | Afm.<br>no. |
|----------|--------------------------|----------------|--------------------|---------------------|-----|-----|-------------|------------|-------------|
| 20094515 | CDM-SA/T 150W/942 1CT/12 | CDMSA/T150W942 | 4200               | 14000               | A+  | 12  | 48          | 132,95     | 1           |

# Architectural MSA



- Tweekneeps metaalhalogeenlamp
- De armaturen moeten zijn voorzien van een UV-block en de ventilatiesleuven mogen geen straling doorlaten
- Lampen moeten in een gesloten armatuur toegepast worden
- Speciaal voor toepassing in dynamisch architectonische verlichting
- Lampvoet: (P)SFC
- Brandstand: p15



MSA 2500W Dubbelzijdig

Afmetingen in mm.

Afm. no.

C  
Max

D  
Max

O  
Nom

|   |     |    |    |
|---|-----|----|----|
| 1 | 364 | 41 | 25 |
|---|-----|----|----|

## Bestelgegevens

| EOC      | Type aanduiding   | Typenummer | Kleur temp.<br>(K) | Lichtstroom EEL<br>(lm) |    | MOQ | VRG<br>code | Richtprijs | Afm.<br>no. |
|----------|-------------------|------------|--------------------|-------------------------|----|-----|-------------|------------|-------------|
| 20208600 | MSA 2500 DE UNP/1 | MSA2500DE  | 5600               | 250000                  | A+ | 1   | 48          | 1228,35    | 1           |


# Architectural MSD



- Buisvormige metaalhalogeenlamp
- Speciaal voor toepassing in displayverlichting, architectonische, studio- en discoverlichting
- De armaturen moeten zijn voorzien van een UV-block en de ventilatiesleuven mogen geen straling doorlaten
- Kleurweergave (RA): 75 (MSD575 en MSD700) en 80 (MSD1200)
- Lampvoet: GX9.5 (MSD575) en G22 (MSD700 en MSD1200)
- Branstand: any




MSD 1200/700 G22



Afmetingen in mm.



MSD 1200/700 GX9.5



Afmetingen in mm.

| Afm. no. | C Max | D Max | F Min | F Nom | F Max | L Min | L Nom | L Max | O Nom | Afm. no. | C Max | D Max | F Min | F Nom | F Max | L Min | L Nom | L Max | O Nom |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1        | 175   | 40    | 52    | 53    | 54    | 84    | 85    | 86    | 10    | 3        | 125   | 30    | 34    | 35    | 36    | 64    | 65    | 66    | 8     |
| 2        | 183   | 41    | 52    | 53    | 54    | 84    | 85    | 86    | 14    |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

## Bestelgegevens

| EOC      | Type aanduiding | Typenummer | Kleur temp. (K) | Lichtstroom (lm) | MOQ | VRG code | Richtprijs | Afm. no. |
|----------|-----------------|------------|-----------------|------------------|-----|----------|------------|----------|
| 91135000 | MSD 1200.1CT/3  | MSD1200    | 6000            | 91000            | 3   | 48       | 780,30     | 3        |
| 91129900 | MSD 700.1CT/3   | MSD700     | 6000            | 49000            | 3   | 48       | 668,05     | 1        |
| 91755000 | MSD 575 1CT/16  | MSD575     | 6000            | 38000            | 4   | 48       | 459,15     | 2        |