



Philips Lighting Catalogue

Binnenverlichting
Spots


PHILIPS

TrueFashion



Philips TrueFashion is een speciaal assortiment LED-spots, die voldoen aan de specifieke behoeften van kledingzaken en boetieks. Deze spots met fraaie detaillering hebben een hedendaags ontwerp en sluiten naadloos aan op uw winkelinterieur voor een maatwerkuitstraling. Dit assortiment spotjes biedt de beste lichtkwaliteit door gebruik te maken van innovatieve lenzen om de contrasten binnen de winkel te optimaliseren. Dankzij de Philips lichtvarianten voor mode, die speciaal ontworpen zijn om kleuren en kwaliteit te benadrukken, garandeert Philips TrueFashion een superieure lichtervaring. Philips TrueFashion creëert een optimale winkelbeleving en tegelijkertijd wordt de connected toekomst van verlichting de winkel binnengehaald, dankzij de connectiviteitsmogelijkheden met modeconcepten van Philips zoals Dynamic window en EasyAim.

- Beste kwaliteit van licht met microlens fresneloptieken. Deze voorkomen lichtverspilling en -verblinding door een optimale bundel te creëren met duidelijk gedefinieerde contrasten
- Philips TrueFashion is een assortiment miniatuurspotjes, ontworpen om naadloos in het winkelconcept te passen. De gesloten oppervlakken en fijne details creëren een hedendaagse uitstraling en verminderen de ophoping van stof, terwijl de inbouwoptiek verblinding minimaliseert zodat geen aandacht wordt afgeleid van de collectie
- Volledig voorbereid op internationale certificering
- Klaar voor de 'connected' toepassingen; Philips EasyAim en Philips Dynamic window



Afmetingen in mm.

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG	Richtprijs code
4	39181200	ST700T LED17S/PW9-3000 PSU CLM18 WH	ST700LED1	1	89 120,00
4	39187400	ST710T LED27S/PW9-3500 PSU FR24 WH	ST700LED14	1	89 150,00
4	39188100	ST710T LED27S/PW9-3000 PSD-VLC FR24 WH	ST700LED19	1	89 175,00
4	39193500	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR36 SI	ST700LED11	1	89 160,00
4	39203100	ST700T LED17S/PW9-3000 PSU CLM30 SI	ST700LED2	1	89 130,00
4	39204800	ST700T LED17S/PW9-3500 PSU CLM18 BK	ST700LED3	1	89 120,00
4	39205500	ST700T LED17S/PW9-4000 PSU CLM18 WH	ST700LED4	1	89 120,00
4	39206200	ST710T LED20S/830 PSU FR12 WH	ST700LED5	1	89 145,00
4	39207900	ST710T LED27S/830 PSU FR24 WH	ST700LED6	1	89 150,00
4	39208600	ST710T LED20S/PW9-3000 PSU FR12 BK	ST700LED7	1	89 140,00
4	39209300	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR18 WH	ST700LED8	1	89 150,00
4	39210900	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 WH	ST700LED9	1	89 150,00
4	39211600	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR30 BK	ST700LED10	1	89 150,00
4	39212300	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR60 WH	ST700LED12	1	89 150,00
4	39213000	ST710T LED20S/PW9-3500 PSU FR12 BK	ST700LED13	1	89 140,00
4	39214700	ST710T LED20S/PW9-4000 PSU FR12 BK	ST700LED15	1	89 140,00
4	39215400	ST710T LED27S/PW9-4000 PSU FR24 WH	ST700LED16	1	89 150,00
4	39216100	ST710T LED20S/CRW PSU FR12 BK	ST700LED17	1	89 140,00
4	39217800	ST710T LED27S/CRW PSU FR18 WH	ST700LED18	1	89 150,00
4	39219200	ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSU CLM6 SI	ST700LED20	1	89 320,00
4	39220800	ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK	ST700LED21	1	89 335,00
4	39221500	ST721T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 WH	ST700LED22	1	89 600,00
5	39527800	ST700T LED17S/CRW PSU CLM18 WH	ST700LED17S1	1	89 150,00
5	39528500	ST700T LED17S/PW9-3000 PSD CLM18 WH	ST700TLED17S2	1	89 180,00
5	39529200	ST700T LED17S/PW9-3000 PSD CLM30 BK	ST700TLED17S3	1	89 180,00
5	39530800	ST710T LED20S/PW9-3000 PSD FR12 WH	ST710TLED20S4	1	89 190,00
5	39531500	ST710T LED27S/PW9-3000 PSD FR24 BK	ST710TLED27S5	1	89 190,00
6	39543800	ST711T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 WH	ST711TLED27S6	1	89 180,00
6	39544500	ST711T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 BK	ST711TLED27S7	1	89 180,00
6	39545200	ST711T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 SI	ST711TLED27S8	1	89 180,00
4	39918400	ST712T LED20S/PW9-3000 PSU FR12 WH	ST712L20PSU1	1	89 135,00
4	39904700	ST712T LED24S/PW9-3000 PSU FR18 WH	ST712L27PSU2	1	89 150,00
4	39905400	ST712T LED24S/PW9-3000 PSU FR24 WH	ST712L27PSU3	1	89 155,00
4	39906100	ST712T LED24S/PW9-3000 PSU FR24 BK	ST712L27PSU4	1	89 155,00
4	39907800	ST712T LED24S/PW9-3000 PSU FR30 WH	ST712L27PSU5	1	89 160,00
4	39908500	ST712T LED24S/PW9-3000 PSU FR36 WH	ST712L27PSU6	1	89 165,00
4	39909200	ST712T LED24S/PW9-3000 PSU FR60 WH	ST712L27PSU7	1	89 170,00
4	39910800	ST712T LED20S/PW9-3500 PSU FR12 BK	ST712L20PSU8	1	89 135,00
4	39911500	ST712T LED20S/PW9-3500 PSU FR12 WH	ST712L20PSU9	1	89 135,00
4	39912200	ST712T LED27S/PW9-3500 PSU FR24 WH	ST712L27PSU10	1	89 155,00
4	39913900	ST712T LED27S/PW9-3500 PSU FR24 BK	ST712L27PSU11	1	89 155,00
4	39914600	ST712T LED27S/PW9-3500 PSU FR36 WH	ST712L27PSU12	1	89 165,00
4	39915300	ST712T LED27S/PW9-3500 PSU FR36 BK	ST712L27PSU13	1	89 165,00
4	39916000	ST712T LED20S/PW9-4000 PSU FR12 WH	ST712L20PSU14	1	89 135,00
4	39917700	ST712T LED27S/PW9-4000 PSU FR24 BK	ST712L27PSU15	1	89 155,00

StyliD Mini opbouw- en railmontage ST730C/ST730T



- Uniek concept met verwisselbare onderdelen en accessoires
- Uitstekende lichtkwaliteit
- Uiterst efficiënte LED spot met lange levensduur



De StyliD is een uniek concept LED spots waarvan verschillende onderdelen en accessoires zeer eenvoudig kunnen worden verwisseld. In de moderne retail omgeving waar een concept slechts enkele jaren meegaat biedt de StyliD daarom als voordeel dat door middel van enkele kleine aanpassingen de uitstraling compleet anders is. De StyliD is verkrijgbaar in diverse varianten en is uitermate geschikt voor gebruik in winkels, kantoren, wachtruimten, vergaderzalen, hotels, restaurants en musea.

- Diverse varianten voor de vervanging van diverse lamptypes
- StyliD Mini vervangt 50 W laagvolt halogeen en 20 W CDM armaturen
- Versies: Mini opbouw- (ST730C) en railmontage (ST730T)
- Lichtbron: LED
- Levensduur: 50.000 uur (80% lumenbehoud bij Ta 25 °C)
- Kleurtemperatuur: 2700, 3000 of 4000 K
- Kleurweergave: Ra > 80 of Ra > 90 (alleen bij 930)
- Driver: externe LED driver aangesloten meegeleverd (PSU niet dimbaar, PSD dimbaar middels DALI)
- Elektrische aansluiting: push-in connector (opbouw) of 3-fasenrail connector
- Materiaal: koelblok, reflector en behuizing van aluminium, bevestigingsmechanisme van staal en polycarbonaat, driver, accessoires en optiehouders van kunststof, lens van glas, behuizing in wit (WH), zwart (BK) of aluminium (ALU)
- Montage: opbouw of 3-fasenrailmontage
- Opties:
 - RAL-kleuren verkrijgbaar (op aanvraag)
- Accessoires:
 - frontbehuizingen in verschillende kleuren (RAL kleuren op aanvraag)
 - smalle, middelbrede en brede bundeloptieken
 - anti-verblindingsneus (snoot)



ST730T ALU-BK



ST730C BK



ST730T WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Gewicht (KG)	Richtprijs
[4] 84818000	ST730T LED11S/930 PSE NB BK	ST730T1193PNBBK	1	89	0,90	229,00
[4] 84821000	ST730T LED11S/930 PSE NB WH	ST730T1193PNBWH	1	89	0,90	229,00
[4] 84829600	ST730T LED12S/827 PSE MB WH	ST730T12827MBWH	1	89	0,90	229,00
[4] 84824100	ST730T LED12S/830 PSE WB BK	ST730T1283PWBBK	1	89	0,90	229,00
[4] 84830200	ST730T LED12S/840 PSE WB WH	ST730T1284PWBWH	1	89	0,90	229,00
[4] 84831900	ST730T LED12S/840 PSED WB WH	ST730T1284DWBWH	1	89	0,90	259,00
[4] 84828900	ST730T LED12S/930 PSE MB BK	ST730T1293PMBBK	1	89	0,90	229,00
[4] 26369300	ST730T LED12S/CRW PSE MB WH-BK	ST730T12CRWMBWB	1	89	1,30	229,00
[4] 26370900	ST730T LED14S/CRW PSE NB WH-BK	ST730T14CRWNBWB	1	89	1,30	229,00

StyliD Mini opbouw

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Gewicht (KG)	Richtprijs
[4] 84827200	ST730C LED12S/830 PSED WB WH	ST730C1283DWBWH	1	89	0,90	259,00

StyliD Mini railmontage

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Gewicht (KG)	Richtprijs
[4] 84825800	ST730T LED12S/830 PSED WB BK	ST730T1283PDWBB	1	89	0,90	259,00

StyliD Compact, opbouw- en railmontage ST740C/ST740T



- Uniek concept met verwisselbare onderdelen en accessoires
- Uitstekende lichtkwaliteit
- Uiterst efficiënte LED spot met lange levensduur



De StyliD is een uniek concept LED spots waarvan verschillende onderdelen en accessoires zeer eenvoudig kunnen worden verwisseld. In de moderne retail omgeving waar een concept slechts enkele jaren meegaat biedt de StyliD daarom als voordeel dat door middel van enkele kleine aanpassingen de uitstraling compleet anders is. De StyliD is verkrijgbaar in diverse varianten en is uitermate geschikt voor gebruik in winkels, kantoren, wachtruimten, vergaderzalen, hotels, restaurants en musea.

- Diverse varianten voor de vervanging van diverse lamptypes
- StyliD Compact vervangt tot 35 W CDM armaturen
- Versies: Compact opbouw- (ST740C) en railmontage (ST740T)
- Lichtbron: LED
- Levensduur: 50.000 uur (80% lumenbehoud bij Ta 25 °C)
- Kleurtemperatuur: 2700, 3000 of 4000 K
- Kleurweergave: Ra > 80, Ra > 90 (alleen bij 930)
- Driver: externe LED driver aangesloten meegeleverd (PSU niet dimbaar, PSD dimbaar middels DALI)
- Elektrische aansluiting: push-in connector (opbouw) of 3-fasenrail connector
- Materiaal: koelblok, reflector en behuizing van aluminium, bevestigingsmechanisme van staal en polycarbonaat, driver, accessoires en optiekhouders van kunststof, lens van glas, behuizing in wit (WH), zwart (BK) of aluminium (ALU)
- Montage: opbouw of 3-fasenrailmontage
- Opties:
 - RAL-kleuren verkrijgbaar (op aanvraag)
- Accessoires:
 - frontbehuizingen in verschillende kleuren (RAL kleuren op aanvraag)
 - smalle, middelbrede en brede bundeloptieken
 - anti-verblindingsneus (snoot)
 - honingraatlouvre



ST740T ALU-BK



ST740C BK



ST740C WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ VRG code	Gewicht (KG)	Richtprijs
4	97295300	ST740C LED20S/PW9 PSE NB WH	ST740C20PWPSNWH	1 89	259,00
4	97296000	ST740T LED20S/PW9 PSE NB WH	ST740T20PWPSNWH	1 89	259,00
4	97297700	ST740T LED20S/PW9 PSED NB WH	ST740T20PWNWH	1 89	289,00
4	84837100	ST740C LED27S/830 PSE WB WH	ST740C2783PWBWH	1 89 1,30	289,00
4	84847000	ST740C LED39S/830 PSE WB WH	ST740C3983PWBWH	1 89 1,30	319,00
4	97299100	ST740C LED39S/PW9 PSU MB WH	ST740C39P9PMBW	1 89	259,00
4	97302800	ST740C LED49S/830 PSU MB WH	ST740C4983PMBW	1 89	289,00
4	97298400	ST740T LED39S/PW9 PSED MB WH	ST740T39PDMWH	1 89	349,00
4	97301100	ST740T LED49S/830 PSED MB WH	ST740T49S83DMWH	1 89	379,00
4	97304200	ST740T LED49S/PW9 PSED MB WH	ST740T49PDMWH	1 89	379,00
4	26371600	ST740T LED15S/CRW PSE NB WH-BK	ST730T17CRWNBWB	1 89 1,30	259,00
4	84834000	ST740T LED17S/827 PSE MB WH	ST740T17827MBWH	1 89 1,30	259,00
4	84832600	ST740T LED17S/830 PSE WB BK	ST740T1783PWB BK	1 89 1,30	259,00
4	84835700	ST740T LED17S/840 PSE WB WH	ST740T1784PWBWH	1 89 1,30	259,00
4	84833300	ST740T LED17S/930 PSE MB BK	ST740T1793PMB BK	1 89 1,30	259,00
4	26372300	ST740T LED17S/CRW PSE MB WH-BK	ST730T17CRWMBWB	1 89 1,30	259,00
4	26373000	ST740T LED17S/CRW PSE WB WH-BK	ST730T17CRWWBWB	1 89 1,30	259,00
4	84819700	ST740T LED20S/930 PSE NB BK	ST740T2093PNB BK	1 89 1,30	259,00
4	84822700	ST740T LED20S/930 PSE NB WH	ST740T2093PNBWH	1 89 1,30	259,00
4	84841800	ST740T LED27S/827 PSE MB WH	ST740T27827MBWH	1 89 1,30	289,00
4	84844900	ST740T LED27S/827 PSE WB WH LIN	ST740T27827WBWHL	1 89 1,30	289,00
4	84845600	ST740T LED27S/827 PSED WB WH LIN	ST740T27827DWWHL	1 89 1,30	319,00
4	84836400	ST740T LED27S/830 PSE WB BK	ST740T2783PWB BK	1 89 1,30	289,00
4	84838800	ST740T LED27S/830 PSED WB BK	ST740T2783DWB BK	1 89 1,30	289,00
4	84842500	ST740T LED27S/840 PSE WB WH	ST740T2784PWBWH	1 89 1,30	289,00
4	84843200	ST740T LED27S/840 PSED WB WH	ST740T2784DWBWH	1 89 1,30	319,00
4	84839500	ST740T LED27S/930 PSE MB BK	ST740T2793PMB BK	1 89 1,30	289,00
4	26374700	ST740T LED27S/CRW PSE MB WH-BK	ST730T27CRWMBWB	1 89 1,30	289,00
4	26375400	ST740T LED27S/CRW PSE WB WH-BK	ST730T27CRWWBWB	1 89 1,30	289,00
4	84851700	ST740T LED39S/827 PSE MB WH	ST740T39827MBWH	1 89 1,30	319,00
4	84854800	ST740T LED39S/827 PSE WB WH LIN	ST740T39827WWHL	1 89 1,30	319,00
4	84855500	ST740T LED39S/827 PSED WB WH LIN	ST740T39827DWWHL	1 89 1,30	349,00
4	84846300	ST740T LED39S/830 PSE WB BK	ST740T3983PWB BK	1 89 1,30	319,00
4	84848700	ST740T LED39S/830 PSED WB BK	ST740T3983PDWBK	1 89 1,30	349,00
4	84852400	ST740T LED39S/840 PSE WB WH	ST740T3984PWBWH	1 89 1,30	319,00
4	84853100	ST740T LED39S/840 PSED WB WH	ST740T3984DWBWH	1 89 1,30	349,00
4	84849400	ST740T LED39S/930 PSE MB BK	ST740T3993PMB BK	1 89 1,30	319,00
4	17800000	ST740S LED17S/840 PSD WB WH	ST470LED15	1 89	318,00
4	17801700	ST740S LED17S/930 PSD WB BK LIN	ST470LED16	1 89	318,00
4	17802400	ST740S LED17S/PW9 PSD VWB BK	ST470LED17	1 89	318,00
4	17804800	ST740S LED19S/FMT PSD WB BK	ST470LED19	1 89	318,00
4	17807900	ST740S LED20S/840 PSD NB WH	ST470LED20	1 89	328,00
4	17808600	ST740S LED20S/930 PSD NB BK LIN	ST470LED21	1 89	328,00
4	17809300	ST740S LED20S/PW9 PSD NB BK	ST470LED22	1 89	328,00
4	17812300	ST740S LED27S/840 PSD WB WH	ST470LED23	1 89	328,00
4	17813000	ST740S LED27S/930 PSD WB BK LIN	ST470LED24	1 89	328,00
4	17814700	ST740S LED27S/PW9 PSD VWB BK	ST470LED25	1 89	328,00
4	17815400	ST740S LED27S/CRW PSD WB BK	ST470LED26	1 89	328,00
4	17818500	ST740S LED39S/840 PSD WB WH	ST470LED27	1 89	338,00
4	17819200	ST740S LED39S/930 PSD WB BK LIN	ST470LED28	1 89	338,00
4	17820800	ST740S LED39S/PW9 PSD VWB BK	ST470LED29	1 89	338,00
4	17823900	ST740S LED49S/840 PSD WB WH	ST470LED30	1 89	338,00
4	17824600	ST740S LED49S/930 PSD WB BK LIN	ST470LED31	1 89	349,00
4	17825300	ST740S LED49S/PW9 PSD VWB BK	ST470LED32	1 89	349,00

StyliD Compact railmontage
EOC Type aanduiding

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ VRG code	Gewicht (KG)	Richtprijs
4	84840100	ST740T LED27S/930 PSED MB BK	ST740T2793DMB BK	1 89 1,30	319,00
4	84850000	ST740T LED39S/930 PSED MB BK	ST740T3993PDMB BK	1 89 1,30	349,00

StyliD Performance opbouw- en railmontage ST750C/ST750T



- Zeer hoge lichtopbrengst voor uiterst krachtige accenten
- Uitstekende lichtkwaliteit
- Bespaart aanzienlijk op energie- en onderhoudskosten



De StyliD Performance is een uiterst krachtige LED spotwelke zeer geschikt is voor accentverlichting in retailomgevingen. Door de zeer hoge lichtopbrengst kan de StyliD Performance zeer krachtige accenten creëren.

- Alternatief voor 50 W en 70 W CDM spots
- Versies: opbouw (ST750C) en railmontage (ST750T)
- Lichtbron: LED
- Levensduur: 50.000 uur (80% lumenbehoud bij Ta 25 °C)
- Kleurtemperatuur: 2700 K, 3000 K of 4000 K
- Kleurweergave: Ra > 80 of Ra > 90 (alleen bij 930)
- Driver: geïntegreerde driver
- Lichtregeling: niet dimbaar
- Elektrische aansluiting: push-in connector of 3-fasenrailconnector
- Materiaal: koelblok, reflector en behuizing van aluminium, bevestigingsmechanisme van staal en polycarbonaat, driver, accessoires en optiekhouders van kunststof, behuizing in wit (WH), zwart (BK) of geborsteld aluminium (ALU)
- Montage: opbouw of railmontage
- Opties:
 - RAL-Kleuren verkrijgbaar (op aanvraag)
- Accessoires:
 - frontbehuizingen in verschillende kleuren
 - middelbrede, brede en extra brede bundeloptieken



ST750T ALU-BK



ST750C BK






ST750T WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Gewicht (KG)	Richtprijs
4	84857900 ST750T LED39S/840 PSED VWB WH	ST75T39S84PDVWW	1	89	1,70	349,00
4	84859300 ST750T LED39S/930 PSED VWB WH	ST75T39S93PDVWW	1	89	1,70	349,00
4	84865400 ST750T LED49S/840 PSE VWB WH	ST75T49S84PVWBW	1	89	1,70	349,00
4	84866100 ST750T LED49S/840 PSED VWB WH	ST75T49S84PDVWW	1	89	1,70	379,00
4	84862300 ST750T LED49S/930 PSE MB BK	ST75T49S93PMBBK	1	89	1,70	349,00
4	16512300 ST750T LED19S/ROSE PSE WB ALU	ST750T19SRPWBA	1	89		289,00
4	16513000 ST750T LED19S/ROSE PSE WB BK	ST750T19SRPWBBK	1	89		289,00
4	16494200 ST750T LED26S/FMT PSED WB BK LIN	ST750T26FPDWBKL	1	89		319,00
4	16514700 ST750T LED26S/ROSE PSE MB BK	ST750T26SRPMBBK	1	89		319,00
4	16515400 ST750T LED26S/ROSE PSE WB SI	ST750T26SRPWBSI	1	89		319,00
4	16516100 ST750T LED26S/ROSE PSE WB WH LIN	ST750T26SRPWBWL	1	89		319,00
4	16495900 ST750T LED39S/CRW PSE MB WH-BK	ST750T39CWPMBWB	1	89		259,00
4	16496600 ST750T LED39S/CRW PSE WB WH-BK	ST750T39CWPWBWB	1	89		259,00
4	16497300 ST750T LED40S/930 PSE NB BK	ST750T4093PNBBK	1	89		259,00
4	16498000 ST750T LED40S/930 PSE NB WH	ST750T4093PNBW	1	89		259,00

StyliD Performance opbouw- en railmontage

Bestelinformatie

Armatuur	Versie	LED Module	Kleur-temperatuur	Lumen pakket	Bundel	Kleuren	Driver	Accessoires		
<input type="checkbox"/> MINI 	<input type="checkbox"/> Railmontage ST730T <input type="checkbox"/> Opbouw ST730C	<input type="checkbox"/> LED11S (NB)	<input type="checkbox"/> 830 <input type="checkbox"/> 930 <input type="checkbox"/> 827 <input type="checkbox"/> 840	<input type="checkbox"/> 1000 lm <input type="checkbox"/> 960 lm <input type="checkbox"/> 1050 lm <input type="checkbox"/> 1000 lm	<input type="checkbox"/> NB = 11D	<input type="checkbox"/> WH (RAL9003) <input type="checkbox"/> BK (RAL9004) <input type="checkbox"/> SI-BK (RAL9006-RAL9004) <input type="checkbox"/> WH-BK (RAL9003-RAL9004) <input type="checkbox"/> ALU-BK (ALU-RAL9004)	<input type="checkbox"/> PSU <input type="checkbox"/> PSD	<input type="checkbox"/> HC* (Honey-comb) <input type="checkbox"/> GS* (Glare Shield) *Niet beschikbaar in combinatie met WB		
		<input type="checkbox"/> LED14S (NB)	<input type="checkbox"/> CRW	<input type="checkbox"/> 1150 lm	<input type="checkbox"/> NB = 11D					
		<input type="checkbox"/> LED12S (MB, WB)	<input type="checkbox"/> 830 <input type="checkbox"/> 930 <input type="checkbox"/> 827 <input type="checkbox"/> 840 <input type="checkbox"/> CRW	<input type="checkbox"/> 1250 lm <input type="checkbox"/> 1200 lm <input type="checkbox"/> 1150 lm <input type="checkbox"/> 1300 lm <input type="checkbox"/> 1150 lm	<input type="checkbox"/> MB = 27D <input type="checkbox"/> WB = 36D					
<input type="checkbox"/> COMPACT 	<input type="checkbox"/> Railmontage ST740T <input type="checkbox"/> Opbouw ST740C	<input type="checkbox"/> LED20S / LED15S for CRW (NB)	<input type="checkbox"/> 830 <input type="checkbox"/> 930 <input type="checkbox"/> 827 <input type="checkbox"/> 840 <input type="checkbox"/> CRW	<input type="checkbox"/> 2000 lm <input type="checkbox"/> 1650 lm <input type="checkbox"/> 1900 lm <input type="checkbox"/> 2200 lm <input type="checkbox"/> 1250 lm	<input type="checkbox"/> NB = 10D		<input type="checkbox"/> WH (RAL9003) <input type="checkbox"/> BK (RAL9004) <input type="checkbox"/> SI-BK (RAL9006-RAL9004) <input type="checkbox"/> WH-BK (RAL9003-RAL9004) <input type="checkbox"/> ALU-BK (ALU-RAL9004)		<input type="checkbox"/> PSU <input type="checkbox"/> PSD	<input type="checkbox"/> HC* (Honey-comb) <input type="checkbox"/> GS* (Glare Shield) *Niet beschikbaar in combinatie met WB
		<input type="checkbox"/> LED17S (MB, WB, LIN)	<input type="checkbox"/> 830 <input type="checkbox"/> 930 <input type="checkbox"/> 827 <input type="checkbox"/> 840 <input type="checkbox"/> CRW	<input type="checkbox"/> 1700 lm <input type="checkbox"/> 1750 lm <input type="checkbox"/> 1600 lm <input type="checkbox"/> 1800 lm <input type="checkbox"/> 1700 lm	<input type="checkbox"/> MB = 24D <input type="checkbox"/> WB = 33D <input type="checkbox"/> MB-LIN = 40D x 36D <input type="checkbox"/> WB-LIN = 42D x 36D					
		<input type="checkbox"/> LED17S (MB, WB, LIN)	<input type="checkbox"/> CH	<input type="checkbox"/> 1900 lm	<input type="checkbox"/> MB = 27D <input type="checkbox"/> WB = 36D <input type="checkbox"/> MB-LIN = 41D x 28D <input type="checkbox"/> WB-LIN = 53D x 33D					
		<input type="checkbox"/> LED19S (MB, WB, LIN)	<input type="checkbox"/> FMT	<input type="checkbox"/> 2100 lm	<input type="checkbox"/> MB = 27D <input type="checkbox"/> WB = 36D <input type="checkbox"/> MB-LIN = 41D x 28D <input type="checkbox"/> WB-LIN = 53D x 33D				<input type="checkbox"/> PSU	
		<input type="checkbox"/> LED27S (MB, WB, LIN)	<input type="checkbox"/> 830 <input type="checkbox"/> 930 <input type="checkbox"/> 827 <input type="checkbox"/> 840 <input type="checkbox"/> CRW	<input type="checkbox"/> 2700 lm <input type="checkbox"/> 2700 lm <input type="checkbox"/> 2500 lm <input type="checkbox"/> 2900 lm <input type="checkbox"/> 2700 lm	<input type="checkbox"/> MB = 29D <input type="checkbox"/> WB = 35D <input type="checkbox"/> MB-LIN = 40D x 36D <input type="checkbox"/> WB-LIN = 42D x 36D				<input type="checkbox"/> PSU	
		<input type="checkbox"/> LED39S (MB, WB, LIN)	<input type="checkbox"/> 830 <input type="checkbox"/> 930 <input type="checkbox"/> 827 <input type="checkbox"/> 840	<input type="checkbox"/> 3900 lm <input type="checkbox"/> 3200 lm <input type="checkbox"/> 3600 lm <input type="checkbox"/> 4100 lm	<input type="checkbox"/> MB = 29D <input type="checkbox"/> WB = 35D <input type="checkbox"/> MB-LIN = 40D x 36D <input type="checkbox"/> WB-LIN = 42D x 36D				<input type="checkbox"/> PSD	
<input type="checkbox"/> PERFORMANCE (* Update 1 juli 2015) 	<input type="checkbox"/> Railmontage ST750T <input type="checkbox"/> Opbouw ST750C	<input type="checkbox"/> LED40S (NB)	<input type="checkbox"/> 830 <input type="checkbox"/> 930 <input type="checkbox"/> 827 <input type="checkbox"/> 840	<input type="checkbox"/> 4100 lm <input type="checkbox"/> 3600 lm <input type="checkbox"/> 3800 lm <input type="checkbox"/> 4400 lm		<input type="checkbox"/> WH (RAL9003) <input type="checkbox"/> BK (RAL9004) <input type="checkbox"/> SI-BK (RAL9006-RAL9004) <input type="checkbox"/> WH-BK (RAL9003-RAL9004) <input type="checkbox"/> ALU-BK (ALU-RAL9004)	<input type="checkbox"/> PSU <input type="checkbox"/> PSD	<input type="checkbox"/> HC* (Honey-comb) <input type="checkbox"/> GS* (Glare Shield) *Niet beschikbaar in combinatie met WB		
		<input type="checkbox"/> LED26S (NB)	<input type="checkbox"/> CRW	<input type="checkbox"/> 2300 lm						
		<input type="checkbox"/> LED27S (MB, WB, VWB, LIN)	<input type="checkbox"/> CH	<input type="checkbox"/> 3100 lm	<input type="checkbox"/> MB = 21D <input type="checkbox"/> WB = 30D <input type="checkbox"/> VWB = 53D <input type="checkbox"/> MB-LIN = 48D x 22D <input type="checkbox"/> WB-LIN = 51D x 29D				<input type="checkbox"/> PSU <input type="checkbox"/> PSD	
		<input type="checkbox"/> LED26S (MB, WB, VWB, LIN)	<input type="checkbox"/> FMT	<input type="checkbox"/> 3000 lm	<input type="checkbox"/> MB = 21D <input type="checkbox"/> WB = 30D <input type="checkbox"/> VWB = 53D <input type="checkbox"/> MB-LIN = 48D x 22D <input type="checkbox"/> WB-LIN = 51D x 29D		<input type="checkbox"/> PSU			
		<input type="checkbox"/> LED39S (MB, WB, VWB, LIN)	<input type="checkbox"/> 830 <input type="checkbox"/> 930 <input type="checkbox"/> 827 <input type="checkbox"/> 840 <input type="checkbox"/> CRW	<input type="checkbox"/> 3900 lm <input type="checkbox"/> 3900 lm <input type="checkbox"/> 3600 lm <input type="checkbox"/> 4200 lm <input type="checkbox"/> 3800 lm			<input type="checkbox"/> PSU			
		<input type="checkbox"/> LED49S (MB, WB, VWB, LIN)	<input type="checkbox"/> 830 <input type="checkbox"/> 930 <input type="checkbox"/> 827 <input type="checkbox"/> 840	<input type="checkbox"/> 4900 lm <input type="checkbox"/> 4500 lm <input type="checkbox"/> 4500 lm <input type="checkbox"/> 5200 lm			<input type="checkbox"/> PSD			

EcoStyle ST440T



- Korte terugverdiëntijd in vergelijking met CDM-armaturen, dankzij hoog niveau van systeemrendement
- Accentlicht van hoge kwaliteit dankzij het kenmerkende licht van de PerfectAccent-reflector
- Energiezuinig en gering onderhoud dankzij de efficiënte LED-technologie




De EcoStyle is een LED railspot welke een alternatief is voor 35 W CDM armaturen. Dit energie-efficiënte armatuur bespaart aanzienlijk op onderhoudskosten door de lange levensduur.

- Hoge lichtoutput voor krachtige accenten
- EcoStyle vervangt tot 35 W CDM armaturen
- Versie: railmontage
- Optiek: medium beam (MB) en wide beam (WB)
- Lichtbron: LED
- Levensduur: 50,000 uur (bij 80% lumenbehoud, bij Ta 25 °C)
- Kleurtemperatuur: 3000 K of 4000 K
- Kleurweergave: Ra > 80
- Driver: LED driver aangesloten meegeleverd
- Lichtregeling: Niet dimbaar
- Elektrische aansluiting: 3-fasenrail connector
- Materiaal: koelblok, reflectors en behuizing van aluminium. Bevestigingsmechanisme van staal en polycarbonaat. Driver, accessoires en optiekhouders van kunststof. Lens van glas.
- Montage: railmontage



EcoStyle ST440T



Afmetingen in mm.



ST440T WH



ST440T BK

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Gewicht (KG)	Richtprijs
4	25910800 ST440T LED17S/830 PSU MB BK	ST44T17S83PMBBK	1	89	1,68	179,00
4	25911500 ST440T LED17S/840 PSU MB BK	ST44T17S84PMBBK	1	89	1,68	179,00
4	25912200 ST440T LED17S/830 PSU WB BK	ST44T17S83PWBBK	1	89	1,68	179,00
4	25913900 ST440T LED17S/840 PSU WB BK	ST44T17S84PWBBK	1	89	1,68	179,00
4	25914600 ST440T LED17S/830 PSU MB WH	ST44T17S83PMBWH	1	89	1,68	179,00
4	25915300 ST440T LED17S/840 PSU MB WH	ST44T17S84PMBWH	1	89	1,68	179,00
4	25916000 ST440T LED17S/830 PSU WB WH	ST44T17S83PWBWH	1	89	1,68	179,00
4	25917700 ST440T LED17S/840 PSU WB WH	ST44T17S84PWBWH	1	89	1,68	179,00
4	25920700 ST440T LED27S/830 PSU MB BK	ST44T27S83PMBBK	1	89	1,68	199,00
4	25921400 ST440T LED27S/840 PSU MB BK	ST44T27S84PMBBK	1	89	1,68	199,00
4	25922100 ST440T LED27S/830 PSU WB BK	ST44T27S83PWBBK	1	89	1,68	199,00
4	25923800 ST440T LED27S/840 PSU WB BK	ST44T27S84PWBBK	1	89	1,68	199,00
4	25924500 ST440T LED27S/830 PSU MB WH	ST44T27S83PMBWH	1	89	1,68	199,00
4	25925200 ST440T LED27S/840 PSU MB WH	ST44T27S84PMBWH	1	89	1,68	199,00
4	25926900 ST440T LED27S/830 PSU WB WH	ST44T27S83PWBWH	1	89	1,68	199,00
4	25927600 ST440T LED27S/840 PSU WB WH	ST44T27S84PWBWH	1	89	1,68	199,00
4	25930600 ST440T LED35S/830 PSU MB BK	ST44T35S83PMBBK	1	89	1,68	219,00
4	25931300 ST440T LED35S/840 PSU MB BK	ST44T35S84PMBBK	1	89	1,68	219,00
4	25932000 ST440T LED35S/830 PSU WB BK	ST44T35S83PWBBK	1	89	1,68	219,00
4	25933700 ST440T LED35S/840 PSU WB BK	ST44T35S84PWBBK	1	89	1,68	219,00
4	25934400 ST440T LED35S/830 PSU MB WH	ST44T35S83PMBWH	1	89	1,68	219,00
4	25935100 ST440T LED35S/840 PSU MB WH	ST44T35S84PMBWH	1	89	1,68	219,00
4	25936800 ST440T LED35S/830 PSU WB WH	ST44T35S83PWBWH	1	89	1,68	219,00
4	25937500 ST440T LED35S/840 PSU WB WH	ST44T35S84PWBWH	1	89	1,68	219,00
5	17747800 ST440T LED19S/ROSE PSD WB WH	ST470LED13	1	89		175,00
5	17748500 ST440T LED26S/ROSE PSU WB BK	ST470LED14	1	89		115,00

GreenSpace Accent Projector ST320T




- Fraaie vormgeving met passieve koeling en geïntegreerde driver.
- Breed toepasbaar in winkels door vele varianten in lumenoutputs in combinatie met optieken.
- Geen kleurverschillen in de lichtbundel door unieke PerfectAccent reflector technologie.



Nu gemakkelijk overstappen van CDM naar LED, dankzij de volledige GreenSpace Accent-familie. Zo kunnen winkelbezoekers profiteren van de lichtkwaliteit van de PerfectAccent reflector technologie en een aanzienlijke energiebesparing. Door middel van de 3C adapter eenvoudig te monteren aan spanningsrails. GreenSpace Accent Projector is verkrijgbaar met speciale ontworpen kleurtemperaturen om de aangeboden kleding in het allerbeste licht te presenteren. Neem een kijkje op onze cataloguspagina's voor mode voor meer informatie over CrispWhite en PremiumWhite.

- Type: ST320T (uitvoering voor 3-fasen spanningsrail)
- Lichtbron: Niet-vervangbare LED-module
- Lampvermogen: 14,4, 23 en 32,9 W bij lichtkleuren 830, 840 en 827 for LED17S, LED27S en LED39S
- Bundelhoek: 10° (NB), 24° (MB), 36° (WB), 60° (VWB)
- Lichtstroom
 - 1700 lm (voor lichtkleur 830, PW9)
 - 2600 lm (lichtkleur 827, PW9 en CRW)
 - 3600 lm (lichtkleur PW9)
 - 1750 lm (voor lichtkleur CRW, CH)
 - 1650, 3700 lm (voor lichtkleur 827)
 - 2700, 3900 lm (voor lichtkleur 830)
 - 1800, 2800, 4000 lm (voor lichtkleur 840)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur
 - 2500 K (voor Fresh Food Champagne, CH)
 - 2700, 3000 K (voor 830, PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, Fresh Food Meat FMT)
 - 4000 K
- Kleurweergave-index (CRI)
 - > 80 (voor 3000, 4000 en 2700 K, Fresh Food Meat FMT)
 - > 90 (voor PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, Fresh Food Champagne CH)
- Standaardafwijking kleurcombinatie (SDCM): 3 (met een tolerantie van ± 0,005 op de kleurpuntmeting)
- Gemiddelde levensduur L70B50: 70.000 uur
- Gemiddelde levensduur L80B50: 50.000 uur
- Gemiddelde levensduur L90B50: 25.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: 10 °C tot +40 °C
- Driver: Ingebouwd
- Voeding/gegevenstoevoer: Niet van toepassing
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Niet van toepassing
- Materiaal
 - Buis: aluminium
 - Uithouder: polyamide
 - Lichtkap: PMMA
- Kleur: Wit (WH, RAL9003), zwart (BK, RAL9004), zilver (SI, RAL9006)
- Aansluiting: 3-fasen spanningsrailadapter
- Installatie
 - Op 3-fasen spanningsrail
 - Doorvoerbedrading niet van toepassing
- Accessoires
 - Honingraat (HC), afscherming zwart of wit (SK).
 - Kan afzonderlijk of samen met het product worden besteld.



GreenSpace Accent Projector ST320T Afmetingen in mm.

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Richtprijs
4	16652600 ST320T LED17S/827 PSU MB WH	ST320T1827PMBWH	1	89	144,00
4	16653300 ST320T LED17S/830 PSU MB WH	ST320T1830PMBWH	1	89	144,00
4	16654000 ST320T LED17S/840 PSU MB WH	ST320T1840PMBWH	1	89	144,00
4	16655700 ST320T LED17S/CRW PSU MB WH	ST320T1CRWPMBWH	1	89	144,00
4	16656400 ST320T LED17S/PW9 PSU MB WH	ST320T1PW9PMBWH	1	89	144,00
4	16649600 ST320T LED20S/PW9 PSU NB BK	ST320T2SPW9PNBB	1	89	162,00
4	16665600 ST320T LED20S/PW9 PSU NB SI	ST320T2SPW9PNBS	1	89	162,00
4	16666300 ST320T LED20S/PW9 PSU NB WH	ST320T2SPW9PNBW	1	89	162,00
4	16658800 ST320T LED27S/827 PSU MB WH	ST320T2827PMBWH	1	89	162,00
4	16659500 ST320T LED27S/830 PSU MB SI	ST320T2830PMBSI	1	89	162,00
4	16660100 ST320T LED27S/830 PSU MB WH	ST320T2830PMBWH	1	89	162,00
4	16661800 ST320T LED27S/840 PSU MB WH	ST320T2840PMBWH	1	89	162,00
4	16662500 ST320T LED27S/840 PSU WB WH	ST320T2840PWBWH	1	89	162,00
4	16663200 ST320T LED27S/CRW PSU MB WH	ST320T2CRWPMBWH	1	89	162,00
4	16651900 ST320T LED27S/PW9 PSU MB BK	ST320T2PW9PMBBK	1	89	162,00
4	16664900 ST320T LED27S/PW9 PSU MB SI	ST320T2PW9PMBSI	1	89	162,00
4	16650200 ST320T LED27S/PW9 PSU MB WH	ST320T2PW9PMBWH	1	89	162,00
4	16667000 ST320T LED27S/PW9 PSU WB SI	ST320T2PW9PWB SI	1	89	162,00
4	16668700 ST320T LED39S/827 PSU VWB WH	ST320T39827PVWW	1	89	180,00
4	16669400 ST320T LED39S/827 PSU WB WH	ST320T39827PWBW	1	89	180,00
4	16671700 ST320T LED39S/830 PSU VWB BK	ST320T39830PVWB	1	89	180,00
4	16672400 ST320T LED39S/830 PSU VWB SI	ST320T39830PVWS	1	89	180,00
4	16670000 ST320T LED39S/830 PSU VWB WH	ST320T39830PVWW	1	89	180,00
4	16673100 ST320T LED39S/830 PSU WB BK	ST320T39830PWB	1	89	180,00
4	16674800 ST320T LED39S/830 PSU WB SI	ST320T39830PWB	1	89	180,00
4	16675500 ST320T LED39S/830 PSU WB WH	ST320T39830PWB	1	89	180,00
4	16676200 ST320T LED39S/840 PSU VWB WH	ST320T39840PVWW	1	89	180,00
4	16677900 ST320T LED39S/840 PSU WB BK	ST320T39840PWB	1	89	180,00
4	16678600 ST320T LED39S/840 PSU WB SI	ST320T39840PWB	1	89	180,00
4	16679300 ST320T LED39S/840 PSU WB WH	ST320T39840PWB	1	89	180,00
4	16680900 ST320T LED39S/PW9 PSU WB BK	ST320T39PW9PWB	1	89	180,00
4	16681600 ST320T LED39S/PW9 PSU WB SI	ST320T39PW9PWB	1	89	180,00
4	16682300 ST320T LED39S/PW9 PSU WB WH	ST320T39PW9PWB	1	89	180,00
4	17275600 ST320T LED27S/827 PSD WB WH	ST320T2782PDWBW	1	89	189,00
4	17276300 ST320T LED27S/830 PSD WB WH	ST320T2783PDWBW	1	89	189,00
4	17277000 ST320T LED27S/840 PSD WB WH	ST320T2784PDWBW	1	89	189,00
4	17278700 ST320T LED27S/PW9 PSD WB WH	ST320T27P9PDWBW	1	89	189,00
4	17279400 ST320T LED39S/827 PSD WB WH	ST320T3982PDWBW	1	89	207,00
4	17280000 ST320T LED39S/830 PSD WB WH	ST320T3983PDWBW	1	89	207,00
4	17281700 ST320T LED39S/840 PSD WB WH	ST320T3984PDWBW	1	89	207,00
4	17282400 ST320T LED39S/PW9 PSD WB WH	ST320T39P9PDWBW	1	89	207,00

CoreLine Projector ST120C/ST120T




- Lagere bedrijfskosten dankzij energiebesparingen en langere levensduur
- Individuele vervanging, vereenvoudigt de omschakeling van conventionele naar LED-armaturen
- Zuivere, eenvoudige afwerking verzekert dat ze discreet in het winkelinterieur passen

- De CoreLine Projector armaturenreeks is ontworpen ter vervanging van op halogeen en CDM gebaseerde spots. De strakke lijnen en aantrekkelijke totale eigendomskosten helpen klanten over te stappen naar LED's. Deze armaturen produceren een natuurlijk verlichtingseffect voor gebruik in accentverlichtingstoepassingen. Ze leveren daarnaast onmiddellijke energiebesparingen en hebben een veel langere levensduur; dat maakt dat ze het geld waard zijn en een milieuvriendelijke oplossing bieden. Ze zijn eenvoudig te installeren op een standaard spanningsrail of met behulp van een connector voor opbouwmontage.
- Versies: ST120C (opbouw) ST120T (railmontage)
- Optieken: 24°
- Lichtbron: LED
- Lichtstroom: LED8S: 800 lm of LED24S: 2400 lm
- Levensduur: (30.000 uur bij 70% lumenbehoud, bij Ta 25 °C)
- Kleurtemperatuur: 830 of 840
- Kleurweergave: Ra 80
- Driver: LED driver aangesloten meegeleverd
- Lichtregeling: Niet dimbaar
- Elektrische aansluiting: 3-fasenrail connector
- Montage: railmontage




ST120T



ST120T LED8S
Afmetingen in mm.




ST120T BK




ST120T LED24S
Afmetingen in mm.



ST120C BK



ST120C LED8S
Afmetingen in mm.



ST120C LED24S
Afmetingen in mm.

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Gewicht (KG)	Richtprijs
1	06942499 ST120T LED8S-24-/830 PSU BK	ST12T8S2483PBK	1	75	0,56	74,00
1	06943199 ST120T LED8S-24-/840 PSU BK	ST12T8S2484PBK	1	75	0,56	74,00
1	06944899 ST120C LED8S-24-/830 PSU BK	ST12C8S2483PBK	1	75	0,65	74,00
1	06945599 ST120C LED8S-24-/840 PSU BK	ST12C8S2484PBK	1	75	0,65	74,00
1	06946299 ST120T LED24S-24-/830 PSU BK	ST12T24S2483PBK	1	75	0,70	94,00
1	06947999 ST120T LED24S-24-/840 PSU BK	ST12T24S2484PBK	1	75	0,70	94,00
1	06948699 ST120C LED24S-24-/830 PSU BK	ST12C24S2483PBK	1	75	0,78	94,00
1	06949399 ST120C LED24S-24-/840 PSU BK	ST12C24S2484PBK	1	75	0,78	94,00