

PHILIPS

DEL

Lampes MainsFit
(type B UL)



Installation **simplifiée**

Les lampes T8 DEL MainsFit (type B UL) de Philips sont des lampes à double embout, ce qui simplifie considérablement leur installation et permet un gain de temps et d'argent. Ce produit peut remplacer les lampes T8 ou T12 dans des luminaires contenant des douilles G13 (double-broche moyenne) shuntées ou non shuntée.

- **Économies d'énergie éprouvées de 40 %¹** par rapport aux systèmes fluorescents.
- **Durée de vie garantie** moyenne de 50 000 heures² qui satisfait les clients.
- **De meilleurs profits** et du temps gagné à développer l'entreprise plutôt qu'à refaire le travail.
- **Homologation UL** et conception à double embout pour plus de sécurité.
- **Dérivation du ballast** – Type B UL
- **La qualité de la lumière et la prévisibilité des performances** garantissent un flux lumineux constant sans clignotement. Les clients sont satisfaits et le travail n'est jamais à refaire.
- **Des produits aux performances éprouvées** et une entreprise avec une longue expérience d'innovation et une fiabilité reconnue dans le domaine de l'éclairage.
- **Large faisceau** de distribution de la lumière – Angle d'éclairage de 240° et 350°.
- **Simplicité de l'installation** – Les lampes peuvent être utilisées avec des douilles shuntées ou non shuntées.
- **Certification DLC** – Toutes les lampes MainsFit sont certifiées DLC.



Lampes DEL MainsFit de Philips

Données électriques, techniques et de commande (sujettes à modifications sans préavis)

| Numéro de produit | Numéro de modèle | Identifiant DLC du produit | Code de commande | Tension | Culot | IRC | Temp. de couleur (K) | Qté emballage | Durée de vie DEL ³ | LMHT (po) | Angle de faisceau |
|---|------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|-------|-----|----------------------|---------------|-------------------------------|-----------|-------------------|
| T8 DEL MainsFit – 4 pi | | | | | | | | | | | |
| 47731-5 | 9290018454 | P3V56EPW | 14T8PRO/48-830/BB17/G 10/1 FB | 120-277 | G13 | 82 | 3000 | 10 | 50,000 | 48 | 240° |
| 47732-3 | 9290018455 | PN3X1615 | 14T8PRO/48-835/BB17/G 10/1 FB | 120-277 | G13 | 82 | 3500 | 10 | 50,000 | 48 | 240° |
| 47733-1 | 9290018456 | PTLPG7HI | 14T8PRO/48-840/BB18/G 10/1 FB | 120-277 | G13 | 82 | 4000 | 10 | 50,000 | 48 | 240° |
| 47734-9 | 9290018457 | PDSO3H88 | 14T8PRO/48-850/BB18/G 10/1 FB | 120-277 | G13 | 82 | 5000 | 10 | 50,000 | 48 | 240° |
| T8 DEL MainsFit à rendement élevé – 4 pi | | | | | | | | | | | |
| 47174-8 | 9290013631A | P3STDHPR | 16.5T8PRO/48-830/BB20/G | 120-277 | G13 | 82 | 3000 | 10 | 50,000 | 48 | 240° |
| 47175-5 | 9290013632A | PY5XD54C | 16.5T8PRO/48-835/BB20/G | 120-277 | G13 | 82 | 3500 | 10 | 50,000 | 48 | 240° |
| 47176-3 | 9290013633A | PKVUC6JH | 16.5T8PRO/48-840/BB21/G | 120-277 | G13 | 82 | 4000 | 10 | 50,000 | 48 | 240° |
| 47177-1 | 9290013634A | PFKMF7AO | 16.5T8PRO/48-850/BB21/G | 120-277 | G13 | 82 | 5000 | 10 | 50,000 | 48 | 240° |

Données techniques (sujettes à modifications sans préavis)

| T8 DEL MainsFit – 4 pi | | | | | T8 DEL MainsFit à rendement élevé – 4 pi | | | | |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Numéro de produit | Puissance lampe dénudée (W) | Lumens initiaux ⁴ | Angle de faisceau | Intensité variable ⁵ | Numéro de produit | Puissance lampe dénudée (W) | Lumens initiaux ⁴ | Angle de faisceau | Intensité variable ⁵ |
| 47731-5 | 14 | 1700 | 240° | N | 47174-8 | 17 | 2000 | 240° | N |
| 47732-3 | 14 | 1700 | 240° | N | 47175-5 | 17 | 2000 | 240° | N |
| 47733-1 | 14 | 1800 | 240° | N | 47176-3 | 17 | 2100 | 240° | N |
| 47734-9 | 14 | 1800 | 240° | N | 47177-1 | 17 | 2100 | 240° | N |

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de la garantie limitée, veuillez consulter le site www.philips.com/warranties.

Données d'expédition (sujettes à modifications sans préavis)

| Numéro de produit | UGS CUP (0-46677) | Code-barre externe (5-00-46677) | Qté boîte | Poids boîte (lb) | Volume boîte (pi 3) | Qté palette | Lampes/UGS | UGS par étage | Hauteur des étages | Dimensions UGS L x l x H (po) | Dimensions boîte L x l x H (po) | Dimensions palette L x l x H (po) |
|---|-------------------|---------------------------------|-----------|------------------|---------------------|-------------|------------|---------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| T8 DEL MainsFit – 4 pi | | | | | | | | | | | | |
| 47731-5 | 47731-8 | 47731-3 | 10 | 6.65 | 0.42 | 550 | 1 | 50 | 11 | 1,1 x 1,1 x 47,6 | 49,5 x 7,1 x 3,9 | 50,0 x 35,9 x 42,6 |
| 47732-3 | 47732-5 | 47732-0 | 10 | 6.65 | 0.42 | 550 | 1 | 50 | 11 | 1,1 x 1,1 x 47,6 | 49,5 x 7,1 x 3,9 | 50,0 x 35,9 x 42,6 |
| 47733-1 | 47733-2 | 47733-7 | 10 | 6.65 | 0.42 | 550 | 1 | 50 | 11 | 1,1 x 1,1 x 47,6 | 49,5 x 7,1 x 3,9 | 50,0 x 35,9 x 42,6 |
| 47734-9 | 47734-9 | 47734-4 | 10 | 6.65 | 0.42 | 550 | 1 | 50 | 11 | 1,1 x 1,1 x 47,6 | 49,5 x 7,1 x 3,9 | 50,0 x 35,9 x 42,6 |
| T8 DEL MainsFit à rendement élevé – 4 pi | | | | | | | | | | | | |
| 47174-8 | 47174-3 | 47174-8 | 10 | 6.20 | 0.42 | 550 | 1 | 50 | 11 | 1,1 x 1,1 x 47,6 | 50 x 35,9 x 3,9 | 50,0 x 35,9 x 42,6 |
| 47175-5 | 47175-0 | 47175-5 | 10 | 6.20 | 0.42 | 550 | 1 | 50 | 11 | 1,1 x 1,1 x 47,6 | 50 x 35,9 x 3,9 | 50,0 x 35,9 x 42,6 |
| 47176-3 | 47176-7 | 47176-6 | 10 | 6.20 | 0.42 | 550 | 1 | 50 | 11 | 1,1 x 1,1 x 47,6 | 50 x 35,9 x 3,9 | 50,0 x 35,9 x 42,6 |
| 47177-1 | 47177-4 | 47177-9 | 10 | 6.20 | 0.42 | 550 | 1 | 50 | 11 | 1,1 x 1,1 x 47,6 | 50 x 35,9 x 3,9 | 50,0 x 35,9 x 42,6 |

- Économies comparées avec les systèmes F32T8 à allumage instantané électronique.
- Testé selon les exigences B50 L70.
- La durée de vie de la DEL correspond à la durée (en heures) écoulée jusqu'à ce que la moitié de ses sources lumineuses DEL produisent moins de 70 % du flux lumineux initial (B50, L70).
- Tests photométriques conformes à la norme LM-79 de l'IES.
- Ce produit ne produit pas d'intensité variable.

RoHS
COMPLIANT



© 2018 Philips Lighting Holding S.A. Tous droits réservés. Philips se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications et/ou d'arrêter la commercialisation d'un produit à tout moment sans notification ni obligation et ne pourra être tenue responsable des conséquences découlant de l'utilisation de la présente publication.



Philips Lighting North America Corporation
200 Franklin Square Drive, Somerset, NJ 08873, États-Unis
Tél. : 1 855 486-2216

Éclairage Philips Canada Ltd.
281 Hillmount Rd, Markham, ON, Canada L6C 2S3
Tél. : 1 800 668-9008