



PHILIPS

Essential LED
Waterproof



Guía de aplicación técnica

Essential LED Waterproof Philips

La luminaria Essential Waterproof LED es la solución ideal para iluminación de parqueaderos, almacenes y áreas industriales. Con una baja inversión inicial es posible reemplazar directamente sistemas fluorescentes T5/T8 reduciendo significativamente costos de mantenimiento y consumo energético.



Especificaciones

	WT063C
Flujo luminoso:	2000 y 4000 lúmenes
Potencia:	17w y 38w
CCT:	4000K / 6500K
Vida Util:	30,000 horas
Driver:	120-277V 50/60Hz
Factor de potencia:	0.9
THD:	<20
IP:	65
IK:	06
IRC:	80
Temperatura de operación:	-20°~+40°C

Beneficios

- Versatilidad y fácil instalación
- Reemplazo directo para luminarias con tubos fluorescentes 2x54W T5 y 2x32W T8
- Larga vida útil
- Libre de mantenimiento

Aplicaciones

Ideal para iluminación general en:

- Industrias.
- Almacenes.
- Parqueaderos.

Información general

12NC	Descripción
919053055565	WT063C LED20S/NW PSU
919053055566	WT063C LED20S/CW PSU
919053055567	WT063C LED43S/NW PSU
919053055568	WT063C LED43S/CW PSU



Philips Lighting Colombiana SAS

Calle 93 No. 11 A-11 Piso 7 Chicó Reservado, Bogotá D.C. - Colombia

PBX: (571) 422 2600 / Fax: (571) 422 2670

Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 307 8040 y a nivel nacional 01 8000 11 4586

www.lighting.philips.com.co

2018, julio

Datos sujetos a cambios