



Una lámpara, tres ambientes diferentes

La nueva lámpara LED de Philips SceneSwitch, te permite crear 3 diferentes y agradables ambientes con la misma lámpara. Su diseño y alta tecnología te permiten disfrutar de ambientes cálidos, fríos y atenuaciones simples en una etapa con un mismo producto, sin necesidad de controles, cableado o accesorios adicionales.

Con Philips SceneSwitch LED, el control de tus momentos con un solo click.

Características

- No atenuable
- Ahorran hasta un 80% de energía
- Disponible en 9W y 9.5W de potencia
- Equivalente a 60W
- Luz de color brillante 2700K, luz natural 5000K y luz de brillo acogedor 2200K
- Vida útil promedio mayor a 15,000 horas
- Alta eficiencia energética al compararse con lámparas incandescentes comunes

Aplicaciones


- Iluminación general
- Cambia entre luz energizante, a una acogedora o funcional. Todo accionando de tu actual interruptor
- Ideal para la iluminación residencial

Información Técnica

Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color	Voltaje	Rep. de color	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso Lm	Eficacia (Lm/W)
SceneSwitch Color A60 9.5-60W E27	9.5	2700K/5000K/2200K	120V	80	15.000	800/800/80	84
SceneSwitch 3Step A60 9-60W E27 WG	9	2700K/2500K/2200K	120V	80	15.000	800/320/80	88
SceneSwitch 3Step A60 9-60W E27 CDL	9	5000K	120V	80	15.000	800/320/80	88

Dimensiones (mm)

	C	D
A19	107	60.96



Posición de Encendido



Universal

Base



@Philipsilumina

Philips Colombiana de iluminación
www.lighting.philips.com

Fecha de publicación: Mayo 2017

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.