



**PHILIPS**

MASTER LEDspot

Ra 90



# Spot med ekstra god farvegengivelse

Med et farvegivelsesindeks på 90 er MASTER LEDspot den perfekte erstatning for halogenlys kilder, og hvor der kræves ekstra god farvegengivelse.

MASTER LEDspot Ra 90 har en ekstra lang levetid på 50.000 timer. Den fås i 4W (35W) eller 5,4 (50W) og i 2700, 3000 og 4000 kelvin.

MASTER LEDspot Ra 90 kan dæmpes og sparer op til 90% i strøm sammenlignet med traditionelle lyskilder.



Se hele sortimentet på bagsiden.

# MASTER LEDspot 230V Ra 90



Produkttype	LED	Traditionel	Lysstrøm	Lys-udbytte	Lysstyrke	Ra	Farve-temperatur	El-nummer	EAN1
MASTER LEDspot 230V	W	W	lm	lm/W	cd	–	K	–	8718696-
4-35W GU10 927 25°	4	35	250	63	925	90	2700	2057804260	457276
4-35W GU10 930 25°	4	35	260	65	962	90	3000	2057804286	457313
4-35W GU10 940 25°	4	35	282	71	1040	90	4000	2057804299	457351
4-35W GU10 927 40°	4	35	262	66	560	90	2700	2057804309	457290
4-35W GU10 930 40°	4	35	272	68	582	90	3000	2057804325	457337
4-35W GU10 940 40°	4	35	285	71	624	90	4000	2057804338	457399
5,4-50W GU10 927 25°	5,4	50	360	80	1350	90	2700	2057804406	457153
5,4-50W GU10 930 25°	5,4	50	360	80	1350	90	3000	2057804422	457191
5,4-50W GU10 927 40°	5,4	50	378	84	800	90	2700	2057804435	457177
5,4-50W GU10 930 40°	5,4	50	378	84	800	90	3000	2057804451	457214
5,4-50W GU10 940 40°	5,4	50	392	87	830	90	4000	2057804464	457252

