

PHILIPS

LED-lyskilder

Prisliste



Philips
LED-lyskilder

'15
August

Indhold

Sammenligningsoversigt
for vores LED-lyskilder

DimTone og Ra90

LED standard

LED rørformet og Philinea LED

LED krone

LED kerte

LEDspot 230V GU10

LEDspot 230V G9

LEDspot 230V R50

LEDspot 12V MR16

LEDspot 12V MR11

LEDcapsule 12V G4

MASTER LEDspot AR111

LED PAR-lamper

Informationer om Philips LED-lysrør

MASTER LED-lysrør HF T8

MASTER LED-lysrør T8 inkl. starter

LED-lysrør T8 inkl. starter

Garanti på LED-lyskilder

Lysdæmpere til Philips LED-lyskilder

Forklaring til B50/L70

L70 henviser til det tidspunkt, hvor halvdelen (50%) af de anvendte lyskilder ikke længere opfylder kravet om 70% lysstyrke.

Vi gør opmærksom på, at sortiment og priser kan ændre sig.

Standard – side 5



Rørformet, Philinea, krone, kerte – side 6



LEDspot 230V GU10 – side 7



LEDspot 230V GU10, G9 og R50 – side 8



LEDspot 12V MR16, MR11 og G4 – side 9



LEDspot AR111 og PAR-lamper – side 10



MASTER og CorePro LED-lysrør – side 11-14





Sammenligningsoversigt for vores LED-lyskilder

	MASTER	MASTER Value	CorePro
LEDspot	Levetid: 50.000 timer	Levetid GU10: 35.000 timer Levetid MR16: 25.000 timer	Levetid: 15.000 timer
	Typer: GU10 (Ra 90CRI), MR16 (Airflux), MR11, PAR20, PAR30, AR111	Typer: GU10, MR16	Typer: GU10, MR16, G9, G4, R50
	Dæmpbar: Ja (dog ikke MR11)	Dæmpbar: Ja (dog ikke 3,4W MR16)	Dæmpbar: Nej (R50 kan dæmpes)
	DimTone-version: Ja	DimTone-version: Nej	DimTone-version: Nej
	Spredning GU10: 25° og 40° Spredning MR16: 24° og 36°	Spredning GU10: 25° og 40° Spredning MR16: 36°	Spredning: 36°
LED standard	Levetid: 25.000 timer		Levetid: 15.000 timer
	Dæmpbar: Ja		Dæmpbar: Kun 9,5W (60W)
	DimTone-version: Nej		DimTone-version: Nej
	Erstatter 40, 60, 75 og 100W		Erstatter: 40, 60, 75 og 100W
	Farvetemperatur: 2700K		Farvetemperatur: 2700K og 3000K
LED kerte / krone	Levetid: 25.000 timer		Levetid 15.000 timer
	Dæmpbar: Ja		Dæmpbar: Nej
	Klar		Mat
	Erstatter 25 og 40W		Erstatter 25 og 40W
	Farvetemperatur: 2200-2700K		Farvetemperatur: 2700

NYHED:

DimTone – jo mere du dæmper, desto varmere bliver lyset

MASTER LED DimTone kan dæmpes fra 2700 til 2200 kelvin, hvilket giver en varm og intim lyseffekt, ligesom når du dæmper en halogen- eller glødepære.

Med DimTone får du også alle de andre fordele ved LED såsom meget lang levetid, lave energi- og vedligeholdelsesomkostninger samt en rigtig god lyskvalitet.



[Klik her
og se video](#)

NYHED :

Spot med **ekstra god farvegengivelse**

Med et farvegelsesindeks på 90 er MASTER LEDspot den perfekte erstatning for halogenlyskilder, og hvor der kræves ekstra god farvegengivelse.

MASTER LEDspot Ra 90 har en ekstra lang levetid på 50.000 timer, kan dæmpes og sparer op til 90% i strøm sammenlignet med traditionelle lyskilder.





Produkttype	Levetid i timer	Lysstrøm	Candela	Dæmpbar	Energi-klasse	Dimensioner L x Ø mm	Figurnr.	Elnummer	Listepris	EAN1
	B50/L70*)	lm	cd						Kr.	

LED standard

MASTER 827

6W (40W) E27 827 klar	25.000	470	–	Ja	A+	110 x 60	1	2057803384	125,00	
9W (60W) E27 827 klar	25.000	806	–	Ja	A+	110 x 60	1	2057803795	145,00	
7W (40W) E27 827 mat	25.000	470	–	Ja	A+	109,6 x 61,5	2	2057801535	125,00	
10W (60W) E27 827 mat	25.000	806	–	Ja	A+	109,6 x 61,5	2	2057803070	145,00	
13W (75W) E27 827 mat	25.000	1055	–	Ja	A+	122,6 x 66	3	2057803096	185,00	
18W (100W) E27 827 mat	25.000	1521	–	Ja	A+	122,6 x 66	3	2057803119	239,00	

CorePro 827

5,5W (40W) E27 827 mat	15.000	470	–	Nej	A+	102,6 x 56,3	4	2057802945	55,00	
9W (60W) E27 827 mat	15.000	806	–	Nej	A+	102,6 x 56,3	4	2057803151	70,00	
9,5W (60W) E27 827 mat	15.000	806	–	Ja	A+	110 x 60	5	2057802932	70,00	
11,5W (75W) E27 827 mat	15.000	1055	–	Nej	A+	132 x 68	6	2057804710	95,00	
15W (100W) E27 827 mat	15.000	1521	–	Nej	A+	132 x 68	6	2057804707	125,00	

CorePro 830

4W (32W) E27 830 mat	15.000	350	–	Nej	A+	102,6 x 56,3	4	2057804723	39,00	
6,5W (48W) E27 830 mat	15.000	600	–	Nej	A+	102,6 x 56,3	4	2057804736	65,00	
6W (40W) B22 830 mat	15.000	470	–	Nej	A+	108 x 60	7	2057803740	39,00	
9W (60W) E27 830 mat	15.000	806	–	Nej	A+	102,6 x 56,3	4	2057803164	70,00	
10,5W (75W) E27 830 mat	15.000	1055	–	Nej	A+	102,6 x 56,3	4	2057804752	95,00	

Classic 827

6W (40W) E27 827 mat	10.000	470	–	Nej	A+	110 x 61	8	2057803614	55,00	
----------------------	--------	-----	---	-----	----	----------	---	------------	-------	--

Filament 827

4,3W (40W) E27 827 klar	15.000	470	–	Nej	A++	104 x 60	9	2057805007	65,00	
7,5W (60W) E27 827 klar	15.000	806	–	Nej	A++	104 x 60	9	2057805010	65,00	

Globe 827

9W (60W) E27 827 G93 mat	15.000	90	–	Nej	A+	150 x 93	10	2057803591	109,00	
--------------------------	--------	----	---	-----	----	----------	----	------------	--------	--

*) B50/L70 – se side 2 under indholdsfortegnelsen



Produkttype	Levetid i timer	Lysstrøm	Candela	Dæmpbar	Energi-klasse	Dimensioner L x Ø mm	Figurnr.	Elnummer	Listepris	EAN1
	B50/L70*)	lm	cd						Kr.	

LED rørformet og Philinea LED

Rørformet

2W (15W) E14 827 T25	15.000	136	–	Nej	A+	26 x 64	1	2057803588	49,00	
----------------------	--------	-----	---	-----	----	---------	---	------------	-------	--

Philinea

3W (35W) 300 mm S14S 827	15.000	250	–	Nej	A+	300 x 30	2	2057803805	149,00	
4,5W (50W) 500 mm S14S 827	15.000	375	–	Nej	A+	500 x 30	2	2057803818	149,00	

LED krone

MASTER DimTone



4W (25W) E27 827-822 klar	25.000	250	–	Ja	A+	93 x 48	3	2057804150	69,00	
6W (40W) E27 827-822 klar	25.000	470	–	Ja	A+	93 x 48	3	2057804192	89,00	
4W (25W) E14 827-822 klar	25.000	250	–	Ja	A+	95 x 48	4	2057804147	69,00	
6W (40W) E14 827-822 klar	25.000	470	–	Ja	A+	95 x 48	4	2057804189	89,00	

CorePro 827

3W (25W) E14 827 mat	15.000	250	–	Nej	A+	95 x 48	6	2057803407	35,00	
3W (25W) E27 827 mat	15.000	250	–	Nej	A+	91 x 48	5	2057803410	35,00	
6W (40W) E14 827 mat	15.000	470	–	Nej	A+	95 x 48	6	2057802929	45,00	

LED kerte

MASTER DimTone



4W (25W) E14 827-822 klar bøjet top	25.000	250	–	Ja	A+	129 x 38	7	2057804134	69,00	
4W (25W) E14 827-822 klar	25.000	250	–	Ja	A+	113 x 38	8	2057804121	69,00	
6W (40W) E14 827-822 klar bøjet top	25.000	470	–	Ja	A+	129 x 38	7	2057804176	89,00	
6W (40W) E14 827-822 klar	25.000	470	–	Ja	A+	113 x 38	8	2057804163	89,00	

CorePro

3W (25W) E14 827 mat	15.000	250	–	Nej	A+	113 x 39	9	2057803397	35,00	
6W (40W) E14 827 mat	15.000	470	–	Nej	A+	113 x 39	9	2057802916	45,00	

*) B50/L70 – se side 2 under indholdsfortegnelsen



Produkttype	Levetid i timer	Lysstrøm	Candela	Dæmpbar	Energi-klasse	Dimen-sioner L x Ø mm	Figur-nr.	Elnummer	Liste-pris Kr.	EAN1
-------------	-----------------	----------	---------	---------	---------------	-----------------------	-----------	----------	----------------	------

LEDSpot 230V GU10

MASTER Ra90

4W (35W) GU10 927 25°	50.000	250	925	Ja	A+	57 x 50	1	2057804260	95,00	
4W (35W) GU10 930 25°	50.000	260	962	Ja	A+	57 x 50	1	2057804286	95,00	
4W (35W) GU10 940 25°	50.000	282	1040	Ja	A+	57 x 50	1	2057804299	95,00	
4W (35W) GU10 927 40°	50.000	262	560	Ja	A+	57 x 50	1	2057804309	95,00	
4W (35W) GU10 930 40°	50.000	272	582	Ja	A+	57 x 50	1	2057804325	95,00	
4W (35W) GU10 940 40°	50.000	285	624	Ja	A+	57 x 50	1	2057804338	95,00	
5,4 (50W) GU10 927 25°	50.000	360	1350	Ja	A+	57 x 50	1	2057804406	129,00	
5,4 (50W) GU10 930 25°	50.000	360	1350	Ja	A+	57 x 50	1	2057804422	129,00	
5,4W (50W) GU10 927 40°	50.000	378	800	Ja	A+	57 x 50	1	2057804435	129,00	
5,4W (50W) GU10 930 40°	50.000	378	800	Ja	A+	57 x 50	1	2057804451	129,00	
5,4W (50W) GU10 940 40°	50.000	392	830	Ja	A+	57 x 50	1	2057804464	129,00	

MASTER DimTone

4W (35W) GU10 827-822 25°	50.000	280	1000	Ja	A+	55 x 50	2	2057804273	95,00	
4W (35W) GU10 827-822 40°	50.000	280	600	Ja	A+	55 x 50	3	2057804312	95,00	
4,5W (50W) GU10 827-822 25°	50.000	355	1400	Ja	A+	55 x 50	4	2057804419	129,00	
4,5W (50W) GU10 827-822 40°	50.000	355	800	Ja	A+	55 x 50	5	2057804448	129,00	

MASTER DimTone:



2200K 2700K

*) B50/L70 – se side 2 under indholdsfortegnelsen



Produkttype	Levetid i timer	Lysstrøm	Candela	Dæmpbar	Energi-klasse	Dimensioner L x Ø mm	Figurnr.	Elnummer	Listepris Kr.	EAN1
-------------	-----------------	----------	---------	---------	---------------	----------------------	----------	----------	---------------	------

LEDSpot 230V GU10

MASTER Value

3,5W (35W) GU10 827 25°	35.000	260	1000	Ja	A++	55 x 50	1	2057804370	85,00	
3,5W (35W) GU10 830 25°	35.000	270	1000	Ja	A++	55 x 50	1	2057804383	85,00	
3,5W (35W) GU10 840 25°	35.000	290	1000	Ja	A++	55 x 50	1	2057804396	85,00	
3,5W (35W) GU10 827 40°	35.000	260	600	Ja	A++	55 x 50	2	2057804341	85,00	
3,5W (35W) GU10 830 40°	35.000	270	600	Ja	A++	55 x 50	2	2057804354	85,00	
4,3W (50W) GU10 827 25°	35.000	355	1400	Ja	A++	55 x 50	3	2057804503	89,00	
4,3W (50W) GU10 830 25°	35.000	365	1400	Ja	A++	55 x 50	3	2057804516	89,00	
4,3W (50W) GU10 840 25°	35.000	390	1400	Ja	A++	55 x 50	3	2057804529	89,00	
4,3W (50W) GU10 827 40°	35.000	355	800	Ja	A++	55 x 50	4	2057804477	89,00	
4,3W (50W) GU10 830 40°	35.000	365	800	Ja	A++	55 x 50	4	2057804480	89,00	

CorePro

3,5W (35W) GU10 827 36°	15.000	240	680	Nej	A+	55 x 50	5	2057803326	39,00	
3,5W (35W) GU10 830 36°	15.000	240	680	Nej	A+	55 x 50	5	2057803339	39,00	
4,5W (50W) GU10 827 36°	15.000	345	950	Nej	A+	55 x 50	6	2057803342	55,00	
4,5W (50W) GU10 830 36°	15.000	345	950	Nej	A+	55 x 50	6	2057803355	55,00	

LEDSpot 230V G9

CorePro

2,5W (25W) 827 G9	15.000	204	–	Nej	A+	53 x 18	7	2057803766	59,00	
-------------------	--------	-----	---	-----	----	---------	---	------------	-------	--

LEDSpot 230V R50

CorePro

4,5W (40W) 827 R50 36°	15.000	255	650	Ja	A+	85 x 50	8	2057803517	99,00	
------------------------	--------	-----	-----	----	----	---------	---	------------	-------	--

*) B50/L70 – se side 2 under indholdsfortegnelsen



Produkttype	Levetid i timer	Lysstrøm	Candela	Dæmpbar	Energi-klasse	Dimensioner L x Ø mm	Figurnr.	Elnummer	Listepris	EAN1
-------------	-----------------	----------	---------	---------	---------------	----------------------	----------	----------	-----------	------





LEDspot 12V MR16

MASTER DimTone



6,5W (35W) GU5,3 827-822 36°	25.000	410	900	Ja	A	50 x 51	1	2057803643	175,00	
------------------------------	--------	-----	-----	----	---	---------	---	------------	--------	---


MASTER

7W (35W) GU5,3 827 36°	40.000	385	1050	Ja	A+	50 x 54	2	2057801603	125,00	
7W (35W) GI5,3 830 36°	40.000	400	1050	Ja	A+	50 x 54	2	2057801632	125,00	
8W (50W) GU5,3 827 24°	40.000	621	3100	Ja	A+	55 x 51	2	2057804574	175,00	
8W (50W) GU5,3 830 24°	40.000	621	3250	Ja	A+	55 x 51	2	2057804590	175,00	

MASTER Value

3,4W (20W) GU5,3 827 36°	25.000	220	550	Nej	A+	49 x 50	3	2057804558	65,00	
3,4W (20W) GU5,3 830 36°	25.000	225	600	Nej	A+	49 x 50	3	2057804561	65,00	
6,5W (35W) GU5,3 827 36°	25.000	390	900	Ja	A	50 x 50	4	2057803041	85,00	
6,5W (35W) GU5,3 830 36°	25.000	390	960	Ja	A	50 x 50	4	2057803274	85,00	

CorePro

5,5 (35W) GU5,3 827 36°	15.000	390	1000	Nej	A+	49 x 50	5	2057803656	55,00	
-------------------------	--------	-----	------	-----	----	---------	---	------------	-------	---



LEDspot 12V MR11

MASTER

3,5W (20W) GU4 827 24°	40.000	200	1000	Nej	A+	40 x 35	6	2057803368	109,00	
------------------------	--------	-----	------	-----	----	---------	---	------------	--------	---

LEDcapsule 12V G4

CorePro

1,2W (10W) 830 G4	15.000	105	–	Nej	A+	39,2 x 14,3	7	2057803371	35,00	
2W (20W) 830 G4	15.000	200	–	Nej	A++	45 x 14,3	8	2057803779	55,00	









*) B50/L70 – se side 2 under indholdsfortegnelsen



Produkttype	Levetid i timer	Lysstrøm	Candela	Dæmpbar	Energi-klasse	Dimensioner L x Ø mm	Figurnr.	Elnummer	Listepris	EAN1
-------------	-----------------	----------	---------	---------	---------------	----------------------	----------	----------	-----------	------





MASTER LEDspot AR111

MASTER

10W (50W) G53 827 24°	40.000	640	4620	Ja	A	111 x 56	1	2057801946	345,00	
10W (50W) G53 830 24°	40.000	670	4870	Ja	A	111 x 56	1	2057801959	345,00	
10W (50W) G53 827 40°	40.000	600	1470	Ja	A	111 x 56	1	2057801962	345,00	
10W (50W) G53 830 40°	40.000	630	1550	Ja	A	111 x 56	1	2057801975	345,00	
15W (75W) G53 827 24°	40.000	825	6030	Ja	A	111 x 56	1	2057801988	395,00	
15W (75W) G53 830 24°	40.000	870	6340	Ja	A	111 x 56	1	2057801991	395,00	
15W (75W) G53 827 40°	40.000	780	1920	Ja	A	111 x 56	1	2057802495	395,00	
15W (75W) G53 830 40°	40.000	990	2020	Ja	A	111 x 56	1	2057802505	395,00	

LED PAR-lamper

MASTER PAR20

5,5W (50W) E27 827 25°	45.000	480	2000	Ja	A+	85,2 x 65	2	2057804202	179,00	
5,5W (50W) E27 830 25°	45.000	490	2050	Ja	A+	85,2 x 65	2	2057804215	179,00	
5,5W (50W) E27 827 40°	45.000	480	950	Ja	A+	85,2 x 65	2	2057804231	179,00	
5,5W (50W) E27 830 40°	45.000	490	970	Ja	A+	85,2 x 65	2	2057804244	179,00	

MASTER PAR30

9,5W (75W) E27 827 25°	40.000	650	3500	Ja	A+	94,1 x 92	3	2057802071	250,00	
9,5W (75W) E27 840 25°	40.000	750	3850	Ja	A+	94,1 x 92	3	2057802084	250,00	

MASTER PAR38

13W (100W) E27 827 25° OD**)	40.000	1000	5000	Ja	A+	132 x 124	4	2057803782	315,00	
------------------------------	--------	------	------	----	----	-----------	---	------------	--------	---

*) B50/L70 – se side 2 under indholdsfortegnelsen **) OD = udendørs

Philips LED-lysrør dækker alle belysnings- behov



**Elektronisk højfrekvent
forkobling**
To ringe på endekappen

**Elektromagnetisk
forkobling**
Én ring på endekappen

Ultra Output (UO)

Det rette valg til skoler, supermarkeder, hospitaler samt kontor og industri, eller hvor der er behov for et meget højt lysudbytte.

High Output (HO)

Det rette valg til butikker, supermarkeder, bygge- markeder eller fabriks- haller, eller hvor der er behov for et højt lys- udbytte.

Standard Output (SO)


Det helt rigtige valg til parkeringspladser arbejdsområder eller lignende.

CorePro

God til prisen
Det helt rigtige valg til parkeringspladser og arbejdsområder, hvor der ikke er behov for et højt lysudbytte.

Philips LED-lysrør

Ydeevne





Produkttype	Levetid i timer	Lumen	Lys-udbytte	Rotérbare ende-kapper	Energi-klasse	Dimen-sioner L x Ø mm	Figur-nr.	El-nr.	Listepris	EAN1
	B50/L70*	lm	lm/W						Kr.	

MASTER LED-lysørør HF T8

High Output (HO)

1200 mm 18W (36W) 840	40.000	2100	117	Ja	A+	1198x28	1	2057804037	339,00	
1200 mm 18W (36W) 865	40.000	2100	117	Ja	A+	1198x28	1	2057804040	339,00	
1500 mm 25W (58W) 840	40.000	3100	124	Ja	A+	1500x28	1	2057804600	375,00	
1500 mm 25W (58W) 865	40.000	3100	124	Ja	A+	1500x28	1	2057804613	375,00	

Standard Output (SO)

1200 mm 16,5W (36W) 840	40.000	1600	97	Nej	A+	1198x28	1	2057802783	235,00	
1200 mm 16,5W (36W) 865	40.000	1600	97	Nej	A+	1198x28	1	2057802796	235,00	
1500 mm 22W (58W) 840	40.000	2000	91	Ja	A+	1500x28	1	2057804587	275,00	
1500 mm 22W (58W) 865	40.000	2000	91	Ja	A+	1500x28	1	2057804590	275,00	



*) B50/L70 – se side 2 under indholdsfortegnelsen



Produkttype	Levetid i timer	Lumen	Lys-udbytte	Rotérbare endekapper	Energi-klasse	Dimensioner L x Ø mm	Figurnr.	El-nr.	Listepris Kr.	EAN1
-------------	-----------------	-------	-------------	----------------------	---------------	----------------------	----------	--------	---------------	------

MASTER LED-lysrør T8 inkl. starter

Ultra Output (UO)

1200 mm 20W (36W) 830	40.000	2300	115	Ja	A+	1198 x 28	1	2057804053	259,00	
1200 mm 20W (36W) 840	40.000	2500	125	Ja	A++	1198 x 28	1	2057804066	259,00	
1200 mm 20W (36W) 865	40.000	2500	125	Ja	A++	1198 x 28	1	2057804079	259,00	
1500 mm 25W (58W) 830	40.000	3400	136	Ja	A++	1500 x 28	1	2057804082	369,00	
1500 mm 25W (58W) 840	40.000	3700	148	Ja	A++	1500 x 28	1	2057804095	369,00	
1500 mm 25W (58W) 865	40.000	3700	148	Ja	A++	1500 x 28	1	2057804105	369,00	

High Output (HO)

1200 mm 20W (36W) 830	40.000	2000	95	Ja	A+	1198 x 28	1	2057804626	235,00	
1200 mm 20W (36W) 840	40.000	2100	105	Ja	A+	1198 x 28	1	2057804639	235,00	
1200 mm 20W (36W) 865	40.000	2100	105	Ja	A+	1198 x 28	1	2057804642	235,00	
1500 mm 23W (58W) 830	40.000	2900	126	Ja	A+	1498,7 x 28	1	2057803449	345,00	
1500 mm 23W (58W) 840	40.000	3100	135	Ja	A+	1498,7 x 28	1	2057803452	345,00	
1500 mm 23W (58W) 865	40.000	3100	135	Ja	A+	1498,7 x 28	1	2057803465	345,00	

Standard Output (SO)

1200 mm 14.5W (36W) 840	40.000	1600	110	Ja	A+	1198 x 28	1	2057803423	189,00	
1200 mm 14.5W (36W) 865	40.000	1600	110	Ja	A+	1198 x 28	1	2057803436	189,00	
1500 mm 20W (58W) 840	40.000	2000	100	Nej	A+	1500 x 28	1	2057803290	250,00	
1500 mm 20W (58W) 865	40.000	2000	100	Nej	A+	1500 x 28	1	2057803300	250,00	

*) B50/L70 – se side 2 under indholdsfortegnelsen



Produkttype	Levetid i timer	Lumen	Lysudbytte	Rotérbare endekapper	Energi-klasse	Dimen-sioner L x Ø mm	Figur-nr.	El-nr.	Listepris	EAN1
	B50/L70*)	lm	lm/W						Kr.	

LED-lysrør T8 inkl. starter

MASTER

600 mm 10W (18W) 830	40.000	1000	100	Ja	A+	588,5 x 28	1	2057804008	159,00	
600 mm 10W (18W) 840	40.000	1050	105	Ja	A+	588,5 x 28	1	2057804011	159,00	
600 mm 10W (18W) 865	40.000	1050	105	Ja	A+	588,5 x 28	1	2057804024	159,00	

MASTER GA110

900 mm 15W (30W) 840	40.000	1265	84	Nej	A	893,5 x 28	1	2057801056	207,00	
900 mm 15W (30W) 865	40.000	1265	84	Nej	A	893,5 x 28	1	2057801069	207,00	

CorePro

600 mm 9W (18W) 840	30.000	800	80	Nej	A	588,5 x 28	2	2057801137	109,00	
600 mm 9W (18W) 865	30.000	800	80	Nej	A	588,5 x 28	2	2057801140	109,00	
1200 mm 18W (36W) 840	30.000	1600	80	Nej	A	1198 x 28	2	2057801153	145,00	
1200 mm 18W (36W) 865	30.000	1600	80	Nej	A	1198 x 28	2	2057801166	145,00	
1500 mm 22W (58W) 840	30.000	2000	91	Nej	A+	1500 x 28	2	2057804684	189,00	
1500 mm 22W (58W) 865	30.000	2000	91	Nej	A+	1500 x 28	2	2057804697	189,00	



*) B50/L70 – se side 2 under indholdsfortegnelsen

Garanti på Philips LED-lyskilder:

	Garanti (i år og timer) i åbne armaturer med 10 mm mellemrum	Garanti (i år og timer) i lukkede armaturer
Levetid > 35.000 timer	5 år – 20.000 timer	3 år – 12.000 timer
Levetid ≤ 35.000 og > 20.000 timer	3 år – 12.000 timer	2 år – 8.000 timer
Levetid ≤ 20.000 og ≥ 15.000 timer	2 år – 8.000 timer	1 år – 4.000 timer
Levetid ≤ 15.000 timer	1 år – 4.000 timer	1 år – 4.000 timer

Se mere om garanti på vores LED-lyskilder her:

www.philips.dk/lighting – se under support.

Se her hvilke lysdæmpere, der passer med Philips LED-lyskilder:

<http://schneider-electric.dimmer-test.com/denmark/>

Lauritz Knudsen by Schneider Electric

Privat | Professionel | Rådgiver og arkitekt | Om Lauritz Knudsen | Kontakt os · Sitemap

Bliv inspireret | **Produkter og løsninger** | Det intelligente hjem | Find en el-installatør | Kontakt med omtanke | Hvad må jeg selv?

Rum | **Lysdæmper og LED-guide**

Designserier | Produkttyper | Sparepærer og lysdæmpere | Halogensparepærer - oversigt | **Lysdæmper og LED-guide** | Bestil eller download brochurer

▼ 1. Trin: Lysdæmper eller lyskilde som udgangspunkt?

Har du allerede en lysdæmper og vil finde en lyskilde der passer? | Har du allerede en lyskilde og vil finde en lysdæmper der passer?

> 2. Trin: Vælg lysdæmper eller lyskilde

> 3. Trin: Vis lysdæmper eller lyskilde



Philips Danmark A/S
Frederikskaj 6
2450 København SV
Telefon 33 29 33 33
www.philips.dk/lighting

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdt.
Ret til ændringer i sortiment og specifikationer forbeholdes.

August 2015