



**Philips LED lyskilder -
oktober 2016**



Philips LED lyskilde EU garantipolitik

LED-lysrør	År	Totalt antal garrantimer
MASTER	5	43,800
CorePro	3	20,000

LED-lyskilder	År	Totalt antal garrantimer
MASTER	5	20,000
MASTER Value	5	20,000
CorePro & Filament	2	8,000

Hvorfor vælge Philips til LED-lyskilder

Det BEDSTE produkt

Vores LED lyskilder giver dig:

- **Høj lyskvalitet:** Konsistent farve af lyset... og anvendelsen giver ingen ubehagelige overraskelser.
- Ensartet, retningsbestemt lysstråle, og intet spild af lys, de steder hvor du ikke ønsker det.
- Maksimal kompatibilitet med transformere. en unik driver til vores lavspændings LED-lyskilder, hvilket gør dem kompatible med mange eksisterende transformere.
- High performance dimming.. hav glæde af blød, flimmerfri lysdæmpning med vores MASTER LED-lyskilder. Kompatible med alle større lysdæmpermærker på markedet

Den BEDSTE partner

Tæt samarbejde med Philips før, under og efter projekter:

”De formåede virkelig at tilfredsstille vores behov. De har vist stor forståelse og engagement...”

Teknisk rådgivning og omfattende kundeservice

”Hurtig og kompetent svar på spørgsmål”

Tæt samarbejde med lokale grossister var et afgørende element i at forsikre at produkter var tilgængelige til tiden:

”Philips er fleksible i at tilbyde flere muligheder”

Det BEDSTE portefølje

- Stor portefølje... vi har en **lyskilde til enhver fatning**, og vores tilbud indebærer en basis serie – CorePro ... og en high end serie – MASTER
- Philips tilbyder produkter inden for alle segmenter/ formål, fra parkeringspladser til supermarkeder og fra kontorer til hotel-lobbyer.

En
verdensleder
i LED-
belysning

Indhold

Philips garantibestemmelser for LED-lyskilder	2
LED lyskilder portefølje	4

LED lyskilder

Spot	6
Stiftspot	13
Reflektorspot	15
PAR-Spot	17
Specials	18
Standard	20
Krone	28
Kerte	32
PL-C	34
Lysrør	38

Den komplette portfolio

Professionelle LED-lyskilder

230V Spot



12V Spot




230V Stiftspot



12V Stiftspot



230V R-spots



PAR-Spots



230V Special



Standard




Krone




Kerte



PL-C



Lysrør





LEDspot 230V



MASTER Ra90 GU10



GU10



DÆMPBAR



50,000 T



EEL



25°



40°



57



150

DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
MASTER Ra90 GU10	lm	lm/W		Kelvin		
4W (35W) GU10 927 25°	250	63	925	2700	2057804260	8718696 457276
4W (35W) GU10 927 40°	262	66	560	2700	2057804309	8718696 457290
4W (35W) GU10 930 25°	260	65	962	3000	2057804286	8718696 457313
4W (35W) GU10 930 40°	272	68	582	3000	2057804325	8718696 457337
4W (35W) GU10 940 25°	282	71	1040	4000	2057804299	8718696 457351
4W (35W) GU10 940 40°	295	71	624	4000	2057804338	8718696 457399
5.4W (50W) GU10 927 25°	360	67	1350	2700	2057804406	8718696 457153
5.4W (50W) GU10 927 40°	378	70	800	2700	2057804435	8718696 457177
5.4W (50W) GU10 930 25°	360	67	1350	3000	2057804422	8718696 457191
5.4W (50W) GU10 930 40°	378	70	800	3000	2057804451	8718696 457214
5.4W (50W) GU10 940 40°	392	73	830	4000	2057804464	8718696 457252



1

2

3

4

MASTER DimTone GU10



GU10



DÆMPBAR



50,000 T



EEL



25°



40°



55



150

DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
MASTER DimTone GU10	lm	lm/W		Kelvin		
1 4W (35W) GU10 DimTone 25°	280	70	1000	2700-2200	2057804273	8718696 438282
2 4W (35W) GU10 DimTone 40°	280	70	600	2700-2200	2057804312	8718696 438305
3 4.5W (50W) GU10 DimTone 25°	355	79	1400	2700-2200	2057804419	8718696 438404
4 4.5W (50W) GU10 DimTone 40°	355	79	800	2700-2200	2057804448	8718696 438428



MASTER Value DimTone Classic GU10



GU10



DÆMPBAR



25,000 T



EEL

SPREDNINGSVINKEL
36°DIMENSIONER
53 | 50

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
MASTER Value DimTone Classic GU10	lm	lm/W		Kelvin		
4W (35W) GU10 DimTone 36°	245	54	450	2700-2200	2057806174	 8718696 667644
5W (50W) GU10 DimTone 36°	345	69	600	2700-2200	2057806187	 8718696 667620



MASTER Value GU10

1

2

3



GU10



DÆMPBAR



35,000 T



EEL

EEL

SPREDNINGSVINKEL
25° 40°DIMENSIONER
56 | 50DIMENSIONER
55 | 50

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
MASTER Value GU10	lm	lm/W		Kelvin		
1 3.5W (25W) GU10 827 40°	200	57	400	2700	2057806190	 8718696 562963
2 3.5W (35W) GU10 827 25°	260	74	1000	2700	2057804370	 8718696 438329
1 3.5W (35W) GU10 827 40°	265	74	550	2700	2057806200	 8718696 562987
2 3.5W (35W) GU10 830 25°	270	77	1000	3000	2057804383	 8718696 438343
1 3.5W (35W) GU10 830 40°	275	77	550	3000	2057806213	 8718696 563021
2 3.5W (35W) GU10 840 25°	290	83	1000	4000	2057804396	 8718696 438367
1 3.5W (35W) GU10 840 40°	290	83	550	4000	2057806226	 8718696 563069
3 4.3W (50W) GU10 827 25°	355	83	1400	2700	2057804503	 8718696 438381
1 4.3W (50W) GU10 827 40°	365	83	750	2700	2057806239	 8718696 563106
3 4.3W (50W) GU10 830 25°	365	85	1400	3000	2057804516	 8718696 438442
1 4.3W (50W) GU10 830 40°	375	85	750	3000	2057806242	 8718696 563144
3 4.3W (50W) GU10 840 25°	390	91	1400	4000	2057804529	 8718696 438466
1 4.3W (50W) GU10 840 40°	390	91	750	4000	2057806255	 8718696 563182



LEDspot 230V



CorePro GU10



GU10



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
CorePro GU10	lm	lm/W		Kelvin		
1 2W (25W) GU10 827 36°	170	85	400	2700	2057806268	8718696 563229
1 2W (25W) GU10 830 36°	175	88	400	3000	2057806271	8718696 563243
1 3.5W (35W) GU10 827 36°	250	71	650	2700	2057804765	8718696 485941
1 3.5W (35W) GU10 830 36°	260	74	650	3000	2057804778	8718696 485965
2 5W (50W) GU10 827 36°	350	70	900	2700	2057804781	8718696 485989
2 5W (50W) GU10 830 36°	360	72	900	3000	2057804794	8718696 486009



SceneSwitch GU10 - Tre lysindstillinger



GU10



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
SceneSwitch GU10	lm	lm/W		Kelvin		
4,5W (50W) GU10 SceneSwitch 36°	350	78	800	2700-2500-2200	2057806705	8718696 598580



Classic Dæmpbar GU10



GU10



DÆMPBAR



15,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
Classic Dæmpbar GU10	lm	lm/W		Kelvin		
4.4W (35W) GU10 827 36°	250	57	500	2700	2057805641	8718696 565582
4.4W (35W) GU10 830 36°	260	59	520	3000	2057805654	8718696 581674
5.5W (50W) GU10 827 36°	350	64	650	2700	2057805667	8718696 565605
5.5W (50W) GU10 830 36°	365	65	680	3000	2057805670	8718696 581698



LEDspot 12V



MASTER Ra90 MR16



GU5.3



DÆMPBAR



45,000 T



EEL



24°



36°



51 51

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
MASTER Ra90 MR16	lm	lm/W		Kelvin		
7W (35W) GU5.3 927 24°	400	57	2100	2700	2057806624	 8718696 659236
7W (35W) GU5.3 927 36°	400	57	1150	2700	2057806637	 8718696 659250
7W (35W) GU5.3 930 24°	410	59	2200	3000	2057806640	 8718696 659298
7W (35W) GU5.3 930 36°	405	58	1200	3000	2057806653	 8718696 659311
7W (35W) GU5.3 940 24°	430	61	2300	4000	2057806666	 8718696 659359
7W (35W) GU5.3 940 36°	425	61	1250	4000	2057806679	 8718696 659373



MASTER DimTone MR16



GU5.3



DÆMPBAR



25,000 T



EEL



36°



50 51

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
MASTER DimTone MR16	lm	lm/W		Kelvin		
6.5W (35W) GU5.3 DimTone 36°	370	57	900	2700-2200	2057803643	 8718696 442159



MASTER MR16



GU5.3



DÆMPBAR



40,000 T



EEL



36°



55 51

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
MASTER MR16	lm	lm/W		Kelvin		
8W (50W) GU5.3 827 36°	621	78	1650	2700	2057805191	 8718696 515365
8W (50W) GU5.3 830 36°	621	78v	1700	3000	2057805201	 8718696 515389



MASTER Value MR16



GU5.3



DÆMPBAR*



25.000 T



EEL



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER



DIMENSIONER



DIMENSIONER

Produkt navn	Lysstrøm	Lysudbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
MASTER Value MR16	lm	lm/W		Kelvin		
1 3.4W (20W) GU5.3 827 36°	220	65	550	2700	2057804558	 8718696 475720
1 3.4W (20W) GU5.3 830 36°	225	66	600	3000	2057804561	 8718696 475744
2 6.3W (35W) GU5.3 827 36°	380	60	980	2700	2057804833	 8718696 490273
2 6.3W (35W) GU5.3 830 36°	395	63	1000	3000	2057804846	 8718696 490297
2 6.3W (35W) GU5.3 840 36°	410	65	1000	4000	2057804859	 8718696 490310
3 8W (50W) GU5.3 827 36°	621	78	1250	2700	2057806297	 8718696 572030
3 8W (50W) GU5.3 830 36°	621	78	1300	3000	2057806310	 8718696 572078
3 8W (50W) GU5.3 840 36°	630	79	1350	4000	2057806336	 8718696 572115

* gælder kun 35W og 50W



LEDSpot 12V



CorePro MR16



GU5.3



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
CorePro MR16	lm	lm/W		Kelvin		
1 2.8W (20W) GU5.3 827 36°	250	89	500	2700	2057806349	8718696 579398
1 4.7W (35W) GU5.3 827 36°	380	81	900	2700	2057806352	8718696 579435
2 8.2W (50W) GU5.3 827 36°	621	76	1400	2700	2057806365	8718696 579473



Classic MR16



GU5.3



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
Classic MR16	lm	lm/W		Kelvin		
3W (20W) GU5.3 827 36°	230	77	450	2700	2057805230	8718696 551141
5W (35W) GU5.3 827 36°	345	69	650	2700	2057805243	8718696 551103



MASTER MR11



GU5.3



IKKE DÆMPBAR



40,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
MASTER MR11	lm	lm/W		Kelvin		
3.5W (20W) GU4 827 24°	200	57	1000	2700	2057803368	8718696 410196



MASTER AR111



G53



DÆMPBAR



40,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL 24°



SPREDNINGSVINKEL 40°



DIMENSIONER 62,27 x 111

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
MASTER AR111	lm	lm/W		Kelvin		
11W (50W) G53 927 24°	560	51	2900	2700	2057804927	 8718696 514887
11W (50W) G53 927 40°	550	51	1100	2700	2057804943	 8718696 514924
11W (50W) G53 930 24°	580	53	3000	3000	2057804930	 8718696 514900
11W (50W) G53 930 40°	570	52	1150	3000	2057804956	 8718696 514948
15W (75W) G53 927 24°	760	51	3900	2700	2057804969	 8718696 514962
15W (75W) G53 927 40°	750	50	1400	2700	2057804985	 8718696 515006
15W (75W) G53 930 24°	770	51	4000	3000	2057804972	 8718696 514986
15W (75W) G53 930 40°	760	51	1450	3000	2057804998	 8718696 515020



Stiftspot 230V



CorePro G9 Dæmpbar



G9



DÆMPBAR




15,000 T



EEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
CorePro G9 Dæmpbar	lm	lm/W	Kelvin		
2.3W (25W) G9 827	215	93	2700	2057806378	 8718696 578698



CorePro G9



G9



IKKE DÆMPBAR




15,000 T



EEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
CorePro G9	lm	lm/W	Kelvin		
2.5W (25W) G9 827	204	82	2700	2057803766	 8718696 419205





Stiftspot 12V



CorePro G4 Dæmpbar



G4



DÆMPBAR




15,000 T



EEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
CorePro G4 Dæmpbar	lm	lm/W	Kelvin		
2W (20W) G4 827	200	100	2700	2057806381	 8718696 578650



CorePro G4



G4



IKKE DÆMPBAR





15,000 T



EEL



DIMENSIONER / 10W DIMENSIONER / 20W

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
CorePro G4	lm	lm/W	Kelvin		
1W (10W) G4 827	120	100	2700	2057806394	 8718696 578179
2W (20W) G4 827	200	100	2700	2057806404	 8718696 578193





Reflektorspots 230V



CorePro R50 Dæmpbar



E14



DÆMPBAR



15,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produkt navn	Lysstrøm	Lysudbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
CorePro R50 Dæmpbar	lm	lm/W		Kelvin		
5W (60W) E14 827 36°	320	64	735	2700	2057806417	8718696 578537



CorePro R63 Dæmpbar



E27



DÆMPBAR



15,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produkt navn	Lysstrøm	Lysudbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
CorePro R63 Dæmpbar	lm	lm/W		Kelvin		
5.7W (60W) E27 827 36°	345	61	600	2700	2057806420	8718696 589588



CorePro R39



E14



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produkt navn	Lysstrøm	Lysudbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
CorePro R39	lm	lm/W		Kelvin		
2.2W (30W) E14 827 36°	150	68	250	2700	2057806433	8718696 584040



CorePro R50



E14



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
CorePro R50	lm	lm/W		Kelvin		
1.7W (25W) E14 827 36°	135	79	310	2700	2057806446	 8718696 578490
2.9W (40W) E14 827 36°	230	79	530	2700	2057806459	 8718696 578513



CorePro R63



E27



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
CorePro R63	lm	lm/W		Kelvin		
2.7W (40W) E27 827 36°	210	78	450	2700	2057806462	 8718696 578599



CorePro R80



E14



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
CorePro R80	lm	lm/W		Kelvin		
3.7W (60W) E27 827 40°	370	100	850	2700	2057806475	 8718696 584064
7W (100W) E27 827 40°	667	95	1500	2700	2057806488	 8718696 584088



PAR-Spot 230V



MASTER PAR20



E27



DÆMPBAR



45,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produkt navn	Lysstrøm	Lysudbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
MASTER PAR20	lm	lm/W		Kelvin		
5.5W (50W) E27 827 25°	440	80	2000	2700	2057804202	8718696 460634
5.5W (50W) E27 827 40°	420	76	950	2700	2057804231	8718696 460696
5.5W (50W) E27 830 25°	450	82	2050	3000	2057804215	8718696 460658
5.5W (50W) E27 830 40°	430	78	970	3000	2057804244	8718696 460719



MASTER PAR30S*



E27



DÆMPBAR



40,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produkt navn	Lysstrøm	Lysudbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
MASTER PAR30S	lm	lm/W		Kelvin		
8.5W (75W) E27 827 25°	720	85	2600	2700	2057805625	8718696 578056
9.5W (90W) E27 827 25°	815	86	3500	2700	2057805353	8718696 550809

*Findes også i version med 4000 kelvin



MASTER PAR38



E27



DÆMPBAR



40,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produkt navn	Lysstrøm	Lysudbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
MASTER PAR30S	lm	lm/W		Kelvin		
5.5W (60W) E27 827 25° OD**	500	91	2300	2700	2057806491	8718696 578292
13W (100W) E27 827 25° OD***	1000	77	5000	2700	2057803782	8718696 460436

** OD: Udendørsbrug 20.000 timers levetid

*** OD: Udendørsbrug 25.000 timers levetid



Special 230V



CorePro R7S dæmpbar



R7S



DÆMPBAR




15,000 T



EEL

118 22.5
DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
CorePro R7S dæmpbar	lm	lm/W	Kelvin		
14W (100W) R7S 830 118mm	1600	114	3000	2057806501	 8718696 578797



CorePro R7S



R7S



IKKE DÆMPBAR




15,000 T



EEL

118 22.5
DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
CorePro R7S	lm	lm/W	Kelvin		
6.5W (60W) R7S 830 118mm	806	124	3000	2057805162	 8718696 522530



T25 parfumepære



E14



IKKE DÆMPBAR




15,000 T



EEL

63.5 25.5
DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
T25 parfumepære	lm	lm/W	Kelvin		
1.7W (15W) E14 827 T25	136	80	2700	2057803588	 8718696 431054





LED standard



MASTER DimTone klar*



E27



DÆMPBAR



25,000 T



EEL



DIMENSIONER

Produkt navn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
MASTER DimTone klar	lm	lm/W		Kelvin		
1 6W (40W) E27 DimTone	470	77	A60	2700 - 2200	2057803698	 8718696 481288
2 8,5W (60W) E27 DimTone	806	89	A60	2700 - 2200	2057803711	 8718696 481325

* Findes også med B22 sokkel



MASTER DimTone mat



E27




DÆMPBAR



25,000 T



EEL

DIMENSIONER
40W/60WDIMENSIONER
75W/100W

Produkt navn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
MASTER DimTone mat	lm	lm/W		Kelvin		
1 6W (40W) E27 DimTone	470	78	A60	2200 - 2700	2057805735	 8718696 577912
1 8,5W (60W) E27 DimTone	806	95	A60	2200 - 2700	2057805748	 8718696 577899
2 11W (75W) E27 DimTone	1055	96	A60	2700 - 2200	2057805256	 8718696 555514
2 15W (100W) E27 DimTone	1521	101	A60	2700 - 2200	2057805272	 8718696 555552



LED classic



Filament Dæmpbar



E27

15,000 T

EEL EEL

DIMENSIONER

DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
Filament Dæmpbar	lm	lm/W		Kelvin		
1 5W (40W) E27 827	470	104	A60	2700	2057805751	8718696 575451
2 7,5W (60W) E27 827	806	107	A60	2700	2057805764	8718696 575475
3 7W (60W) E27 827	806	115	ST64	2700	2057805780	8718696 575697



Filament Dæmpbar



E27

DÆMPBAR

15,000 T

EEL

DIMENSIONER

DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
Filament Dæmpbar	lm	lm/W		Kelvin		
1 7,5W (48W) E27 820	600	80	A60	2000	2057805777	8718696 575673
2 7,5W (50W) E27 820	630	90	ST64	2000	2057805793	8718696 575734
2 7W (55W) E27 825	720	103	ST64	2500	2057805803	8718696 575710



Filament Dæmpbar



E27

DÆMPBAR

15,000 T

EEL EEL

DIMENSIONER

DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
Filament Dæmpbar	lm	lm/W		Kelvin		
1 7W (60W) E27 globe 827	806	115	G93	2700	2057805816	8718696 575758
2 7W (50W) E27 globe guld 820	630	90	G120	2000	2057805829	8718696 575772



Filament



E27



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
Filament	lm	lm/W		Kelvin		
1 3,5W (40W) E27 827	470	118	A60	2700	2057805832	 8718696 573990
2 6W (60W) E27 827	806	134	A60	2700	2057805845	 8718696 574010



Filament



E27



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
Filament	lm	lm/W		Kelvin		
1 3,5W (40W) E27 827	470	118	ST64	2700	2057805858	 8718696 574034
2 6W (60W) E27 827	806	115	ST64	2700	2057805861	 8718696 574058



Filament



E27



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
Filament	lm	lm/W		Kelvin		
6W (60W) E27 globe 827	806	134	G93	2700	2057805874	 8718696 574171

Designet for at blive set

Det perfekte mix af klassisk stil
og nutidens LED-effektivitet



LED lyskilders klassiske portefølje ligner
en glødelyskilde, sparer som en LED.

Philips LED classics genskaber følelsen af en glødepære på alle tænkelige måder. The classic' former er designet til at være tidsløse og dekorative.

Men det er det der er inden i, der gør dem så anderledes. Vi har givet vores LED-strømbeparende teknologi et nyt twist ved at arrangere LED'en så den ligner glødetråde, så du kan skabe et glødende, varmt hvidt lys, uden en høj elregning.

Den tidsløse appel ved Philips LED classic gør dem perfekte til et bredt udvalg af formål:

- Skab en magisk, intim atmosfære i stuer.
- Tilføj et strejf af vintage-stemning i restauranter, barer og hotel-værelser.
- Oplys hospitaler og museer med varmt, hvidt lys.





LED standard



CorePro E27 Dæmpbar



E27



DÆMPBAR



15,000 T



EEL



DIMENSIONER



DIMENSIONER

Produkt navn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farve temperatur	EL-nummer	EAN-kode
CorePro Dæmpbar 827 E27	lm	lm/W		Kelvin		
1 6W (40W) E27 827	470	78	A60	2700	2057805887	8718696 577493
2 8,5W (60W) E27 827	806	95	A60	2700	2057805890	8718696 577479
2 11,5W (75W) E27 827	1055	92	A60	2700	2057803902	8718696 478776
3 16W (100W) E27 827	1521	95	A60	2700	2057803931	8718696 478752



CorePro E27



E27



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL



DIMENSIONER

Produkt navn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farve temperatur	EL-nummer	EAN-kode
CorePro 827 E27 5,5W	lm	lm/W		Kelvin		
1 (40W) E27 827	470	85	A60	2700	2057805926	8718696 577578
1 8W (60W) E27 827	806	101	A60	2700	2057805939	8718696 577554
2 11W (75W) E27 827	1055	96	A60	2700	2057803889	8718696 490761
2 13W (100W) E27 827	1521	117	A60	2700	2057803915	8718696 490747



CorePro B22



B22



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
CorePro 827 B22	lm	lm/W		Kelvin		
1 5.5W (40W) B22 827	470	85	A60	2700	2057806006	8718696 577653
1 8W (60W) B22 827	806	101	A60	2700	2057806019	8718696 577639
2 11 (75W) B22 827	1055	96	A60	2700	2057803876	8718696 510049
2 13W (100W) B22 827	1521	117	A60	2700	2057803928	8718696 510025



CorePro E27 830*



E27



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
CorePro 830 E27	lm	lm/W		Kelvin		
1 5.5W (40W) E27 830	470	85	A60	3000	2057805968	8718696 579930
1 8W (60W) E27 830	806	101	A60	3000	2057805971	8718696 577714
2 10.5W (75W) E27 830	1055	100	A60	3000	2057805984	8718696 497524
2 13W (100W) E27 830	1521	117	A60	3000	2057805997	8718696 577677

* Findes også i version med 4000 kelvin



SceneSwitch - Tre lysindstillinger



E27



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
SceneSwitch	lm	lm/W		Kelvin		
8W (60W) E27	806	101	A60	2700-2500-2200	2057805683	8718696 588840
9,5W (60W) E27 827-840	806	85	A60	2700-4000	2057806682	8718696 598375



Classic Dæmpbar



E27



DÆMPBAR



15,000 T



EEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
Classic Dæmpbar	lm	lm/W		Kelvin		
6W (40W) E27 827	470	78	A60	2700	2057805696	8718696 576557
8W (60W) E27 827	806	101	A60	2700	2057805706	8718696 576618



Classic



E27



IKKE DÆMPBAR



15,000 T




EEL




DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
Classic	lm	lm/W		Kelvin		
5W (40W) E27 827	470	94	A60	2700	2057803614	8718696 419656
7W (60W) E27 827	806	115	A60	2700	2057804118	8718696 472187



Philips SceneSwitch LED

En lyskilde tre lysindstillinger



Sæt stemningen med LED SceneSwitch

Når du vil have lys som kan tilpasses alle dine behov - er SceneSwitch, én lyskilde med tre lysindstillinger, det rette valg. Fungerer med eksisterende lyskontakter.

The **right light** is everything
Se mere på www.philips.dk/lighting



PHILIPS



LED Krone



1

2



MASTER DimTone



E14

E27



DÆMPBAR



25.000 T



EEL

DIMENSIONER
P48DIMENSIONER
P48DIMENSIONER
P50

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
MASTER DimTone	lm	lm/W		Kelvin		
1 4W (25W) E14 DimTone klar	250	63	P48	2700-2200	2057804147	8718696 453780
2 4W (25W) E27 DimTone klar	250	63	P48	2700-2200	2057804150	8718696 453803
1 6W (40W) E14 DimTone klar	470	78	P48	2700-2200	2057804189	8718696 453582
2 6W (40W) E27 DimTone klar	470	78	P48	2700-2200	2057804192	8718696 453605
1 8W (60W) E14 DimTone klar	806	101	P50	2700-2200	2057806035	8718696 580677

DimTone – jo mere du dæmper, desto varmere lyset



2200 K

2700 K

DimTone tager LED lysdæmpning til et nye spændende højder, med smukke, solnedgangs-lignende effekter. Som lyset bliver dæmpet reducerer DimTone farvetemperaturen fra 2700 K ned til 2200 K. Dette skaber en varm intim stemning, med samme effekt som dæmpede halogen- eller gløde-lyskilder. Hotel-, bar- eller restaurantejere kan have glæde af energibesparende LED belysning, og stadig skabe en naturlig, hyggelig stemning.





Filament Dæmpbar



E14 E27



DÆMPBAR




15,000 T



EEL

DIMENSIONER
101,5 45DIMENSIONER
89 45

Produkt navn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
Filament Dæmpbar	lm	lm/W		Kelvin		
1 3W (25W) E14 827 klar	300	100	P45	2700	2057806048	 8718696 581117
2 3W (25W) E27 827 klar	300	100	P45	2700	2057806051	 8718696 581155
1 5W (40W) E14 827 klar	470	104	P45	2700	2057806064	 8718696 575598
2 5W (40W) E27 827 klar	470	104	P45	2700	2057806077	 8718696 575611



Filament



E14 E27



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL





DIMENSIONER
E14
80 45DIMENSIONER
E27
78 45

Produkt navn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
Filament	lm	lm/W		Kelvin		
1 2W (25W) E14 827 klar	250	125	P45	2700	2057806080	 8718696 574133
2 2W (25W) E27 827 klar	250	125	P45	2700	2057806093	 8718696 574157
1 4W (40W) E14 827 klar	470	118	P45	2700	2057806103	 8718696 587256
2 4W (40W) E27 827 klar	470	118	P45	2700	2057806116	 8718696 587270



CorePro



Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
CorePro	lm	lm/W		Kelvin		
1 4W (25W) E14 827 mat	250	65	P45	2700	2057803957	 8718291 787037
2 4W (25W) E27 827 mat	250	65	P45	2700	2057803960	 8718291 787051
1 5.5W (40W) E14 827 mat	470	85	P45	2700	2057803986	 8718696 474891
2 5.5W (40W) E27 827 mat	470	85	P45	2700	2057803999	 8718696 507650





LED Kerte



MASTER DimTone



E14



DÆMPBAR



25.000 T



EEL



DIMENSIONER



DIMENSIONER

DIMENSIONER
B40

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farve-temperatur	EL-nummer	EAN-kode
MASTER DimTone	lm	lm/W		Kelvin		
1 4W (25W) E14 DimTone bøjet top klar	250	63	BA38	2700-2200	2057804134	8718696 453766
2 4W (25W) E14 DimTone klar	250	63	B38	2700-2200	2057804121	8718696 453681
1 6W (40W) E14 DimTone bøjet top klar	470	78	BA38	2700-2200	2057804176	8718696 453544
2 6W (40W) E14 DimTone klar	470	78	B38	2700-2200	2057804163	8718696 453506
2 8W (60W) E14 DimTone klar	806	101	B40	2700-2200	2057806129	8718696 555996



Filament Dæmpbar



E14



DÆMPBAR



15.000 T



EEL

DIMENSIONER
B35DIMENSIONER
BA35

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farvetempera-tur	EL-nummer	EAN-kode
Filament Dæmpbar	lm	lm/W		Kelvin		
1 3W (25W) E14 827 klar	300	100	B35	2700	2057806132	8718696 575536
1 5W (40W) E14 827 klar	470	104	B35	2700	2057806145	8718696 575550
2 5W (40W) E14 827 bøjet top klar	470	104	BA35	2700	2057806158	8718696 575574



Filament



E14



IKKE DÆMPBAR



15.000 T



EEL

1 2 4

DIMENSIONER
BA35 / ST35DIMENSIONER
BA35

3

DIMENSIONER
BA35

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farve-temperatur	EL-nummer	EAN-kode
Filament	lm	lm/W		Kelvin		
1 2W (25W) E14 827 klar	250	125	B35	2700	2057806598	8718696 574072
2 2W (25W) E14 827 bøjet top klar	250	125	BA35	2700	2057806608	8718696 574096
3 2W (25W) E14 827 snoet klar	250	125	ST35	2700	2057806611	8718696 574119
4 4W (40W) E14 827 klar	470	118	B35	2700	2057806161	8718696 587294



CorePro



E14



IKKE DÆMPBAR



15.000 T



EEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farve-temperatur	EL-nummer	EAN-kode
CorePro	lm	lm/W		Kelvin		
4W (25W) E14 827 mat	250	65	B35	2700	2057803944	8718291 787013
5,5W (40W) E14 827 mat	470	85	B35	2700	2057803973	8718291 762386



SceneSwitch - Tre lysindstillinger



E14



IKKE DÆMPBAR



15.000 T




EEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farve-temperatur	EL-nummer	EAN-kode
SceneSwitch	lm	lm/W		Kelvin		
5,5W (40W) E14 SceneSwitch	470	85	B38	2700-2500-2200	2057806695	8718696 598474



CorePro PL-C



PL-C til elektronisk drift (HF)



G24q-2 G24q-3



IKKE DÆMPBAR




ROTÉRBAR ENDEKAPPE



30,000 T



EEL



DIMENSIONER



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
PL-C til elektronisk drift (HF)	lm	lm/W	Kelvin		
1 6.5W (18W) 4P G24q-2 830	600	92	3000	2057805382	8718696 541197
1 6.5W (18W) 4P G24q-2 840	650	100	4000	2057805405	8718696 541210
2 9.0W (26W) 4P G24q-3 830	900	100	3000	2057805421	8718696 541159
2 9.0W (26W) 4P G24q-3 840	950	106	4000	2057805447	8718696 541173



PL-C til mekanisk drift (EM)



G24d-2 G24d-3



IKKE DÆMPBAR




ROTÉRBAR ENDEKAPPE



30,000 T



EEL



DIMENSIONER



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
PL-C til mekanisk drift (EM)	lm	lm/W	Kelvin		
1 6.5W (18W) 2P G24d-2 830	600	92	3000	2057805379	8718696 541272
1 6.5W (18W) 2P G24d-2 840	650	100	4000	2057805395	8718696 541296
2 8.5W (26W) 2P G24d-3 830	900	106	3000	2057805418	8718696 541234
2 8.5W (26W) 2P G24d-3 840	950	112	4000	2057805434	8718696 541258



Reducér dine omkostninger med **LED**



G24d-2

G24d-3

G24q-2

G24q-3

Philips CorePro LED PL-C er den første LED PL-C-lyskilde, der kan anvendes som erstatning for konventionelle PL-C-lyskilder. De giver en energibesparelse på op til 60% og har tre gange så lang levetid. CorePro PL-C er ideel til eftermontering. De er nemme at montere og passer til alle 2-pins (EM) og 4-pins (HF) armaturer. Den lange levetid betyder mindre vedligeholdelse og servicering. På den måde kan du reducere dine downlighting-omkostninger med en energieffektiv LED-lyskilde.






Virker med elektromagnetisk
forkobling (EM)



Virker med elektronisk
højfrekvent forkobling (HF)



CorePro
1600-2000 lumen

- 1200 mm EM
- 1200 mm HF
- 1500 mm EM
- 1500 mm HF

MASTER High output
2000-3100 lumen

- 1200 mm ROT EM
- 1200 mm ROT InstantFit HF
- 1500 mm ROT EM
- 1500 mm ROT InstantFit HF

MASTER Ultra output
2300-3700 lumen

- 1200 mm ROT EM
- 1200 mm InstantFit HF
- 1500 mm ROT EM
- 1500 mm InstantFit HF



Roterbare endekapper (ROT)

I mange installationer er der en reflektor. Det kan være et problem, idet LED-lysrør udsender retningsbestemt lys. Alle vores MASTER LED-lysrør har roterbare endekapper, så du kan dreje røret op til 90 grader. Du kan derfor altid dreje lyset, så du får den mest optimale belysning.



LED-lysrør T8 til elektronisk drift (HF)



InstantFit HF kompatibilitet. Ingen ledninger at erstatte, intet besvær med at skifte drivers; vores InstantFit løsning fungerer med Elektronisk højfrekvent forkobling, hvilket gør det nemt og sikkert til alle HF-installationer. Alt du skal gøre er at sætte røret i din eksisterende montering.



MASTER HF Ultra Output



G13



IKKE DÆMPBAR



ROTÉRBAR ENDEKAPPER



50,000 T



EEL



EEL

SPREDNINGSVINKEL
160°DIMENSIONER
1200 x 28DIMENSIONER
1500 x 28

Produkt navn	Lysstrøm	Lysudbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
MASTER HF Ultra Output	lm	lm/W	Kelvin		
1200mm 21W (36W) 830 160°	2300	110	3000	2057805298	8718696 552827
1200mm 21W (36W) 840 160°	2500	119	4000	2057805308	8718696 552780
1200mm 21W (36W) 865 160°	2500	119	6500	2057805311	8718696 552803
1500mm 26W (58W) 830 160°	3400	131	3000	2057805324	8718696 552889
1500mm 26W (58W) 840 160°	3700	142	4000	2057805337	8718696 552841
1500mm 26W (58W) 865 160°	3700	142	6500	2057805340	8718696 552865



MASTER HF High Output



G13



IKKE DÆMPBAR



ROTÉRBAR ENDEKAPPER



50,000 T




EEL

SPREDNINGSVINKEL
160°DIMENSIONER
1200 x 28DIMENSIONER
1500 x 28

Produkt navn	Lysstrøm	Lysudbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
MASTER HF High Output	lm	lm/W	Kelvin		
1200mm 18W (36W) 830 160°	2000	111	3000	2057803601	8718696 514566
1200mm 18W (36W) 840 160°	2100	117	4000	2057804037	8718696 471258
1200mm 18W (36W) 865 160°	2100	117	6500	2057804040	8718696 471272
1500mm 25W (58W) 830 160°	2900	116	3000	2057805159	8718696 514580
1500mm 25W (58W) 840 160°	3100	124	4000	2057804600	8718696 408865
1500mm 25W (58W) 865 160°	3100	124	6500	2057804613	8718696 408889

MASTER HF 600mm



G13



IKKE DÆMPBAR



ROTÉRBAR ENDEKAPPER



50.000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
MASTER HF 600mm	lm	lm/W	Kelvin		
600mm 10.5W (18W) 830 160°	1000	95	3000	2057805476	 8718696 559659
600mm 10.5W (18W) 840 160°	1050	100	4000	2057805489	 8718696 559673

CorePro HF



G13



IKKE DÆMPBAR



30.000 T



GLAS



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
CorePro HF	lm	lm/W	Kelvin		
1200mm 15W (36W) 840 Glas 240°	1600	107	4000	2057806527	 8718696 581278
1200mm 15W (36W) 865 Glas 240°	1600	107	6500	2057806530	 8718696 581292
1500mm 20W (58W) 840 Glas 240°	2000	100	4000	2057806543	 8718696 592038
1500mm 20W (58W) 865 Glas 240°	2000	100	6500	2057806556	 8718696 592052







LED-lysrør T8 til mekanisk drift (EM) inkl. starter



MASTER EM Ultra Output



G13



IKKE DÆMPBAR



ROTÉRBAR ENDEKAPPER



50.000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
MASTER EM Ultra Output	lm	lm/W	Kelvin		
1200mm 18W (36W) 830 160°	2300	128	3000	2057805515	 8718696 565278
1200mm 18W (36W) 840 160°	2500	139	4000	2057805528	 8718696 565292
1200mm 18W (36W) 865 160°	2500	139	6500	2057805531	 8718696 565315
1500mm 25W (58W) 830 150°	3400	136	3000	2057804082	 8718696 461570
1500mm 25W (58W) 840 150°	3700	148	4000	2057804095	 8718696 461594
1500mm 25W (58W) 865 150°	3700	148	6500	2057804105	 8718696 461631



MASTER EM High Output



G13



IKKE DÆMPBAR



ROTÉRBAR ENDEKAPPER



50.000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL




DIMENSIONER



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
MASTER EM High Output	lm	lm/W	Kelvin		
1200mm 16W (36W) 830 160°	2000	125	3000	2057806569	 8718696 67759
1200mm 16W (36W) 840 160°	2100	131	4000	2057806572	 8718696 67797
1200mm 16W (36W) 865 160°	2100	131	6500	2057806585	 8718696 677810
1500mm 23W (58W) 830 160°	2900	126	3000	2057803449	 8718291 789567
1500mm 23W (58W) 840 160°	3100	135	4000	2057803452	 8718291 789581
1500mm 23W (58W) 865 160°	3100	135	6500	2057803465	 8718291 789604



MASTER EM 600mm + 900mm



G13



IKKE DÆMPBAR



ROTÉRBAR ENDEKAPPER



50,000 T



EEL




SPREDNINGSVINKEL



160°




DIMENSIONER



DIMENSIONER



Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
MASTER EM 600mm + 900mm	lm	lm/W	Kelvin		
600mm 9W (18W) 830 160°	1000	111	3000	2057805492	 8718696 572795
600mm 9W (18W) 840 160°	1050	117	4000	2057805502	 8718696 572818
900mm 15W (30W) 840 150°	1575	105	4000	2057805023	 8718696 471210
900mm 15W (30W) 865 150°	1575	105	6500	2057805036	 8718696 471234



CorePro EM



G13



IKKE DÆMPBAR



GLAS



30,000 T



EEL




SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER



DIMENSIONER



DIMENSIONER



Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	EAN-kode
CorePro EM	lm	lm/W	Kelvin		
600mm 8W (18W) 840 Glas 240°	800	100	4000	2057805049	 8718696 492772
600mm 8W (18W) 865 Glas 240°	800	100	6500	2057803669	 8718696 492796
1200mm 16W (36W) 840 Glas 240°	1600	100	4000	2057803672	 8718696 492819
1200mm 16W (36W) 865 Glas 240°	1600	100	6500	2057803685	 8718696 492833
1500mm 20W (58W) 840 Glas 240°	2000	100	4000	2057805544	 8718696 566084
1500mm 20W (58W) 865 Glas 240°	2000	100	6500	2057805557	 8718696 566107



