



PHILIPS

ArenaVision


ArenaVision LED

Philips' ArenaVision LED-projektørbelysningsystem er en innovativ LED-belysningsløsning, som understøtter de nyeste standarder for flimmerfri tv-transmissioner. Det fleksible lysstyringssystem med øjeblikkelig tænd-/slukfunktion, dæmpning og dynamiske lyseffekter, sørger for, at tilskuerne får en unik og mindeværdig oplevelse både før, under og efter den aktuelle begivenhed.

Anvendelsesområder: Idrætsanlæg og stadioner både udendørs og indendørs samt multiarenaer etc.

Fordele


- Flimmerfri projektører der gør det muligt at gengive kampens højdepunkter i superslowmotion
- Justerbart lys der fremhæver kampens højdepunkter
- Lysudbytte på op til 93.000 lumen med en systemeffekt på op til 1404 W
- Kold, hvid LED (5700 K) med CRI på >90
- Giver sportspladser mulighed for at tilbyde en oplevelse ud over det sædvanlige



Produktinformation

Generelt

Vægt	Armatur: Maks. 30 kg / Forkoblingsenhed: IP20: 6 kg, IP66: 12 kg
Farve	Ubehandlet aluminium
Materialer og overfladebehandling	Armaturhus og monteringsbeslag: Formstøbt aluminium. Overflade: ubehandlet aluminium. Kølelegeme: Aluminium, overflade: sort belægning. Tilslutningsboks: Grå, formstøbt plast Optisk linse og afskærmning: UV-beskyttet polykarbonat
Spænding	110-277V / 50-60 Hz og 347-480V / 50-60 Hz
Klassificering	Klasse I, IP66
Installation	I loft eller mastens hovedramme eller indendørs installationsgang
Tilslutning	Tilslutningsboksen kan monteres på hver side af armaturets monteringsbeslag
Driftstemperatur	-30 til +45°C
Lysudbytte	Udendørs: Op til 93.000 lm / Indendørs: Op til 73.000 lm
Systemeffekt	Udendørs: Op til 1404 W / Indendørs: Op til 990 W
Konstant lysstrøm (CLO)	Standard for alle versioner
Lyseffekt	Op til 87 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Farvetemperatur	Kold, hvid (CW), 5700 K
Systemlevetid (L80F10)	Udendørs: 40.000 timer / Indendørs: Op til 40.000 timer (afhængig af lumenpakke)
Optik	Syv forskellige optikker (S2-S7) fra 2 x 6° til 2 x 19°
Lysstyring (klar til brug)	DMX-RDM-push-in-stik (PI6), DMX-RDM RJ45-stik (RJ45)
Vindfladeareal	0,35 m ² ved en hældning på 65°



For yderligere information, kontakt venligst:

Philips Lighting
Frederikskaj 6
2450 København SV
Telefon 33 29 37 50
Telefax 33 29 39 50
www.philips.dk/lighting

