

**PHILIPS**







Prisliste

Forår 2016

# Udendørs armaturer









# Vejarmaturer

Familie	Type	EAN-kode	Nettolistepris ekskl. moms
<b>Iridium3 Mini</b> 	BGP381 GRN19/740 II WSO CO GR MSP CLO DDF6 C10K	Konfigureres	4.260,00
	BGP381 GRN22/740 II WSO CO GR MSP CLO DDF6 C10K	Konfigureres	4.260,00
	BGP381 GRN25/740 II WSO CO GR MSP CLO DDF6 C10K	Konfigureres	4.260,00
	BGP381 GRN30/740 II WSO CO GR MSP CLO DDF6 C10K	Konfigureres	4.260,00
	BGP381 GRN35/740 II WSO CO GR MSP CLO DDF6 C10K	Konfigureres	4.260,00
	BGP381 GRN40/740 II WSO CO GR MSP CLO DDF6 C10K	Konfigureres	4.260,00
<b>Iridium3 Medium</b> 	BGP382 GRN55/740 II DK CO MSP CLO DDF6 C10K	Konfigureres	6.360,00
	BGP382 GRN65/740 II DK CO MSP CLO DDF6 C10K	Konfigureres	6.360,00
	BGP382 GRN75/740 II DK CO MSP CLO DDF6 C10K	Konfigureres	6.360,00
	BGP382 GRN85/740 II DK CO MSP CLO DDF6 C10K	Konfigureres	6.360,00
	BGP382 GRN95/740 II DK CO MSP CLO DDF6 C10K	Konfigureres	6.360,00
	BGP382 GRN105/740 II DK CO MSP CLO DDF6 C10K	Konfigureres	6.360,00
<b>Iridium2 LED</b> 	BGP352 GRN32-3S/830 II DK AL GR CLO LS8-50 C10K	Konfigureres	6.050,00
	BGP352 GRN48-3S/830 II DK AL GR CLO LS8-50 C10K	Konfigureres	7.150,00
	BGP352 GRN64-3S/830 II DK AL GR CLO LS8-50 C10K	Konfigureres	8.250,00
	BGP352 GRN39-3S/740 II DK AL GR CLO LS8-50 C10K	Konfigureres	6.050,00
	BGP352 GRN59-3S/740 II DK AL GR CLO LS8-50 C10K	Konfigureres	7.150,00
	BGP352 GRN78-3S/740 II DK AL GR CLO LS8-50 C10K	Konfigureres	8.250,00
<b>Mini Iridium LED</b> 	BGS451 GRN16-2S/830 II WSO GR MSP CLO-LS8-50	Konfigureres	3.500,00
	BGS451 GRN24-2S/830 II WSO GR MSP CLO-LS8-50	Konfigureres	3.800,00
	BGS451 ECO35-2S/830 II WSO GR MSP CLO-LS8-50	Konfigureres	3.800,00
	BGS451 GRN20-2S/740 II WSO GR MSP CLO-LS8-50	Konfigureres	3.500,00
	BGS451 GRN29-2S/740 II WSO GR MSP CLO-LS8-50	Konfigureres	3.800,00
	BGS451 ECO43-2S/740 II WSO GR MSP CLO-LS8-50	Konfigureres	3.800,00
<b>UrbanGlow Performer</b> 	BPS367 GRN20/740 II GC MDW GR CLO-DDF6	8718696864500	4.900,00
	BPS367 GRN30/740 II GC MDW GR CLO-DDF6	8718696864517	4.900,00
	BPS367 GRN40/740 II GC MDW GR CLO-DDF6	8718696864524	4.900,00
	BPS367 GRN50/740 II GC MDW GR CLO-DDF6	8718696864654	4.900,00
<b>UrbanGlow Comfort</b> 	BPS367 GRN20/740 II GF MDW GR CLO-DDF6	8718696864661	4.900,00
	BPS367 GRN30/740 II GF MDW GR CLO-DDF6	8718696864678	4.900,00
	BPS367 GRN40/740 II GF MDW GR CLO-DDF6	8718696864685	4.900,00
	BPS367 GRN50/740 II GF MDW GR CLO-DDF6	8718696864692	4.900,00








# Vejarmaturer




Familie	Type	EAN-kode	Nettolistepris ekskl. moms
<b>Lille København LED</b> 	BRS443 GRN32-3S/830 II DK GR CLO DDF6	8718291560685	6.200,00
	BRS443 GRN48-3S/830 II DK GR CLO-DDF6	8718291083894	6.600,00
	BRS443 GRN64-3S/830 II DK GR CLO-DDF6	8718291562528	7.000,00
	BRS443 GRN39-3S/740 II DK GR CLO-DDF6	8718291560708	6.200,00
	BRS443 GRN59-3S/740 II DK GR CLO-DDF6	8718291083818	6.600,00
	BRS443 GRN78-3S/740 II DK GR CLO-DDF6	8718291560715	7.000,00
<b>Lille København LED Opal</b> 	BRS443 GRN32-3S/830 II O-DK CLO-DDF6	8718291560692	7.000,00
	BRS443 GRN48-3S/830 II O-DK CLO-DDF6	8718291082736	7.400,00
	BRS443 GRN64-3S/830 II O-DK CLO-DDF6	8718291081784	7.800,00
	BRS443 GRN39-3S/740 II O-DK CLO-DDF6	8718291084563	7.000,00
	BRS443 GRN59-3S/740 II O-DK CLO-DDF6	8718291081623	7.400,00
	BRS443 GRN78-3S/740 II O-DK CLO-DDF6	8718291081647	7.800,00
<b>Stor København LED</b> 	BRS441 GRN48-3S/830 II DK GR CLO DDF6	8718291081135	7.600,00
	BRS441 GRN64-3S/830 II DK GR CLO DDF6	8718291081159	8.000,00
	BRS441 GRN80-3S/830 II DK GR CLO-DDF6	8718291560746	8.400,00
	BRS441 GRN59-3S/740 II DK GR CLO-DDF6	8718291561873	7.600,00
	BRS441 GRN78-3S/740 II DK GR CLO DDF6	8718291560845	8.000,00
	BRS441 GRN98-3S/740 II DK GR CLO DDF6	8718291560852	8.400,00
<b>Stor København LED Opal</b> 	BRS441 GRN48-3S/830 II O DK CLO DDF6	8718696859117	8.400,00
	BRS441 GRN64-3S/830 II O DK CLO DDF6	8718291560807	8.800,00
	BRS441 GRN80-3S/830 II O DK CLO DDF6	8718291560814	9.200,00
	BRS441 GRN59-3S/740 II O DK CLO DDF6	8718291081401	8.400,00
	BRS441 GRN78-3S/740 II O DK CLO DDF6	8718291081432	8.800,00
	BRS441 GRN98-3S/740 II O DK CLO DDF6	8718696859124	9.200,00
<b>Lille København LED City Opal</b> 	BRS693 GRN20/830 II O-MDW CLO-DDF6 C10K	8718696000001	7.800,00
	BRS693 GRN30/830 II O-MDW CLO-DDF6 C10K	8718696253106	7.800,00
	BRS693 GRN40/830 II O-MDW CLO-DDF6 C10K	8718696253052	8.700,00
	BRS693 GRN50/830 II O-MDW CLO-DDF6 C10K	8718696253069	8.700,00
<b>Stor København LED City Opal</b> 	BRS691 GRN40/830 II O-MDK CLO-DDF6 C10K	8718696253229	8.900,00
	BRS691 GRN50/830 II O-MDK CLO-DDF6 C10K	8718696253236	8.900,00
	BRS691 GRN60/830 II O-MDK CLO-DDF6 C10K	8718696253243	8.900,00
	BRS691 GRN70/830 II O-MDK CLO-DDF6 C10K	8718696253250	8.900,00



# Vejarmaturer

Familie	Type	EAN-kode	Nettolistepris ekskl. moms
<b>Milewide2 I LED mastearm</b> 	BRP435 GRN19/830 II DW SI MSP CLO-LS-8 50 C10K	Konfigureres	6.000,00
	BRP435 GRN22/830 II DW SI MSP CLO-LS-8 50 C10K	Konfigureres	6.000,00
	BRP435 GRN25/830 II DW SI MSP CLO-LS-8 50 C10K	Konfigureres	6.000,00
	BRP435 GRN30/830 II DW SI MSP CLO-LS-8 50 C10K	Konfigureres	6.400,00
	BRP435 GRN35/830 II DW SI MSP CLO-LS-8 50 C10K	Konfigureres	6.400,00
	BRP435 GRN40/830 II DK SI MSP CLO-LS-8 50 C10K	Konfigureres	6.600,00
	BRP435 GRN50/830 II DK SI MSP CLO-LS-8 50 C10K	Konfigureres	7.000,00
	BRP435 GRN60/830 II DK SI MSP CLO-LS-8 50 C10K	Konfigureres	7.500,00
	BRP435 GRN70/830 II DK SI MSP CLO-LS-8 50 C10K	Konfigureres	7.500,00
	BRP435 GRN80/830 II DK SI MSP CLO-LS-8 50 C10K	Konfigureres	7.500,00
	BRP435 GRN90/830 II DK SI MSP CLO-LS-8 50 C10K	Konfigureres	7.700,00
	BRP435 GRN100/830 II DK SI MSP CLO-LS-8 50 C10K	Konfigureres	7.700,00
<b>Milewide2 LED mastetop</b> 	BPP435 GRN19/830 II DW SI MSP CLO-LS-8 50 C10K	Konfigureres	6.500,00
	BPP435 GRN22/830 II DW SI MSP CLO-LS-8 50 C10K	Konfigureres	6.500,00
	BPP435 GRN25/830 II DW SI MSP CLO-LS-8 50 C10K	Konfigureres	6.500,00
	BPP435 GRN30/830 II DW SI MSP CLO-LS-8 50 C10K	Konfigureres	6.900,00
	BPP435 GRN35/830 II DW SI MSP CLO-LS-8 50 C10K	Konfigureres	6.900,00
	BPP435 GRN40/830 II DK SI MSP CLO-LS-8 50 C10K	Konfigureres	7.100,00
	BPP435 GRN50/830 II DK SI MSP CLO-LS-8 50 C10K	Konfigureres	7.500,00
	BPP435 GRN60/830 II DK SI MSP CLO-LS-8 50 C10K	Konfigureres	8.000,00
	BPP435 GRN70/830 II DK SI MSP CLO-LS-8 50 C10K	Konfigureres	8.000,00
	BPP435 GRN80/830 II DK SI MSP CLO-LS-8 50 C10K	Konfigureres	8.000,00
	BPP435 GRN90/830 II DK SI MSP CLO-LS-8 50 C10K	Konfigureres	8.200,00
	BPP435 GRN100/830 II DK SI MSP CLO-LS-8 50 C10K	Konfigureres	8.200,00
<b>UrbanMoon mastearm</b> 	BRS791 GRN20/830 II MDW CLO-DDF6 48P C10K	8718696864746	9.500,00
	BRS791 GRN30/830 II MDW CLO-DDF6 48P C10K	8718696864753	9.500,00
	BRS791 GRN40/830 II MDK CLO-DDF6 48P C10K	8718696864760	9.900,00
	BRS791 GRN50/830 II MDK CLO-DDF6 48P C10K	8718696864777	9.900,00
	BRS791 GRN60/830 II MDK CLO-DDF6 48P C10K	8718696864784	9.900,00
	BRS791 GRN70/830 II MDK CLO-DDF6 48P C10K	8718696864791	9.900,00
<b>UrbanMoon mastetop</b> 	BPS791 GRN20/830 II MDK CLO-DDF6 60P C10K	8718696856338	9.200,00
	BPS791 GRN30/830 II MDK CLO-DDF6 60P C10K	8718696856345	9.200,00
	BPS791 GRN40/830 II MDK CLO-DDF6 60P C10K	8718696856352	10.100,00
	BPS791 GRN50/830 II MDK CLO-DDF6 60P C10K	8718696856369	10.100,00
	BPS791 GRN60/830 II MDK CLO-DDF6 60P C10K	8718696856376	10.100,00
	BPS791 GRN70/830 II MDK CLO-DDF6 60P C10K	8718696856383	10.100,00
	BPS791 GRN80/830 II MDK CLO-DDF6 60P C10K	8718696856390	10.100,00
	<b>CitySwan LED</b> 	BRS439 GRN32-3S/830 II O-DW CLO DDF6 C10	8718696000001
BRS439 GRN40-3S/830 II O-DK CLO DDF6 C10		8718696000001	7.700,00
BRS439 GRN64-3S/830 II O-DK CLO DDF6 C10		8718696000001	8.100,00
BRS439 GRN39-3S/740 II O-DW CLO DDF6 C10K		8718696000001	7.300,00
BRS439 GRN59-3S/740 II O-DK CLO DDF6 C10K		8718696000001	7.700,00
BRS439 GRN78-2S/740 II O-DK CLO DDF6 C10K		8718696000001	8.100,00

# Vejarmaturer

Familie	Type	EAN-kode	Nettolistepris ekskl. moms
<b>CitySoul2 mastetop</b> 	BPP530 GRN40/830 II DK FG CO GR MSP CLO LS8-50 C10K	Konfigureres	7.360,00
	BPP530 GRN50/830 II DK FG CO GR MSP CLO LS8-50 C10K	Konfigureres	7.920,00
	BPP530 GRN60/830 II DK FG CO GR MSP CLO LS8-50 C10K	Konfigureres	7.920,00
	BPP530 GRN40/740 II DK FG CO GR MSP CLO LS8-50 C10K	Konfigureres	7.360,00
	BPP530 GRN55/740 II DK FG CO GR MSP CLO LS8-50 C10K	Konfigureres	7.920,00
	BPP530 GRN65/740 II DK FG CO GR MSP CLO LS8-50 C10K	Konfigureres	7.920,00
<b>CitySoul2 mastearm</b> 	BRP530 GRN40/830 II DK FG CO GR MSP CLO LS8-50 C10K	Konfigureres	7.360,00
	BRP530 GRN50/830 II DK FG CO GR MSP CLO LS8-50 C10K	Konfigureres	7.920,00
	BRP530 GRN60/830 II DK FG CO GR MSP CLO LS8-50 C10K	Konfigureres	7.920,00
	BRP530 GRN40/740 II DK FG CO GR MSP CLO LS8-50 C10K	Konfigureres	7.360,00
	BRP530 GRN55/740 II DK FG CO GR MSP CLO LS8-50 C10K	Konfigureres	7.920,00
	BRP530 GRN65/740 II DK FG CO GR MSP CLO LS8-50 C10K	Konfigureres	7.920,00
<b>Mini CitySoul LED mastetop</b> 	BGP430 GRN32-3S/830 II DK 7045 CLO LS 8-50 76P	Konfigureres	6.850,00
	BGP430 GRN48-3S/830 II DK 7045 CLO LS 8-50 76P	Konfigureres	7.950,00
	BGP430 GRN64-3S/830 II DK 7045 CLO LS 8-50 76P	Konfigureres	9.050,00
	BGP430 GRN39-3S/740 II DK 7045 CLO LS 8-50 76P	Konfigureres	6.850,00
	BGP430 GRN59-3S/740 II DK 7045 CLO LS 8-50 76P	Konfigureres	7.950,00
	BGP430 GRN78-3S/740 II DK 7045 CLO LS 8-50 76P	Konfigureres	9.050,00
<b>Mini CitySoul LED mastearm</b> 	BGP430 GRN32-3S/830 II DK 7045 CLO LS 8-50 60S	Konfigureres	6.850,00
	BGP430 GRN48-3S/830 II DK 7045 CLO LS 8-50 60S	Konfigureres	7.950,00
	BGP430 GRN64-3S/830 II DK 7045 CLO LS 8-50 60S	Konfigureres	9.050,00
	BGP430 GRN39-3S/740 II DK 7045 CLO LS 8-50 60S	Konfigureres	6.850,00
	BGP430 GRN59-3S/740 II DK 7045 CLO LS 8-50 60S	Konfigureres	7.950,00
	BGP430 GRN78-3S/740 II DK 7045 CLO LS 8-50 60S	Konfigureres	9.050,00
<b>CitySoul LED mastetop</b> 	BGP431 GRN80-3S/830 II DK 7045 CLO LS 8-50 76P	Konfigureres	12.600,00
	BGP431 GRN96-3S/830 II DK 7045 CLO LS 8-50 76P	Konfigureres	13.700,00
	BGP431 GRN112-3S/830 II DK 7045 CLO LS 8-50 76P	Konfigureres	14.800,00
	BGP431 GRN98-3S/740 II DK 7045 CLO LS 8-50 76P	Konfigureres	12.600,00
	BGP431 GRN117-3S/740 II DK 7045 CLO LS 8-50 76P	Konfigureres	13.700,00
	BGP431 GRN137-3S/740 II DK 7045 CLO LS 8-50 76P	Konfigureres	14.800,00
<b>CitySoul LED mastearm</b> 	BGP431 GRN80-3S/830 II DK 7045 CLO LS 8-50 60S	Konfigureres	12.600,00
	BGP431 GRN96-3S/830 II DK 7045 CLO LS 8-50 60S	Konfigureres	13.700,00
	BGP431 GRN112-3S/830 II DK 7045 CLO LS 8-50 60S	Konfigureres	14.800,00
	BGP431 GRN98-3S/740 II DK 7045 CLO LS 8-50 60S	Konfigureres	12.600,00
	BGP431 GRN117-3S/740 II DK 7045 CLO LS 8-50 60S	Konfigureres	13.700,00
	BGP431 GRN137-3S/740 II DK 7045 CLO LS 8-50 60S	Konfigureres	14.800,00

# Parklygter

Familie	Type	EAN-kode	Nettolistepris ekskl. moms
<b>GrandeVille LED</b> 	BPS962 GRN29/830 DF CLO-DDF6 C4K	8718291563334	5.094,00
	BPS962 GRN29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K	8718291563372	5.094,00
	BPS962 GRN29/830 A DF CLO-DDF6 C4K	8718696253717	5.400,00
	BPS962 GRN45/830 DF CLO-DDF6 C4K	8718696857519	5.364,00
	BPS962 GRN45/830 LO-O CLO-DDF6 C4K	8718696252284	5.364,00
	BPS962 GRN45/830 A DF CLO-DDF6 C4K	8718696253731	5.450,00
	BPS962 GRN34/840 DF CLO-DDF6 C4K	8718291563341	5.094,00
	BPS962 GRN34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	8718291563389	5.094,00
	BPS962 GRN34/840 A DF CLO-DDF6 C4K	8718696253670	5.139,00
	BPS962 GRN49/840 DF CLO-DDF6 C4K	8718696253786	5.364,00
	BPS962 GRN49/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	8718291987345	5.364,00
	BPS962 GRN49/840 A DF CLO-DDF6 C4K	8718696253694	5.450,00
	ZPS962 DTC600 GR	5701591001845	600,00
ZPS962 DTC600 WH	5701591008165	600,00	
<b>Helios LED</b> 	BPS900 GRN30/830 GR CLO-DDF6 166P C4K	8718291989837	11.500,00
	BPS900 GRN45/830 GR CLO-DDF6 166P C4K	8718291989516	11.500,00
	BPS900 GRN33/840 GR CLO-DDF6 166P C4K	8718291989844	11.500,00
	BPS900 GRN49/840 GR CLO-DDF6 166P C4K	8718291989523	11.500,00
<b>ParkView LED</b> 	BPS965 GRN30/830 II GR CLO-DDF6 60P C4K	8718291084747	8.352,00
	BPS965 GRN45/830 II GR CLO-DDF6 60P C4K	8718291560159	8.352,00
	BPS965 GRN33/840 II GR CLO-DDF6 60P C4K	8718291560142	8.352,00
	BPS965 GRN49/840 II GR CLO-DDF6 60P C4K	8718291560166	8.352,00
	BPS965 GRN30/830 NOIR CLO-DDF6 114P C4K	8718291560173	7.920,00
	BPS965 GRN45/830 NOIR CLO-DDF6 114P C4K	8718291560210	7.920,00
	BPS965 GRN33/840 NOIR CLO-DDF6 114P C4K	8718291560180	7.920,00
	BPS965 GRN49/840 NOIR CLO-DDF6 114P C4K	8718291560203	7.920,00
<b>Metronomis</b> 	CDS530 CDO-TT70W K II LO TB GR SND	Konfigureres	4.696,00
	CDS550 CDO-TT70W K II DW PR TB GR SND	Konfigureres	6.130,00
	CDS580 CDO-TT70W K II PR TP GR SND	Konfigureres	6.392,00
<b>Metronomis LED Fluid</b> 	BDS670 GRN20-3S/830 PSR-CLO II MDS DF LS8-50	Konfigureres	7.905,00
	BDS670 GRN25-3S/830 PSR-CLO II MDS DF LS8-50	Konfigureres	7.950,00
	BDS670 GRN30-3S/830 PSR-CLO II MDS DF LS8-50	Konfigureres	7.995,00

# Projektører

Familie	Type	EAN-kode	Nettolistepris ekskl. moms
<b>OptiVision</b> 	MVP507 MHN-LA2000W/842 400V MB SI	8711559151977	7.710,00
	MVP507 MHN-LA2000W/842 400V NB SI	8711559151984	7.710,00
	MVP507 MHN-LA2000W/842 400V WB SI	8711559151960	7.710,00
	MVP507 SON-TP600W K WB SI	8711559546285	4.580,00
	MVP507 SON-T1000W K WB SI	8711559546292	5.070,00
	ECB330 MHN-LA2000W 360-415V	8718291062752	2.160,00
	ECB330 SON-T600W 230-240V	8718291062554	1.290,00
	ECB330 SON-T1000W 230-240V	8718291062578	1.780,00
	ECP330 MHN-LA2000W 360-415V	8718291062998	3.000,00
	ECP330 SON-T600W 230-240V	8718291062790	2.410,00
	ECP330 SON-T1000W 230-240V	8718291062813	2.620,00
<b>ArenaVision</b> 	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B1 SI	8727900502008	9.100,00
	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B2 SI	8727900502015	9.100,00
	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B3 SI	8727900502022	9.100,00
	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B4 SI	8727900502039	9.100,00
	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B5 SI	8727900502046	9.100,00
	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B6 SI	8727900502053	9.100,00
	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B7 SI	8727900502060	9.100,00
	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B8 SI	8727900604092	9.100,00
	ECB330 MHN-SE2000W 380-430V	8718291062776	2.244,00
	ECP330 MHN-SE2000W 380-430V	8718291063018	3.100,00
	ZVF403 GS	8711559239996	1.720,00
	ZVF403 PAD	8717943896950	9.810,00
	ZVF404 P LOUVRE 11 STRAIGHT LAMELLAS	-	8.225,00



# Projektører

Familie	Type	EAN-kode	Nettolistepris ekskl. moms
<b>DecoFlood2 LED</b> 	BVP626 34XLED-HB/WW II NB GC CO GR	8718291419679	8.813,00
	BVP626 34XLED-HB/WW II MB GC CO GR	8718291419686	8.813,00
	BVP626 34XLED-HB/WW II WB GC CO GR	8718291419693	8.813,00
	BVP626 34XLED-HB/NW II NB GC CO GR	8718291419617	8.813,00
	BVP626 34XLED-HB/NW II MB GC CO GR	8718291419624	8.813,00
	BVP626 34XLED-HB/NW II WB GC CO GR	8718291419631	8.813,00
	BVP626 34XLED-HB/RGB II NB GF CO GR DMX	8718291419730	9.612,00
	BVP626 34XLED-HB/RGB II MB GF CO GR DMX	8718291419747	9.612,00
	BVP626 34XLED-HB/RGB II WB GF CO GR DMX	8718291419754	9.612,00
	BVP626 34XLED-HB/TWH II NB GF CO GR DMX	8718291419792	9.612,00
	BVP626 34XLED-HB/TWH II MB GF CO GR DMX	8718291419808	9.612,00
	BVP626 34XLED-HB/TWH II WB GF CO GR DMX	8718291419815	9.612,00
<b>DecoFlood2</b> 	DVP626 CDM-T35W/830 EB II 8 CO GR MSP	Konfigureres	6.065,00
	DVP626 CDM-T35W/830 EB II 8-16 CO GR MSP	Konfigureres	6.260,00
	DVP626 CDM-T35W/830 EB II 20 CO GR MSP	Konfigureres	6.070,00
	DVP626 CDM-T35W/830 EB II 25-60 CO GR MSP	Konfigureres	6.295,00
	DVP626 CDM-T70W/830 EB II 8 CO GR MSP	Konfigureres	6.065,00
	DVP626 CDM-T70W/830 EB II 8-16 CO GR MSP	Konfigureres	6.260,00
	DVP626 CDM-T70W/830 EB II 20 CO GR MSP	Konfigureres	6.070,00
	DVP626 CDM-T70W/830 EB II 25-60 CO GR MSP	Konfigureres	6.295,00
	ZGM450 AFBLÆNDING NY DECOFLOOD2	8718291080930	2.988,00
<b>OptiFlood</b> 	MVP506 HPI-TP250W II A SS	8711559723181	4.465,00
	MVP506 HPI-TP400W II A SS	8711559723198	4.600,00
	MVP506 SON-TTP150W II A SS	8711559723518	4.650,00
	MVP506 SON-TTP250W II A SS	8711559723150	4.775,00
	MVP506 SON-TTP400W II A SS	8711559723167	4.800,00





# Ordforklaring til armatur- beskrivelserne

CLO	Constant Light Output
LS8-50	LumiStep 8 timer 50%
DDF6	DynaDimmer Functionality 6
GR	Grey
SI	Silver
C10K	10 m cable
II	Isolationsklasse II
DK	Dansk vådvejsoptik
RF	Radiofrekvenskommunikation via CityTouch
LW	LightWave GPRS-kommunikation via CityTouch
RAL	RAL-kode for tilvalgt farve



[Klik her og se  
alle vores udendørs armaturer.](#)



Philips Lighting Denmark A/S  
Frederikskaj 6  
2450 København SV  
Telefon 33 29 33 33  
[www.philips.dk/lighting](http://www.philips.dk/lighting)

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.  
Alle rettigheder forbeholdt.  
Ret til ændringer i sortiment  
og specifikationer forbeholdes.

Marts 2016