



**PHILIPS**

LED-lyskilder

Prisliste



# Philips LED-lyskilder

'16  
Oktober



## Philips LED lyskilde EU garantipolitik

LED-lysrør	År	Totalt antal garrantimer
MASTER	5	43,800
CorePro	3	20,000

LED-lyskilder	År	Totalt antal garrantimer
MASTER	5	20,000
MASTER Value	5	20,000
CorePro & Filament	2	8,000

# Hvorfor vælge Philips til LED-lyskilder

## Det BEDSTE produkt

Vores LED lyskilder giver dig:

- **Høj lyskvalitet:** Konsistent farve af lyset... og anvendelsen giver ingen ubehagelige overraskelser.
- Ensartet, retningsbestemt lysstråle, og intet spild af lys, de steder hvor du ikke ønsker det.
- Maksimal kompatibilitet med transformere. en unik driver til vores lavspændings LED-lyskilder, hvilket gør dem kompatible med mange eksisterende transformere.
- High performance dimming.. hav glæde af blød, flimmerfri lysdæmpning med vores MASTER LED-lyskilder. Kompatible med alle større lysdæmpermærker på markedet

## Den BEDSTE partner

**Tæt samarbejde med Philips før, under og efter projekter:**

”De formåede virkelig at tilfredsstille vores behov. De har vist stor forståelse og engagement...”

**Teknisk rådgivning og omfattende kundeservice**

”Hurtig og kompetent svar på spørgsmål”

**Tæt samarbejde med lokale grossister var et afgørende element i at forsikre at produkter var tilgængelige til tiden:**

”Philips er fleksible i at tilbyde flere muligheder”

## Det BEDSTE portefølje

- Stor portefølje... vi har en **lyskilde til enhver fatning**, og vores tilbud indebærer en basis serie – CorePro ... og en high end serie – MASTER
- Philips tilbyder produkter inden for alle segmenter/formål, fra parkeringspladser til supermarkeder og fra kontorer til hotel-lobbyer.

En  
verdensleder  
i LED-  
belysning

# Indhold

---

Philips garantibestemmelser for LED-lyskilder	2
LED lyskilder portefølje	4

---

## **LED lyskilder**

Spot	6
Stiftspot	13
Reflektorspot	15
PAR-Spot	17
Specials	18
Standard	20
Krone	28
Kerte	32
PL-C	34
Lysrør	38

---

# Den komplette portfolio

## Professionelle LED-lyskilder

### 230V Spot



### 12V Spot



### 230V Stiftspot



### 12V Stiftspot



### 230V R-spots



### PAR-Spots



### 230V Special



## Standard




## Krone




## Kerte



## PL-C



## Lysrør





# LEDspot 230V

Klik på strekkode  
for at se online



## MASTER Ra90 GU10



GU10



DÆMPBAR



50,000 T



EEL



25°



40°

SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
MASTER Ra90 GU10	lm	lm/W		Kelvin			
4W (35W) GU10 927 25°	250	63	925	2700	2057804260	85 kr.	8718696 457276
4W (35W) GU10 927 40°	262	66	560	2700	2057804309	85 kr.	8718696 457290
4W (35W) GU10 930 25°	260	65	962	3000	2057804286	85 kr.	8718696 457313
4W (35W) GU10 930 40°	272	68	582	3000	2057804325	85 kr.	8718696 457337
4W (35W) GU10 940 25°	282	71	1040	4000	2057804299	85 kr.	8718696 457351
4W (35W) GU10 940 40°	295	71	624	4000	2057804338	85 kr.	8718696 457399
5.4W (50W) GU10 927 25°	360	67	1350	2700	2057804406	99 kr.	8718696 457153
5.4W (50W) GU10 927 40°	378	70	800	2700	2057804435	99 kr.	8718696 457177
5.4W (50W) GU10 930 25°	360	67	1350	3000	2057804422	99 kr.	8718696 457191
5.4W (50W) GU10 930 40°	378	70	800	3000	2057804451	99 kr.	8718696 457214
5.4W (50W) GU10 940 40°	392	73	830	4000	2057804464	99 kr.	8718696 457252



## MASTER DimTone GU10



GU10



DÆMPBAR



50,000 T



EEL



25°



40°

SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
MASTER DimTone GU10	lm	lm/W		Kelvin			
1 4W (35W) GU10 DimTone 25°	280	70	1000	2700-2200	2057804273	87 kr.	8718696 438282
2 4W (35W) GU10 DimTone 40°	280	70	600	2700-2200	2057804312	87 kr.	8718696 438305
3 4.5W (50W) GU10 DimTone 25°	355	79	1400	2700-2200	2057804419	91 kr.	8718696 438404
4 4.5W (50W) GU10 DimTone 40°	355	79	800	2700-2200	2057804448	91 kr.	8718696 438428

Klik på strekkode for at se online



230V Spot



## MASTER Value DimTone Classic GU10



GU10



DÆMPBAR



25,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL  
36°



DIMENSIONER  
53 | 50

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
MASTER Value DimTone Classic GU10	lm	lm/W		Kelvin			
4W (35W) GU10 DimTone 36°	245	54	450	2700-2200	2057806174	54 kr.	8718696 667644
5W (50W) GU10 DimTone 36°	345	69	600	2700-2200	2057806187	63 kr.	8718696 667620



## MASTER Value GU10



GU10



DÆMPBAR



35,000 T



EEL



EEL



SPREDNINGSVINKEL  
25°



SPREDNINGSVINKEL  
40°



DIMENSIONER  
56 | 50



DIMENSIONER  
55 | 50

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
MASTER Value GU10	lm	lm/W		Kelvin			
1 3.5W (25W) GU10 827 40°	200	57	400	2700	2057806190	45 kr.	8718696 562963
2 3.5W (35W) GU10 827 25°	260	74	1000	2700	2057804370	58 kr.	8718696 438329
1 3.5W (35W) GU10 827 40°	265	74	550	2700	2057806200	46 kr.	8718696 562987
2 3.5W (35W) GU10 830 25°	270	77	1000	3000	2057804383	58 kr.	8718696 438343
1 3.5W (35W) GU10 830 40°	275	77	550	3000	2057806213	46 kr.	8718696 563021
2 3.5W (35W) GU10 840 25°	290	83	1000	4000	2057804396	58 kr.	8718696 438367
1 3.5W (35W) GU10 840 40°	290	83	550	4000	2057806226	46 kr.	8718696 563069
3 4.3W (50W) GU10 827 25°	355	83	1400	2700	2057804503	66 kr.	8718696 438381
1 4.3W (50W) GU10 827 40°	365	83	750	2700	2057806239	53 kr.	8718696 563106
3 4.3W (50W) GU10 830 25°	365	85	1400	3000	2057804516	66 kr.	8718696 438442
1 4.3W (50W) GU10 830 40°	375	85	750	3000	2057806242	53 kr.	8718696 563144
3 4.3W (50W) GU10 840 25°	390	91	1400	4000	2057804529	66 kr.	8718696 438466
1 4.3W (50W) GU10 840 40°	390	91	750	4000	2057806255	53 kr.	8718696 563182



# LEDspot 230V

Klik på strekkode  
for at se online



## CorePro GU10



GU10



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
CorePro GU10	lm	lm/W		Kelvin			
1 2W (25W) GU10 827 36°	170	85	400	2700	2057806268	28 kr.	
1 2W (25W) GU10 830 36°	175	88	400	3000	2057806271	28 kr.	
1 3.5W (35W) GU10 827 36°	250	71	650	2700	2057804765	29 kr.	
1 3.5W (35W) GU10 830 36°	260	74	650	3000	2057804778	29 kr.	
2 5W (50W) GU10 827 36°	350	70	900	2700	2057804781	37 kr.	
2 5W (50W) GU10 830 36°	360	72	900	3000	2057804794	37 kr.	



## SceneSwitch GU10 - Tre lysindstillinger



GU10



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Candela	Farve-temperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
SceneSwitch GU10	lm	lm/W		Kelvin			
4,5W (50W) GU10 SceneSwitch 36°	350	78	800	2700-2500-2200	2057806705	67 kr.	



## Classic Dæmpbar GU10



GU10



DÆMPBAR



15,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Candela	Farve-temperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
Classic Dæmpbar GU10	lm	lm/W		Kelvin			
4.4W (35W) GU10 827 36°	250	57	500	2700	2057805641	42 kr.	
4.4W (35W) GU10 830 36°	260	59	520	3000	2057805654	42 kr.	
5.5W (50W) GU10 827 36°	350	64	650	2700	2057805667	47 kr.	
5.5W (50W) GU10 830 36°	365	65	680	3000	2057805670	47 kr.	





# LEDspot 12V

Klik på strekkode for at se online

12V Spot



## MASTER Ra90 MR16



GU5.3



DÆMPBAR



45,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
MASTER Ra90 MR16	lm	lm/W		Kelvin			
7W (35W) GU5.3 927 24°	400	57	2100	2700	2057806624	104 kr.	8718696 659236
7W (35W) GU5.3 927 36°	400	57	1150	2700	2057806637	104 kr.	8718696 659250
7W (35W) GU5.3 930 24°	410	59	2200	3000	2057806640	104 kr.	8718696 659298
7W (35W) GU5.3 930 36°	405	58	1200	3000	2057806653	104 kr.	8718696 659311
7W (35W) GU5.3 940 24°	430	61	2300	4000	2057806666	104 kr.	8718696 659359
7W (35W) GU5.3 940 36°	425	61	1250	4000	2057806679	104 kr.	8718696 659373



## MASTER DimTone MR16



GU5.3



DÆMPBAR



25,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
MASTER DimTone MR16	lm	lm/W		Kelvin			
6.5W (35W) GU5.3 DimTone 36°	370	57	900	2700-2200	2057803643	124 kr.	8718696 442159



## MASTER MR16



GU5.3



DÆMPBAR



40,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
MASTER MR16	lm	lm/W		Kelvin			
8W (50W) GU5.3 827 36°	621	78	1650	2700	2057805191	155 kr.	8718696 515365
8W (50W) GU5.3 830 36°	621	78v	1700	3000	2057805201	155 kr.	8718696 515389



Klik på strekkode  
for at se online



## MASTER Value MR16



GU5.3



DÆMPBAR\*



25.000 T



EEL EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER



DIMENSIONER



DIMENSIONER

Produkt navn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
MASTER Value MR16	lm	lm/W		Kelvin			
1 3.4W (20W) GU5.3 827 36°	220	65	550	2700	2057804558	58 kr.	
1 3.4W (20W) GU5.3 830 36°	225	66	600	3000	2057804561	58 kr.	
2 6.3W (35W) GU5.3 827 36°	380	60	980	2700	2057804833	68 kr.	
2 6.3W (35W) GU5.3 830 36°	395	63	1000	3000	2057804846	68 kr.	
2 6.3W (35W) GU5.3 840 36°	410	65	1000	4000	2057804859	68 kr.	
3 8W (50W) GU5.3 827 36°	621	78	1250	2700	2057806297	98 kr.	
3 8W (50W) GU5.3 830 36°	621	78	1300	3000	2057806310	98 kr.	
3 8W (50W) GU5.3 840 36°	630	79	1350	4000	2057806336	98 kr.	

\* gælder kun 35W og 50W



# LEDSpot 12V

Klik på strekkode for at se online

12V Spot



## CorePro MR16



GU5.3



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
CorePro MR16	lm	lm/W		Kelvin			
1 2.8W (20W) GU5.3 827 36°	250	89	500	2700	2057806349	36 kr.	8718696 579398
1 4.7W (35W) GU5.3 827 36°	380	81	900	2700	2057806352	42 kr.	8718696 579435
2 8.2W (50W) GU5.3 827 36°	621	76	1400	2700	2057806365	74 kr.	8718696 579473



## Classic MR16



GU5.3



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
Classic MR16	lm	lm/W		Kelvin			
3W (20W) GU5.3 827 36°	230	77	450	2700	2057805230	44 kr.	8718696 551141
5W (35W) GU5.3 827 36°	345	69	650	2700	2057805243	49 kr.	8718696 551103



## MASTER MR11



GU4



IKKE DÆMPBAR



40,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
MASTER MR11	lm	lm/W		Kelvin			
3.5W (20W) GU4 827 24°	200	57	1000	2700	2057803368	87 kr.	8718696 410196



Klik på strekkode  
for at se online



## MASTER AR111



G53



DÆMPBAR



40,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



SPREDNINGSVINKEL



62,27 111

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
MASTER AR111	lm	lm/W		Kelvin			
11W (50W) G53 927 24°	560	51	2900	2700	2057804927	230 kr.	
11W (50W) G53 927 40°	550	51	1100	2700	2057804943	230 kr.	
11W (50W) G53 930 24°	580	53	3000	3000	2057804930	230 kr.	
11W (50W) G53 930 40°	570	52	1150	3000	2057804956	230 kr.	
15W (75W) G53 927 24°	760	51	3900	2700	2057804969	255 kr.	
15W (75W) G53 927 40°	750	50	1400	2700	2057804985	255 kr.	
15W (75W) G53 930 24°	770	51	4000	3000	2057804972	255 kr.	
15W (75W) G53 930 40°	760	51	1450	3000	2057804998	255 kr.	



# Stiftspot 230V

Klik på stregkode for at se online

230V Stiftspot



## CorePro G9 Dæmpbar



G9



DÆMPBAR



15,000 T



EEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
CorePro G9 Dæmpbar	lm	lm/W	Kelvin			
2.3W (25W) G9 827	215	93	2700	2057806378	63 kr.	8718696 578698



## CorePro G9



G9



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
CorePro G9	lm	lm/W	Kelvin			
2.5W (25W) G9 827	204	82	2700	2057803766	42 kr.	8718696 419205





# Stiftspot 12V

Klik på strekkode for at se online



## CorePro G4 Dæmpbar



G4



DÆMPBAR




15,000 T



EEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
CorePro G4 Dæmpbar	lm	lm/W	Kelvin			
2W (20W) G4 827	200	100	2700	2057806381	66 kr.	 8718696 578650



## CorePro G4



G4



IKKE DÆMPBAR



15,000 T





EEL



DIMENSIONER / 10W



DIMENSIONER / 20W

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
CorePro G4	lm	lm/W	Kelvin			
1W (10W) G4 827	120	100	2700	2057806394	30 kr.	 8718696 578179
2W (20W) G4 827	200	100	2700	2057806404	43 kr.	 8718696 578193





# Reflektorspots 230V

Klik på strekkode for at se online

230V R-spots



## CorePro R50 Dæmpbar



E14



DÆMPBAR



15,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
CorePro R50 Dæmpbar	lm	lm/W		Kelvin			
5W (60W) E14 827 36°	320	64	735	2700	2057806417	58 kr.	8718696 578537



## CorePro R63 Dæmpbar



E27



DÆMPBAR



15,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
CorePro R63 Dæmpbar	lm	lm/W		Kelvin			
5.7W (60W) E27 827 36°	345	61	600	2700	2057806420	74 kr.	8718696 589588



## CorePro R39



E14



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
CorePro R39	lm	lm/W		Kelvin			
2.2W (30W) E14 827 36°	150	68	250	2700	2057806433	55 kr.	8718696 584040



## CorePro R50



E14



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
CorePro R50	lm	lm/W		Kelvin			
1.7W (25W) E14 827 36°	135	79	310	2700	2057806446	39 kr.	8718696 578490
2.9W (40W) E14 827 36°	230	79	530	2700	2057806459	42 kr.	8718696 578513



## CorePro R63



E27



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
CorePro R63	lm	lm/W		Kelvin			
2.7W (40W) E27 827 36°	210	78	450	2700	2057806462	58 kr.	8718696 578599



## CorePro R80



E14



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
CorePro R80	lm	lm/W		Kelvin			
3.7W (60W) E27 827 40°	370	100	850	2700	2057806475	52 kr.	8718696 584064
7W (100W) E27 827 40°	667	95	1500	2700	2057806488	68 kr.	8718696 584088





# PAR-Spot 230V

Klik på strekkode for at se online



## MASTER PAR20



E27



DÆMPBAR



45,000 T







EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
MASTER PAR20	lm	lm/W		Kelvin			
5.5W (50W) E27 827 25°	440	80	2000	2700	2057804202	132 kr.	 8718696 460634
5.5W (50W) E27 827 40°	420	76	950	2700	2057804231	132 kr.	 8718696 460696
5.5W (50W) E27 830 25°	450	82	2050	3000	2057804215	132 kr.	 8718696 460658
5.5W (50W) E27 830 40°	430	78	970	3000	2057804244	132 kr.	 8718696 460719



## MASTER PAR30S\*



E27



DÆMPBAR



40,000 T





EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
MASTER PAR30S	lm	lm/W		Kelvin			
8.5W (75W) E27 827 25°	720	85	2600	2700	2057805625	180 kr.	 8718696 578056
9.5W (90W) E27 827 25°	815	86	3500	2700	2057805353	197 kr.	 8718696 550809

\*Findes også i version med 4000 kelvin



## MASTER PAR38



E27



DÆMPBAR



40,000 T





EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Candela	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
MASTER PAR30S	lm	lm/W		Kelvin			
5.5W (60W) E27 827 25° OD**	500	91	2300	2700	2057806491	170 kr.	 8718696 578292
13W (100W) E27 827 25° OD***	1000	77	5000	2700	2057803782	263 kr.	 8718696 460436

\*\* OD: Udendørsbrug 20.000 timers levetid

\*\*\* OD: Udendørsbrug 25.000 timers levetid



# Special 230V

Klik på strekkode  
for at se online



## CorePro R7S dæmpbar



R7S



DÆMPBAR



15,000 T



EEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
CorePro R7S dæmpbar	lm	lm/W	Kelvin			
14W (100W) R7S 830 118mm	1600	114	3000	2057806501	156 kr.	 8718696 578797



## CorePro R7S



R7S



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
CorePro R7S	lm	lm/W	Kelvin			
6.5W (60W) R7S 830 118mm	806	124	3000	2057805162	94 kr.	 8718696 522530



## T25 parfumepære



E14



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
T25 parfumepære	lm	lm/W	Kelvin			
1.7W (15W) E14 827 T25	136	80	2700	2057803588	43 kr.	 8718696 431054





# LED standard

Klik på strekkode for at se online



## MASTER DimTone klar\*



E27



DÆMPBAR



25,000 T



EEL



DIMENSIONER

Produkt navn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
MASTER DimTone klar	lm	lm/W		Kelvin			
1 6W (40W) E27 DimTone	470	77	A60	2700 - 2200	2057803698	66 kr.	8718696 481288
2 8,5W (60W) E27 DimTone	806	89	A60	2700 - 2200	2057803711	68 kr.	8718696 481325

\* Findes også med B22 sokkel



## MASTER DimTone mat



E27



DÆMPBAR



25,000 T



EEL

DIMENSIONER  
40W/60WDIMENSIONER  
75W/100W

Produkt navn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
MASTER DimTone mat	lm	lm/W		Kelvin			
1 6W (40W) E27 DimTone	470	78	A60	2200 - 2700	2057805735	53 kr.	8718696 577912
1 8,5W (60W) E27 DimTone	806	95	A60	2200 - 2700	2057805748	68 kr.	8718696 577899
2 11W (75W) E27 DimTone	1055	96	A60	2700 - 2200	2057805256	130 kr.	8718696 555514
2 15W (100W) E27 DimTone	1521	101	A60	2700 - 2200	2057805272	145 kr.	8718696 555552



# LED classic

Klik på strekkode for at se online



## Filament Dæmpbar

1 2

3



E27



15,000 T



EEL EEL



DIMENSIONER



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
Filament Dæmpbar	lm	lm/W		Kelvin			
1 5W (40W) E27 827	470	104	A60	2700	2057805751	56 kr.	8718696 575451
2 7,5W (60W) E27 827	806	107	A60	2700	2057805764	66 kr.	8718696 575475
3 7W (60W) E27 827	806	115	ST64	2700	2057805780	92 kr.	8718696 575697



## Filament Dæmpbar

1

2



E27



DÆMPBAR



15,000 T



EEL



DIMENSIONER



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
Filament Dæmpbar	lm	lm/W		Kelvin			
1 7,5W (48W) E27 820	600	80	A60	2000	2057805777	67 kr.	8718696 575673
2 7,5W (50W) E27 820	630	90	ST64	2000	2057805793	109 kr.	8718696 575734
2 7W (55W) E27 825	720	103	ST64	2500	2057805803	109 kr.	8718696 575710



## Filament Dæmpbar

1

2



E27



DÆMPBAR



15,000 T



EEL EEL



DIMENSIONER



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
Filament Dæmpbar	lm	lm/W		Kelvin			
1 7W (60W) E27 globe 827	806	115	G93	2700	2057805816	92 kr.	8718696 575758
2 7W (50W) E27 globe guld 820	630	90	G120	2000	2057805829	115 kr.	8718696 575772



## Filament



E27



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
Filament	lm	lm/W		Kelvin			
1 3,5W (40W) E27 827	470	118	A60	2700	2057805832	43 kr.	8718696 573990
2 6W (60W) E27 827	806	134	A60	2700	2057805845	49 kr.	8718696 574010



## Filament



E27



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
Filament	lm	lm/W		Kelvin			
1 3,5W (40W) E27 827	470	118	ST64	2700	2057805858	48 kr.	8718696 574034
2 6W (60W) E27 827	806	115	ST64	2700	2057805861	62 kr.	8718696 574058



## Filament



E27



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
Filament	lm	lm/W		Kelvin			
6W (60W) E27 globe 827	806	134	G93	2700	2057805874	68 kr.	8718696 574171

# Designet for at blive set

Det perfekte mix af klassisk stil  
og nutidens LED-effektivitet



LED lyskilders klassiske portefølje ligner  
en glødelyskilde, sparer som en LED.

Philips LED classics genskaber følelsen af en glødepære på alle tænkelige måder. The classic' former er designet til at være tidsløse og dekorative.

Men det er det der er inden i, der gør dem så anderledes. Vi har givet vores LED-strømbeparende teknologi et nyt twist ved at arrangere LED'en så den ligner glødetråde, så du kan skabe et glødende, varmt hvidt lys, uden en høj elregning.

**Den tidsløse appel ved Philips LED classic gør dem perfekte til et bredt udvalg af formål:**

- Skab en magisk, intim atmosfære i stuer.
- Tilføj et strejf af vintage-stemning i restauranter, barer og hotel-værelser.
- Oplys hospitaler og museer med varmt, hvidt lys.





## LED standard

Klik på strekkode for at se online



## CorePro E27 Dæmpbar



E27



DÆMPBAR



15,000 T



EEL



DIMENSIONER



DIMENSIONER

Produkt navn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Form	Farve temperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
<b>CorePro Dæmpbar 827 E27</b>	lm	lm/W		Kelvin			
1 6W (40W) E27 827	470	78	A60	2700	2057805887	42 kr.	8718696 577493
2 8,5W (60W) E27 827	806	95	A60	2700	2057805890	57 kr.	8718696 577479
2 11,5W (75W) E27 827	1055	92	A60	2700	2057803902	66 kr.	8718696 478776
3 16W (100W) E27 827	1521	95	A60	2700	2057803931	103 kr.	8718696 478752



## CorePro E27



E27



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL



DIMENSIONER

Produkt navn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Form	Farve temperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
<b>CorePro 827 E27 5,5W-5,5W</b>	lm	lm/W		Kelvin			
1 5,5W (40W) E27 827	470	85	A60	2700	2057805926	29 kr.	8718696 577578
1 8W (60W) E27 827	806	101	A60	2700	2057805939	39 kr.	8718696 577554
2 11W (75W) E27 827	1055	96	A60	2700	2057803889	52 kr.	8718696 490761
2 13W (100W) E27 827	1521	117	A60	2700	2057803915	60 kr.	8718696 490747



Klik på stregkode for at se online



## CorePro B22



B22



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
CorePro 827 B22	lm	lm/W		Kelvin			
1 5.5W (40W) B22 827	470	85	A60	2700	2057806006	29 kr.	8718696 577653
1 8W (60W) B22 827	806	101	A60	2700	2057806019	39 kr.	8718696 577639
2 11 (75W) B22 827	1055	96	A60	2700	2057803876	52 kr.	8718696 510049
2 13W (100W) B22 827	1521	117	A60	2700	2057803928	60 kr.	8718696 510025



## CorePro E27 830\*



E27



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
CorePro 830 E27	lm	lm/W		Kelvin			
1 5.5W (40W) E27 830	470	85	A60	3000	2057805968	29 kr.	8718696 579930
1 8W (60W) E27 830	806	101	A60	3000	2057805971	39 kr.	8718696 577714
2 10.5W (75W) E27 830	1055	100	A60	3000	2057805984	52 kr.	8718696 497524
2 13W (100W) E27 830	1521	117	A60	3000	2057805997	60 kr.	8718696 577677

\* Findes også i version med 4000 kelvin



## SceneSwitch - Tre lysindstillinger



E27



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
SceneSwitch	lm	lm/W		Kelvin			
8W (60W) E27	806	101	A60	2700-2500-2200	2057805683	76 kr.	8718696 588840
9,5W (60W) E27 827-840	806	85	A60	2700-4000	2057806682	76 kr.	8718696 598375



## Classic Dæmpbar



E27



DÆMPBAR



15,000 T



EEL

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
Classic Dæmpbar	lm	lm/W		Kelvin			
6W (40W) E27 827	470	78	A60	2700	2057805696	43 kr.	8718696 576557
8W (60W) E27 827	806	101	A60	2700	2057805706	49 kr.	8718696 576618



## Classic



E27



IKKE DÆMPBAR



15,000 T




EEL




DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lys-udbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
Classic	lm	lm/W		Kelvin			
5W (40W) E27 827	470	94	A60	2700	2057803614	25 kr.	8718696 419656
7W (60W) E27 827	806	115	A60	2700	2057804118	30 kr.	8718696 472187



Philips SceneSwitch LED

## En lyskilde tre lysindstillinger



## Sæt stemningen med LED SceneSwitch

Når du vil have lys som kan tilpasses alle dine behov - er SceneSwitch, én lyskilde med tre lysindstillinger, det rette valg. Fungerer med eksisterende lyskontakter.

The **right light** is everything  
Se mere på [www.philips.dk/lighting](http://www.philips.dk/lighting)



**PHILIPS**



# LED Krone

Klik på strejkode  
for at se online



1

2



## MASTER DimTone



E14

E27



DÆMPBAR



25.000 T



EEL

DIMENSIONER  
P48DIMENSIONER  
P48DIMENSIONER  
P50

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
MASTER DimTone	lm	lm/W		Kelvin			
1 4W (25W) E14 DimTone klar	250	63	P48	2700-2200	2057804147	48 kr.	8718696 453780
2 4W (25W) E27 DimTone klar	250	63	P48	2700-2200	2057804150	48 kr.	8718696 453803
1 6W (40W) E14 DimTone klar	470	78	P48	2700-2200	2057804189	62 kr.	8718696 453582
2 6W (40W) E27 DimTone klar	470	78	P48	2700-2200	2057804192	62 kr.	8718696 453605
1 8W (60W) E14 DimTone klar	806	101	P50	2700-2200	2057806035	80 kr.	8718696 580677

## DimTone – jo mere du dæmper, desto varmere lyset



2200K 2700K

DimTone tager LED lysdæmpning til et nye spændende højder, med smukke, solnedgangs-lignende effekter. Som lyset bliver dæmpet reducerer DimTone farvetemperaturen fra 2700 K ned til 2200 K. Dette skaber en varm intim stemning, med samme effekt som dæmpede halogen- eller gløde-lyskilder. Hotel-, bar- eller restaurantejere kan have glæde af energibesparende LED belysning, og stadig skabe en naturlig, hyggelig stemning.





## Filament Dæmpbar



E14 E27



DÆMPBAR



15,000 T



EEL

DIMENSIONER  
101,5 45DIMENSIONER  
89 45

Produkt navn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
Filament Dæmpbar	lm	lm/W		Kelvin			
1 3W (25W) E14 827 klar	300	100	P45	2700	2057806048	51 kr.	
2 3W (25W) E27 827 klar	300	100	P45	2700	2057806051	51 kr.	
1 5W (40W) E14 827 klar	470	104	P45	2700	2057806064	58 kr.	
2 5W (40W) E27 827 klar	470	104	P45	2700	2057806077	58 kr.	



## Filament



E14 E27



IKKE DÆMPBAR



15,000 T



EEL

DIMENSIONER  
E14  
80 45DIMENSIONER  
E27  
78 45

Produkt navn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
Filament	lm	lm/W		Kelvin			
1 2W (25W) E14 827 klar	250	125	P45	2700	2057806080	36 kr.	
2 2W (25W) E27 827 klar	250	125	P45	2700	2057806093	36 kr.	
1 4W (40W) E14 827 klar	470	118	P45	2700	2057806103	41 kr.	
2 4W (40W) E27 827 klar	470	118	P45	2700	2057806116	41 kr.	



## CorePro



E14

E27



IKKE DÆMPBAR



15.000 T



EEL



88



45

DIMENSIONER



87



45

DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
CorePro	lm	lm/W		Kelvin			
1 4W (25W) E14 827 mat	250	65	P45	2700	2057803957	34 kr.	 8718291 787037
2 4W (25W) E27 827 mat	250	65	P45	2700	2057803960	34 kr.	 8718291 787051
1 5.5W (40W) E14 827 mat	470	85	P45	2700	2057803986	37 kr.	 8718696 474891
2 5.5W (40W) E27 827 mat	470	85	P45	2700	2057803999	37 kr.	 8718696 507650





## MASTER DimTone



E14



DÆMPBAR



25.000 T



EEL



DIMENSIONER



DIMENSIONER

DIMENSIONER  
B40

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
MASTER DimTone	lm	lm/W		Kelvin			
1 4W (25W) E14 DimTone bøjet top klar	250	63	BA38	2700-2200	2057804134	48 kr.	8718696 453766
2 4W (25W) E14 DimTone klar	250	63	B38	2700-2200	2057804121	48 kr.	8718696 453681
1 6W (40W) E14 DimTone bøjet top klar	470	78	BA38	2700-2200	2057804176	62 kr.	8718696 453544
2 6W (40W) E14 DimTone klar	470	78	B38	2700-2200	2057804163	62 kr.	8718696 453506
2 8W (60W) E14 DimTone klar	806	101	B40	2700-2200	2057806129	80 kr.	8718696 555996



## Filament Dæmpbar



E14



DÆMPBAR



15.000 T



EEL

DIMENSIONER  
B35DIMENSIONER  
BA35

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
Filament Dæmpbar	lm	lm/W		Kelvin			
1 3W (25W) E14 827 klar	300	100	B35	2700	2057806132	51 kr.	8718696 575536
1 5W (40W) E14 827 klar	470	104	B35	2700	2057806145	58 kr.	8718696 575550
2 5W (40W) E14 827 bøjet top klar	470	104	BA35	2700	2057806158	58 kr.	8718696 575574



Klik på stregkode  
for at se online

## Filament



E14



IKKE DÆMPBAR



15.000 T



EEL

1 2 4

DIMENSIONER  
BA35 / ST35

3

DIMENSIONER  
BA35

Produkt navn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farve-temperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
Filament	lm	lm/W		Kelvin			
1 2W (25W) E14 827 klar	250	125	B35	2700	2057806598	36 kr.	8718696 574072
2 2W (25W) E14 827 bøjet top klar	250	125	BA35	2700	2057806608	36 kr.	8718696 574096
3 2W (25W) E14 827 snoet klar	250	125	ST35	2700	2057806611	36 kr.	8718696 574119
4 4W (40W) E14 827 klar	470	118	B35	2700	2057806161	41 kr.	8718696 587294



## CorePro



E14



IKKE DÆMPBAR



15.000 T



EEL



DIMENSIONER

Produkt navn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farve-temperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
CorePro	lm	lm/W		Kelvin			
4W (25W) E14 827 mat	250	65	B35	2700	2057803944	34,5 kr.	8718291 787013
5,5W (40W) E14 827 mat	470	85	B35	2700	2057803973	37 kr.	8718291 762386



## SceneSwitch - Tre lysindstillinger



E14



IKKE DÆMPBAR



15.000 T




EEL



DIMENSIONER

Produkt navn	Lysstrøm	Lysudbytte	Form	Farve-temperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
SceneSwitch	lm	lm/W		Kelvin			
5,5W (40W) E14 SceneSwitch	470	85	B38	2700-2500-2200	2057806695	70 kr.	8718696 598474



# CorePro PL-C

Klik på strekkode  
for at se online



## PL-C til elektronisk drift (HF)



G24q-2 G24q-3



IKKE DÆMPBAR



ROTÉRBAR ENDEKAPPE



30,000 T



EEL



DIMENSIONER



DIMENSIONER

Produkt navn	Lysstrøm	Lysudbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
PL-C til elektronisk drift (HF)	lm	lm/W	Kelvin			
1 6.5W (18W) 4P G24q-2 830	600	92	3000	2057805382	115 kr.	
1 6.5W (18W) 4P G24q-2 840	650	100	4000	2057805405	115 kr.	
2 9.0W (26W) 4P G24q-3 830	900	100	3000	2057805421	131 kr.	
2 9.0W (26W) 4P G24q-3 840	950	106	4000	2057805447	131 kr.	



## PL-C til mekanisk drift (EM)



G24d-2 G24d-3



IKKE DÆMPBAR



ROTÉRBAR ENDEKAPPE



30,000 T



EEL



DIMENSIONER



DIMENSIONER

Produkt navn	Lysstrøm	Lysudbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
PL-C til mekanisk drift (EM)	lm	lm/W	Kelvin			
1 6.5W (18W) 2P G24d-2 830	600	92	3000	2057805379	115 kr.	
1 6.5W (18W) 2P G24d-2 840	650	100	4000	2057805395	115 kr.	
2 8.5W (26W) 2P G24d-3 830	900	106	3000	2057805418	131 kr.	
2 8.5W (26W) 2P G24d-3 840	950	112	4000	2057805434	131 kr.	



# Reducér dine omkostninger med **LED**



G24d-2

G24d-3

G24q-2

G24q-3

Philips CorePro LED PL-C er den første LED PL-C-lyskilde, der kan anvendes som erstatning for konventionelle PL-C-lyskilder. De giver en energibesparelse på op til 60% og har tre gange så lang levetid. CorePro PL-C er ideel til eftermontering. De er nemme at montere og passer til alle 2-pins (EM) og 4-pins (HF) armaturer. Den lange levetid betyder mindre vedligeholdelse og servicering. På den måde kan du reducere dine downlighting-omkostninger med en energieffektiv LED-lyskilde.






Virker med elektromagnetisk  
forkobling (EM)



Virker med elektronisk  
højfrekvent forkobling (HF)



**CorePro**  
1600-2000 lumen

- 1200 mm EM
- 1200 mm HF
- 1500 mm EM
- 1500 mm HF

**MASTER High output**  
2000-3100 lumen

- 1200 mm ROT EM
- 1200 mm ROT InstantFit HF
- 1500 mm ROT EM
- 1500 mm ROT InstantFit HF

**MASTER Ultra output**  
2300-3700 lumen

- 1200 mm ROT EM
- 1200 mm InstantFit HF
- 1500 mm ROT EM
- 1500 mm InstantFit HF

 **Roterbare endekapper (ROT)**

I mange installationer er der en reflektor. Det kan være et problem, idet LED-lysrør udsender retningsbestemt lys. Alle vores MASTER LED-lysrør har roterbare endekapper, så du kan dreje røret op til 90 grader. Du kan derfor altid dreje lyset, så du får den mest optimale belysning.



## LED-lysrør T8 til elektronisk drift (HF)



**InstantFit HF kompatibilitet.** Ingen ledninger at erstatte, intet besvær med at skifte drivers; vores InstantFit løsning fungerer med Elektronisk højfrekvent forkobling, hvilket gør det nemt og sikkert til alle HF-installationer. Alt du skal gøre er at sætte røret i din eksisterende montering.



## MASTER HF Ultra Output



G13



IKKE DÆMPBAR



ROTÉRBAR ENDEKAPPER



50,000 T



EEL EEL

SPREDNINGSVINKEL  
160°DIMENSIONER  
1200 x 28DIMENSIONER  
1500 x 28

Produkt navn	Lysstrøm	Lysudbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
MASTER HF Ultra Output	lm	lm/W	Kelvin			
1200mm 21W (36W) 830 160°	2300	110	3000	2057805298	280 kr.	8718696 552827
1200mm 21W (36W) 840 160°	2500	119	4000	2057805308	280 kr.	8718696 552780
1200mm 21W (36W) 865 160°	2500	119	6500	2057805311	280 kr.	8718696 552803
1500mm 26W (58W) 830 160°	3400	131	3000	2057805324	345 kr.	8718696 552889
1500mm 26W (58W) 840 160°	3700	142	4000	2057805337	345 kr.	8718696 552841
1500mm 26W (58W) 865 160°	3700	142	6500	2057805340	345 kr.	8718696 552865



## MASTER HF High Output



G13



IKKE DÆMPBAR



ROTÉRBAR ENDEKAPPER



50,000 T



EEL

SPREDNINGSVINKEL  
160°DIMENSIONER  
1200 x 28DIMENSIONER  
1500 x 28

Produkt navn	Lysstrøm	Lysudbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
MASTER HF High Output	lm	lm/W	Kelvin			
1200mm 18W (36W) 830 160°	2000	111	3000	2057803601	263 kr.	8718696 514566
1200mm 18W (36W) 840 160°	2100	117	4000	2057804037	263 kr.	8718696 471258
1200mm 18W (36W) 865 160°	2100	117	6500	2057804040	263 kr.	8718696 471272
1500mm 25W (58W) 830 160°	2900	116	3000	2057805159	312 kr.	8718696 514580
1500mm 25W (58W) 840 160°	3100	124	4000	2057804600	312 kr.	8718696 408865
1500mm 25W (58W) 865 160°	3100	124	6500	2057804613	312 kr.	8718696 408889

Klik på strekkode  
for at se online

## MASTER HF 600mm



G13



IKKE DÆMPBAR



ROTÉRBAR ENDEKAPPER



50.000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
<b>MASTER HF 600mm</b>	lm	lm/W	Kelvin			
600mm 10.5W (18W) 830 160°	1000	95	3000	2057805476	197 kr.	8718696 559659
600mm 10.5W (18W) 840 160°	1050	100	4000	2057805489	197 kr.	8718696 559673



## CorePro HF



G13



IKKE DÆMPBAR



30.000 T



GLAS



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER



DIMENSIONER

Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
<b>CorePro HF</b>	lm	lm/W	Kelvin			
1200mm 15W (36W) 840 Glas 240°	1600	107	4000	2057806527	148 kr.	8718696 581278
1200mm 15W (36W) 865 Glas 240°	1600	107	6500	2057806530	148 kr.	8718696 581292
1500mm 20W (58W) 840 Glas 240°	2000	100	4000	2057806543	181 kr.	8718696 592038
1500mm 20W (58W) 865 Glas 240°	2000	100	6500	2057806556	181 kr.	8718696 592052



**InstantFit HF**  
Dobbelt ring på endekappen

**EM**  
En ring på endekappen





Klik på stregkode  
for at se online

## LED-lysrør T8 til mekanisk drift (EM) inkl. starter



## MASTER EM Ultra Output



G13



IKKE DÆMPBAR



ROTÉRBAR ENDEKAPPER



50,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER



DIMENSIONER

Produkt navn	Lysstrøm	Lysudbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
MASTER EM Ultra Output	lm	lm/W	Kelvin			
1200mm 18W (36W) 830 160°	2300	128	3000	2057805515	205 kr.	 8718696 565278
1200mm 18W (36W) 840 160°	2500	139	4000	2057805528	205 kr.	 8718696 565292
1200mm 18W (36W) 865 160°	2500	139	6500	2057805531	205 kr.	 8718696 565315
1500mm 25W (58W) 830 150°	3400	136	3000	2057804082	296 kr.	 8718696 461570
1500mm 25W (58W) 840 150°	3700	148	4000	2057804095	296 kr.	 8718696 461594
1500mm 25W (58W) 865 150°	3700	148	6500	2057804105	296 kr.	 8718696 461631



## MASTER EM High Output



G13



IKKE DÆMPBAR



ROTÉRBAR ENDEKAPPER



50,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER



DIMENSIONER

Produkt navn	Lysstrøm	Lysudbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
MASTER EM High Output	lm	lm/W	Kelvin			
1200mm 16W (36W) 830 160°	2000	125	3000	2057806569	161 kr.	 8718696 67759
1200mm 16W (36W) 840 160°	2100	131	4000	2057806572	161 kr.	 8718696 67797
1200mm 16W (36W) 865 160°	2100	131	6500	2057806585	161 kr.	 8718696 677810
1500mm 23W (58W) 830 160°	2900	126	3000	2057803449	263 kr.	 8718291 789567
1500mm 23W (58W) 840 160°	3100	135	4000	2057803452	263 kr.	 8718291 789581
1500mm 23W (58W) 865 160°	3100	135	6500	2057803465	263 kr.	 8718291 789604



## MASTER EM 600mm + 900mm



G13



IKKE DÆMPBAR



ROTÉRBAR ENDEKAPPER



50,000 T



EEL




SPREDNINGSVINKEL



160°




DIMENSIONER



DIMENSIONER



Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
<b>MASTER EM 600mm + 900mm</b>	<b>lm</b>	<b>lm/W</b>	<b>Kelvin</b>			
600mm 9W (18W) 830 160°	1000	111	3000	2057805492	125 kr.	
600mm 9W (18W) 840 160°	1050	117	4000	2057805502	125 kr.	
900mm 15W (30W) 840 150°	1575	105	4000	2057805023	156 kr.	
900mm 15W (30W) 865 150°	1575	105	6500	2057805036	156 kr.	



## CorePro EM



G13



IKKE DÆMPBAR



GLAS



30,000 T



EEL



SPREDNINGSVINKEL



DIMENSIONER



DIMENSIONER



DIMENSIONER



Produktnavn	Lysstrøm	Lysudbytte	Farvetemperatur	EL-nummer	Listepris	EAN-kode
<b>CorePro EM</b>	<b>lm</b>	<b>lm/W</b>	<b>Kelvin</b>			
600mm 8W (18W) 840 Glas 240°	800	100	4000	2057805049	91 kr.	
600mm 8W (18W) 865 Glas 240°	800	100	6500	2057803669	91 kr.	
1200mm 16W (36W) 840 Glas 240°	1600	100	4000	2057803672	107 kr.	
1200mm 16W (36W) 865 Glas 240°	1600	100	6500	2057803685	107 kr.	
1500mm 20W (58W) 840 Glas 240°	2000	100	4000	2057805544	125 kr.	
1500mm 20W (58W) 865 Glas 240°	2000	100	6500	2057805557	125 kr.	





Philips Lighting Denmark A/S  
Frederikskaj 6  
2450 København SV  
Telefon 33 29 33 33  
[www.philips.dk/lighting](http://www.philips.dk/lighting)

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.  
Alle rettigheder forbeholdt.  
Ret til ændringer i sortiment  
og specifikationer forbeholdes.

Oktober 2016