



PHILIPS

UrbanMoon

UrbanMoon

UrbanMoon er et by-belysningsarmatur i et smukt, moderne design af Knud Holscher. Armaturet er diskret i dagslys og hjælper med at skabe en behagelig og sikker atmosfære om natten. Den opale, indre, hvide kuppel, den energieffektive LED, og den nye optik gør dette til et armatur, der vil klæde enhver by. Med sit iøjefaldende udseende kombinerer UrbanMoon funktionel vejbelysning med godt design og smuk æstetik. Brugen af Philips' runde LEDGINE-modul sikrer, at alle funktionelle belysningskrav er opfyldt. I byer er UrbanMoon det perfekte crossover mellem behovet for teknisk vej- og gadebelysning og ønsket om arkitektonisk belysning. Især i smukke gamle bykerner med wireophæng skaber UrbanMoon nyt liv og atmosfære uden at forstyrre arkitektur, facader og rumoplevelse.

Applikationer: Byveje og -gader, gågader og åbne områder

Fordele:


- Transparent design om dagen og smukt oplyst om natten.
- Kombinerer funktionel vejbelysning med flot design og æstetik.
- Mulighed for enten topmontering eller wireophæng gør, at UrbanMoon passer til de fleste byer.
- Kan dæmpes og reguleres med Philips' forskellige styresystemer.
- Montering på Ø 60 mm mastetop (Ø 114 mm på forespørgsel) eller for wireophæng.



Produktinformation

Generelt


Type	Mastetop: BPS791	Mastearm: BRS791	Wireophæng: BSS791
Diameter	Ø460 mm		
Højde	276 mm	293 mm	306 mm
Vægt	Maks. 8,7 kg		
Farve	Klar, transparent og opalhvid		
Materialer og finish	Armaturhus: slagfast PMMA Afskærmning: glas Monteringsbeslag og kølelegeme: Aluminium, pulvermalet		
Marinesalt beskyttelse	Ja		
Spænding	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Klassificering	Klasse II, IK08, IP65		
Montering	Mastetop Ø60 mm	Sideindgang Ø48 eller Ø60 mm	Wire-ophængningskit (skal bestilles separat)
Installation	Leveret med 10 meter forudinstalleret kabel (HO5VV-F 2x1,0 mm ² eller FQQ halogenfri 2x1,5mm ²)	Leveret med 10 meter forudinstalleret kabel (HO5VV-F 2x1,0 mm ² eller FQQ halogenfri 2x1,5mm ²)	Tilslutningsterminaler - adgang via dør i toppen
Driftstemperatur	-30 til +25°C		
Systemeffekt	19 - 72W		
Lysudbytte	2.000 - 8.000 lm		
Systemeffektivitet	Op til 87 lm/W		
Konstant lysstrøm (CLO)	Valgfri		
Farvegengivelses indeks (CRI)	>80 (>70 for 4.000K)		
Farvestabilitet (MacAdam)	5 SDCM		
Farvetemperatur (K)	3.000 & 4.000		
Levetid (L100B10)	100.000 timer (Forkobling: 100.000 timer, 90% overlevelse)		
Transientbeskyttelse	6 kV (10 kV valgfri)		
Optikker	Mediumstrålende (MDM), Bredstrålende (MDW), Symmetrisk (MDS), Asymmetrisk (MDA), Vådvej optik (DK), Symmetrisk Bred (DSW)		
Lysstyring	LumiStep, Dynadimmer, AmpLight, RF Starsense. DALI, CityTouch		



Mastetop: BPS791



Mastearm: BRS791



Wireophæng: BSS791

For yderligere information, kontakt venligst:

Philips Lighting
 Frederikskaj 6
 2450 København SV
 Telefon 33 29 37 50
 Telefax 33 29 39 50
www.philips.dk/lighting

