

**PHILIPS**

Katalog

2017

# Favoritkatalog Armaturer



# Indhold

## Interiøramaturer

### Panel

CoreLine Panel .....	4
Ledinaire Panel .....	4

### Indbygget

CoreLine Indbyg .....	4
Ledinaire Indbyg .....	4

### Påbygning

CoreLine Påbyg .....	4
CoreLine Wireophæng .....	5
Ledinaire Påbyg .....	5

## Downlights

### Downlight

GreenSpace Downlight .....	6
CoreLine Downlight .....	6
Ledinaire Downlight .....	6
CoreLine SlimDownlight Indbyg .....	6
CoreLine SlimDownlight Påbyg .....	6

### Indbygningsspot

CoreLine Indbygget Spot .....	7
Ledinaire Indbygget Spot .....	7
Zadora LED - indbygget MASTER LEDspot .....	7
Zadora LED - indbygget corepro LEDspot .....	7

## Loft- og vægarmaturer

### Projektør

CoreLine Projector Skinne .....	8
CoreLine Projector Påbyg .....	8

### Væg- og loft armatur

CoreLine Væg og loft armatur .....	8
CoreLine Væg og loft armatur m. sensor .....	8
Philips myLiving Denim .....	8

## Grundarmaturer

### Grundarmatur

CoreLine Grundarmatur .....	9
Pentura Mini LED Grundarmatur .....	9
Ledinaire Grundarmatur .....	9

## Industriarmaturer

### Påbygning

CoreLine Trunking KIT .....	10
CoreLine Industriarmatur IP65 .....	10
Ledinaire Industriarmatur IP65 .....	10

### Nedhængt

CoreLine Highbay .....	10
------------------------	----

## Udendørsarmaturer

### Udendørs projektører

CoreLine Projektør .....	14
QVF Projektør .....	14
QVF Projektør m. sensor .....	14

### Parkarmaturer

CityCharm Parkarmatur .....	15
UrbanGlow Parkarmatur .....	15
Grandeville LED Parkarmatur .....	15
TownGuide Performer Parkarmatur .....	15



## Forskellige produktserier, der opfylder dine behov

Hver serie har sin egne specifikationer, så du kan vælge netop det produkt, der passer dig bedst.

	CoreLine	Ledinaire
<b>Serie</b>	Komplet serie, en løsning til alle anvendelsesområder	Udvalgt serie af populære typer
<b>Levetid (L70B50)</b>	50.000 timer	30.000 timer
<b>Driftssikkerhedsniveau: fejlfrekvens i driver</b>	< 1% ved 5.000 timer	< 1,5% ved 5.000 timer
<b>Garanti</b>	3 + 2 år ved registrering	3 år
<b>Design</b>	Roburst design med nem installation for øje	Standard, robust design
<b>Produktspecifikationer</b>	Velegnet til kontorer UGR<19 Kan sluttes til Dali Mulighed for nødbelysning Forskellige lumenpakker	Kun standardserie og specifikationer Opfylder ikke kravene til kontorbelysning ikke dæmpbar

## Har du spørgsmål? Find din lokale kontaktperson.



**Henrik Hollesen**  
Key Account Manager  
Vest

henrik.hollesen  
@philips.com  
28 35 44 80



**Martin Elkjær**  
Key Account Manager  
Vest

martin.elkjaer  
@philips.com  
51 36 93 41



**Tommy Markvart**  
Key Account Manager  
Vest

tommy.markvart  
@philips.com  
30 31 49 78



**Martin Wallenius**  
Key Account Manager  
Vest

martin.wallenius  
@philips.com  
21 12 17 28

### Kundeservice

lighting.dk@philips.com  
33 29 37 00  
www.philips.dk/lighting



**Lars Goos**  
Key Account Manager  
Øst

lars.goos  
@philips.com  
21 83 22 82



**Marianne Bybjerg**  
Key Account Manager  
Øst

marianne.bybjerg  
@philips.com  
24 79 45 05



**Sanni Serritzlev**  
Key Account Manager  
Øst

sanni.serritzlev  
@philips.com  
24 52 30 43



**Uffe Haack**  
Key Account Manager  
Øst






uffe.haack  
@philips.com  
29 31 56 52





**Claus Sabinsky**  
Salgschef

claus.sabinsky  
@philips.com  
21 33 99 66

# Interiørarmaturer

Type	Levetid: Timer (L70/B50)	LxBxH (mm)	EAN nummer		
<b>Panel / Indbygget / Påbygget</b>					
	CoreLine Panel DALI W60L60 OC/UGR<19 3400Lm/830 41W Hvid	50.000	597x597x42	8718696070932	
	CoreLine Panel DALI W60L60 OC/UGR<19 3400Lm/840 41W Hvid	50.000	597x597x42	8718696070925	
	CoreLine Panel W60L60 OC/UGR<19 3400Lm/830 41W Hvid	50.000	597x597x42	8718696070895	
	CoreLine Panel W60L60 OC/UGR<19 3400Lm/840 41W Hvid	50.000	597x597x42	8718696070888	
	CoreLine Panel W60L60 NOC/UGR>19 3400Lm/830 41W Hvid	50.000	597x597x43	8718696070321	
	CoreLine Panel W60L60 NOC/UGR>19 3400Lm/840 41W Hvid	50.000	597x597x43	8718696070314	
	Ledinaire Panel W60L60 NOC/UGR>19 3200Lm/840 42W Hvid	30.000	597x597x44	8718696073285	
	Påbygningsramme 60X60 til CoreLine og Ledinaire Hvid	-	-	8718696073308	
	Påbygningsramme 30X120 til CoreLine og Ledinaire Hvid	-	-	8718696073322	
	Beslag til gipsloft (PCV) til Ledinaire	-	-	8718696073339	
	Ophæng til Ledinaire	-	-	8718696073346	
	CoreLine Indbyg DALI W60L60 2700Lm/830 23,5W UGR<19 Hvid	50.000	597x597x31	8718291266570	
	CoreLine Indbyg DALI W60L60 2700Lm/840 22,5W UGR<19 Hvid	50.000	597x597x31	8718291266495	
	CoreLine Indbyg DALI W60L60 3400Lm/830 30W UGR<19 Hvid	50.000	597x597x31	8718291266563	
	CoreLine Indbyg DALI W60L60 3400Lm/840 29W UGR<19 Hvid	50.000	597x597x31	8718291266488	
	CoreLine Indbyg DALI W60L60 2600Lm/830 26,5W Hvid	50.000	597x597x31	8718291268277	
	CoreLine Indbyg DALI W60L60 2700Lm/840 29,5W Hvid	50.000	597x597x31	8718291268192	
	CoreLine Indbyg DALI W60L60 3700Lm/830 38,5W Hvid	50.000	597x597x31	8718291268260	
	CoreLine Indbyg DALI W60L60 3700Lm/840 35,5W Hvid	50.000	597x597x31	8718291268185	
	CoreLine Indbyg W60L60 2600Lm/830 25W Hvid	50.000	597x597x31	8718291268116	
	CoreLine Indbyg W60L60 2700Lm/840 29,5W Hvid	50.000	597x597x31	8717943897568	
	CoreLine Indbyg W60L60 3700Lm/830 38,5W Hvid	50.000	597x597x31	8718291268109	
	CoreLine Indbyg W60L60 3700Lm/840 40W Hvid	50.000	597x597x31	8717943897551	
		Ledinaire Indbyg W60L60 3200Lm/830 36W Hvid	30.000	597x597x41	8718696069592
		Ledinaire Indbyg W60L60 3200Lm/840 36W Hvid	30.000	597x597x41	8718696069585
Ledinaire Indbyg W30L120 3200Lm/830 36W Hvid		30.000	1197x297x41	8718696069615	
Ledinaire Indbyg W30L120 3200Lm/840 36W Hvid		30.000	1197x297x41	8718696069608	
	CoreLine Påbyg DALI W60L60 2700Lm/830 23,5W UGR<19 Hvid	50.000	597x597x50	8718291266617	
	CoreLine Påbyg DALI W60L60 2700Lm/840 22,5W UGR<19 Hvid	50.000	597x597x50	8718291266532	
	CoreLine Påbyg DALI W60L60 3400Lm/830 30W UGR<19 Hvid	50.000	597x597x50	8718291266600	
	CoreLine Påbyg DALI W60L60 3400Lm/840 29W UGR<19 Hvid	50.000	597x597x50	8718291266525	

# Interiørrarmaturer





Type	Levetid: Timer (L70/B50)	LxBxH (mm)	EAN nummer	
<b>Panel / Indbygget / Påbygget</b>				
	CoreLine Påbyg DALI W20L120 2700Lm/830 23,5W UGR<19 Hvid	50.000	1197x197x50	8718291266631
	CoreLine Påbyg DALI W20L120 2700Lm/840 22,5W UGR<19 Hvid	50.000	1197x197x50	8718291266556
	CoreLine Påbyg DALI W20L120 3400Lm/830 30W UGR<19 Hvid	50.000	1197x197x50	8718291266624
	CoreLine Påbyg DALI W20L120 3400Lm/840 29W UGR<19 Hvid	50.000	1197x197x50	8718291266549
	CoreLine Påbyg W20L120 2500Lm/830 25W Hvid	50.000	1197x197x50	8718291268178
	CoreLine Påbyg W20L120 2700Lm/840 30W Hvid	50.000	1197x197x50	8717943897629
	CoreLine Påbyg W20L120 3600Lm/830 40W Hvid	50.000	1197x197x50	8718291268161
	CoreLine Påbyg W20L120 3700Lm/840 40W Hvid	50.000	1197x197x50	8717943897612
CoreLine Wireophæng 3 pol. SM120Z SME-3	-	-	8717943897636	
CoreLine Wireophæng 5-pol. SM120Z SME-5	-	-	8718291265948	
	Ledinaire Påbyg W20L120 3200Lm/830 36W Hvid	30.000	1120x200x53	8718696069639
	Ledinaire Påbyg W20L120 3200Lm/840 36W Hvid	30.000	1120x200x53	8718696069622



# Downlights





Type	Levetid: Timer (L70/B50)	HxØ (mm)	EAN nummer	
<b>Downlight</b>				
	GreenSpace Downlight Gen2 Mini DALI 1100Lm/830 10,6W Hvid	70.000	77x166	8718696246672
	GreenSpace Downlight Gen2 Mini DALI 1100Lm/840 10,6W Hvid	70.000	77x166	8718696246689
	GreenSpace Downlight Gen2 Kompakt DALI 1950Lm/830 18,3W Hvid	70.000	95x216	8718696247112
	GreenSpace Downlight Gen2 Kompakt DALI 1950Lm/840 18,3W Hvid	70.000	95x216	8718696247129
	CoreLine Downlight Gen3 DALI 1100Lm/830 11W Hvid	50.000	103x166	8718696852231
	CoreLine Downlight Gen3 DALI 1100Lm/840 11W Hvid	50.000	103x166	8718696852705
	CoreLine Downlight Gen3 DALI 2100Lm/830 22W Hvid	50.000	113x216	8718696852255
	CoreLine Downlight Gen3 DALI 2100Lm/840 22W Hvid	50.000	113x216	8718696852729
	CoreLine Downlight Gen3 1100Lm/830 11W Hvid	50.000	103x166	8718696852224
	CoreLine Downlight Gen3 1100Lm/840 11W Hvid	50.000	103x166	8718696852699
	CoreLine Downlight Gen3 2100Lm/830 22W Hvid	50.000	113x216	8718696852248
	CoreLine Downlight Gen3 2100Lm/840 22W Hvid	50.000	113x216	8718696852712
	CoreLine Downlight Gen3 DALI 1100Lm/830 11W Silver	50.000	103x166	8718696852279
	CoreLine Downlight Gen3 DALI 1100Lm/840 11W Silver	50.000	103x166	8718696852743
	CoreLine Downlight Gen3 DALI 2100Lm/830 22W Silver	50.000	113x216	8718696852293
	CoreLine Downlight Gen3 DALI 2100Lm/840 22W Silver	50.000	113x216	8718696852767
	CoreLine Downlight Gen3 1100Lm/830 11W Silver	50.000	103x166	8718696852262
	CoreLine Downlight Gen3 1100Lm/840 11W Silver	50.000	103x166	8718696852736
	CoreLine Downlight Gen3 2100Lm/830 22W Silver	50.000	113x216	8718696852286
	CoreLine Downlight Gen3 2100Lm/840 22W Silver	50.000	113x216	8718696852750
	Ledinaire Downlight 800Lm/830 9W Hvid	30.000	100x173	8710163306629
	Ledinaire Downlight 800Lm/840 9W Hvid	30.000	100x173	8710163306643
	Ledinaire Downlight 1800Lm/830 18W Hvid	30.000	120x233	8710163306612
	Ledinaire Downlight 1800Lm/840 18W Hvid	30.000	120x233	8710163306636
	CoreLine SlimDownlight Indbyg 1000Lm/830 13W Hvid	50.000	20x165	8718696070420
	CoreLine SlimDownlight Indbyg 1000Lm/840 13W Hvid	50.000	20x165	8718696070437
	CoreLine SlimDownlight Indbyg 2000Lm/830 28W Hvid	50.000	20x215	8718696070444
	CoreLine SlimDownlight Indbyg 2000Lm/840 28W Hvid	50.000	20x215	8718696070451
	CoreLine SlimDownlight Påbyg 1000Lm/830 13W Hvid	50.000	50x165	8718696070468
	CoreLine SlimDownlight Påbyg 1000Lm/840 13W Hvid	50.000	50x165	8718696070475
	CoreLine SlimDownlight Påbyg 2000Lm/830 28W Hvid	50.000	50x215	8718696070482
	CoreLine SlimDownlight Påbyg 2000Lm/840 28W Hvid	50.000	50x215	8718696070499


# Downlights

Type	Levetid: Timer (L70/B50)	HxØ (mm)	EAN nummer	
<b>Indbygningsspot</b>				
	CoreLine Indbygget Spot 650Lm/827 10W Kipbar Hvid	50.000	58x95	8718696069035
	CoreLine Indbygget Spot 650Lm/830 10W Kipbar Hvid	50.000	58x95	8718696069042
	CoreLine Indbygget Spot 650Lm/840 10W Kipbar Hvid	50.000	58x95	8718696069059
	CoreLine Indbygget Spot 650Lm/827 10W Kipbar Alu	50.000	58x95	8718696069066
	CoreLine Indbygget Spot 650Lm/830 10W Kipbar Alu	50.000	58x95	8718696069073
	CoreLine Indbygget Spot 650Lm/840 10W Kipbar Alu	50.000	58x95	8718696069080
	Ledinaire Indbygget spot 500Lm/830 6W Hvid	25.000	55x75	8718696072677
	Ledinaire Indbygget spot 500Lm/840 6W Hvid	25.000	55x75	8718696072684
	Ledinaire Indbygget spot 500Lm/830 6W Hvid kipbar	25.000	81x74	8718696072691
	Ledinaire Indbygget spot 500Lm/840 6W Hvid kipbar	25.000	81x74	8718696072707
	Zadora LED - indbygget MASTER LEDspot 365Lm/827 GU10 5W(50W) Hvid	25.000	145x85	8718696070123
	Zadora LED - indbygget MASTER LEDspot 390Lm/840 GU10 5W(50W) Hvid	25.000	145x85	8718696070130
	Zadora LED - indbygget MASTER LEDspot 365Lm/827 GU10 5W(50W) ALU	25.000	145x85	8718696070147
	Zadora LED - indbygget MASTER LEDspot 375Lm/830 GU10 5W(50W) Hvid	25.000	145x85	8718696070154
	Zadora LED - indbygget MASTER LEDspot 375Lm/830 GU10 5W(50W) ALU	25.000	145x85	8718696070161
	Zadora LED - indbygget Corepro LEDspot 360Lm/830 GU10 5W(50W) ALU	15.000	145x85	8718696073032
	Zadora LED - indbygget Corepro LEDspot 380Lm/840 GU10 5W(50W) Hvid	15.000	145x85	8718696073049
	Zadora LED - indbygget Classic LEDspot 380Lm/840 GU10 4,6W(50W) Hvid	15.000	145x85	8718696073056






# Loft- og vægarmaturer

Type	Levetid: Timer (L70/B50)	HxØ (mm)	EAN nummer	
<b>Projektør, Væg- og loftarmatur</b>				
	CoreLine Projector Skinne 800Lm/830 11W 24° Sort	30.000	100x77	8718696069424
	CoreLine Projector Skinne 800Lm/840 11W 24° Sort	30.000	100x77	8718696069431
	CoreLine Projector Skinne 2400Lm/830 33W 24° Sort	30.000	140x102	8718696069462
	CoreLine Projector Skinne 2400Lm/840 33W 24° Sort	30.000	140x102	8718696069479
	CoreLine Projector Påbyg 800Lm/830 11W 24° Sort	30.000	110x77	8718696069448
	CoreLine Projector Påbyg 800Lm/840 11W 24° Sort	30.000	110x77	8718696069455
	CoreLine Projector Påbyg 2400Lm/830 33W 24° Sort	30.000	150x102	8718696069486
	CoreLine Projector Påbyg 2400Lm/840 33W 24° Sort	30.000	150x102	8718696069493
	CoreLine Væg og loft armatur 1200Lm/830 18W Hvid	50.000	120x344	8718696066416
	CoreLine Væg og loft armatur 1200Lm/840 18W Hvid	50.000	120x344	8718696066355
	CoreLine Væg og loft armatur 1600Lm/830 24W Hvid	50.000	120x344	8718696066393
	CoreLine Væg og loft armatur 1600Lm/840 24W Hvid	50.000	120x344	8718696066331
	CoreLine Væg og loft armatur m. sensor 1200Lm/830 18W IK10 Hvid	50.000	120x344	8718696240991
	CoreLine Væg og loft armatur m. sensor 1200Lm/840 18W IK10 Hvid	50.000	120x344	8718696241059
	CoreLine Væg og loft armatur m. sensor 1600Lm/830 24W IK10 Hvid	50.000	120x344	8718696241110
	CoreLine Væg og loft armatur m. sensor 1600Lm/840 24W IK10 Hvid	50.000	120x344	8718696241172
	CoreLine Væg og loft armatur 500Lm/830 8W IK10 Hvid	50.000	298x175,8x85 (LxBxH)	8718696066430
	CoreLine Væg og loft armatur 500Lm/840 8W IK10 Hvid	50.000	298x175,8x85 (LxBxH)	8718696066379
	CoreLine Væg og loft armatur m. sensor 500Lm/830 8W IK10 Hvid	50.000	298x176x85 (LxBxH)	8718696242889
	CoreLine Væg og loft armatur m. sensor 500Lm/840 8W IK10 Hvid	50.000	298x176x85 (LxBxH)	8718696242902
	Philips myLiving Denim LED væg- & loftslampe 270Lm/827 3W Hvid	15.000	53x258	8718291484776
	Philips myLiving Denim LED væg- & loftslampe 270Lm/827 3W Krom	15.000	63x243	8718291484769
	Philips myLiving Twirly LED væg- & loftslampe 1200Lm/827 12W Hvid	15.000	73x335	8718696122822
	Philips myLiving Twirly LED væg- & loftslampe 1700Lm/827 17W Hvid	15.000	67x394	8718696122846












# Grundarmaturer

Type	Levetid: Timer (L70/B50)	LxBxH (mm)	EAN nummer	
<b>Grundarmatur</b>				
	CoreLine Grundarmatur 2000Lm/830 20W L600 IP20 Hvid	50.000	572x58x70	8710163300702
	CoreLine Grundarmatur 2000Lm/840 20W L600 IP20 Hvid	50.000	572x58x70	8710163300689
	CoreLine Grundarmatur 3500Lm/830 40W L1200 IP20 Hvid	50.000	1120x71x76	8710163300719
	CoreLine Grundarmatur 3800Lm/840 40W L1200 IP20 Hvid	50.000	1120x71x76	8710163300696
	Pentura Mini LED Grundarmatur 350Lm/830 4W L300 Hvid	40.000	338x22x34	8718696072509
	Pentura Mini LED Grundarmatur 650Lm/830 7W L600 Hvid	40.000	598x22x34	8718696072486
	Pentura Mini LED Grundarmatur 650Lm/830 7W L600 Hvid - Med afbryder	40.000	598x22x34	8718696072523
	Pentura Mini LED Grundarmatur 950Lm/830 10W L900 Hvid	40.000	898x22x34	8718696072462
	Pentura Mini LED Grundarmatur 1250Lm/830 14W L1200 Hvid	40.000	1198x22x34	8718696072448
	Ledinaire Grundarmatur 1X18W LEDrør 1600Lm/840 L1200 IP20 Hvid	30.000	1238x29x52	8718696070079
	Ledinaire Grundarmatur 2X18W LEDrør 3200Lm/840 L1200 IP20 Hvid	30.000	1238x75x45	8718696070093



# Industriarmaturer

Type	Levetid: Timer (L70/B50)	LxBxH (mm)	EAN nummer	
<b>Påbygning, Nedhængt</b>				
	CoreLine Trunking KIT 3F gennemfortrådning 8000Lm/840 62W WB Hvid	70.000	1739x99x54	8718696380802
	CoreLine Trunking KIT 3F gennemfortrådning 8000Lm/840 62W NB Hvid	70.000	1739x99x54	8718696380833
	CoreLine Trunking KIT 3F gennemfortrådning 16000Lm/840 124W WB Hvid	70.000	3464x99x54	8718696380840
	CoreLine Trunking KIT 3F gennemfortrådning 16000Lm/840 124W NB Hvid	70.000	3464x99x54	8718696380857
	CoreLine Industriarmatur IP65 DALI 1800Lm/840 L600 17W IK08 Grå	50.000	661x87x96	8718696883068
	CoreLine Industriarmatur IP65 DALI 2200Lm/840 L1200 20W IK08 Grå	50.000	1250x87x96	8718696883075
	CoreLine Industriarmatur IP65 DALI 4000Lm/840 L1200 38W IK08 Grå	50.000	1530x87x96	8718696883099
	CoreLine Industriarmatur IP65 DALI 3400Lm/840 L1500 29W IK08 Grå	50.000	1250x87x96	8718696883082
	CoreLine Industriarmatur IP65 DALI 6000Lm/840 L1500 57W IK08 Grå	50.000	1530x87x96	8718696883105
	CoreLine Industriarmatur IP65 3F gennemfortrådning 2200Lm/840 L1200 20W IK08 Grå	50.000	1250x87x96	8718696916858
	CoreLine Industriarmatur IP65 3F gennemfortrådning 4000Lm/840 L1200 38W IK08 Grå	50.000	1250x87x96	8718696916865
	CoreLine Industriarmatur IP65 3F gennemfortrådning 3400Lm/840 L1500 29W IK08 Grå	50.000	1530x87x96	8718696916872
	CoreLine Industriarmatur IP65 3F gennemfortrådning 6000Lm/840 L1500 57W IK08 Grå	50.000	1530x87x96	8718696916889
	CoreLine Industriarmatur IP65 1800Lm/840 L600 17W IK08 Grå	50.000	661x87x96	8718291840459
	CoreLine Industriarmatur IP65 2200Lm/840 L1200 20W IK08 Grå	50.000	1250x87x96	8718291840466
	CoreLine Industriarmatur IP65 4000Lm/840 L1200 38W IK08 Grå	50.000	1250x87x96	8718291840480
	CoreLine Industriarmatur IP65 3400Lm/840 L1500 29W IK08 Grå	50.000	1530x87x96	8718291840473
	CoreLine Industriarmatur IP65 6000Lm/840 L1500 57W IK08 Grå	50.000	1530x87x96	8718291840497
	Ledinaire Industriarmatur IP65 3600Lm/840 L1200 38W IK08 Grå	30.000	1180x63x75	8718696069653
	Ledinaire Industriarmatur IP65 5500Lm/840 L1500 58W IK08 Grå	30.000	1480x63x75	8718696069677
	CoreLine Highbay G3 DALI 10500Lm/840 85W IP65 IK07 WB Grå	50.000	382x379x141	8710163301464
	CoreLine Highbay G3 DALI 20500Lm/840 155W IP65 IK07 WB Grå	50.000	454x452x125	8710163301471
	CoreLine Highbay G3 10500Lm/840 85W IP65 IK07 WB Grå	50.000	382x379x141	8710163301440
	CoreLine Highbay G3 20500Lm/840 155W IP65 IK07 WB Grå	50.000	454x452x125	8710163301457



# Abonnér på vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev leveret direkte til din indboks.

Her deler vi de seneste produktnyheder, og du kan få inspiration til dit næste belysningsprojekt.

Vores nyhedsbrev udkommer ca. én gang i kvartalet.






<http://philips.to/1SJQSwY>











# Udendørs armaturer

Type	Levetid: Timer L80/B10	LxBxH (mm)	EAN nummer	
<b>Udendørs projektorer</b>				
	CoreLine Tempo Projektor 4200Lm/740 38W IP65 IK08 Symmetrisk	70.000	285x254x52	8710163306360
	CoreLine Tempo Projektor 4200Lm/740 38W IP65 IK08 Asymmetrisk	70.000	285x254x52	8710163306353
	CoreLine Tempo Projektor 16000Lm/740 140W IP65 IK08 Symmetrisk	70.000	486x389x40	8718699096441
	CoreLine Tempo Projektor 16000Lm/740 140W IP65 IK08 Asymmetrisk	70.000	486x389x40	8718699096410
	CoreLine Tempo Projektor 21000Lm/740 178W IP65 IK08 Symmetrisk	70.000	486x389x40	8718699096434
	CoreLine Tempo Projektor 21000Lm/740 178W IP65 IK08 Asymmetrisk	70.000	486x389x40	8718699096403
	CoreLine Tempo Projektor 26000Lm/740 245W IP65 IK08 Symmetrisk	70.000	486x389x40	8718699096427
	CoreLine Tempo Projektor 26000Lm/740 245W IP65 IK08 Asymmetrisk	70.000	486x389x40	8718699096397
	QVF Projektor 800Lm/740 11W WB IP65	25.000	180x141x102	8718696069271
	QVF Projektor 2500Lm/740 35W WB IP65	25.000	225x187x128	8718696069288
	QVF Projektor 4100Lm/740 54W WB IP65	25.000	285x235x141	8718696069295
	QVF Projektor m. sensor 800Lm/740 11W WB IP65	25.000	180x141x102	8718696069301
	QVF Projektor m. sensor 2500Lm/740 35W WB IP65	25.000	225x187x128	8718696069318
	QVF Projektor m. sensor 4100Lm/740 54W WB IP65	25.000	285x235x141	8718696069325



# Udendørs armaturer

Type	Levetid: Timer L80/B10	HxØ (mm)	EAN nummer	
<b>Parkarmaturer</b>				
	CityCharm Parkarmatur 2000Lm/830 17W IP66 IK10 Grå	100.000	529x556	8718696921104
	CityCharm Parkarmatur 3000Lm/830 23W IP66 IK10 Grå	100.000	529x556	8718696921111
	CityCharm Parkarmatur 4000Lm/830 31W IP66 IK10 Grå	100.000	529x556	8718696921128
	UrbanGlow Parkarmatur 3000Lm/830 19W IP66 IK09 Grå	100.000	367x350	8718696861639
	UrbanGlow Parkarmatur 4000Lm/830 26W IP66 IK09 Grå	100.000	367x350	8718696861653
	GrandeVille LED Parkarmatur 2900Lm/830 34W IP65 IK10*	60.000	440x250	8718291563334
	GrandeVille LED Parkarmatur 3400Lm/830 34W IP65 IK10*	60.000	440x250	8718291563341
	GrandeVille LED Parkarmatur 2900Lm/830 34W IP65 IK10*	60.000	440x250	8718291563372
	GrandeVille LED Parkarmatur 3400Lm/830 34W IP65 IK10*	60.000	440x250	8718291563389
	Gråt tag til GrandeVille LED	-	-	5701591001845
* Leveres uden tag				
	TownGuide Performer Parkarmatur 1158Lm/830 16,3W IP66 IK10 Grå	100.000	317x571	8718696320549
	TownGuide Performer Parkarmatur 2022Lm/830 28,1W IP66 IK10 Grå	100.000	317x571	8718696320563
	TownGuide Performer Parkarmatur 3303Lm/830 41,1W IP66 IK10 Grå	100.000	317x571	8718696320587



## Konverteringsguide konventionel GrandeVille versus GrandeVille LED og TownGuide Performer

HPL (DF) kviksolvlampe	HPL (LO) kviksolvlampe	PL-T (LO) kompaktrør	SON (DF) natriumlampe	SON (LO) natriumlampe	MH (DF) metalhalogen	MH (LO) metalhalogen	GrandeVille LED LED 3000K	GrandeVille LED LED 4000K
50W	80W	42W	-	50W	50W	50W	LED29 - 30W	LED34 - 30W
80W	125W	-	50W	70W	70W	70W	LED45 - 47W	LED49 - 47W

HPL (DF) kviksolvlampe	HPL (LO) kviksolvlampe	PL-T (LO) kompaktrør	SON (DF) natriumlampe	SON (LO) natriumlampe	MH (DF) metalhalogen	MH (LO) metalhalogen	TownGuide Performer LED 3000K	TownGuide Performer LED 4000K
50W	-	42W	-	-	-	-	GRN20 - 18W	GRN20 - 17W
80W	50W	-	50W	50W	50W	50W	GRN35 - 29W	GRN35 - 28W
125W	80W	-	70W	70W	70W	70W	GRN60 - 48W	GRN60 - 44W

LO = Lamel afskærmning – DF = Diffuser afskærmning – DDF6 = Lumistep-dæmpning - 50% i 8 timer



Philips Lighting Denmark A/S  
Frederikskaj 6  
2450 København SV  
Telefon 33 29 33 33  
[www.philips.dk/lighting](http://www.philips.dk/lighting)

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.  
Alle rettigheder forbeholdt.  
Ret til ændringer i sortiment  
og specifikationer forbeholdes.

Marts 2017