

PHILIPS

Lighting

Boost!

Din guide til
succes

Find den
**rigtige
løsning**
til ethvert
behov

Tips til salg
og networking

Hvad ville
du gøre, hvis
du havde en
million?

Distributionspartner



**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**

Skab gode løsninger til dine kunder og få flere opgaver

Få vejledning i Philips' produkter hos Lemvigh-Müller



Vil du vide mere?
Find masser af inspiration på lemu.dk/philips

Kontakt Lemvigh-Müller

Du kan få hjælp af Lemvigh-Müllers belysningskonsulenter til alle områder af dit projekt. De sidder klar, hvad end du har brug for vejledning om et specifikt produkt, sparring hele vejen, lysberegninger eller præsentationsmateriale.

Nord- og Midtjylland

Kim Uffe Jørgensen
+45 2157 2820
kiuj@lemu.dk

Sjælland og øerne

Martin Rye-König
+45 2466 8824
mrko@lemu.dk

Syddanmark

Henrik D. Møller
+45 4060 4030
hedm@lemu.dk

Indholdsfortegnelse

4

Velkommen til Boost!

7

Altid den rigtige løsning

8

Find den rigtige løsning til ethvert behov

10

5 gode grunde til at skifte til LED

12

10 musiknumre, der booster dit energiniveau

14

TrueForce LED-lyskilder

16

ExpertColor og Deco LED

18

Det helt rigtige LED-lysrør – hver gang

20

9 tips der kan forbedre dit salg

30

Energirig arbejdsfrokost

24

Opgradering der giver mening

26

CoreLine

28

Ledinaire

30

10 film, der styrker din forretningssans

32

CoreLine vs. Ledinaire

34

Hvorfor Philips?

36

Hvad ville du gøre, hvis du havde en million?

38

Intelligent belysning

40

Kom i gang med intelligent belysning med 5 simple trin

42

Den ultimative installatørbil

Velkommen til Boost!

Din guide til succes

Opgrader de løsninger du tilbyder, baseret på dine kunders belysningsbehov. Ved at sælge den rigtige belysning booster du også din egen forretning.

Skift fra konventionelle lyskilder til LED-lyskilder for at spare på energien. Invester i LED-armaturer for at forbedre lyskvaliteten og optimere besparelserne. Spring ud i integrerede belysningsystemer, som hjælper kunderne med at skabe det perfekte arbejdsmiljø og optimere driften.

Philips har en LED-belysningsløsning til ethvert behov. I Boost!, finder du en masse interessante emner, herunder vores brede udvalg af LED-løsninger, tips og tricks til, hvordan du skaber vækst i din virksomhed. Læs Boost!, din guide til gode salgsresultater indenfor LED-belysning.






 **Industri**



 **Kontor**

Altid **den** **rigtige** **løsning**

Rigtige fagfolk stræber altid efter at gøre hvad der er bedst for deres kunder – uanset anvendelsesområde, situation og funktion. Uanset om kunden arbejder under et stramt budget eller sigter efter maksimal energibesparelse. Uanset om den bedste løsning bare sikrer energi- og omkostningsbesparelser eller er ultraavanceret. Uanset behovet, har Philips altid den rigtige LED-løsning. Og det er hos Lemvigh-Müller, du finder den. Se alle vores LED-løsninger i denne guide.



 **Parkeringsanlæg**

Find den **rigtige løsning** til ethvert behov



Scan QR-koden og besøg vores produktudvælger:

www.philips.com/productfinder

**interact
ready.**

1 Eksisterende konventionel installation

2 LED-lyskilder og -lysrør

3 Ledinaire

4 CoreLine

5 Intelligent belysning



Kontor

Lystofrør T8/T5



Kompaktlystofrør PLL og PL-C

Master LED-lysrør Ultra/High Output T8/T5



CorePro PLL/PL-C

Ledinaire Påbyg



Ledinaire Downlight



Ledinaire Panel OC/UGR<19



Ledinaire SlimDownlight



CoreLine Påbyg



CoreLine Downlight



CoreLine Panel OC/UGR19



CoreLine SlimDownlight



CoreLine Påbyg



CoreLine Downlight



CoreLine Panel OC/UGR<19



CoreLine SlimDownlight



Kontor



Industri

Lystofrør T8/T5

SON/HPI/HPL udladningslamper



Master LED-lysrør Ultra/High Output T8/T5



TrueForce LED Industri

Ledinaire Projektør



Ledinaire IP65 Industriarmatur



CoreLine Highbay eller Highbay med PIR



CoreLine IP65 Industriarmatur



CoreLine IP65 Industriarmatur



MasterConnect LED-lysrør



Industri



Mindre depot

Lysstofrør T8/T5



CorePro LED-lysrør



MASTER LED-lysrør Ultra/High Output T5



Ledinaire Grundarmatur



CoreLine Grundarmatur



CoreLine P44 Fastset



MasterConnect LED-lysrør



Mindre depot



Parkeringsanlæg

Lysstofrør T8/T5



CorePro LED-lysrør



Master T5 UO/HE/HO



Master LED-lysrør T8 sensor



Ledinaire IP65 Industriarmatur



CoreLine IP65 Industriarmatur



CoreLine IP65 Industriarmatur



MasterConnect LED-lysrør



Parkeringsanlæg

5 gode grunde til at skifte til LED



Scan for at tilmelde dig **gratis online belysningstræning** fra Philips Lighting University!



Philips LED-lyskilder er designet til nem installation og fremragende effektivitet, hvilket gør opgraderingen til LED hurtig og let. Men hvorfor overhovedet skifte fra konventionelle lyskilder til LED? Derfor:

1 Store energi-besparelser

LED-lyskilder reducerer elregningen. De bruger 50 % af den energi, som lysstofrør bruger, 20 % af, hvad halogenlamper bruger, og 10 % af, hvad glødepærer bruger.

2 Omgående besparelser

Energibesparelsen indtræffer straks efter installationen.

3 Direkte erstatning

Ingen problemer eller ekstraomkostninger ved udskiftning af gamle lyskilder. Alle lyskilderne er designet til at være fuldt kompatible med de eksisterende armaturer. Udskift, og nyd alle fordelene.

4 Lang levetid

LED-lysrør holder dobbelt så længe som lysstofrør, mens vores LED-erstatninger for halogenlamper og glødepærer holder 10 gange længere. Dermed bliver vedligeholdelsesomkostningerne mere end halveret!

5 Tjener sig hurtigt ind

Investeringen i LED-lyskilder har typisk tjent sig ind i løbet af et års tid ved armaturer, der lyser i døgndrift.

10 musiknumre, der booster dit energiniveau



1. **Survivor**
Eye of the Tiger
2. **Coldplay**
Viva la Vida
3. **AC/DC**
Thunder
4. **Busta Rhymes**
Hit 'em High
5. **Lenny Kravitz**
American Woman
6. **Pharrell Williams**
Happy
7. **The Offspring**
Pretty Fly (For a White Guy)
8. **Eminem**
Lose Yourself
9. **Will.i.am ft. Britney Spears**
Scream & Shout
10. **U2**
Beautiful Day

Skal du lige have et ekstra spark, når du møder ind til dagens arbejde? Vi har fundet de 10 bedste sange, der virker, når vi skal have boostet vores energiniveau.

Du kan finde flere sange der booster dit energiniveau på www.lemu.dk/philips

TrueForce LED-lyskilder

Spar energi, og skab den perfekte belysning til ethvert behov.

Branchens førende LED-lyskilde som erstatning for SON-T:

- Kraftigt lysudbytte, optisk effektiv
- Omgående opgradering – intet behov for armaturudskiftning eller -ændring
- 50.000 timers levetid, 5 års garanti

TrueForce LED Vej



TrueForce-LED Industri

- Plug & play: EM-systemkompatibel
- Energibesparelse på op til 65 %*
- Behageligt hvidt lys (CRI 80)
- IP40-klassificering



TrueForce-LED Urban

- Samme størrelse som konventionelle lyskilder
- Energibesparelse på op til 75 %*
- Effektiv optik
- Letvægtsdesign – vejer kun 350 gram
- Beskyttelse mod forhøjet temperatur
- IP65-klassificering
- Virker også direkte til 230V

* Sammenlignet med konventionelle løsninger



Skab den perfekte stemning i ethvert rum

MASTER LED-spot ExpertColors lysspektrum minder om halogenlyskildens, hvilket giver en oplevelse af ægte farver.

MASTER LEDspot ExpertColor



Tilpasset lysspektrum, der minder om halogen



Dyb og jævn dæmpning, under 5 %

CRI 97

Branchens førende farvegengivelse, CRI97



Energibesparelser på op til 85 %*



40.000 timers levetid



* Sammenlignet med halogenlamper

Designet til at blive set

Nutidens arbejdspladser skal leve op til en lang række funktioner. Vi producerer, mødes, fremlægger, sælger og kræver at vores belysning kan tilpasses, leve op til vores behov, og ændres efter humør. Der er en stigende efterspørgsel for belysning, som er dekorativ og elegant, og som er designet for at blive set. Philips' Filament-lyskilder er LED-lyskilder med store glødetråde, som er designet til at fremhæve kundens kontor- eller butiksinteriør og afrunde stilen på et hotel, en bar eller en restaurant. Giv indretningen et eksklusivt strejf med det unikke glødetrædsdesign fra Philips.



Philips LED Filament Golden

Skaber en traditionel, varm og hyggelig vintage-atmosfære. 2000 Kelvin.

Philips LED Filament Smoky

Moderne, slankt og friskt design med klart lys. 4000 Kelvin.

Nem, simpel installation

Begge kollektioner er kendetegnet ved klassisk design, så du har mulighed for at udvælge den helt rigtige form – vælg mellem lyskilder i udformningerne »Globe«, »Dråbe« eller »Rør«. Findes med og uden dæmp.

LED-lysrør

Det helt rigtige LED-lysrør hver gang

Branchens førende LED-udvalg til udskiftning af lysstofrør

- Førsteklasses lumenydelse
- Fremragende kompatibilitet
- Nem installation

Til almen belysning, er high output-lysrørene den perfekte løsning. Til de krævende anvendelsesformål er ultra output eller ultra efficiency det oplagte valg.



Find den **rigtige** løsning i vores sortiment ved hjælp af vores **udvælgelsesværktøj** www.philips.dk/vaelglysrør



MASTER LED-lysrør T8 UE

- Det mest effektive LED-lysrør på 172 lm/W
- Lysudbytte på op til 3700 lumen
- Tilbagebetalingstid på ca 1 år ved døgndrift*
- Op til 6x længere levetid*

MASTER LED-lysrør T5

- Levetid på 50.000 timer
- Op til 155 lumen/watt
- Findes både i version til 230V og til HF-forkobling**
- Lysudbytte på op til 5600 lumen

MASTER LED-lysrør T8 sensor

- Integreret bevægelsessensor
- Automatisk dæmpning afhængig af bevægelse
- Ingen behov for ekstra sensorer eller kabelføring
- Energibesparelse på op til 70 %*

CorePro LED PLC & PLL

- Enkel eftermontering ved PLC-lysstofrør og PLL-lyskilder
- Levetid på 30.000 timer
- Energibesparelse på op til 60 %*

* Sammenlignet med konventionelle lysstofrør

** Besøg www.philips.dk/installator for at få de nyeste oplysninger om kompatibilitet for forkoblinger.

9 tips der kan forbedre dit salg

Salg er meget mere end blot at udlevere brochurer, forhandle priser og lukke handler. Din attitude er af stor betydning, og det samme er din ekspertise. Opbyg et rigtigt forhold til dine kunder. Det gør både din og kundens arbejdsdag langt mere behagelig. Og mere lønsom.

- 1. Vær ærlig**
Hvis kunderne stoler på dig, er det langt mere sandsynligt, at de køber.
- 2. Sørg for at udfordre deres standpunkter**
Det er dig, der er eksperten. Sørg for at udfordre forældede opfattelser, og spørg »hvorfor?«
- 3. Mersalg, krydssalg, add-on-salg**
Du kan altid sælge mere. Hold dig ikke tilbage – kom med forslaget!
- 4. Sørg for at fejre dine succeser**
Og lær af dine fejl. Lær at forstå, hvorfor kunden ikke købte noget.

- 5. Bliv gode venner**
Vær oprigtigt interesseret i din kunde. Opbyg en personlig relation.
- 6. Bevar roen**
Vigtig handel? Henvend dig aldrig til en kunde, hvis du kun har S-tegn i øjnene.
- 7. Vis interesse**
Spørg ind til deres frustrationer. Spørg dem, hvilke problemer de står overfor at skulle løse.
- 8. Vær overbevisende**
Forbered dig grundigt. Hav alle fakta ved hånden. Udvis selvsikkerhed. Det bevarer interessen hos kunden.
- 9. Tag dig tid**
Kunderne ønsker ikke at blive presset ind i en handel, hvis de ikke er klar til at købe.

- 1. Brug dine eksisterende kontakter**
Du bliver overrasket over, hvor stort dit netværk egentlig er.
- 2. Spørg dem, hvad de har brug for**
Sæt dem i forbindelse med andre, du har tillid til – det kunne være løsningen.
- 3. Lyt i stedet for at tale**
Fokuser på kundens behov og interesser i stedet for dine egne.
- 4. Brug LinkedIn!**
Udvid dit netværk. Hold dig ikke tilbage, men inviter kontakter, du allerede kender.
- 5. Giv uden at tage**
Vær venlig og hjælpsom, helt uden bagtanker. Det kunne meget vel vise sig at være meget værd.

- 6. Vær altid dig selv**
Folk bemærker det, når du er oprigtig og ægte. Lad være med at forstille dig.
- 7. Brug hver eneste mulighed**
Knyt alle personer du møder til dit netværk. Hvem ved, hvad det kan føre til.
- 8. Brug de sociale medier**
Del færdige projekter eller det, du arbejder med lige nu, med dit netværk.
- 9. Styr dine forventninger**
Hold hvad du lover, og følg op på dine løfter.
- 10. Skab forbindelser**
Vær opmærksom, og husk personlige detaljer. Behandl kontakter som dine venner.

Bliv bedre til at netværke

Networking drejer sig om at skabe nye kontakter og knytte og pleje forbindelser. Du ved aldrig, hvornår venner, naboer, tidligere kollegaer eller bekendtskaber fra træningscentret kan være et lead til nye kunder – eller måske bliver de selv kunder en dag.

Energirig arbejdsfrokost

Giv dig selv et boost

Der findes ikke noget bedre end en lækker, sund og nærende frokost til at holde sig i gang i løbet af en travl arbejdsdag. En frokost, som man kan se frem til, og som indeholder alle ingredienser, der skal til, for at du kan levere toppræstationer. Denne opskrift booster dit energiniveau, skærper dine sanser og øger din arbejdsglæde – med garanti!

Find flere opskrifter på www.lemu.dk/philips

Wrap med kylling

Fingermad med masser af energi. Kan spises varm eller kold.

Ingredienser:

180 g kyllingebryst, vinklet og skåret i tynde skiver

1/2 tsk. mildt chilipulver

1 fed hvidløg, hakket

Al saften fra 1/2 lime

1 tsk. olivenolie

2 grove tortillapandekager

1 ristet rød peber (syltet), i skiver

1 avocado, udstenet og skåret i halve

Koriander, hakket

Sådan tilbereder du den:

1. Bland kyllingen med limesaft, chilipulver og hvidløg.
2. Varm olien på en teflonpande, og steg kyllingen i et par minutter. Varm pandekagerne imens, følg vejledningen på pakken.
3. Mos en halv avocado ud på hver pandekage.
4. Tilsæt peber, og varm den igennem på panden.
5. Læg kylling på pandekagen, og drys med koriander.
6. Rul pandekagen, skær den i to, og spis med fingrene.

LED-armaturer: Opgradering der giver mening

Vores LED-lysrør, -lyskilder og -spots er en simpel og udgiftssænkende erstatning for konventionel belysning. Men hvad med selve armaturerne?

Hvis du har planer om at reovere en kundes belysningsinstallation, bør du overveje at opgradere hele installationen med vores CoreLine (innovative) og Ledinaire (basis) LED-armaturer. De erstatter traditionelle armaturer typer som f.eks. indbyggede og påbyggede paneler, spots, grundarmaturer ned flere.

Der er mange gode grunde til, at det giver mening at opgradere armaturerne. For det første vil en udskiftning af installationen give bedre belysning. Men der er også andre fordele ved at anvende de nyeste LED-armaturer i stedet for blot at reovere den konventionelle installation:

- bedre energieffektivitet
- større lyseffekt
- bedre lyskvalitet

I sidste ende kan det betyde, at kundens medarbejdere kan se bedre, og at arbejdet bliver behageligt, produktivt og sikkert.

Og som det fremgår af side 32, er vores CoreLine-armaturer det naturlige valg ved udskiftningsprojekter, mens Ledinaire-armaturer er det bedste valg ved hverdagsopgaver.



CoreLine

Nu med
5
års
garanti!

CoreLine Væg- og Loftarmatur



- Perfekt til erhvervsbyggeri: hærværkssikret (IK08) og vandtæt (IP65)
- Nem installation og håndtering: udstyret med tilslutningsledning
- Fås i udgaver med 1200 lm, 2000 lm og 3400 lm

Standarden for innovative og brugervenlige belysningsløsninger af høj kvalitet, til alle de projekter, hvor lys virkelig betyder noget.

Få **flere oplysninger** om de forskellige CoreLine-armaturer på www.philips.dk/coreline


CoreLine **Downlight**



interact
ready.

- Dækker flere professionelle anvendelser, grundet DALI-dæmpning, hvid/mat optik og forskellige IP-klasser
- Høj effektivitet, op til 100 lm/W

CoreLine **Panel OC/UGR<19** til kontor



interact
ready.

- Metalramme for større stabilitet
- Nem installation og håndtering: driver i kant
- Jævn lysende overflade, som er optimal til kontorbelysning

Ledinaire

Ledinaire IP65 Industriarmatur

- Nem at anvende: fås med forskellige lumenpakker
- Driftssikker driver, lavere fejlfrekvens
- Høj effektivitet, op til 100 lm/W



Ledinaire Panel



- Metalramme til større stabilitet
- Højkvalitets-LED, ingen gulfarvning
- Driftssikker driver, lavere fejlfrekvens
- Fås i version, der opfylder kravene til kontorbelysning med UGR19

Ledinaire Projektør Stor



- Finish og design af fremragende kvalitet
- Driftssikker driver, lavere fejlfrekvens
- Lysudbytte, der lever op til kravene for standardanvendelser
- Bevægelsessensor (ekstraudstyr)

Den gennemtestede serie af driftssikre produkter til hverdagsopgaver, hvor god ydeevne er i højsædet.

Få **flere oplysninger** om de forskellige Ledinaire-armaturer på www.philips.dk/ledinaire

10 film, der styrker din forretningsans



Joy

Klog, energisk og med et kompliceret privatliv. Det er Joy, grundlæggeren af og matriarken i en magtfuld familievirksomhed.



Pirates of Silicon Valley

Semihumoristisk biografi om de mænd, der ændrede verden ved at skabe hhv. Apple og Microsoft.



Jagten på lykke (Pursuit of Happiness)

Den ekstremt pressede sælger Chris mister også både konen, forældremyndigheden over sin søn og sit hjem.



Boiler Room

Seth prøver lykken som børsrådgiver for at opnå sin fars accept. Men arbejdet rummer mere, end hvad han havde regnet med.



The Wolf of Wall Street

En børshaj fra Long Island har succes med at snyde investorerne på Wall Street.



The Social Network

Hans opfindelse gør ham til den yngste milliardær nogensinde, men det bliver ikke uden personlige og juridiske problemer.



Moneyball

Billy Beane anvender statistiske data, der vil vende op og ned på professionel baseball.



Bossen og bumsen (Trading Places)

En storsnudet investor og en snedig småsvindler bytter pludselig liv og roller som led i et væddemål blandt to gamle millionærer.



The Founder

En kombination af ambition, vedholdenhed og hensynsløshed er grundlaget for en af de største restaurantkæder i verden.



Wall Street

En ung og ærgerrig børsrådgiver vil gøre alt for at nå toppen, og han får hjælp af en skrupelløs og grådig selskabstøtter.

CoreLine vs. Ledinaire

Nye LED-armaturer er selvsagt det rigtige valg ved renovering og nybyggeri.

Ud over den attraktive belysning, får kunderne også de rene designlinjer, der kendetegner Philips CoreLine (innovative), samt den værdi, som Ledinaire (basis) LED-armaturer står for.

Så hvordan vælger man det rigtige armatur til den enkelte kunde?

CoreLine

Innovative LED-armaturer til alle de projekter, hvor lys virkelig gør en forskel

Vores innovative CoreLine-serie sætter branchestandarden for projekter, hvor attraktiv belysning virkelig betyder noget. Disse eksklusive armaturer af høj kvalitet er robuste og holdbare, har en lav fejlfrekvens og en lang række egenskaber – de har kort sagt det hele.

Den omfattende serie indeholder højtydende armaturtyper. Det betyder, at du kan finde en løsning til ethvert rum; til samtlige områder i bygningen og til ethvert anvendelsesområde. Og du får morgendagens intelligente belysningssystem i dag når du vælger Interact Ready-armaturerne der virker med Interact Pro.



Ledinaire

Den gennemprøvede serie af driftssikre produkter til hverdagsopgaver

Philips Ledinaire er det helt rigtige valg for kunder, der er på udkig efter en økonomisk indgang til en verden af effektive LED-armaturer. Denne serie er beregnet til hverdagsbelysningsopgaver, hvor god ydeevne og værdi for pengene er i højsædet. Du får gennemprøvet Philips LED-kvalitet og driftssikkerhed til en pris, som alle har råd til.

Højkvalitets-drivere fra Philips sikrer en lav fejlfrekvens, og driftssikre hovedkomponenter leverer den ydeevne, som du bliver lovet på emballagen. De forskellige typer erstatter de traditionelle armaturer med paneler, downlights, spots, samt IP65 industriarmaturer. Det er et enkelt sortiment helt uden dikkedarer, og som er lagerlagt i grossistbutikken.



	Ledinaire	CoreLine
Levetid, som minimum	L65 med 50.000 timer*	L70 med 50.000 timer*
Driftssikkerhed: fejlfrekvens i driver	< 7,5 % ved 50.000 timer	< 5 % ved 50.000 timer
Garanti	3 år	5 år

* L-værdien beskriver procentdelen af den tilbageværende lysterøm, efter en given tidsramme.

Hvorfor Philips?

Bedste produkter:

Uovertruffen kvalitet

Belysning fra Philips er kendetegnet ved at være markedets førende i kvalitet og driftssikkerhed, hvilket sikrer, at du får det fulde lysudbytte og optimal kvalitet i hele den garanterede levetid. Her er der intet behov for opfølgende besøg for at udskifte defekte lyskilder.

Enestående dæmpning

Hvorend du vil have folk til at slappe af og føle sig godt tilpas, har vi lyskilder og lysrør der giver et varmt og indbydende lys. Det innovative driverdesign gør modellen kompatibel med en bred vifte af lysdæmpere.

Nem installation

Philips' produkter er kompatible med næsten alle dæmpere og transformere.

Dette sikrer en nem installation, med bevarelse af alle specifikationer og den fulde levetid, hvilket medfører lave samlede ejeromkostninger.

Bedste samarbejdspartner:

Teknisk rådgivning og omfattende kundesupport:

»Hurtig og kompetent besvarelse af spørgsmål«

Tæt samarbejde med lokale grossister sikrer rettidig produkttilgængelighed:

»Philips er fleksibel med at tilbyde forskellige leveringsmuligheder«

Tæt samarbejde med Philips før, under og efter projekterne:

»Det lykkedes dem virkelig at opfylde vores ønsker på bedste vis. De har virkelig gjort sig store anstrengelser og vist et fantastisk engagement ...«

Bedste sortiment:

- Et komplet udvalg af førsteklases LED-lysrør, -spots, -standardlyskilder, -kerter, -kroner, og -armaturer
- Lige fra energi- og omkostningsbesparelser og til ultraavancerede, integrerede systemer: den rigtige LED-belysning til ethvert behov

Hvad ville du gøre, hvis du havde en million?

Privat ø

Det er sandt: din egen private ø. Hvem kan overgå den feriedestination? Priserne starter ved 480.000 kr., og for ca. 1.600.000 kr. kan du endda blive den stolte ejer af en tropisk ø. Glem ikke, at: du får brug for en båd.

Ferrari

Ferrari er synonym med italiensk køreglæde. Vidste du, at hingsten på det bageste emblem skulle bringe lykke? Lige, hvad du har brug for, hvis den næste million skal i hus. Spænd sikkerhedsselerne!

Privat jetfly

At flyve uden at skulle dele flyet med andre, er et privilegium, som kun velhavende mennesker kan nyde. Sandt: en enkelt million er ikke helt nok til at købe et jetfly. Men hvem gider alt det bøvl, det fører med sig at eje et fly, når man bare kan leje et. Er du klar til at lette?

Vandrutsjebane

Giv din svømmepøl et pift med en vandrutsjebane – lige fra soveværelset. Gooooooooooooooooomorgen!

Speedbåd

Når lykken tilsmiler dig, er det på tide at købe en båd. Ude på vandet med vinden i håret – det er her, de rige og de kendte får sig lidt velfortjent afslapning. Giv den fuld gas!

Butler

Hvis du sætter pris på perfekt ristet toast med et blødkogt æg og en friskstrøget avis om morgenen: ansæt en butler. Den ultimative personlige assistent står altid til tjeneste, næsten helt uden at du bemærker ham. Læn dig tilbage, og slap af...

Specialfremstillet motorcykel

Få motoren op i omdrejninger. Tag ud på motorvejen. Oplev eventyret. Og uanset hvad der møder dig på din vej. Lad os være helt ærlige: millionærer har også brug for at rase ud engang imellem. Start motorerne!

Eksklusivt ur

Det er ingen hemmelighed, at et godt ur er en god investering og ikke blot en udgift. Men i stedet for at sælge det senere til en højere pris, kan du vælge at give det videre til dine børn som et arvestykke, et sandt tegn på god smag.

Intelligent belysning: fremtiden er her



»Optimer komforten, spar på energien,
og få værdifuld viden«



Som installatør får du hjælp til projekt- og brugeradministration, hvilket inkluderer oplysninger om lyskilder og tilbehør. Og du vil vinde dine kunders tillid ved at give brugerrettet ekspertrådgivning, som er baseret på indsamlet data, og som sikrer yderligere optimering og besparelser.

Fremtidens belysning er intelligent. Intelligente LED-systemer optimerer lysniveauet i bygningen og skaber den perfekte atmosfære for både medarbejdere og gæster. Personalet kan selv styre deres belysning og nemt tilpasse den til den aktuelle arbejdsopgave. Det skaber et bedre, mere sikkert og komfortabelt arbejdsmiljø, som booster produktiviteten og motiverer medarbejderne. Intelligente belysningssystemer har allerede bevist deres værd i store virksomheder, og nu lanceres intelligente lyskilder, armaturer, sensorer og vægkontakter

til små og mellemstore virksomheder - Interact Pro! Lyset i lokaler og zoner kan dæmpes eller slukkes helt, når de ikke er i brug, og tilpasses mængden af dagslys. Det er en fremragende måde at styre belysningen på, i kontorer, byggepladser og parkeringspladser. Interact Ready MasterConnect LED-lysrør og CoreLine-armaturer er fremtidssikrede med IoT. De sikrer, at kunderne lever op til gældende lovgivning, er berettiget tilskud for grønne virksomheder og generelt forbedrer virksomhedens omdømme.

Dine fordele:


- Intelligent belysning i verdensklasse til små og mellemstore virksomheder
- Nemt at installere, intet behov for ekstra antenner, radiobokse eller signalkabler
- Kontroller og indstil lyset via den intuitive Interact Pro-app til iOS og Android
- Få værdifuld data fra Interact Pro-dashboardet, og bliv en betroet rådgiver
- Interact Pro-appen og -dashboardet fungerer problemfrit sammen med vores Interact Ready-armaturer og -lyskilder

Fordelene for dine kunder:

- Giv medarbejderne mulighed for nemt at indstille lysniveauer alt efter arbejdsopgave, ved brug af deres smartphone
- Maksimale energi- og udgiftsbesparelser via belysningskemaer og registrering af bevægelse og dagslys
- Vis socialt ansvar
- Overvåg belysning og strømforbrug med Interact Pro-dashboardet for yderligere optimering og besparelser

Kom i gang med intelligent belysning **med 5 simple trin**

Philips Interact Pro er et trådløst belysningsystem, der er designet til at være enkelt og kan installeres med en intuitiv mobilapp.



Philips Interact Ready-belysning fungerer med Interact Pro-dashboardet og -appen.

Sådan fungerer det intelligente belysningssystem

Philips Interact Ready-belysning

interact ready.



Armaturer



Lyskilder



Sensorer



Vægkontakter


Kompatibel med

Interact Pro-software


interact Pro



Interact Pro-gateway



Interact Pro-app



Interact Pro-dashboard

Mød fremtiden i dag: **Den ultimative** installatørbil

Da de fleste installatører tilbringer det meste af dagen ude på vejene, er deres varebiler et uundværligt redskab. Den mobile arbejdsplads er også samtidig enhver installatørs ultimative elværktøj. Det er derfor ikke noget under, at mange af jer bruger tid og penge på at give varebilen det rigtige udstyr. Selvfølgelig: form og funktion går hånd i hånd, og bilen er hovedsageligt fyldt op med praktiske ting og sager. Men da I tilbringer meget af tiden på vejene, er en lille smule komfort heller ikke helt af vejen. Og hvad med lidt sjov og styling? Heldigvis er den mobile teknologi inde i en rivende udvikling.



Elektrisk køretøj

Til trods for eksperternes løbende diskussion vil din fremtidige varebil nok være fuldt elektrisk. Og vi går selvfølgelig ind for denne udvikling. Al magt til elektriciteten! Den vil gøre vores planet til et bedre sted med mindre støj.



Kontorarbejdsstation

Hvorfor gemme skrivebordsarbejdet til om aftenen eller til weekenden, hvis du kan gøre det færdigt her og nu? Den ultimative installatørvarevogn er udstyret med et forsæde, der kan forvandles til en arbejdsstation. Med en skærm og et tastatur lige ved hånden. Det er det bedste sted at overvåge den Interact Ready-belysning, som du har installeret hos kunden, via Interact-dashboardet.




Altid online

Internettet stopper ikke ved mobile enheder. Lige som Tesla vil alle køretøjer i den nærmeste fremtid være permanent online. Men det stopper ikke der: Bilerne bliver til kørende computere. Højhastighedsinternet vil forandre din kørsel, dit arbejde og dit liv på fire hjul.



Varm og frisk

Glem din gamle termokande med kaffe, der muligvis stadig er varm, men smager, som om den blev brygget for 8 timer siden. Hvilket den også blev... Fremtidens varebil er både udstyret med kaffemaskine og mikrobølgeovn. Så du kan endda nyde en varm frokost, når du er på farten. Velbekomme!



**DO NOT EXPORT
THIS PAGE IN PDF**

