

PHILIPS




SpaceWise

Produktoversigt


SpaceWise til ethvert behov




SlimBlend 60x60

<ul style="list-style-type: none"> Levetid: 50.000 timer – L80 MacAdams: SDCM < 3 Lysudbytte: op til 107 lm/W 5 års garanti Office compliant UGR < 19 og < 3000 cd/m² ved ≥ 65° 	<p>Panel indbygningsarmatur i slankt design, behageligt og blændfrit lys med mikroprismatisk optik (MLO), betyder at denne armaturserie overholder standarderne for kontorbelysning. Armaturhuset er af hvidlakeret stål. Den store lysende flade, gør lyset diffust og blødt, harmonerer fint med loftet, og giver en flot ovenlyseffekt. Til synlig skinne og påbygning (i ramme).</p>	
	Montage	Produktnavn
	Indbyg – synlig T-skinne	SlimBlend RC400B 4200Lm RA90 3000K 60X60
	Indbyg – synlig T-skinne	SlimBlend RC400B 4200Lm RA90 4000K 60X60
	Indbyg – synlig T-skinne	SlimBlend RC400B 3600Lm RA80 3000K 60X60
	Indbyg – synlig T-skinne	SlimBlend RC400B 3600Lm RA80 4000K 60X60
	Indbyg – synlig T-skinne	SlimBlend RC400B 4200Lm RA80 3000K 60X60
	Indbyg – synlig T-skinne	SlimBlend RC400B 4200Lm RA80 4000K 60X60
Påbygningsramme 60x60	Påbygningsramme for SlimBlend RC125Z 60x60	


PowerBalance 60x60

<ul style="list-style-type: none"> Levetid: 50.000 timer – L90 MacAdams: SDCM < 3 Lysudbytte: 142 lm/W 5 års garanti Office compliant UGR < 19 og < 3000 cd/m² ved ≥ 65° 	<p>Ekstremt effektivt LED-armatur, der overholder kontorstandarderne. Det karakteristiske modulopbyggede design med de tilbagetrukke lysceller giver et meget behageligt og blændfrit lys.</p>	
	Montage	Produktnavn
	Indbyg – synlig T-skinne	Powerbalance RC461B 3400Lm RA80 3000K 60X60
	Indbyg – synlig T-skinne	Powerbalance RC461B 3400Lm RA80 4000K 60X60


FlexBlend 60x60

<ul style="list-style-type: none"> Levetid: 50.000 timer – L90 MacAdams: SDCM < 3 Lysudbytte: 97 lm/W 5 års garanti Office compliant UGR < 19 og < 3000 cd/m² ved ≥ 65° 	<p>Indbygningsarmatur i slankt design med mikroprismatisk optik (MLO), der giver behageligt og blændfrit lys, der overholder standarderne for kontorbelysning. Armaturhuset er af hvidlakeret stål. De to lysstriber differentierer dette panel-armatur fra de traditionelle 60x60 armaturer med en lysende overflade.</p>	
	Montage	Produktnavn
	Indbyg – synlig T-skinne	Flexblend RC340B 3600Lm RA80 3000K 60X60
	Indbyg – synlig T-skinne	Flexblend RC340B 3600Lm RA80 4000K 60X60
		Påbygningsramme for Flexblend RC125Z 60x60


SlimBlend 30x120

<ul style="list-style-type: none"> Levetid: 50.000 timer – L90 MacAdams: SDCM < 3 Lysudbytte: op til 107 lm/W 5 års garanti Office compliant UGR < 19 og < 3000 cd/m² ved ≥ 65° 	<p>Panel indbygningsarmatur i slankt design, behageligt og blændfrit lys med mikroprismatisk optik (MLO), betyder at denne armaturserie overholder standarderne for kontorbelysning. Armaturhuset er af hvidlakeret stål. Den store lysende flade, gør lyset diffust og blødt, harmonerer fint med loftet, og giver en flot ovenlys-effekt. Til synlig skinne og påbygning (i ramme).</p>	
	Montage	Produktnavn
	Indbyg – synlig T-skinne	SlimBlend RC400B 4200Lm RA90 3000K 30X120
	Indbyg – synlig T-skinne	SlimBlend RC400B 4200Lm RA90 4000K 30X120
	Indbyg – synlig T-skinne	SlimBlend RC400B 3600Lm RA80 3000K 30X120
	Indbyg – synlig T-skinne	SlimBlend RC400B 3600Lm RA80 4000K 30X120
	Indbyg – synlig T-skinne	SlimBlend RC400B 4200Lm RA80 3000K 30X120
	Indbyg – synlig T-skinne	SlimBlend RC400B 4200Lm RA80 4000K 30X120
Påbygningsramme 30x120	Påbygningsramme for SlimBlend RC125Z 30x120	


TrueLine nedhængt

<ul style="list-style-type: none"> Levetid: 50.000 timer – L90 MacAdams: SDCM < 3 Lysudbytte: op til 132 lm/W 5 års garanti Office compliant UGR < 19 og < 3000 cd/m² ved ≥ 65° 	<p>Påbygget linjearmatur i slankt og minimalistisk design, der giver et behageligt og blændfrit kvalitetslys, som overholder standarderne for kontorbelysning. Armaturhuset er af aluminium.</p> <p>TrueLine fås også for sammenbygning, nedhængt og i en indbygget udgave.</p>																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Montage</th> <th>Produktnavn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nedhængt nedlys</td> <td>TrueLine SP530P 4000Lm RA90 3000K 1170mm</td> </tr> <tr> <td>Nedhængt nedlys</td> <td>TrueLine SP530P 4000Lm RA90 4000K 1170mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nedhængt nedlys</td> <td>TrueLine SP530P 3400Lm RA80 3000K 1170mm</td> </tr> <tr> <td>Nedhængt nedlys</td> <td>TrueLine SP530P 3400Lm RA80 4000K 1170mm</td> </tr> <tr> <td>Nedhængt nedlys</td> <td>TrueLine SP530P 5000Lm RA80 3000K 1450mm</td> </tr> <tr> <td>Nedhængt nedlys</td> <td>TrueLine SP530P 5000Lm RA80 4000K 1450mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nedhængt op/nedlys</td> <td>TrueLine SP532P 3400Lm RA90 3000K 610mm</td> </tr> <tr> <td>Nedhængt op/nedlys</td> <td>TrueLine SP532P 3400Lm RA90 4000K 610mm</td> </tr> <tr> <td>Nedhængt op/nedlys</td> <td>TrueLine SP532P 6600Lm RA90 3000K 1450mm</td> </tr> <tr> <td>Nedhængt op/nedlys</td> <td>TrueLine SP532P 6600Lm RA90 4000K 1450mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nedhængt op/nedlys</td> <td>TrueLine SP532P 3400Lm RA80 3000K 610mm</td> </tr> <tr> <td>Nedhængt op/nedlys</td> <td>TrueLine SP532P 3400Lm UGR<19 RA80 4000K 610mm</td> </tr> <tr> <td>Nedhængt op/nedlys</td> <td>TrueLine SP532P 4900Lm UGR<19 RA80 3000K 1170mm</td> </tr> <tr> <td>Nedhængt op/nedlys</td> <td>TrueLine SP532P 4900Lm UGR<19 RA80 4000K 1170mm</td> </tr> <tr> <td>Nedhængt op/nedlys</td> <td>TrueLine SP532P 6600Lm UGR<19 RA80 3000K 1450mm</td> </tr> <tr> <td>Nedhængt op/nedlys</td> <td>TrueLine SP532P 6600Lm UGR<19 RA80 4000K 1450mm</td> </tr> <tr> <td>Nedhængt op/nedlys</td> <td>TrueLine SP532P 7700Lm UGR<19 RA80 3000K 1450mm</td> </tr> <tr> <td>Nedhængt op/nedlys</td> <td>TrueLine SP532P 7700Lm UGR<19 RA80 4000K 1450mm</td> </tr> </tbody> </table>	Montage	Produktnavn	Nedhængt nedlys	TrueLine SP530P 4000Lm RA90 3000K 1170mm	Nedhængt nedlys	TrueLine SP530P 4000Lm RA90 4000K 1170mm			Nedhængt nedlys	TrueLine SP530P 3400Lm RA80 3000K 1170mm	Nedhængt nedlys	TrueLine SP530P 3400Lm RA80 4000K 1170mm	Nedhængt nedlys	TrueLine SP530P 5000Lm RA80 3000K 1450mm	Nedhængt nedlys	TrueLine SP530P 5000Lm RA80 4000K 1450mm			Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 3400Lm RA90 3000K 610mm	Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 3400Lm RA90 4000K 610mm	Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 6600Lm RA90 3000K 1450mm	Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 6600Lm RA90 4000K 1450mm			Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 3400Lm RA80 3000K 610mm	Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 3400Lm UGR<19 RA80 4000K 610mm	Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 4900Lm UGR<19 RA80 3000K 1170mm	Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 4900Lm UGR<19 RA80 4000K 1170mm	Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 6600Lm UGR<19 RA80 3000K 1450mm	Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 6600Lm UGR<19 RA80 4000K 1450mm	Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 7700Lm UGR<19 RA80 3000K 1450mm	Nedhængt op/nedlys
Montage	Produktnavn																																												
Nedhængt nedlys	TrueLine SP530P 4000Lm RA90 3000K 1170mm																																												
Nedhængt nedlys	TrueLine SP530P 4000Lm RA90 4000K 1170mm																																												
Nedhængt nedlys	TrueLine SP530P 3400Lm RA80 3000K 1170mm																																												
Nedhængt nedlys	TrueLine SP530P 3400Lm RA80 4000K 1170mm																																												
Nedhængt nedlys	TrueLine SP530P 5000Lm RA80 3000K 1450mm																																												
Nedhængt nedlys	TrueLine SP530P 5000Lm RA80 4000K 1450mm																																												
Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 3400Lm RA90 3000K 610mm																																												
Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 3400Lm RA90 4000K 610mm																																												
Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 6600Lm RA90 3000K 1450mm																																												
Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 6600Lm RA90 4000K 1450mm																																												
Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 3400Lm RA80 3000K 610mm																																												
Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 3400Lm UGR<19 RA80 4000K 610mm																																												
Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 4900Lm UGR<19 RA80 3000K 1170mm																																												
Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 4900Lm UGR<19 RA80 4000K 1170mm																																												
Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 6600Lm UGR<19 RA80 3000K 1450mm																																												
Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 6600Lm UGR<19 RA80 4000K 1450mm																																												
Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 7700Lm UGR<19 RA80 3000K 1450mm																																												
Nedhængt op/nedlys	TrueLine SP532P 7700Lm UGR<19 RA80 4000K 1450mm																																												


TrueLine påbyg

<ul style="list-style-type: none"> Levetid: 50.000 timer – L90 MacAdams: SDCM < 3 Lysudbytte: op til 132 lm/W 5 års garanti Office compliant UGR < 19 og < 3000 cd/m² ved ≥ 65° 	<p>Påbygget linjearmatur i slankt og minimalistisk design, der giver et behageligt og blændfrit kvalitetslys, som overholder standarderne for kontorbelysning. Armaturhuset er af aluminium.</p> <p>TrueLine fås også for sammenbygning, nedhængt og i en indbygget udgave.</p>																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Montage</th> <th>Produktnavn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Påbyg</td> <td>TrueLine SM530C 3400Lm UGR<19 RA80 4000K 1170mm</td> </tr> <tr> <td>Påbyg</td> <td>TrueLine SM530C 5000Lm UGR<19 RA80 3000K 1450mm</td> </tr> <tr> <td>Påbyg</td> <td>TrueLine SM530C 5000Lm UGR<19 RA80 4000K 1450mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Montage	Produktnavn	Påbyg	TrueLine SM530C 3400Lm UGR<19 RA80 4000K 1170mm	Påbyg	TrueLine SM530C 5000Lm UGR<19 RA80 3000K 1450mm	Påbyg	TrueLine SM530C 5000Lm UGR<19 RA80 4000K 1450mm											
Montage	Produktnavn																				
Påbyg	TrueLine SM530C 3400Lm UGR<19 RA80 4000K 1170mm																				
Påbyg	TrueLine SM530C 5000Lm UGR<19 RA80 3000K 1450mm																				
Påbyg	TrueLine SM530C 5000Lm UGR<19 RA80 4000K 1450mm																				


SmartBalance nedhængt

<ul style="list-style-type: none"> Levetid: 50.000 timer – L90 MacAdams: SDCM < 3 Lysudbytte: op til 132 lm/W 5 års garanti Office compliant UGR < 19 og < 3000 cd/m² ved ≥ 65° 	<p>Nedhængt armatur i slankt design med mikroprismatisk optik (MLO), der giver behageligt og blændfrit lys og overholder standarderne for kontorbelysning. Hurtig højdetilpasning med Reutlinger-ophæng.</p>								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Montage</th> <th>Produktnavn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nedhængt - nedlys</td> <td>SmartBalance SP480P 3500Lm RA80 4000K</td> </tr> <tr> <td>Nedhængt - op-/nedlys</td> <td>SmartBalance SP482P 4000Lm RA80 4000K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Montage	Produktnavn	Nedhængt - nedlys	SmartBalance SP480P 3500Lm RA80 4000K	Nedhængt - op-/nedlys	SmartBalance SP482P 4000Lm RA80 4000K	
Montage	Produktnavn								
Nedhængt - nedlys	SmartBalance SP480P 3500Lm RA80 4000K								
Nedhængt - op-/nedlys	SmartBalance SP482P 4000Lm RA80 4000K								


TrueLevel påbyg

<ul style="list-style-type: none"> Levetid: 50.000 timer - L90 MacAdams: SDCM <3 Lysudbytte: op til 132 lm/W 5 års garanti Office compliant UGR < 19 og < 3000 cd/m² ved ≥ 65° 	Kassearmatur i slankt design, behageligt og blændfrit lys med mikroprismatisk optik (MLO), som gør, at dette armatur overholder standarderne for kontorbelysning. Armaturhuset er af hvidlakeret stål.	
	Montage	Produktnavn
	Påbyg	TrueLevel SM999C 4000Lm RA90 3000K 1200mm
	Påbyg	TrueLevel SM999C 4000Lm RA90 4000K 1200mm
	Påbyg	TrueLevel SM999C 3400Lm RA80 3000K 1200mm
	Påbyg	TrueLevel SM999C 3400Lm RA80 4000K 1200mm

Trådløse tryk

	Der findes to tryk til det trådløse SpaceWise styringssystem. De fungerer begge via ZigBee kommunikation. Begge tryk er uden batteri, da de drives ved hjælp af kinetisk energi: <ul style="list-style-type: none"> Et tryk med en fjederknop for tænd og sluk samt dæmpning ved at holde knappen inde. Et tryk med to fjederknapper for tænd og sluk samt dæmpning ved at holde knappen inde. Kan yderligere programmeres to scenarier. 	
		1-knaps trådløs tryk UID8450/10 ZGP 2B
		2-knaps trådløs tryk UID8460/10 ZGP 4B

Sensor-kit til DALI-armaturer

	Med dette kit bestående af en SR (sensor ready) bridge og en ekstern sensor for indbygning kan du tilslutte DALI-armaturer, hvor der ikke kan indbygges sensor, som ved downlights. Broen kan tilsluttes op til 20 DALI-drivere (maks 400W). Sensoren dækker ca. 3,6 m x 3,4 m ved 3 meters højde.	
		EasyAir SNS200CMP/w
		Xitanium SR Bridge independent

