

PHILIPS

Valaistus

Ulkovalaisimet

Luo upea valaistus

**Philipsin
puistovalaisimilla**



Kontorlokaler
TIL LEJE
Flere størrelser - 400 m² - 1000 m²
70 23 41
danbol

HONGKONG

B&B

ANGEL

WUNDERWEAR

W&B

Information board with text and graphics.



Metronomis LED

Metronomis LED -tuoteperhe tarjoaa muotoja ja materiaaleja, joiden avulla voidaan luoda yhtenäinen ilme läpi kaupungin.

Metronomis LED -valaisimet ovat toisiinsa sopivia ja säilyttävät niille ominaisen ulkonäön jokaisessa muodossaan. Muotoilu on puhdaslinjaista, tasapainoista ja läpikuultavaa.





Metronomis LED



Käytettävissäsi **kupuvaihtoehtoja...**



Fluid



Fluid –
krominhohtoinen



Sharp



Torch



Torch –
katoksellinen

... dynaamisia **kuputehosteita...**



Wave –
aaltokuvioinen
kuputehoste



Diamond –
timanttikuvioinen
kuputehoste



Circle –
ympyräkuviainen
kuputehoste




Pystysuuntainen
hologrammi-
tehoste

... maahan suuntautuvia **valotehosteita...**



Honeycomb



Foam



Star



Keskitetty valokuvio

...sekä erilaisia **pylväitä** ja **väri vaihtoehtoja**



MetroBasic MetroCone MetroLat MetroLight MetroRiginal MetroTube MetroWood

- Alumiini – Philipsin vaaleanharmaa
- Alumiini – Philipsin tummanharmaa
- Puu – Tumma puu
- Puu – Syvän sininen



MetroLight

Pylvääseen integroitu ledimoduuli luo valotehosteen, joka tuo esiin pylvään muodon




CitySphere

Valolla voidaan luoda kaupungille identiteettiä ja mielikuvia, ja tuottaa niin asukkaille kuin vierailijoillekin viihtyisä kaupunki-ympäristö.


Pylvään päähän asennettava CitySphere-ledivalaisin on julkisten ulkotilojen tunnelmanluoja. Päiväsaikaan valaisimen muotoilu on huomaamaton, mutta pimeään tultua se herättää kaupunkiympäristön eloon.

CitySphere tuottaa visuaalisesti miellyttävää valoa ja sen värirengas antaa kaupungille oman, tunnuksenomaisen värin. CitySphere-valikoimaan kuuluvat asennussovittimet ja kiinnikkeet, joiden ansiosta kaupunkiin syntyy yhtenäinen, omaleimainen tunnelma.



Valaisimeen on saatavissa **erivärisiä renkaita...**

...erityyppisiä renkaita...



...sekä useita tyylikkäitä pylväsvaihtoehtoja





UrbanMoon


UrbanMoon yhdistää muotoilun ja estetiikan tie- ja katuvalaistukseen. UrbanMoon sulautuu päivän aikana luonnostaan kaupunkiarkkitehtuuriin. Yöllä kauniisti hohtava ylösvalo tekee kaupunkiympäristöstä miellyttävämmän ja ystävällisemmän.

UrbanMoonissa käytetty LedGine-moduuli varmistaa, että valonjako on toivottu, ja kaikki funktionaalisen valaistuksen vaatimukset voidaan toteuttaa kaduilla, aukioilla ja puistoissa.



Ilmettä ja estetiikkaa erilaisilla asennustavoilla

- UrbanMoon soveltuu sekä pylvään päähän että vaijeriasennukseen.
- Valikoimassa on erilaisia ripustussarjoja ripustusasennukseen.







Copenhagen LED


Kun Philips kehitti Copenhagen-valaisimen yhdessä Kööpenhaminan kaupunkiarkkitehtuurista vastaavan toimiston kanssa, tavoitteena oli parantaa kaupunkivalaistuksen esteettisyyttä. Suunnittelun tuloksena on yhtenäistä muotoilua ylläpitävä valaisin, joka soveltuu joustavasti erilaisiin käyttökohteisiin – niin tievalaistukseen kuin aukioillekin.

Copenhagen-valaisimesta on tullut paljon käytetty pohjoismainen klassikko, joka on nyt päivitetty lediaikaan. Valaisimen hillitty muotoilu istuu saumattomasti miltei minne tahansa.





RAAHE, Laiurinkatu





CitySwan

Tanskalaisten arkkitehtien Bjarne Schlägerin ja Morten Weeke Borupin suunnittelema CitySwan LED -valaisin sai inspiraationsa joutsenesta. CitySwan LEDin yksinkertainen muoto ja tarkoin valitut materiaalit tekevät valaisimesta puhdaslinjaisen ja erottuvan.

Yöaikaan CitySwan valaisee katuja ja alueita pehmeällä, toiminnallisella valolla. Epäsuoraa valoa voidaan tehostaa lisäämällä opaaliin kupuun lisäledejä. Tyylikäs CitySwan LED -valaisin voidaan asentaa pylvääseen tai seinään tuoteperheen omilla pylväillä ja kiinnikkeillä.



ROKUA



ROKUA



CitySoul gen2

CitySoul LED -katuvalaisimesta on kehitetty uusi sukupolvi. Valaisimen pyöreä ja selkeä muotoilu tekee siitä arkkitehtuuriin erinomaisesti soveltuvan vaihtoehdon. Pyöreään muotoon yhdistetyt sulavat linjat kiinnikkeen, valaisimen ja pylvään välillä luovat täydellisen valaistusratkaisun kaupunkeihin. Ratkaisu on sekä elegantti että huomaamaton.

CitySoul LED on saatavana kahdessa koossa sekä pylvään päähän että varteen asennettavana.



Linjakas CitySoul mahdollistaa monien ideoiden toteuttamisen kaupunkivalaistuksessa



Yksittäinen valaisin tai **”double”**-valaisinpari



Useita **asennusvaihtoehtoja**





MileWide²



Nykyaikaiset, ympäristöystävälliset valaistusratkaisut parantavat kaupunki-ympäristön viihtyisyyttä, mukavuutta ja turvallisuutta. Philips on suunnitellut yhdessä Holscher Designin kanssa MileWide²-valaisimen, joka on suosittu MileWide-tuoteperheen seuraaja. Selkeä- ja sulavalinjainen MileWide²-sarja sisältää pylväitä ja valaisinvarsia, jotka sopivat täydellisesti moderniin kaupunkikuvaan.

Tehokkaan valaistuksen ja tyylikkään ulkoasun ansiosta MileWide² soveltuu lukuisiin käyttökohteisiin, aina vilkkailta teiltä kaupunkien keskustaan. Monikerroksinen optiikka tuottaa tasaisen valonjaon ja pienemmän häikäisyn, minkä ansiosta perinteiset ratkaisut voidaan korvata suoraan pylväsvälillä, asennuskorkeudesta tai valon laadusta tinkimättä.



Tekniset tiedot

Metronomis LED



- Väriämpötila 3 000 K tai 4 000 K
- Ra > 80 (3 000 K), > 70 (4 000 K)
- IP66, IK10
- Pylvään päähän, ø 60 tai 76 mm
- Asennuskorkeus 3,5–6 m

CitySphere



- Väriämpötila 3 000 K tai 4 000 K
- Ra > 80 (3 000 K), > 70 (4 000 K)
- IP66, IK10
- Pylvään päähän, ø 60 tai 76 mm
- Asennuskorkeus 4–6 m

UrbanMoon



- Väriämpötila 3 000 K tai 4 000 K
- Ra > 80 (3 000 K), > 75 (4 000 K)
- IP65, IK08
- Pylvään päähän tai vaijeriasennukseen
- Asennuskorkeus 4–10 m

Copenhagen LED



- Väriämpötila 3 000 K tai 4 000 K
- Ra > 80 (3 000 K), > 70 (4 000 K)
- IP65, IK08
- Varteen ø 48 mm tai ripustusasennukseen
- Asennuskorkeus 4–6 m

CitySwan



- Väriämpötila 3 000 K tai 4 000 K
- Ra > 80 (3 000 K), > 75 (4 000 K)
- IP65, IK08
- Varsi- tai seinäasennus
- Asennuskorkeus 4–8 m

CitySoul gen2



- Väriämpötila 3 000 K tai 4 000 K
- Ra > 80 (3 000 K), > 70 (4 000 K)
- IP66, IK08
- Pylvään päähän ø 60–76 mm, varteen ø 42–60 mm, vaijeri- tai ripustusasennukseen
- Asennuskorkeus 4–10 m

MileWide²



- Väriämpötila 3 000 K tai 4 000 K
- Ra > 80 (3 000 K), > 70 (4 000 K)
- IP66, IK08
- Varteen ø 42–48 mm tai ø 60 mm, pylvään päähän ø 60–76 mm
- Asennuskorkeus 6–8 m

Valaistuksen energiatehokkuutta voi parantaa entisestään valaisinten valonohjauksella (esim. DynaDimmer).

Yhteystiedot

Philips Lighting Finland Oy
Äyritie 4, 01510 Vantaa
puh. (09) 615 800
fax (09) 6158 0413
etunimi.sukunimi@philips.com
lighting.fi@philips.com
www.philips.fi/lighting



Daniel Jenkins
Myyntijohtaja
Projektimyynti
matkap. 050 331 4114



Markku Kumpulainen
Aluemyyntipäällikkö
Ulkovalaistus
Pohjois-Suomi
matkap. 040 509 2125



Kimmo Malkki
Aluemyyntipäällikkö
Ulkovalaistus
Länsi-Suomi
matkap. 0400 805 927



Jussi Lehto
Aluemyyntipäällikkö
Ulkovalaistus
Etelä-Suomi
matkap. 040 513 0027



Katja Kosonen
Valaistussuunnittelu
Ulkovalaistus
matkap. 040 848 9495



Tarmo Ruponen
Tekninen tuki,
tarjouslaskenta
Ulkovalaistus
matkap. 040 591 4753

