

Ammattilaiskäyttöön tarkoitettut ulkovalaisimet - takuuohjelma

Valaisinluettelo

Tuote	10 vuotta	Kulta	5 vuotta	Hopea	3 vuotta	Pronssi
Tie- ja kaupunkivalaistus						
Luma > 100 000 tuntia	•					
SpeedStar Greenline	•					
Stela+ gen2 > 100 000 tuntia	•					
CityCharm			•			
CityCurve gen2			•			
CitySoul LED			•			
CitySoul gen2 LED			•			
CitySphere			•			
CitySpirit Street LED			•			
CitySwan LED			•			
Copenhagen LED			•			
Element LED			•			
Iridium ² LED			•			
Iridium gen3 LED			•			
Koffer ² LED			•			
Luma < 100 000 tuntia			•			
Luma Lite			•			
Luma Micro			•			
Metronomis LED			•			
MileWide LED			•			
MileWide ² LED			•			
Ocean Ambiance LED			•			
SpeedStar Ecoline			•			
Stela+ gen2 < 100 000 tuntia			•			
UrbanLink			•			
UrbanSky			•			
UrbanStar			•			
Arc Fortimo					•	
Arc LED					•	
Bobek LED					•	
CitySpirit gen2 LED					•	
ClearWay					•	
CristalCity					•	
Disq LED					•	
Element Structure LED					•	
Elysee 650 LED					•	
FreeStreet					•	
Harmony Classique LED					•	
Harmony LED					•	
Iridium LED Mini					•	
Jargeau gen2 LED					•	
Kegel Fortimo					•	
Kegel LED					•	
Koffer Fortimo					•	
Koffer ² LED Mini					•	
Libra Fortimo					•	
Libra LED					•	
Logo Fortimo					•	
Logo LED					•	
LumiStreet					•	
Micenas gen2 LED					•	
MileWide LED Mini					•	

Tuote	10 vuotta	Kulta	5 vuotta	Hopea	3 vuotta	Pronssi
Tie- ja kaupunkivalaistus						
Ocean Road LED						•
Osiris LED						•
Quebec LED						•
Selenium LED						•
StreetSaver						•
Thema LED						•
TownGuide						•
UniStreet						•
UrbanScene LED						•
Villa LED						•

Tuote	10 vuotta	Kulta	5 vuotta	Hopea	3 vuotta	Pronssi
Arkkitehtoninen valonheitinvalaistus						
Accent			•			
ArchiPoint			•			
Blast			•			
Burst			•			
Burst Compact			•			
C-Splash 2			•			
Flex			•			
Graze			•			
Reach			•			
Reach Compact			•			
DecoFlood2						•
DecoScene LED						•
Ledline						•
VayaFlood HP/LP/MP						•
VayaLinear LP/MP						•
Vaya Tube						•

Tuote	10 vuotta	Kulta	5 vuotta	Hopea	3 vuotta	Pronssi
Urheilu- ja aluevalaistus						
Mini300 LED gen2			•			
Mini300 Stealth LED			•			
OptiFlood LED			•			
ArenaVision LED						•
ClearFlood/ClearFlood Large			•			
CoreLine Tempo						•
OptiVision LED						•
QVF LED						•

Tuote	10 vuotta	Kulta	3 vuotta	Hopea	2 vuotta	Pronssi
Tunneli- ja alikukutunneleiden valaistus**						
FlowLine			•			
FlowStar			•			
TubePoint			•			
T-line			•			
TunLite LED						•
ClearFlood Tunnel						•
Flow LED						•

Versio julkaistu lokakuussa 2015

* (Ledi)pollareilla ja perinteisillä valaisimilla on 2 vuoden täystakuu

** Tunneleiden ja alikukutunneleiden valaistukseen suunnitellulla valaisimilla on eri takuuajat.

PHILIPS