





0°C à +35°C



CoreLine Réglette LED19S - Dimensions en mm



CoreLine Réglette LED38S - Dimensions en mm

## L'évidence LED

- La première réglette LED du marché avec une efficacité de 95 lm/W
- Jusqu'à 50% d'économies d'énergie : par rapport à une solution fluorescente
- Retour sur investissement < 3 ans

## Applications

- Circulations, Réserves, Ateliers, Usines

## Performance

- Flux équivalent à une solution fluorescente 18W ou 36W
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 95 lm/W
- Flux utile : de 1900 à 3800 lm

## Qualité de lumière

- Température de couleur : 4000K
- IRC : > 80

## Caractéristiques et options

- Durée de vie (à 25°C) :
  - L70B50 : 50 000 heures
  - L80B50 : 30 000 heures
  - L90B50 : 15 000 heures
- Possibilité d'installation en câblage traversant
- Ligne continue jusqu'à 39 mètres

## Smart Solution



CoreLine Réglette  
+  
OccuSwitch  
Classique Mural



=

**30%**  
d'économies  
d'énergie  
supplémentaires

Désignation	Flux utile (lm)	Puissance (W)	Temp. de couleur (K)	Faisceau (°)	Efficacité système (lm/W)	Poids (kg)	Code
<b>Longueur 600 mm, équivalent 18W, non gradable</b>							
BN120C LED19S/840 PSU L600	1900	20	4000	110	95	0,93	<b>899555</b>
<b>Longueur 1200 mm, équivalent 36W, non gradable</b>							
BN120C LED38S/840 PSU L1200	3800	40	4000	110	95	1,71	<b>899579</b>
<b>Accessoire de montage suspension (10 pièces)</b>							
BN120Z MB (10 PCS)						0,40	<b>899715</b>