



+10°C à +40°C



Tertiaire



Dimensions en mm

L'évidence LED

- **Surface de lumière uniforme**
- **10 ans de tranquillité** (utilisation 3000 heures par an)
- **Driver intégré** : pour une installation rapide

Applications

- Bureaux individuels, Open space, Circulations, Commerces, Santé, Hôtels

Performance

- Flux équivalent à une solution fluorescente 4x14W
- Efficacité lumineuse : 83 lm/W
- Flux lumineux utile : 3400 lm
- Durée de vie (à 25°C) :
 - L70B50 : 50 000 heures
 - L80B50 : 30 000 heures
 - L90B50 : 15 000 heures

Qualité de lumière

- Diffuseur en PMMA pour assurer une répartition homogène de la lumière
- Températures de couleur : 3000K ou 4000K
- IRC : 80
- Chromaticité : SDCM < 5

Caractéristiques et options

- Driver sans gradation
- Couleur : Blanc similaire RAL 9003
- Accessoires : Filin de sécurité fourni

Smart Solution

CoreLine Panel
+
OccuSwitch
Classique Micro
=
30%
d'économies
d'énergie
supplémentaires

Désignation	Flux utile (lm)	Puissance (W)	Temp. de couleur (K)	Efficacité système (lm/W)	Poids (kg)	UGR	Luminances à 65°	Dimensions (mm)	Couleur	Code
CoreLine Panel carré, flux équivalent 4x14W										
RC125B LED34S/840 PSU W60L60	3400	41	4000	83	4,50	22	4200	600x600	Blanc RAL 9003	067314
RC125B LED34S/830 PSU W60L60	3400	41	3000	83	4,50	22	4200	600x600	Blanc RAL 9003	067321