

Conditions de Garantie

Applicables aux **Sources lumineuses et composants électroniques**

La présente garantie s'applique uniquement aux lampes et composants vendus par Philips France (« les Produits »). Cette garantie s'applique à compter du **1er mars 2015**.

Cette politique de garantie est soumise aux conditions décrites ci-dessous et aux conditions indiquées dans les Conditions de Vente de Philips Lighting Professional Solutions France.

A. Durée de la garantie

Sous réserve des conditions précisées dans les Conditions Générales de Vente l'acheteur bénéficie d'une garantie pour la durée exprimée dans le tableau ci-contre.

B. Conditions particulières

La période de garantie débute à compter de la date d'installation, ou au plus tard 6 mois après la date de fabrication.

La période de garantie est basée sur un maximum de 500 heures d'utilisation annuelle pour les lampes à décharge d'éclairage sportif, 1000 heures pour les autres lampes et 4000 heures pour tous les autres produits.

Les produits doivent être utilisés conformément aux spécifications et aux recommandations de Philips et en respectant les cycles d'allumage / extinction conforme à l'IEC.

La garantie s'applique au composant Philips individuellement, indépendamment de la marque et du type des autres composants du système, dans le respect des spécifications et recommandations Philips.

La garantie sur le système s'applique seulement dans le cas de l'utilisation avec un driver ou ballast Philips tel que recommandé dans nos documentations.

	(durée en années)	Comp.	Syst.	
HID				
Lampe	CDM	1	2 ¹	
	Cosmopolis	1	2 / 3 ²	
	SON ³	1		
	SON APIA Hg free / Xtra	2		
	Autres HID	1		
Ballast HF	PV / DV / AV	5		
	PV / DV - Xtreme	8		
	PV / DV - economy	5		
Ballast EL	MK4 / Heavy Duty	5		
Amorceur	Standard	3		
	Digital	5		
Contrôle	Starsense PL/RF Amplight	3		
Fluo				
Lampe	TL, CFL, CFL-ni	1	3 ⁸	
	TL Xtra / Xtreme	5 ⁴	8 ⁵	
	CFL Xtra	3 ⁴		
Ballast HF	Essential	2		
	Basic, Matchbox	3		
	HF-S / HF-P / HF-R	5		
	HF-P Xt	8		
LED				
Modules LED	Fortimo LED SLM, SLM Flex,		5	
	DLM, DLM-Flex		5	
	Fortimo LEDstrip, LED Line		5	
	Fortimo LLM, HBMT		5	
	Fastflex LED Module		5	
	Lexel LED SLM, DLM		5	
	Affinium LDM, Intégrage,		5	
	PrimeSet RDL, LCM		5	
	Certaflux PLM		3	
	Core LED Line		3	
	Fortimo LED Twistable (TDLM)		3	
	Fortimo LED Disk,		3	
	Integrated Spot, DLMi		3	
	Fortimo LED Decorative modules		3	
	CertaFlux LED Strip, LED Line		2	
	CertaFlux DL-S		2	
	Drivers	Xitanium	5	
		Certadrive	3	
	Sécurité	TrustSight LED Converter	5	
Battery set		1		
Contrôles				
	Starsense PL; Starsense RF;	3	5 ⁶	
	Amplight; CT OLC	3		
	Actilume; Occuswitch	3		
	Dynalite; Teletrol	2		
	Tunnellogic	1		
Autres				
Lampes ⁷	Halogène Master	1		
	Autre Halogène	6 mois		
	Incandescence	3 mois		
Transfo	Primaline	3		

Notes :

¹ CDM Elite et Evolution : avec ballasts PV / AV sans gradation

Conditions de Garantie

² Cosmopolis position horizontale

³ Pour application horticulture voir brochure spécifique

⁴ Avec ballast à préchauffage (ex. Philips HF-P, HF-R)

⁵ TLD Xtra/Xtreme avec ballast HF-P Xt et gradation pas inférieure à 30%

⁶ avec ballast Philips

⁷ basé sur 1000h par an maximum

⁸ Master TL