



Smart solution



SaniKit

Kit composé d'un CoreLine Accent Fixe IP54, compatible BBC et d'un détecteur de mouvement LRM1033

Associez un luminaire LED à une commande intelligente pour des performances et des économies optimales

Jusqu'à
90%
d'économies
d'énergie ⁽¹⁾



Solution efficace pour sanitaires :
CoreLine Accent
& Détecteur de mouvement
LRM1033

L'éclairage pour sanitaires

Les toilettes sont des espaces réduits pouvant parfois être glissants. Aussi une bonne visibilité à tout moment est essentielle.

Lorsque l'on entre dans des toilettes, il ne devrait pas être nécessaire de chercher l'interrupteur ou d'attendre que la lumière atteigne une intensité optimale. Avec les luminaires étanches et les capteurs Philips, la lumière s'allume dès que l'on entre et s'éteint lorsqu'on sort, simplifiant l'utilisation et s'accompagnant d'économies d'énergie tangibles.

Économies
d'énergie pendant
la durée de vie ⁽²⁾

3255 €

Encastré halogène 50W (6x)

3420€

Smart Solution 165€

CoreLine Accent (6x) détecteur inclus



Plus d'informations :
www.philips.fr/coreline

(1) Par rapport à une solution traditionnelle sans détecteur de présence

(2) En se basant sur un prix de kWh de 0,10 €, utilisation 3000 h/an (coût de maintenance et de remplacement de la lampe inclus)

Avantages

CoreLine Accent




- Remplacement des lampes halogènes classiques de 50 W
- Résistance à l'eau jusqu'à IP54
- Design ultra compact adapté à la plupart des plafonds

Détecteur de mouvement LRM1033



- Un détecteur de mouvement remplace l'interrupteur traditionnel
- Éteint la lumière lorsqu'elle n'est pas requise

Diagramme de la zone de détection



Caractéristiques

CoreLine Accent

Désignation	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH
Puissance	11 W
Flux utile	650 lm
Caractéristiques de protection IP	IP54
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	≥ 85
Durée de vie	50,000 heures
Nombre de luminaires sur disjoncteur 16A type B	≤ 40
Diamètre d'encastrement	78 mm

Détecteur de mouvement LRM1033

Détection à une hauteur comprise entre 0,8 et 1,5 m	8 m
Hauteur d'installation recommandée	1,2 m
Temporisation lors de l'extinction	10 sec. - 30 min. (10 paramètres)
Nombre de luminaires sur une commande	≤ 10

SaniKit

Kit composé d'un CoreLine Accent Fixe IP54, compatible BBC et d'un détecteur de mouvement LRM1033

Code produit 071359

Données relatives à la conception lumière

Éclairage



Dans ces petits espaces, il convient d'éclairer toutes les surfaces suffisamment pour qu'ils paraissent plus grands. La norme EN12464-1 exige un niveau supérieur ou égal à 100 lux pour les toilettes.

Commandes

Appliquez un capteur mural pour intégrer aisément la commande avec les installations existantes.

Miroir

Placez les luminaires près d'un miroir pour optimiser la quantité de lumière et d'ombres.



Conception éclairage pour sanitaires

Types de luminaire	Nb Lum.	Em [lux]	Puissance du système (W)	Puissance installée (W)	W/m ²	W/m ² /100lux
Encastré halogène 50 W	6	350	324	54	44	12,6
CoreLine Accent	6	340	66	11	8,9	2,6