



Beleuchtung für den Heimbereich

Kollektion 2015–2016

PHILIPS

Einleitung

Philips Beleuchtung für den Heimbereich, perfektes Ambiente – für jeden Raum in Ihrem Zuhause

Die richtige Beleuchtung kann wahre Wunder bewirken. Sie hilft nicht nur, gewisse Tätigkeiten einfacher zu machen, sondern sie ist auch noch schön anzusehen.

Vielseitig, stylisch und modern: Philips Leuchten für den Heimbereich sind passend für eine Vielzahl von Anwendungen im Heimbereich. Rund 500 funktionale und dekorative Produkte kreieren ein einladendes, natürliches Ambiente, was Ihre Lebensqualität in Ihrem Wohn-, Badezimmer und Ihrem Garten verbessert. Das breite Sortiment beinhaltet die neuesten Beleuchtungstrends und bietet sowohl moderne als auch klassische Designs für den Innen- und Außenbereich.

Alle Produkte innerhalb dieser Philips Kollektion sind energiesparend. Die Mehrzahl der Leuchten ist mit langlebigen High Power LEDs bestückt, während der Rest mit austauschbaren Leuchtmitteln, wie z. B. Energiesparlampen geliefert wird.

Für unsere Produkte werden nur qualitativ hochwertige Materialien wie Edelstahl, Aluminium und Glas verwendet und sie werden selbstverständlich robust konstruiert, so dass sie dem täglichen Gebrauch über Jahre hinweg standhalten. IF-Design sowie reddot-Design Award Gewinner sind ebenfalls in unserer Kollektion zu finden, was den Unterschied im Design zeigt. Alle Produkte sind CE-geprüft.



Eine leuchtende Zukunft schaffen

Es ist kein Wunder, dass LED-Beleuchtung immer beliebter wird. Im Vergleich zu konventionellen Lichtquellen sind LEDs wesentlich energieeffizienter und langlebiger. Sie können vielseitig eingesetzt werden – in der Architektur, Wegebeleuchtung, als Ambiente schaffende Beleuchtung, für Ecken, die schwer erreichbar sind und bieten so einen Mehrwert für den Endverbraucher.

LED-Beleuchtung bietet eine Reihe von Vorteilen:

- **Sehr lange Lebensdauer**
Qualitativ hochwertige LEDs haben eine gemessene Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. In Kombination mit dem elektronischen Treiber erreicht die Leuchte (je nach Modell) eine Lebensdauer von durchschnittlich 20.000 Stunden (20 Jahre basierend auf 3 Stunden pro Tag) bei voller Leistung.
- **Sehr hohe Energieersparnis**
LEDs benötigen nur einen Bruchteil der von konventionellen Lichtquellen verbrauchten Energie. Sie sind weitaus ökonomischer im Gebrauch, da sie weniger Energie benötigen, um helles Licht zu produzieren.
- **Warmweißes Licht**
Die Mehrzahl unserer LED-Leuchten ist mit 2.700 Kelvin LED-Modulen ausgestattet. Die warmweiße Lichtfarbe ist perfekt geeignet für die Beleuchtung im Heimbereich. Der Farbwiedergabe-Index (Color Rendering Index) ist > 85, um sicherzustellen, dass die Farben so natürlich wie möglich wiedergegeben werden und um ein warmes Ambiente zu schaffen.
- **Robust**
Da LEDs kein zerbrechliches Innenleben haben oder Glas benötigen, sind sie sehr widerstandsfähig und weitaus langlebiger als andere Lichtquellen.
- **Sicher: Niedervolt-Betrieb**
LEDs werden mit Niedervolt betrieben (SELV – safety extra-low voltage), was die Sicherheit verbessert und Kostenvorteile mit sich bringt.
- **Kaum Hitzeentwicklung**
LEDs generieren wenig Hitze und sind daher sehr sicher im Gebrauch.

Diese Philips Kollektion für die Heimanwendung bietet ca. 280 LED-Lösungen für den Innen- und Außenbereich.



Inhalt

11–103

Wohnbereich – Bringen Sie neuen Schwung in Ihr Zuhause

Wie wohl Sie sich zu Hause fühlen, wird hauptsächlich durch Ihre Beleuchtung bestimmt. Jede Lichttechnik kreiert ein unterschiedliches Ambiente – sanft und gemütlich, energetisch oder beruhigend. Verschiedene Lichtstimmungen werden für verschiedene Tätigkeiten benötigt, z. B. zum Lesen einer Zeitung, zum Entspannen oder um sich in seinen eigenen vier Wänden sicher zu fühlen.

104–118

Badezimmer – Eine sanftes Ambiente für Ihr Badezimmer

Da das Badezimmer immer mehr ein Raum zum Wohlfühlen und Entspannen wird, ist es wichtig, die richtige Beleuchtung dafür auszuwählen. Der elementarste Bereich im Bad hinsichtlich Beleuchtung ist definitiv der Spiegel. Das Licht sollte sanft und angenehm gestreut sein, keine Schatten werfen oder blenden. Andere Lichtquellen im Raum können genutzt werden, um den Raum in das richtige Ambiente zu tauchen.

Diese Philips Kollektion für den Heimbereich beinhaltet stillichere LED-Lösungen mit niedrigem Energieverbrauch. Zahlreiche unserer Leuchten sind dimmbar, somit kann das Licht hell und belebend am Morgen und sanft und entspannend am Abend eingestellt werden. Unsere Leuchten entsprechen allen gängigen Normen, um eine sichere Installation zu gewährleisten. Wenn Sie Zweifel haben, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Elektriker für die Installation oder kontaktieren Sie Ihren Händler.

119–177

Außenleuchten – Magisches Ambiente für den Außenbereich

Gute Gartenbeleuchtung ist einer der einfachsten und effizientesten Wege, um Ihren Außenbereich noch schöner und sicherer zu machen, so dass Sie Ihren Garten noch mehr genießen können.

Gut positionierte Leuchten schaffen ein wundervolles Ambiente, in dem sie architektonische Highlights betonen, Bäume oder Blumenbeete in Szene setzen. Kombinieren Sie funktionale und dekorative Beleuchtung und dies wird nicht nur Ihren Garten schöner machen, sondern auch für Sicherheit sorgen – für Sie und Ihre Gäste und dabei auch noch Diebe abschrecken.



Die neuesten Philips Außenleuchten fügen Ihrem Garten einen Hauch von Raffinesse hinzu. Diese energieeffizienten Lichtlösungen verfügen über die neueste LED-Technologie und sind teilweise inklusive Bewegungsmelder. Ein besonderes Highlight im neuen Außenleuchtenassortiment 2014 ist unser Solar-LED-Leuchtenportfolio, welches Ihnen neuartige, kabellose Platzierungsmöglichkeiten in Ihrem Garten eröffnet – bei guter Philips Lichtqualität.

178–182

Stimmungsleuchten – Bringen Sie Farbe in Ihr Leben


Philips bietet Lichtlösungen, die sich ganz Ihrer persönlichen Stimmung anpassen lassen und Ihnen helfen, großartige Momente zu schaffen. Bei Philips Candles und LightStrips handelt es sich um benutzerfreundliche Produkte in verspieltem Design, die eine angenehme Atmosphäre schaffen. Durch die eleganten Designs in Kombination mit LED-basierter Technologie genießen Sie eine Beleuchtung, die zu Ihrer Stimmung passt. Wie bunt ist Ihr Leben?

Produktübersicht




Produktübersicht

Badezimmer



Außen-
leuchten




Stimmungs-
leuchten




PHILIPS

Wohnbereich





1. **Vendee 36027 06 16**
 H153-1500 L1001 T111
 LED – 4 x 4,5W inkl. – 2.000Lm
 30.000 Std. – Klasse II – IP20
 Glas



1. **Tarbert 37216 48 16**
 H140-1500 L1024 T134
 LED – 4 x 4,5W inkl. – 2.000Lm
 30.000 Std. – Klasse II – IP20
 Glas





2.



4.



1.

3.

1. **Particon 53150 48 16**
H115 L150 T125
LED – 1 x 6W inkl. – 290Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium

2. **Particon 53152 48 16**
H115 L289 T125
LED – 2 x 6W inkl. – 580Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium

3. **Particon 53154 48 16**
H115 L567 T125
LED – 4 x 6W inkl. – 1.170Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium

4. **Particon 53159 48 16**
H1.500 L747 T171
LED – 3 x 6W inkl. – 880Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium



4.



5.



1.



3.



2.

1. **Fast 53060 48 16**
H190 L162 T97
G9 – 1 x 42W inkl. – 630Lm
2.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall

2. **Fast 53062 48 16**
H343 L162 T126
G9 – 2 x 42W inkl. – 2 x 630Lm
2.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall


3. **Fast 53063 48 16**
H183 L466 T126
G9 – 3 x 42W inkl. – 3 x 630Lm
2.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall

4. **Fast 53064 48 16**
H183 L618 T126
G9 – 4 x 42W inkl. – 4 x 630Lm
2.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall

5. **Fast 53069 48 16**
H1500 L760 T194
G9 – 3 x 42W inkl. – 3 x 630Lm
2.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall



2.



1.

1. **Alphar 69050 48 16**
H2.500 L300 T300
LED – 1 x 6,5W inkl. – 400Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Glas – Aluminium



A


2. **Epsi 69054 48 16**
H2.500 L940 T90
LED – 3 x 6,5W inkl. – 1.210Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Glas – Aluminium



A



2.



1.



1. **Equila 40745 17 16**
H1.500 L500 T500
LED – 6 x 2W inkl. – 780Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Glas – Metall



A

2. **Equila 40746 17 16**
H1.500 L750 T259
LED – 6 x 2W inkl. – 590Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Glas



A



1.

2

1. **Avance 37865 11 16**
H1.500 L990 T160
LED – 3 x 6W inkl. – 880Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall

2. **Avance 37865 31 16**
H1.500 L990 T160
LED – 3 x 6W inkl. – 880Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall



1.



2

3.

1. **Bis 37950 17 16**
H1.950 L1004 T40
LED – 2 x 6,5W inkl. – 420Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall

2. **Factor 40747 48 16**
H1.500 L750 T33
LED – 2 x 6,5W inkl. – 420Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium

3. **Factor 40748 48 16**
H1.500 L1100 T33
LED – 2 x 6,5W inkl. – 630Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium




1. **Italo 37266 60 16**
H1.500 L199 T173
LED – 1 x 4,5W inkl. – 430Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Glas



2. **Italo 37266 87 16**
H1.500 L199 T173
LED – 1 x 4,5W inkl. – 430Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Glas



3. **Canto 40894 38 16**
H1.500 L232 T232
LED – 1 x 4,5W inkl. – 430Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Glas



1. **Vienne 37361 56 16**
H1.500 L200 T200
LED – 1 x 4,5W inkl. – 430Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Glas



2. **Vienne 37361 87 16**
H1.500 L200 T200
LED – 1 x 4,5W inkl. – 430Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Glas





Neuheiten 2015



1.



2.



3.



1.



1. **Var 40895 38 16**
H1.500 L350 T350
LED – 1 x 4,5W inkl. – 430Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Metall



3. **Fado 40898 87 16**
H1.500 L335 T335
LED – 1 x 4,5W inkl. – 430Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Metall



2. **Fado 40898 38 16**
H1.500 L335 T335
LED – 1 x 4,5W inkl. – 430Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Metall



1. **Finavon 40905 67 16**
H312-1500 L400 T400
LED – 1 x 8W inkl. – 800Lm
25.000 Std. – Klasse II – IP20
Glas



3. **Rye 40907 38 16**
H412-1500 L420 T420
LED – 1 x 8W inkl. – 800Lm
25.000 Std. – Klasse II – IP20
Metall



2. **Rye 40907 31 16**
H412-1500 L420 T420
LED – 1 x 8W inkl. – 800Lm
25.000 Std. – Klasse II – IP20
Metall










1.




2.



1. **Balance 40235 17 16**
 H1.160 L485 T485
 2GX13 – 1 x 40W inkl. – 3.300Lm
 12.000 Std. – Klasse I – IP20
 Glas – Metall

2. **Balance 40235 31 16**
 H1.160 L485 T485
 2GX13 – 1 x 40W inkl. – 3.300Lm
 12.000 Std. – Klasse I – IP20
 Glas – Metall







1.




2.



1. **Amaze 40233 31 16**
 H1.400 L434 T434
 2GX13 – 1 x 60W inkl. – 5.000Lm
 12.000 Std. – Klasse I – IP20
 Metall – Kunststoff

2. **Amaze 40233 48 16**
 H1.400 L434 T434
 2GX13 – 1 x 60W inkl. – 5.000Lm
 12.000 Std. – Klasse I – IP20
 Metall – Kunststoff



1.



3.



2.



4.

1. **Fair 40339 11 16**
 H1.600 L444 T444
 2GX13 – 1 x 55W inkl. – 4.200Lm
 12.000 Std. – Klasse I – IP20
 Glas – Metall

2. **Fair 40339 48 16**
 H1.600 L444 T444
 2GX13 – 1 x 55W inkl. – 4.200Lm
 12.000 Std. – Klasse I – IP20
 Glas – Metall


3. **Fair 40340 11 16**
 H99 L444 T444
 2GX13 – 1 x 60W inkl. – 5.000Lm
 12.000 Std. – Klasse I – IP20
 Glas – Metall

4. **Fair 40340 48 16**
 H99 L444 T444
 2GX13 – 1 x 60W inkl. – 5.000Lm
 12.000 Std. – Klasse I – IP20
 Glas – Metall

1.




2.



1. **Authentis 40341 48 16**
 H2.062 L1.175 T55
 G5 – 1 x 28W inkl. – 2.900Lm
 24.000 Std. – Klasse I – IP20
 Metall – Kunststoff

2. **Attract 40714 48 16**
 H1.500 L925 T120
 G5 – 2 x 21W inkl. – 2 x 2.100Lm
 24.000 Std. – Klasse I – IP20
 Metall – Kunststoff



1. **Caress 36916 11 16**
H1.500 L290 T290
E27 – 1 × 20W inkl. – 1.220Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP20
Glas – Metall

2. **Caress 36917 11 16**
H1.500 L335 T335
E27 – 1 × 20W inkl. – 1.220Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP20
Glas – Metall



3. **Glad 40399 31 16**
H1.800 L280 T280
E27 – 1 × 20W inkl. – 1.220Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP20
Glas



1. **Innery 40711 11 16**
H1.500 L120 T87
E27 – 1 × 12W inkl. – 741Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium – Glas

2. **Innery 40711 31 16**
H1.500 L120 T87
E27 – 1 × 12W inkl. – 741Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium – Glas

3. **Innery 40712 11 16**
H1.500 L987 T87
E27 – 3 × 12W inkl. – 3 × 741Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium – Glas

4. **Innery 40712 31 16**
H1.500 L987 T87
E27 – 3 × 12W inkl. – 3 × 741Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium – Glas



1.



2.



3.

1. **Friends 40759 30 16**
H2.050 L250 T250
E27 – 1 x 15W inkl. – 970Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP20
Kunststoff



2. **Friends 40759 38 16**
H2.050 L250 T250
E27 – 1 x 15W inkl. – 970Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP20
Kunststoff



3. **Friends 40759 53 16**
H2.050 L250 T250
E27 – 1 x 15W inkl. – 970Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP20
Kunststoff



2.

1. **Nio 31610 11 16**
H65,3 L120 T120
LED – 1 x 6W inkl. – 1 x 290Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium



2. **Nio 31610 17 16**
H65,3 L120 T120
LED – 1 x 6W inkl. – 1 x 290Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium



3. **Nio 31610 31 16**
H65 L120 T120
LED – 1 x 6W inkl. – 1 x 290Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium



1.



3.



1.



3.



2.

1. **Nio 33610 11 16**
H95 L117 T112
LED – 1 x 6W inkl. – 380Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium

3. **Nio 33610 31 16**
H95 L117 T112
LED – 1 x 6W inkl. – 1 x 380Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium

2. **Nio 33610 17 16**
H95 L117 T112
LED – 1 x 6W inkl. – 1 x 380Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium



1.



2.

1. **Styla 32157 31 16**
H36 L230 T230
LED – 9 x 2W inkl. – 950Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall

2. **Syma 32158 31 16**
H47 L240 T240
LED – 6 x 2W inkl. – 640Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall



1.



2.



3.



4.

1. **Patra 33257 31 16**
H128 L148 T94
LED – 2 x 2W inkl. – 260Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall – Kunststoff



2. **Patra 33257 48 16**
H128 L148 T94
LED – 2 x 2W inkl. – 260Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall – Kunststoff



3. **Pytha 33259 31 16**
H146 L50 T115
LED – 2 x 2W inkl. – 260Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium



4. **Pytha 33259 48 16**
H146 L50 T115
LED – 2 x 2W inkl. – 260Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium



1.



2.

1. **Avance 37867 11 16**
H30 L305 T87
LED – 2 x 2W inkl. – 260Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall



2. **Avance 37867 31 16**
H30 L305 T87
LED – 2 x 2W inkl. – 260Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall





1.



2.



3.



4.



1.

Milio 69085 31 16

H65 L131 T131

LED – 2 x 2W inkl. – 210Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20

Aluminium



3.

Metric 69087 31 16

H119 L74 T70

LED – 2 x 2W inkl. – 260Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20

Aluminium



2.

Milio 69085 87 16

H65 L131 T131

LED – 2 x 2W inkl. – 210Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20

Aluminium



4.

Metric 69087 87 16

H119 L74 T70

LED – 2 x 2W inkl. – 260Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20

Aluminium



1.



2.



3.



4.



1.

Syon 32159 31 16

H57 L158 T158

LED – 1 x 6W inkl. – 290Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20

Metall



3.

Sequence 53160 31 16

H120 L92 T92

LED – 1 x 6W inkl. – 290Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20

Metall



2.

Syon 32159 48 16

H57 L158 T158

LED – 1 x 6W inkl. – 290Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20

Metall



4.

Sequence 53160 48 16

H120 L92 T92

LED – 1 x 6W inkl. – 290Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20

Metall





1.



2.



3.



4.

1. **Metics 33271 31 16**
H42 L115 T135
LED – 1 x 6,5W inkl. – 270Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium




2. **Metics 33271 48 16**
H42 L115 T135
LED – 1 x 6,5W inkl. – 270Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium



3. **Innoa 33290 31 16**
H81 L81 T104
LED – 1 x 4W inkl. – 210Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium



4. **Innoa 33290 48 16**
H104 L81 T81
LED – 1 x 4W inkl. – 210Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium



1.



2.



1. **Geos 33289 11 16**
H80 L160 T54
LED – 2 x 2W inkl. – 200Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall




2. **Geos 33289 31 16**
H80 L160 T54
LED – 2 x 2W inkl. – 200Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall






1.



2.



3.



4.



1. **Galax 45590 17 16**
H100 L133 T31
LED – 2 x 2,5W inkl. – 370Lm
15.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium



3. **Galax 45591 17 16**
H103 L213 T31
LED – 4 x 2,5W inkl. – 750Lm
15.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium



2. **Galax 45590 31 16**
H100 L133 T31
LED – 2 x 2,5W inkl. – 370Lm
15.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium




4. **Galax 45591 31 16**
H103 L213 T31
LED – 4 x 2,5W inkl. – 750Lm
15.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium



1.



2.



1. **Hopsack 33311 17 16**
H140 L100 T90
LED – 1 x 3W inkl. – 170Lm
15.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall



2. **Hopsack 33311 31 16**
H140 L100 T90
LED – 1 x 3W inkl. – 170Lm
15.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall





1.



2.



1. **Mathea 69086 30 16**
H95 L95 T90
LED – 2 x 2W inkl. – 260Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium
2. **Mathea 69086 31 16**
H95 L95 T90
LED – 2 x 2W inkl. – 260Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium



Neuheiten 2015




2.




3.



1.



1. **Twirly 31814 31 16**
H66 L290 T290
LED – 1 x 12W inkl. – 1.200Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Kunststoff
2. **Ballan 31140 67 16**
H90 L260 T260
LED – 1 x 10W inkl. – 850Lm
15.000 Std. – Klasse I – IP20
Glas
3. **Ballan 31141 67 16**
H126 L400 T400
LED – 1 x 22W inkl. – 1.800Lm
15.000 Std. – Klasse I – IP20
Glas



- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1. | Twirl 30804 31 16
H50 L290 T290
LED – 1 x 11W inkl. – 810Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Kunststoff | 3. | Twirl 30805 31 16
H50 L350 T350
LED – 1 x 16W inkl. – 1.100Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Kunststoff |
| 2. | Twirl 30804 87 16
H50 L290 T290
LED – 1 x 11W inkl. – 810Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Kunststoff | 4. | Twirl 30805 87 16
H50 L350 T350
LED – 1 x 16W inkl. – 1.100Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Kunststoff |



- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1. | Denim 30940 11 16
H63 L243 T243
LED – 1 x 3W inkl. – 270Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff | 3. | Denim 30941 11 16
H66 L353 T353
LED – 1 x 7,5W inkl. – 620Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff |
| 2. | Denim 30940 31 16
H63 L243 T243
LED – 1 x 3W inkl. – 270Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff | 4. | Denim 30941 31 16
H66 L353 T353
LED – 1 x 7,5W inkl. – 620Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff |



1.



2.



1. **Spruce 30942 17 16**
H60 L244 T244
LED – 1 x 3W inkl. – 270Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Metall – Kunststoff

2. **Spruce 30943 17 16**
H60 L354 T354
LED – 1 x 7,5W inkl. – 620Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Metall – Kunststoff



1.



2.



3.



4.

1. **Suede 31801 31 16**
H85 L280 T280
LED – 4 x 3W inkl. – 1.100Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Kunststoff

2. **Suede 31802 31 16**
H100 L380 T380
LED – 4 x 6W inkl. – 2.350Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Kunststoff

3. **Suede 31803 31 16**
H110 L500 T500
LED – 4 x 10W inkl. – 3.200Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Kunststoff

4. **Linex 31804 31 16**
H85 L370 T370
LED – 5 x 5,5W inkl. – 2.350Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Kunststoff



1. **Peace 30185 31 16**
H60 L286 T98
2G7 – 1 x 11W inkl. – 900Lm
13.000 Std. – Klasse II – IP20
Metall – Kunststoff

2. **Peace 30422 31 16**
H60 L510 T98
2G11 – 1 x 36W inkl. – 2.900Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall – Kunststoff

3. **Peace 30423 31 16**
H79 L286 T76
2G7 – 1 x 11W inkl. – 900Lm
13.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall – Kunststoff

4. **Peace 33422 31 16**
H79 L486 T75
2G7 – 1 x 36W inkl. – 2.900Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall – Kunststoff



1. **Peace 30185 11 16**
H60 L286 T98
2G7 – 1 x 11W inkl. – 900Lm
13.000 Std. – Klasse II – IP20
Metall – Kunststoff

2. **Peace 30422 11 16**
H60 L510 T98
2G11 – 1 x 36W inkl. – 2.900Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall – Kunststoff

3. **Peace 30423 11 16**
H79 L286 T76
2G7 – 1 x 11W inkl. – 900Lm
13.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall – Kunststoff

4. **Peace 33422 11 16**
H79 L486 T75
2G11 – 1 x 36W inkl. – 2.900Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall – Kunststoff



1.




2.

1. **Cevel 30136 48 16**
 H100 L317 T317
 E27 – 1 × 23W inkl. – 970Lm
 10.000 Std. – Klasse I – IP20
 Glas – Metall




2. **Treat 30187 31 16**
 H64 L310 T310
 2GX13 – 1 × 22W inkl. – 1.800Lm
 12.000 Std. – Klasse I – IP20
 Metall – Kunststoff



2.



1.



1. **Temper 30188 11 16**
 H60 L404 T404
 2GX13 – 1 × 40W inkl. – 3.300Lm
 12.000 Std. – Klasse I – IP20
 Metall – Kunststoff


2. **Being 32610 48 16**
 H50 L350 T350
 2GX13 – 1 × 40W inkl. – 1 × 3.300Lm
 12.000 Std. – Klasse I – IP20
 Metall – Kunststoff



1.



2.




1. **Still 32613 48 16**
H391 L391 T72
2GX13 – 1 x 40W inkl. – 3.300Lm
12.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall – Kunststoff

2. **Still 34613 48 16**
H310 L310 T73
2GX13 – 1 x 22W inkl. – 1.800Lm
12.000 Std. – Klasse II – IP20
Metall – Kunststoff



1.



2.



1. **Tides 32614 31 16**
H77 L315 T315
2GX13 – 1 x 22W inkl. – 1.800Lm
12.000 Std. – Klasse I – IP20
Glas – Metall

2. **Tides 32615 31 16**
H77 L450 T450
2GX13 – 1 x 40W inkl. – 3.300Lm
12.000 Std. – Klasse I – IP20
Glas – Metall



1.



2.



3.



1. **Vivre 30660 31 16**
 H75 L440 T440
 2GX13 – 1 x 40W inkl. – 3.300Lm
 12.000 Std. – Klasse I – IP20
 Glas



2. **Rustic 32146 48 16**
 H86 L400 T400
 E27 – 2 x 23W inkl. – 2 x 1.570Lm
 10.000 Std. – Klasse I – IP20
 Glas – Metall



3. **Lemony 34620 48 16**
 H99 L340 T340
 2G7 – 2 x 11W inkl. – 2 x 900Lm
 13.000 Std. – Klasse I – IP20
 Aluminium – Glas



1.



1. **Love 34618 48 16**
 H395 L230 T41
 G5 – 2 x 8W inkl. – 2 x 470Lm
 10.000 Std. – Klasse II – IP20
 Glas – Metall





1.



2.



1. **Pleased 34616 17 16**
 H110 L110 T60
 GX53 – 1 x 7W inkl. – 310Lm
 6.000 Std. – Klasse I – IP20
 Glas – Metall

2. **Morning 34612 48 16**
 H258 L241 T58
 2GX13 – 1 x 22W inkl. – 1.800Lm
 12.000 Std. – Klasse II – IP20
 Kunststoff – Metall



1.




2.



1. **Friendship 33099 17 16**
 H63 L99 T99
 GX53 – 1 x 9W inkl. – 310Lm
 6.000 Std. – Klasse I – IP20
 Aluminium – Glas

2. **Friendship 33099 31 16**
 H63 L99 T99
 GX53 – 1 x 9W inkl. – 310Lm
 6.000 Std. – Klasse I – IP20
 Aluminium – Glas



2.



1. **Optimist 34103 48 16**
 H120 L500 T72
 E14 – 2 x 12W inkl. – 2 x 735Lm
 8.000 Std. – Klasse I – IP20
 Glas – Metall


2. **Optimist 34104 48 16**
 H120 L300 T72
 E14 – 1 x 12W inkl. – 735Lm
 8.000 Std. – Klasse I – IP20
 Glas – Metall



1.



2.



1. **Savoir 33205 48 16**
 H210 L226 T83
 2G7 – 1 x 9W inkl. – 600Lm
 13.000 Std. – Klasse II – IP20
 Glas – Aluminium

2. **Kind 34617 48 16**
 H104 L392 T44
 G5 – 2 x 8W inkl. – 2 x 470Lm
 10.000 Std. – Klasse II – IP20
 Kunststoff – Metall



Neuheiten 2015



1. **Lovely 33809 31 16**
H480 L28 T34
LED – 1 x 6W inkl. – 330Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff
2. **Lovely 33810 31 16**
H740 L28 T34
LED – 1 x 9W inkl. – 590Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff



1.



2.



1. **Melgrund 43279 56 16**
H148 L160 T160
LED – 1 x 3,5W inkl. – 320Lm
25.000 Std. – Klasse II – IP20
Glas
2. **Tarbert 37214 56 16**
H78 L180 T180
LED – 1 x 3,5W inkl. – 320Lm
25.000 Std. – Klasse II – IP20
Glas



1.



2.



1. **Wellness 40801 72 16**
 H193 L186 T186
 E27 – 1 x 15W inkl. – 970Lm
 10.000 Std. – Klasse II – IP20
 Glas – Holz

2. **Wellness 40801 74 16**
 H193 L186 T186
 E27 – 1 x 15W inkl. – 970Lm
 10.000 Std. – Klasse II – IP20
 Glas – Holz



1.




2.





1. **Vigoura 40767 06 16**
 H181 L280 T280
 E14 – 1 x 12W inkl. – 735Lm
 8.000 Std. – Klasse II – IP20
 Glas – Metall

2. **Vigoura 40767 17 16**
 H181 L280 T280
 E14 – 1 x 12W inkl. – 735Lm
 8.000 Std. – Klasse II – IP20
 Glas – Metall



1. **Wonder 43211 11 16**
H174 L211 T190
E14 – 1 x 12W inkl. – 735Lm
8.000 Std. – Klasse II – IP20
Glas – Metall

2. **Wellner 44401 56 16**
H192 L268 T268
E27 – 1 x 15W inkl. – 970Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP20
Glas



1. **Esk 43189 32 16**
H172 L184 T184
E27 – 1 x 15W inkl. – 970Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP20
Glas

2. **Esk 43189 33 16**
H172 L184 T184
E27 – 1 x 15W inkl. – 970Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP20
Glas



1. **Dyna 67413 30 16**
H269 L130 T163
LED – 1 x 3W inkl. – 180Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff

2. **Dyna 67413 32 16**
H269 L130 T163
LED – 1 x 3W inkl. – 180Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff

1. **Dyna 67413 31 16**
H269 L130 T163
LED – 1 x 3W inkl. – 180Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff



1. **Dyna 67413 33 16**
H269 L130 T163
LED – 1 x 3W inkl. – 180Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff

3. **Dyna 67413 99 16**
H269 L130 T163
LED – 1 x 3W inkl. – 180Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff

2. **Dyna 67413 35 16**
H269 L130 T163
LED – 1 x 3W inkl. – 180Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff



1.



2.



3.

1. **Teqno 56420 31 16**
H181 L90 T115
LED – 1 x 6W inkl. – 290Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall

2. **Teqno 56422 31 16**
H115 L265 T90
LED – 2 x 6W inkl. – 580Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall

3. **Teqno 56424 31 16**
H115 L525 T90
LED – 4 x 6W inkl. – 1.170Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall



1.



2.



3.

1. **Teqno 56420 48 16**
H181 L90 T115
LED – 1 x 6W inkl. – 290Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall

2. **Teqno 56422 48 16**
H115 L265 T90
LED – 2 x 6W inkl. – 580Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall

3. **Teqno 56424 48 16**
H115 L525 T90
LED – 4 x 6W inkl. – 1.170Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall



1. **Metrys 56430 31 16**
H180 L84 T117
LED – 1 x 6W inkl. – 290Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall

2. **Metrys 56432 31 16**
H118 L350 T84
LED – 2 x 6W inkl. – 580Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall

3. **Metrys 56433 31 16**
H119 L560 T84
LED – 3 x 6W inkl. – 880Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall



1. **Metrys 56430 48 16**
H180 L84 T117
LED – 1 x 6W inkl. – 290Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall

2. **Metrys 56432 48 16**
H118 L350 T84
LED – 2 x 6W inkl. – 580Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall

3. **Metrys 56433 48 16**
H119 L560 T84
LED – 3 x 6W inkl. – 880Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall



1. **Pilaster 56450 17 16**
H100 L127 T55
LED – 1 x 4W inkl. – 140Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Glas – Metall

2. **Pilaster 56452 17 16**
H100 L365 T80
LED – 2 x 4W inkl. – 270Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Glas – Metall

3. **Pilaster 56454 17 16**
H178 L786 T80
LED – 4 x 4W inkl. – 540Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Glas – Metall

4. **Pilaster 56459 17 16**
H100 L300 T300
LED – 3 x 4W inkl. – 410Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Glas – Metall



1. **Deltys 56460 48 16**
H106 L100 T100
LED – 1 x 4W inkl. – 140Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall

2. **Deltys 56462 48 16**
H105 L224 T55
LED – 2 x 4W inkl. – 270Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall

3. **Deltys 56463 48 16**
H105 L482 T55
LED – 3 x 4W inkl. – 410Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall



1.



2.



3.



4.

1. **Zesta 56490 31 16**
H101 L120 T120
LED – 1 x 6W inkl. – 290Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall

2. **Zesta 56492 31 16**
H94 L237 T67
LED – 2 x 6W inkl. – 580Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall

3. **Zesta 56493 31 16**
H94 L212 T212
LED – 3 x 6W inkl. – 880Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall

4. **Zesta 56494 31 16**
H94 L527 T67
LED – 4 x 6W inkl. – 1.170Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall



1.



2.



3.



4.

1. **Zesta 56490 48 16**
H101 L120 T120
LED – 1 x 6W inkl. – 290Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall

2. **Zesta 56492 48 16**
H94 L237 T67
LED – 2 x 6W inkl. – 580Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall

3. **Zesta 56493 48 16**
H94 L212 T212
LED – 3 x 6W inkl. – 880Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall

4. **Zesta 56494 48 16**
H94 L527 T67
LED – 4 x 6W inkl. – 1.170Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall



1. **Star 56240 31 16**
H82 L118 T60
LED – 1 x 3W inkl. – 170Lm
15.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium

2. **Star 56242 31 16**
H82 L198 T60
LED – 2 x 3W inkl. – 330Lm
15.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium

3. **Star 56243 31 16**
H82 L198 T198
LED – 3 x 3W inkl. – 500Lm
15.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium

4. **Star 56244 31 16**
H82 L560 T60
LED – 4 x 3W inkl. – 670Lm
15.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium



1. **Star 56240 48 16**
H82 L118 T60
LED – 1 x 3W inkl. – 170Lm
15.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium

2. **Star 56242 48 16**
H82 L198 T60
LED – 2 x 3W inkl. – 330Lm
15.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium

3. **Star 56243 48 16**
H82 L198 T198
LED – 3 x 3W inkl. – 500Lm
15.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium

4. **Star 56244 48 16**
H82 L560 T60
LED – 4 x 3W inkl. – 670Lm
15.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium



1.



2.



kompatibel mit 98% aller in Europa handelsüblichen Dimmer



3.

1. **Millennium 53190 48 16**
H127 L110 T110
LED – 1 x 4W inkl. – 280Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium



2. **Millennium 53192 48 16**
H127 L260 T70
LED – 2 x 4W inkl. – 550Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium



3. **Millennium 53194 48 16**
H149 L1006 T160
LED – 4 x 4W inkl. – 1.120Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium



1.



2.



3.

1. **Vaganza 57915 31 16**
H234 L218 T202
LED – 2 x 6W inkl. – 580Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium



2. **Vaganza 57916 31 16**
H230 L409 T218
LED – 4 x 6W inkl. – 1.170Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium



3. **Vaganza 57917 31 16**
H367 L177 T95
LED – 1 x 6W inkl. – 290Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium





1.



2.



3.



4.



1. **Afezlia 53200 48 16**
H80 L90 T90
LED – 1 x 3W inkl. – 170Lm
15.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium

2. **Afezlia 53202 48 16**
H80 L176 T90
LED – 2 x 3W inkl. – 330Lm
15.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium

3. **Rimus 53270 31 16**
H112 L70 T137
LED – 1 x 3W inkl. – 170Lm
15.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium

4. **Rimus 53272 31 16**
H95 L243 T70
LED – 2 x 3W inkl. – 330Lm
15.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium



1.



2.

1. **Phase 53300 30 16**
H80 L102 T102
LED – 1 x 4,5W inkl. – 500Lm
30.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall

2. **Phase 53300 31 16**
H80 L102 T102
LED – 1 x 4,5W inkl. – 500Lm
30.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall



1.


2.



3.



4.



1. **Cypress 53220 11 16**
H120 L76 T135
LED – 1 x 3W inkl. – 170Lm
15.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall – Glas

2. **Cypress 53222 11 16**
H139 L355 T135
LED – 2 x 3W inkl. – 330Lm
15.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall – Glas

3. **Cypress 53224 11 16**
H139 L967 T160
LED – 4 x 3W inkl. – 670Lm
15.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall – Glas

4. **Cypress 53229 11 16**
H139 L325 T323
LED – 3 x 3W inkl. – 500Lm
15.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall – Glas



1.



2.



3.



4.



5.



6.



1. **Dyna 53231 30 16**
H148 L83 T116
LED – 1 x 3W inkl. – 180Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff

2. **Dyna 53231 31 16**
H148 L83 T116
LED – 1 x 3W inkl. – 180Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff

3. **Dyna 53231 32 16**
H148 L83 T116
LED – 1 x 3W inkl. – 180Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff

4. **Dyna 53231 33 16**
H148 L83 T116
LED – 1 x 3W inkl. – 180Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff

5. **Dyna 53231 35 16**
H148 L83 T116
LED – 1 x 3W inkl. – 180Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff

6. **Dyna 53231 99 16**
H148 L83 T116
LED – 1 x 3W inkl. – 180Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff



1.



2.



3.















4.



5.



6.

- | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| <p>1.  </p> | <p>Dyna 53230 30 16
H119 L96 T96
LED – 1 x 3W inkl. – 180Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff</p> | <p>3.  </p> | <p>Dyna 53230 32 16
H119 L96 T96
LED – 1 x 3W inkl. – 180Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff</p> | <p>5.  </p> | <p>Dyna 53230 35 16
H119 L96 T96
LED – 1 x 3W inkl. – 180Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff</p> |
| <p>2.  </p> | <p>Dyna 53230 31 16
H119 L96 T96
LED – 1 x 3W inkl. – 180Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff</p> | <p>4.  </p> | <p>Dyna 53230 33 16
H119 L96 T96
LED – 1 x 3W inkl. – 180Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff</p> | <p>6.  </p> | <p>Dyna 53230 99 16
H119 L96 T96
LED – 1 x 3W inkl. – 180Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff</p> |





1.



2.



3.

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <p>1.  </p> | <p>Dyna 53232 30 16
H120 L203 T80
LED – 2 x 3W inkl. – 360Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff</p> | <p>3.  </p> | <p>Dyna 53232 35 16
H120 L203 T80
LED – 2 x 3W inkl. – 360Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff</p> |
| <p>2.  </p> | <p>Dyna 53232 31 16
H120 L203 T80
LED – 2 x 3W inkl. – 360Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff</p> | | |



1.



2.



3.

1. **Dyna 53233 30 16**
H113 L195 T195
LED – 3 x 3W inkl. – 540Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff

2. **Dyna 53233 31 16**
H113 L195 T195
LED – 3 x 3W inkl. – 540Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff

3. **Dyna 53233 35 16**
H113 L195 T195
LED – 3 x 3W inkl. – 540Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff



1.



2.



3.

1. **Dyna 53234 30 16**
H120 L460 T80
LED – 4 x 3W inkl. – 720Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff

2. **Dyna 53234 31 16**
H120 L460 T80
LED – 4 x 3W inkl. – 720Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff

3. **Dyna 53234 35 16**
H120 L460 T80
LED – 4 x 3W inkl. – 720Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff



1.



2.



3.



4.

1. **Runner 53090 31 16**
H107 L110 T90
GU10 – 1 x 35W inkl. – 270Lm
1.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall



3. **Runner 53093 31 16**
H109 L480 T90
GU10 – 3 x 35W inkl. – 3 x 270Lm
1.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall



2. **Runner 53092 31 16**
H109 L305 T90
GU10 – 2 x 35W inkl. – 2 x 270Lm
1.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall



4. **Runner 53094 31 16**
H109 L240 T240
GU10 – 4 x 35W inkl. – 4 x 270Lm
1.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall



1.



2.



3.



4.



1. **Runner 53090 48 16**
H107 L110 T90
GU10 – 1 x 35W inkl. – 270Lm
1.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall



3. **Runner 53093 48 16**
H109 L480 T90
GU10 – 3 x 35W inkl. – 3 x 270Lm
1.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall



2. **Runner 53092 48 16**
H109 L305 T90
GU10 – 2 x 35W inkl. – 2 x 270Lm
1.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall



4. **Runner 53094 48 16**
H109 L240 T240
GU10 – 4 x 35W inkl. – 4 x 270Lm
1.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall





2.

1. **Pillar 56330 31 16**
 H120 L103 T103
 GU10 – 1 x 35W inkl. – 270Lm
 1.000 Std. – Klasse II – IP20
 Metall

2. **Pillar 56332 31 16**
 H120 L193 T103
 GU10 – 2 x 35W inkl. – 2 x 270Lm
 1.000 Std. – Klasse II – IP20
 Metall

3. **Pillar 56333 31 16**
 H120 L203 T190
 GU10 – 3 x 35W inkl. – 3 x 270Lm
 1.000 Std. – Klasse II – IP20
 Metall

1.



3.



1.



2.



3.



1. **Drive 53030 48 16**
 H110 L110 T90
 GU10 – 1 x 75W inkl. – 680Lm
 2.000 Std. – Klasse I – IP20
 Aluminium

2. **Drive 53032 48 16**
 H112 L305 T90
 GU10 – 2 x 75W inkl. – 2 x 680Lm
 2.000 Std. – Klasse I – IP20
 Aluminium

3. **Drive 53033 48 16**
 H112 L480 T90
 GU10 – 3 x 75W inkl. – 3 x 680Lm
 2.000 Std. – Klasse I – IP20
 Aluminium

1.



2.



3.



1.

Streamers 57940 31 16
H115 L85 T85
GX53 – 1 x 9W inkl. – 310Lm
6.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium



2.

Streamers 57942 31 16
H115 L259 T84
GX53 – 2 x 9W inkl. – 2 x 310Lm
6.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium



3.

Streamers 57944 31 16
H115 L606 T84
GX53 – 4 x 9W inkl. – 4 x 310Lm
6.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium



1.



2.



3.



1.

Streamers 57940 17 16
H115 L85 T85
GX53 – 1 x 9W inkl. – 310Lm
6.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium



2.

Streamers 57942 17 16
H115 L259 T84
GX53 – 2 x 9W inkl. – 2 x 310Lm
6.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium



3.

Streamers 57944 17 16
H115 L606 T84
GX53 – 4 x 9W inkl. – 4 x 310Lm
6.000 Std. – Klasse I – IP20
Aluminium





1.



2.



3.



4.

1. **Funnel 52220 11 16**
H112 L110 T110
E14 – 1 x 12W inkl. – 735Lm
8.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall – Glas



3. **Funnel 52223 11 16**
H112 L250 T250
E14 – 3 x 12W inkl. – 3 x 735Lm
8.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall – Glas



2. **Funnel 52222 11 16**
H133 L265 T175
E14 – 2 x 12W inkl. – 2 x 735Lm
8.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall – Glas



4. **Funnel 52224 11 16**
H133 L798 T163
E14 – 4 x 12W inkl. – 4 x 735Lm
8.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall – Glas



1.



2.



3.



4.

1. **Kauri 52100 17 16**
H105 L100 T100
E14 – 1 x 12W inkl. – 735Lm
8.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall – Glas



3. **Kauri 52103 17 16**
H118 L545 T130
E14 – 3 x 12W inkl. – 3 x 735Lm
8.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall – Glas



2. **Kauri 52102 17 16**
H118 L330 T130
E14 – 2 x 12W inkl. – 2 x 735Lm
8.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall – Glas



4. **Kauri 52104 17 16**
H123 L807 T135
E14 – 4 x 12W inkl. – 4 x 735Lm
8.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall – Glas





1. **Move 54270 17 16**
H94 L80 T80
G9 – 1 x 28W inkl. – 370lm
2.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall – Glas

3. **Move 54274 17 16**
H106 L805 T109
G9 – 4 x 28W inkl. – 4 x 370lm
2.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall – Glas

2. **Move 54272 17 16**
H106 L330 T109
G9 – 2 x 28W inkl. – 2 x 370lm
2.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall – Glas



1. **Balsa 56480 31 16**
H126 L80 T80
GU10 – 1 x 35W inkl. – 270lm
1.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall

3. **Balsa 56483 31 16**
H126 L194 T194
GU10 – 3 x 35W inkl. – 3 x 270lm
1.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall

2. **Balsa 56482 31 16**
H126 L288 T68
GU10 – 2 x 35W inkl. – 2 x 270lm
1.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall

4. **Balsa 56484 31 16**
H148 L845 T110
GU10 – 4 x 35W inkl. – 4 x 270lm
1.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall



1.



2.



3.



4.

1. **Chestnut 55690 17 16**
H103 L80 T80
GU10 – 1 x 3,5W inkl. – 165Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall

2. **Chestnut 55692 17 16**
H119 L330 T98
GU10 – 2 x 3,5W inkl. – 2 x 165Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall

3. **Chestnut 55693 17 16**
H103 L194 T194
GU10 – 3 x 3,5W inkl. – 3 x 165Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall

4. **Chestnut 55694 17 16**
H134 L845 T110
GU10 – 4 x 3,5W inkl. – 4 x 165Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP20
Metall




1.



2.



3.



1. **Acamar 59300 17 16**
L100 T100 R150 C92 x92
GU10 – 1 x 35W inkl. – 270Lm
1.000 Std. – Klasse II – IP23
Metall

2. **Ara 59515 60 16**
L90 T90 R150 C65 x65
GU10 – 1 x 35W inkl. – 270Lm
2.000 Std. – Klasse II – IP23
Glas

3. **Ara 59515 67 16**
L90 T90 R150 C65 x65
GU10 – 1 x 35W inkl. – 270Lm
2.000 Std. – Klasse II – IP23
Glas



1.



2.



3.



4.

1. **Stardust 57971 31 16**
L78 T78 R77 C67 x67
LED – 1 x 6W inkl. – 290Lm
20.000 Std. – Klasse III – IP23
Metall

2. **Stardust 57971 48 16**
L78 T78 R77 C67 x67
LED – 1 x 6W inkl. – 290Lm
20.000 Std. – Klasse III – IP23
Aluminium

3. **Stardust 57972 31 16**
L78 T78 R77 C67 x67
LED – 3 x 6W inkl. – 880Lm
20.000 Std. – Klasse III – IP23
Aluminium

4. **Stardust 57972 48 16**
L78 T78 R77 C67 x67
LED – 3 x 6W inkl. – 880Lm
20.000 Std. – Klasse III – IP23
Aluminium



1.



2.



3.



4.



1. **Sculptor 57962 31 16**
L122 T122 R105 C110 x110
LED – 1 x 6W inkl. – 290Lm
20.000 Std. – Klasse III – IP23
Aluminium

2. **Sculptor 57962 48 16**
L122 T122 R105 C110 x110
LED – 1 x 6W inkl. – 290Lm
20.000 Std. – Klasse III – IP23
Aluminium

3. **Sculptor 57963 31 16**
L122 T122 R105 C110 x110
LED – 3 x 6W inkl. – 880Lm
20.000 Std. – Klasse III – IP23
Aluminium

4. **Sculptor 57963 48 16**
L122 T122 R105 C110 x110
LED – 3 x 6W inkl. – 880Lm
20.000 Std. – Klasse III – IP23
Aluminium



1.



2.



3.



4.



1. **Aquila 59830 31 16**
L110 T110 R49 C85 x85
LED – 1 x 6W inkl. – 290Lm
20.000 Std. – Klasse III – IP23
Aluminium

2. **Aquila 59830 48 16**
L110 T110 R49 C85 x85
LED – 1 x 6W inkl. – 290Lm
20.000 Std. – Klasse III – IP23
Aluminium

3. **Merope 59843 31 16**
L80 T80 R32 C54 x54
LED – 3 x 2W inkl. – 320Lm
20.000 Std. – Klasse III – IP23
Aluminium

4. **Merope 59843 48 16**
L80 T80 R32 C54 x54
LED – 3 x 2W inkl. – 320Lm
20.000 Std. – Klasse III – IP23
Aluminium



1.




2.




INKL.

Ø 73mm



Ø 86mm



1. **Syrma 57993 31 16**
L86 T86 ET77 ED73 x73
LED – 1 x 2W inkl. – 110Lm
20.000 Std. – Klasse II – IP20
Aluminium

2. **Syrma 57993 48 16**
L86 T86 ET77 ED73 x73
LED – 1 x 2W inkl. – 110Lm
20.000 Std. – Klasse II – IP20
Aluminium

PHILIPS

Badezimmer





1.

1. **Elements 34018 31 16**
 H72 L124 T124
 LED – 1 x 3W inkl. – 270Lm
 15.000 Std. – Klasse II – IP44
 Kunststoff



1.



2.

1. **Silk 34046 11 16**
 H64 L120 T143
 LED – 2 x 2,5W inkl. – 370Lm
 15.000 Std. – Klasse II – IP44
 Chrom
2. **Silk 34047 11 16**
 H65 L352 T143
 LED – 4 x 2,5W inkl. – 730Lm
 15.000 Std. – Klasse II – IP44
 Chrom





1.



2.

1. **Hotstone 34049 11 16**
H67 L146 T147
LED – 2 x 2,5W inkl. – 370Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP44
Metall – Kunststoff



2. **Hotstone 34050 11 16**
H59 L346 T144
LED – 4 x 2,5W inkl. – 730Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP44
Metall – Kunststoff



1.



2.



3.

1. **Mira 32208 11 16**
H56 L300 T120
LED – 2 x 6W inkl. – 580Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP44
Chrom



2. **Mira 32209 11 16**
H56 L320 T320
LED – 3 x 6W inkl. – 880Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP44
Chrom



3. **Mira 34208 11 16**
H136 L101 T140
LED – 1 x 6W inkl. – 290Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP44
Chrom






1.



2.



3.



1.



Vanitas 32213 31 16
H79 L783 T60
LED – 3 × 6W inkl. – 880Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium

2.



Vanitas 34212 31 16
H109 L224 T114
LED – 1 × 6W inkl. – 290Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium

3.



Vanitas 34213 31 16
H109 L224 T114
LED – 2 × 6W inkl. – 580Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium



1.



2.



3.

1.



Vanitas 32213 11 16
H79 L783 T60
LED – 3 × 6W inkl. – 880Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium

2.



Vanitas 34212 11 16
H130 L89 T114
LED – 1 × 6W inkl. – 290Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium

3.



Vanitas 34213 11 16
H109 L224 T114
LED – 2 × 6W inkl. – 580Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium

1.



2.



3.



1. **Beach 32070 17 16**
 H55 L360 T360
 2GX13 – 1 x 40W inkl. – 3.300Lm
 12.000 Std. – Klasse I – IP44
 Metall – Kunststoff

2. **Vanna 32201 11 16**
 H112 L394 T394
 2GX13 – 1 x 40W inkl. – 3.300Lm
 12.000 Std. – Klasse II – IP44
 Kunststoff

3. **Vanna 32202 11 16**
 H113 L474 T474
 2GX13 – 1 x 60W inkl. – 5.000Lm
 12.000 Std. – Klasse II – IP44
 Kunststoff

1.



2.



3.



1. **Baume 32053 31 16**
 H71 L262 T262
 LED – 3 x 2,5W inkl. – 550Lm
 15.000 Std. – Klasse II – IP44
 Metall – Kunststoff

2. **Cool 32063 31 16**
 H78 L352 T352
 LED – 3 x 3W inkl. – 800Lm
 15.000 Std. – Klasse II – IP44
 Metall – Kunststoff

3. **Seru 32065 31 16**
 H66 L364 T340
 LED – 3 x 4,5W inkl. – 1.030Lm
 15.000 Std. – Klasse II – IP44
 Metall – Kunststoff



1.



2.



3.

1. **Plano 32203 17 16**
 H76 L344 T344
 2GX13 – 1 × 40W inkl. – 3.300Lm
 12.000 Std. – Klasse II – IP44
 Aluminium



2. **Plano 32204 17 16**
 H76 L446 T446
 2GX13 – 1 × 60W inkl. – 5.000Lm
 12.000 Std. – Klasse II – IP44
 Aluminium



3. **Plano 34203 17 16**
 H57 L321 T112
 2G7 – 1 × 11W inkl. – 900Lm
 13.000 Std. – Klasse II – IP44
 Aluminium



1.




2.

1. **Oculus 32200 31 16**
 H107 L379 T379
 2GX13 – 1 × 40W inkl. – 3.300Lm
 12.000 Std. – Klasse II – IP44
 Aluminium



2. **Hole 32207 11 16**
 H87 L454 T454
 2GX13 – 1 × 60W inkl. – 5.000Lm
 12.000 Std. – Klasse II – IP44
 Aluminium





1.



2.

1. **Spa 32005 31 16**
H120 L260 T260
E27 – 1 x 20W inkl. – 1.320Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Glas



2. **Salts 32010 11 16**
H100 L315 T315
E27 – 1 x 20W inkl. – 1.320Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP44
Metall



1.



3.



5.

1. **Fit 34058 11 16**
H63 L333 T64
LED – 2 x 2,5W inkl. – 370Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP44
Metall – Kunststoff



2. **Fit 34059 11 16**
H63 L483 T67
LED – 3 x 2,5W inkl. – 560Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP44
Metall – Kunststoff



2.



4.



6.

3. **Vitalise 34093 11 16**
H60 L388 T77
G5 – 1 x 8W inkl. – 470Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Metall – Glas



4. **Vitalise 34094 11 16**
H60 L616 T77
G5 – 1 x 13W inkl. – 1.000Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Metall – Glas



5. **Tubo 34206 31 16**
H95 L632 T91
G5 – 1 x 14W inkl. – 1.250Lm
24.000 Std. – Klasse II – IP44
Kunststoff



6. **Tubo 34207 31 16**
H95 L1.232 T91
G5 – 1 x 28W inkl. – 2.625Lm
24.000 Std. – Klasse II – IP44
Kunststoff





1.



2.



3.



4.

1. **Nomia 57926 17 16**
 L75 T75 ET120 ED67 x 67
 LED – 1 x 6W inkl. – 290Lm
 20.000 Std. – Klasse III – IP65
 Aluminium

2. **Nomia 57926 31 16**
 L75 T75 ET120 ED67 x 67
 LED – 1 x 6W inkl. – 290Lm
 20.000 Std. – Klasse III – IP65
 Aluminium

3. **Nomia 57927 17 16**
 L75 T75 ET120 ED70 x 70
 LED – 1 x 6W inkl. – 290Lm
 20.000 Std. – Klasse III – IP65
 Aluminium

4. **Nomia 57927 31 16**
 L75 T75 ET120 ED70 x 70
 LED – 1 x 6W inkl. – 290Lm
 20.000 Std. – Klasse III – IP65
 Aluminium

PHILIPS

Außenleuchten



1.



2.

3.



1. **Dusk 17807 93 16**
 H136 L161 T161
 LED – 1 x 1W inkl. – 100Lm
 15.000 Std. – Klasse III – IP44
 Aluminium – Kunststoff

2. **Dusk 17808 93 16**
 H136 L161 T161
 LED – 1 x 1W inkl. – 100Lm
 15.000 Std. – Klasse III – IP44
 Aluminium – Kunststoff

3. **Dusk 17809 93 16**
 H840 L161 T161
 LED – 1 x 1W inkl. – 100Lm
 15.000 Std. – Klasse III – IP44
 Aluminium – Kunststoff



1.



2.



3.



1. **Dusk 17807 87 16**
H136 L161 T161
LED – 1 x 1W inkl. – 100Lm
15.000 Std. – Klasse III – IP44
Aluminium – Kunststoff



2. **Dusk 17808 87 16**
H136 L161 T161
LED – 1 x 1W inkl. – 100Lm
15.000 Std. – Klasse III – IP44
Aluminium – Kunststoff



3. **Dusk 17809 87 16**
H840 L161 T161
LED – 1 x 1W inkl. – 100Lm
15.000 Std. – Klasse III – IP44
Aluminium – Kunststoff




1.



2.



3.



1. **Greenhouse 17810 47 16**
H90 L180 T108
LED – 1 x 1W inkl. – 100Lm
15.000 Std. – Klasse III – IP44
Edelstahl – Kunststoff



2. **Greenhouse 17811 47 16**
H90 L180 T108
LED – 1 x 1W inkl. – 100Lm
15.000 Std. – Klasse III – IP44
Edelstahl – Kunststoff



3. **Greenhouse 17812 47 16**
H840 LT181 T85
LED – 1 x 1W inkl. – 100Lm
15.000 Std. – Klasse III – IP44
Edelstahl – Kunststoff





1.



3.



2.



4.



1. **Moon 17815 87 16**
H103 L160 T156
LED – 1 x 4W inkl. – 280Lm
15.000 Std. – Klasse III – IP44
Edelstahl – Kunststoff



2. **Moon 17816 87 16**
H830 L186 T160
LED – 1 x 4W inkl. – 280Lm
15.000 Std. – Klasse III – IP44
Edelstahl – Kunststoff



3. **Raven 17822 93 16**
H101 L170 T150
LED – 1 x 4W inkl. – 280Lm
15.000 Std. – Klasse III – IP44
Aluminium – Kunststoff



4. **Raven 17823 93 16**
H830 L170 T164
LED – 1 x 4W inkl. – 280Lm
15.000 Std. – Klasse III – IP44
Aluminium – Kunststoff




1.



2.



3.



Decken- oder Bodenmontage

1. **Barley 17813 47 16**
H104 L202 T182
LED – 1 x 4W inkl. – 280Lm
15.000 Std. – Klasse III – IP44
Edelstahl



2. **Blossom 17817 93 16**
H866 L130 T64
LED – 2 x 1W inkl. – 100Lm
15.000 Std. – Klasse III – IP44
Aluminium



3. **Clover 17819 47 16**
L72 T72 ET46 ED 64 x64
LED – 3 x 1W inkl. – 100Lm
15.000 Std. – Klasse III – IP67
Edelstahl





1.

Ersatz Akku – für die Leuchten
mit separatem Panel: Familien
 Moon, Raven, Barley, Clover, Blossom



2.

Ersatz Akku – für die Leuchten
mit integriertem Panel:
 Familien Dusk, Greenhouse




3.

1. **Battery Pack 17824 30 16**
 H19 L66 T37
 Klasse III – IP20
 Kunststoff

2. **Battery Pack 17825 30 16**
 H19 L66 T19
 Klasse III – IP20
 Kunststoff

3. **Cable Extension 17826 30 16**
 L500
 Klasse III
 Kunststoff



1.



2.



1. **Bumblebee 16318 47 16**
 H90 L99 T149
 LED – 2 x 6W inkl. – 760Lm
 20.000 Std. – Klasse I – IP44
 Edelstahl – Aluminium

2. **Bumblebee 16319 47 16**
 H790 L100 T115
 LED – 1 x 6W inkl. – 290Lm
 20.000 Std. – Klasse I – IP44
 Edelstahl – Aluminium



1. **Nightwind 16379 47 16**
H401 L65 T84
LED – 1 x 4W inkl. – 210Lm
20.000 Std. – Klasse II – IP44
Edelstahl – Glas

2. **Nightwind 16380 47 16**
H190 L70 T126
LED – 2 x 4W inkl. – 420Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP44
Edelstahl – Glas

3. **Nightwind 16381 47 16**
H785 L100 T100
LED – 1 x 4W inkl. – 210Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP44
Edelstahl – Glas




1. **Raccoon 17273 47 16**
H205 L162 T66
LED – 1 x 3W inkl. – 270Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP44
Kunststoff – Edelstahl

2. **Raccoon 17273 93 16**
H205 L162 T66
LED – 1 x 3W inkl. – 270Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP44
Kunststoff – Edelstahl

3. **Raccoon 17274 47 16**
H205 L162 T74
LED – 1 x 3W inkl. – 270Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP44
Kunststoff – Edelstahl

4. **Raccoon 17274 93 16**
H205 L162 T74
LED – 1 x 3W inkl. – 270Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP44
Kunststoff – Edelstahl



1. **Watermill 17254 47 16**
H107 L174 T67
LED – 2 × 2W inkl. – 200Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Edelstahl

2. **Watermill 17254 93 16**
H107 L174 T67
LED – 2 × 2W inkl. – 200Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium



1. **Singbird 16858 47 16**
H82 L398 T85
LED – 2 × 6W inkl. – 580Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP44
Edelstahl

2. **Singbird 16858 93 16**
H82 L398 T85
LED – 2 × 6W inkl. – 580Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium

3. **Sunkiss 16859 47 16**
H180 L283 T48
LED – 6 × 2W inkl. – 780Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP44
Edelstahl

4. **Flagstone 17209 30 16**
H118 L136 T88
LED – 1 × 6,5W inkl. – 270Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium

5. **Flagstone 17209 47 16**
H118 L136 T88
LED – 1 × 6,5W inkl. – 270Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP44
Edelstahl



1.



1. **Greenyard 17264 47 16**
H178 L338 T44
LED – 2 x 2,5W inkl. – 370Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP44
Kunststoff – Edelstahl



1.



2.



4.



3.



5.

1. **Morningdew 17208 47 16**
H62 L329 T117
LED – 1 x 6,5W inkl. – 210Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Edelstahl



2. **Morningdew 17208 93 16**
H62 L329 T117
LED – 1 x 6,5W inkl. – 210Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



3. **Hills 17247 06 16**
H252 L128 T123
LED – 2 x 2W inkl. – 200Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium



4. **Hills 17247 47 16**
H252 L128 T123
LED – 2 x 2W inkl. – 200Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Edelstahl



5. **Hills 17247 93 16**
H252 L128 T123
LED – 2 x 2W inkl. – 200Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium





1.



2.



3.



1.



3.



4.



2.



1. **Dreamland 17214 47 16**
H188 L160 T98
LED – 1 × 6W inkl. – 380Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP44
Edelstahl – Glas

2. **Birdseye 17215 47 16**
H64 L205 T108
LED – 1 × 6,5W inkl. – 270Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Edelstahl


3. **Elysium 17219 47 16**
H183 L183 T82
LED – 1 × 6W inkl. – 380Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium-Kunststoff

1. **Dunetop 16253 87 16**
H359 L60 T156
LED – 1 × 6,5W inkl. – 210Lm
20.000 Std. – Klasse II – IP44
Aluminium

2. **Dunetop 16253 93 16**
H359 L60 T156
LED – 1 × 6,5W inkl. – 210Lm
20.000 Std. – Klasse II – IP44
Aluminium

3. **Dunetop 16254 87 16**
H800 L60 T163
LED – 1 × 6,5W inkl. – 210Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium

4. **Dunetop 16254 93 16**
H800 L60 T163
LED – 1 × 6,5W inkl. – 210Lm
20.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium



1.



2.



3.

1. **Riverbank 16355 87 16**
 H151 L123 T164
 LED – 1 x 6,5W inkl. – 270Lm
 20.000 Std. – Klasse I – IP44
 Aluminium

2. **Riverbank 16356 87 16**
 H151 L123 T164
 LED – 1 x 6,5W inkl. – 270Lm
 20.000 Std. – Klasse I – IP44
 Aluminium

3. **Riverbank 16357 87 16**
 H838 L120 T195
 LED – 1 x 6,5W inkl. – 270Lm
 20.000 Std. – Klasse I – IP44
 Aluminium



1.



2.



3.



4.



1. **Riverside 16320 93 16**
 H114 L124 T82
 LED – 1 x 6,5W inkl. – 210Lm
 20.000 Std. – Klasse I – IP44
 Aluminium – Kunststoff

2. **Riverside 16321 93 16**
 H793 L120 T105
 LED – 1 x 6,5W inkl. – 210Lm
 20.000 Std. – Klasse I – IP44
 Aluminium – Kunststoff

3. **Hedgerow 16816 93 16**
 H235 L134 T68
 LED – 1 x 6W inkl. – 290Lm
 20.000 Std. – Klasse I – IP44
 Aluminium

4. **Hedgerow 16817 93 16**
 H600 L129 T60
 LED – 1 x 6W inkl. – 290Lm
 20.000 Std. – Klasse I – IP44
 Aluminium



1.




2.



1. **Pheasant 16825 87 16**
 H42 L160 T236
 LED – 1 x 6,5W inkl. – 270Lm
 20.000 Std. – Klasse II – IP44
 Aluminium

2. **Pheasant 16826 87 16**
 H400 L160 T42
 LED – 1 x 6,5W inkl. – 270Lm
 20.000 Std. – Klasse I – IP44
 Aluminium

1.



2.



3.



1. **Waterfall 16856 87 16**
 H99 L186 T179
 LED – 1 x 6W inkl. – 290Lm
 20.000 Std. – Klasse II – IP44
 Aluminium – Glas

2. **Freedom 17238 93 16**
 H190 L160 T198
 LED – 1 x 6W inkl. – 380Lm
 20.000 Std. – Klasse I – IP44
 Aluminium – Glas

3. **Freedom 17239 93 16**
 H190 L160 T198
 LED – 1 x 6W inkl. – 380Lm
 20.000 Std. – Klasse I – IP44
 Aluminium – Glas



1.



2.



3.



1.

Sunlounge 16819 93 16

H265 L76 T125

LED – 2 × 6,5W inkl. – 420Lm

20.000 Std. – Klasse I – IP44

Aluminium – Kunststoff



3.

Treeline 16860 93 16

H148 L56 T165

LED – 6 × 2W inkl. – 780Lm

10.000 Std. – Klasse I – IP44

Aluminium – Kunststoff



2.

Treeline 16860 87 16

H148 L56 T165

LED – 6 × 2W inkl. – 780Lm

6.000 Std. – Klasse I – IP44

Aluminium – Kunststoff



1.



2.



3.



4.



1.

Hare 16286 47 16

H155 L155 T85

GX53 – 1 × 9W inkl. – 310Lm

6.000 Std. – Klasse II – IP44

Kunststoff – Edelstahl



2.

Hare 16287 47 16

H400 L100 T100

E27 – 1 × 18W inkl. – 1.100Lm

10.000 Std. – Klasse I – IP44

Edelstahl – Glas



3.

Hare 16288 47 16

H800 L100 T100

E27 – 1 × 18W inkl. – 1.100Lm

10.000 Std. – Klasse I – IP44

Edelstahl – Glas



4.

Hare 16289 47 16


H100 L257 T257

E27 – 2 × 18W inkl. – 2 × 1.100Lm

10.000 Std. – Klasse II – IP44

Kunststoff – Edelstahl






1. **Humm 17070 47 16**
H227 L113 T140
G9 – 2 x 28W inkl. – 2 x 370Lm
2.000 Std. – Klasse I – IP44
Edelstahl – Glas

2. **Starling 17101 47 16**
H193 L140 T153
GU10 – 2 x 75W inkl. – 2 x 680Lm
1.000 Std. – Klasse I – IP44
Edelstahl – Kunststoff

3. **Nightingale 17102 47 16**
H160 L97 T82
GU10 – 2 x 35W inkl. – 2 x 270Lm
1.000 Std. – Klasse I – IP44
Edelstahl – Kunststoff



1. **Bamboo 16340 47 16**
H319 L64 T95
E27 – 1 x 11W inkl. – 600Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Edelstahl – Kunststoff

2. **Bamboo 16342 47 16**
H842 L100 T100
E27 – 1 x 11W inkl. – 600Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP44
Edelstahl – Kunststoff



2.



1.



2.



3.



1. **Bamboo 16338 47 16**
H319 L64T87
E27 – 1 × 11W inkl. – 600Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Edelstahl – Kunststoff



2. **Bamboo 16339 47 16**
H429 L64T87
E27 – 2 × 11W inkl. – 2 × 600Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Edelstahl – Kunststoff



3. **Bamboo 16341 47 16**
H438 L100T100
E27 – 1 × 11W inkl. – 600Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP44
Edelstahl – Kunststoff



1.



2.



3.

1. **Olive 16917 47 16**
H315 L127T108
E27 – 1 × 20W inkl. – 1.320Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Aluminium – Edelstahl



2. **Hazel 16928 47 16**
H138 L138T191
E27 – 1 × 20W inkl. – 1.320Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Aluminium – Edelstahl



3. **Hazel 16928 93 16**
H138 L138T191
E27 – 1 × 20W inkl. – 1.320Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Aluminium – Kunststoff





1.



2.*



3.*



1. **Vine 17253 47 16**
 H250 L282 T126
 E27 – 1 × 20W inkl. – 1.320Lm
 10.000 Std. – Klasse II – IP44
 Kunststoff – Edelstahl




2. **Dandelion 17278 47 16**
 H338 L218 T114
 E27 – 2 × 20W inkl. – 2 × 1.320Lm
 10.000 Std. – Klasse II – IP44
 Kunststoff – Edelstahl



3. **Dandelion 17279 47 16**
 H338 L218 T114
 E27 – 2 × 20W inkl. – 2 × 1.320Lm
 10.000 Std. – Klasse II – IP43
 Kunststoff – Edelstahl




1.



1. **Fence 17216 47 16**
 H241 L87 T131
 E27 – 1 × 23W inkl. – 1.430Lm
 6.000 Std. – Klasse II – IP44
 Kunststoff – Edelstahl






1. **Seedling 17166 47 16**
H150 L309 T108
E27 – 1 x 23W inkl. – 1.430Lm
6.000 Std. – Klasse II – IP44
Kunststoff – Edelstahl

2. **Picnic 17181 47 16**
H78 L142 T171
E27 – 1 x 15W inkl. – 970Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Kunststoff – Edelstahl

3. **Oriole 17185 47 16**
H141 L322 T96
E14 – 2 x 11W inkl. – 2 x 600Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Kunststoff – Edelstahl



1. **Orchard 16902 47 16**
H320 L320 T85
2GX13 – 1 x 22W inkl. – 1.800Lm
12.000 Std. – Klasse II – IP44
Kunststoff – Edelstahl

2. **Orchard 16903 47 16**
H320 L320 T68,5
2GX13 – 1 x 22W inkl. – 1.800Lm
12.000 Std. – Klasse II – IP44
Kunststoff – Edelstahl

1.



2.



1. **Veranda 16411 47 16**
H180 L102 T125
E27 – 1 x 20W inkl. – 1.320Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Kunststoff – Edelstahl

2. **Veranda 16412 47 16**
H180 L102 T125
E27 – 1 x 20W inkl. – 1.320Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Kunststoff – Edelstahl

1.



2.



3.



4.



1. **Bridge 16351 93 16**
H212 L118 T101
E27 – 1 x 15W inkl. – 970Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Aluminium – Kunststoff

2. **Bridge 16352 93 16**
H245 L118 T101
E27 – 1 x 15W inkl. – 970Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Aluminium – Kunststoff

3. **Bridge 16353 93 16**
H402 L121 T121
E27 – 1 x 14W inkl. – 810Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff

4. **Bridge 16354 93 16**
H802 L121 T121
E27 – 1 x 14W inkl. – 810Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



1.



2.



3.

1. **Meander 16404 93 16**
H276 L200T98
E27 – 1 x 20W inkl. – 1.320Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



2. **Meander 16405 93 16**
H276 L200T98
E27 – 1 x 20W inkl. – 1.320Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



3. **Meander 16406 93 16**
H848 L200T124
E27 – 1 x 20W inkl. – 1.320Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



1.



2.



3.



4.

1. **June 16245 87 16**
H195 L195 T135
E27 – 1 x 12W inkl. – 741Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Aluminium – Kunststoff



2. **June 16246 87 16**
H195 L195 T135
E27 – 1 x 12W inkl. – 741Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Aluminium – Kunststoff



3. **June 16247 87 16**
H398 L191 T154
E27 – 1 x 12W inkl. – 741Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



4. **June 16248 87 16**
H799 L191 T154
E27 – 1 x 12W inkl. – 741Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff





1.




2.



4.



3.



1. **June 16245 93 16**
H195 L195 T135
E27 – 1 x 12W inkl. – 741Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Aluminium – Kunststoff



2. **June 16246 93 16**
H195 L195 T135
E27 – 1 x 12W inkl. – 741Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Aluminium – Kunststoff



3. **June 16247 93 16**
H398 L191 T154
E27 – 1 x 12W inkl. – 741Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



4. **June 16248 93 16**
H799 L191 T154
E27 – 1 x 12W inkl. – 741Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



1.



2.



1. **Parasola 17252 87 16**
H223 L234 T128
E27 – 1 x 20W inkl. – 1.320Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Kunststoff – Aluminium



2. **Parasola 17252 93 16**
H223 L234 T128
E27 – 1 x 20W inkl. – 1.320Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Kunststoff – Aluminium





1.



2.



3.

1. **Pond 17229 30 16**
H270 L141 T100
E27 – 1 × 23W inkl. – 1.570Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Kunststoff – Aluminium



2. **Pond 17229 31 16**
H270 L141 T100
E27 – 1 × 23W inkl. – 1.570Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Kunststoff – Aluminium



3. **Pond 17229 87 16**
H270 L141 T100
E27 – 1 × 23W inkl. – 1.570Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Kunststoff – Aluminium



1.



2.



3.



4.



1. **Flowerbed 16900 87 16**
H85 L235 T137
G24Q1 – 1 × 13W inkl. – 925Lm
13.000 Std. – Klasse II – IP44
Aluminium – Kunststoff



2. **Flowerbed 16900 93 16**
H85 L235 T137
G24Q1 – 1 × 13W inkl. – 925Lm
13.000 Std. – Klasse II – IP44
Aluminium – Kunststoff



3. **Acres 16936 87 16**
H142 L101 T185
E27 – 1 × 20W inkl. – 1.320Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Aluminium – Kunststoff



4. **Acres 16936 93 16**
H142 L101 T185
E27 – 1 × 20W inkl. – 1.320Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Aluminium – Kunststoff





1.



3.



2.



4.

1. **Feather 16932 87 16**
H357 L92 T117
E27 – 1 × 18W inkl. – 1.100Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Aluminium – Kunststoff



3. **Feather 16933 87 16**
H359 L94 T117
E27 – 1 × 18W inkl. – 1.100Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Aluminium – Kunststoff



2. **Feather 16932 93 16**
H357 L92 T117
E27 – 1 × 18W inkl. – 1.100Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Aluminium – Kunststoff



4. **Feather 16933 93 16**
H359 L94 T117
E27 – 1 × 18W inkl. – 1.100Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Aluminium – Kunststoff



1.



2.




1. **Skies 17183 87 16**
H213 L161 T132
E27 – 1 × 14W inkl. – 810Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Kunststoff – Aluminium



2. **Skies 17184 87 16**
H81 L260 T260
E27 – 1 × 28W inkl. – 810Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Kunststoff – Aluminium





1.



2.



1. **Shades 17182 87 16**
H82 L171 T170
E27 – 1 x 15W inkl. – 970Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Kunststoff – Aluminium

2. **Shades 17182 93 16**
H82 L171 T170
E27 – 1 x 15W inkl. – 970Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Kunststoff – Aluminium



1.



1. **Arcade 16904 87 16**
H278 L82 T165
2G7 – 1 x 11W inkl. – 900Lm
13.000 Std. – Klasse II – IP44
Aluminium – Kunststoff

2. **Seabreeze 16909 87 16**
H 405 L 110 T 210
2G7 – 1 x 11W inkl. – 900Lm
13.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff




2.



3.

3. **Seabreeze 16909 93 16**
H 405 L 110 T 210
2G7 – 1 x 11W inkl. – 900Lm
13.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



1.




2.



3.



4.



1. **Border 16942 87 16**
H93 L268 T148
E27 – 1 × 23W inkl. – 1.430Lm
6.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



3. **Border 16943 87 16**
H93 L268 T155
E27 – 1 × 23W inkl. – 1.430Lm
6.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



2. **Border 16942 93 16**
H93 L268 T148
E27 – 1 × 23W inkl. – 1.430Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



4. **Border 16943 93 16**
H93 L268 T155
E27 – 1 × 23W inkl. – 1.430Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



1.



2.

1. **Foliage 16937 93 16**
H253 L169 T150
E27 – 1 × 20W inkl. – 1.320Lm
6.000 Std. – Klasse II – IP44
Kunststoff – Aluminium



2. **Foliage 16938 93 16**
H253 L169 T150
E27 – 1 × 20W inkl. – 1.320Lm
6.000 Std. – Klasse II – IP44
Kunststoff – Aluminium





1.



2.



3.



4.



1. **Paradise 17202 31 16**
H98 L316 T316
E27 – 2 x 18W inkl. – 2 x 1.100Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Kunststoff

2. **Paradise 17202 87 16**
H98 L316 T316
E27 – 2 x 18W inkl. – 2 x 1.100Lm
10.000 Std. – Klasse II – IP44
Kunststoff

3. **Nature 17248 87 16**
H145 L366 T103
E27 – 1 x 23W inkl. – 1.430Lm
6.000 Std. – Klasse II – IP44
Kunststoff

4. **Nature 17248 93 16**
H145 L366 T103
E27 – 1 x 23W inkl. – 1.430Lm
6.000 Std. – Klasse II – IP44
Kunststoff



1.




2.



3.



4.



1. **Calgary 16333 47 10**
H155 L140 T100
E27 – 1 x 14W inkl. – 810Lm
Klasse II – IP44
Edelstahl – Glas

2. **Calgary 16334 47 10**
H190 L140 T110
E27 – 1 x 14W inkl. – 810Lm
Klasse II – IP44
Edelstahl – Glas

3. **Calgary 17173 47 10**
H200 L176 T93
E14 – 1 x 12W inkl. – 735Lm
8.000 Std. – Klasse II – IP44
Edelstahl – Glas

4. **Calgary 17174 47 10**
H235 L177 T110
E14 – 1 x 12W inkl. – 735Lm
8.000 Std. – Klasse II – IP44
Edelstahl – Glas



1. **Calgary 16335 47 10**
H407 L100 T100
E27 – 1 x 14W inkl. – 810Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP44
Edelstahl – Glas

2. **Calgary 16336 47 10**
H810 L100 T100
E27 – 1 x 14W inkl. – 810Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP44
Edelstahl – Glas

3. **Calgary 17025 47 10**
H155 L140 T100
E27 – 1 x max. 60W
Klasse II – IP44
Edelstahl – Glas

4. **Calgary 17026 47 10**
H190 L140 T110
E27 – 1 x max. 60W
Klasse II – IP44
Edelstahl – Glas



1. **Calgary 17314 47 16**
H130 L122 T88
LED – 1 x 3W inkl. – 270Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP44
Kunststoff

2. **Calgary 17315 47 16**
H130 L122 T94
LED – 1 x 3,5W inkl. – 320Lm
15.000 Std. – Klasse II – IP44
Kunststoff



1. **Nightingale 17102 86 16**
H160 L80 T96
GU10 – 2 x 35W inkl. – 2 x 270Lm
1.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Glas

2. **Springs 17103 86 16**
H705 L115 T160
G9 – 2 x 28W inkl. – 2 x 370Lm
2.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Glas

3. **Fowl 17258 42 16**
H330 L255 T350
E27 – 1 x 20W inkl. – 1.320Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



1. **Cedar 17207 87 16**
H200 L250 T300
E27 – 1 x 15W inkl. – 970Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff

2. **Cedar 17207 93 16**
H200 L250 T300
E27 – 1 x 15W inkl. – 970Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff

3. **Fig 17259 42 16**
H215 L235 T280
E27 – 1 x 15W inkl. – 970Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



1.



2.



3.



4.

1. **Creek 15380 30 16**
H235 L175 T200
E27 – 1 x max. 60W
Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



2. **Creek 15381 30 16**
H240 L175 T200
E27 – 1 x max. 60W
Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



3. **Creek 15382 30 16**
H300 L175 T175
E27 – 1 x max. 60W
Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



4. **Creek 15383 30 16**
H995 L175 T175
E27 – 1 x max. 60W
Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



1.



2.



3.



4.

1. **Creek 15385 30 16**
H1.840 L480 T450
E27 – 3 x max. 60W
Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



2. **Creek 15386 30 16**
H820 L175 T175
E27 – 1 x max. 60W
Klasse II – IP44
Aluminium – Kunststoff



3. **Creek 15387 30 16**
H195 L180 T130
E27 – 1 x max. 60W
Klasse II – IP44
Aluminium – Kunststoff



4. **Creek 15388 30 16**
H285 L175 T200
E27 – 1 x max. 60W
Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



1.



2.



3.



4.



1.

Creek 15380 31 16
H235 L175 T200
E27 – 1 x max. 60W
Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



2.

Creek 15381 31 16
H240 L175 T200
E27 – 1 x max. 60W
Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



3.

Creek 15382 31 16
H300 L175 T175
E27 – 1 x max. 60W
Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



4.

Creek 15383 31 16
H995 L175 T175
E27 – 1 x max. 60W
Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



2.



3.



4.



1.



1.

Creek 15385 31 16
H1.840 L480 T450
E27 – 3 x max. 60W
Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



2.

Creek 15386 31 16
H820 L175 T175
E27 – 1 x max. 60W
Klasse II – IP44
Aluminium – Kunststoff



3.

Creek 15387 31 16
H195 L180 T130
E27 – 1 x max. 60W
Klasse II – IP44
Aluminium – Kunststoff



4.

Creek 15388 31 16
H285 L175 T200
E27 – 1 x max. 60W
Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff





1.



2.



3.

1. **Provence 15211 42 16**
H306 L320 T382
E27 – 1 x 23W inkl. – 1.570Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



2. **Provence 15213 42 16**
H1.247 L320 T463
E27 – 1 x 23W inkl. – 1.570Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



3. **Provence 15215 42 16**
H2.025 L780 T780
E27 – 3 x 23W inkl. – 3 x 1.570Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



1.



2.



3.



4.

1. **Origin 15320 86 16**
H309 L240 T270
E27 – 1 x 14W inkl. – 810Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



2. **Origin 15322 86 16**
H452 L240 T240
E27 – 1 x 14W inkl. – 810Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



3. **Origin 15323 86 16**
H1.082 L240 T240
E27 – 1 x 14W inkl. – 810Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff



4. **Origin 15328 86 16**
H342 L240 T270
E27 – 1 x 14W inkl. – 810Lm
10.000 Std. – Klasse I – IP44
Aluminium – Kunststoff





- 2-in-1: Bewegungs- und Tag-und-Nacht-Sensor
- 360°-Winkel für vollständige Bewegungserkennung: 0–10m
- An Ihr Beleuchtungssystem anschließbar



<p>1.</p> <p>Bluesky 17266 30 16 H85 L158 T140</p> <p> 360°/0–10m</p> <p>Klasse II – IP44 Kunststoff</p>	<p>3.</p> <p>Bluesky 17266 87 16 H85 L158 T140</p> <p> 360°/0–10m</p> <p>Klasse II – IP44 Kunststoff</p>
<p>2.</p> <p>Bluesky 17266 31 16 H85 L158 T140</p> <p> 360°/0–10m</p> <p>Klasse II – IP44 Kunststoff</p>	





<p>1.</p> <p>Timber 17074 47 16 H113 L105 T105</p> <p> </p> <p>GU10 – 1 x 35W inkl. – 270Lm 1.000 Std. – Klasse I – IP67 Edelstahl</p>	<p>3.</p> <p>Rock 17108 47 16* H232 L72 T88</p> <p>Klasse I – IP44 Edelstahl</p>
<p>2.</p> <p>Grounds 17076 47 16 H113 L105 T105</p> <p> </p> <p>GU10 – 1 x 35W inkl. – 270Lm 1.000 Std. – Klasse I – IP67 Edelstahl</p>	

*nicht in der Schweiz erhältlich

PHILIPS

Stimmungsleuchten





1.



1. **CandleLights 69133 60 PH**
H130 L185 T185
LED – 12 x 6W inkl.
20.000 Std. – Klasse II – IP20
Glas, Kunststoff

2. **LightStrips Flex 70976 55 PH**
H1600 L100 T30
Power LED – 12W inkl. – 1 x 200Lm
20.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff



1. **LightStrips Extend Color 70978 55 PH**
H1.000 L100 T30
LED – 9W inkl. – 110Lm
20.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff



3. **LightStrips Extend Color 70979 55 PH**
Verlängerung – H1.000 L100 T30
LED – 7W inkl. – 110Lm
20.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff



5. **LightStrips Extend Color 70980 55 PH**
H5.000 L100 T30
LED – 27W inkl. – 550Lm
20.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff




2. **LightStrips Extend White 70978 87 PH**
H1.000 L100 T30
LED – 8,5W inkl. – 340Lm
20.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff



4. **LightStrips Extend White 70979 87 PH**
Verlängerung – H1.000 L100 T30
LED – 4,5W inkl. – 340Lm
20.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff



6. **LightStrips Extend White 70980 87 PH**
H5.000 L100 T30
LED – 25W inkl. – 1 x 1000Lm
20.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff



1m

1. **LightStrips Essential Color
70165 55 PH**
nicht verlängerbar – H1.000 L100 T30
LED – 6W inkl. – 85Lm
20.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff



2m

3. **LightStrips Essential Color
70166 55 PH**
nicht verlängerbar – H2.000 L100 T30
LED – 12W inkl. – 160Lm
20.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff



1m

2. **LightStrips Essential White
70165 87 PH**
nicht verlängerbar – H1.000 L100 T30
LED – 6W inkl. – 85Lm
20.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff



2m

4. **LightStrips Essential White
70166 87 PH**
nicht verlängerbar – H2.000 L100 T30
LED – 12W inkl. – 290Lm
20.000 Std. – Klasse II – IP20
Kunststoff

Produktübersicht

Art.Nr.	S.	Art.Nr.	S.	Art.Nr.	S.	Art.Nr.	S.
15211 42 16	174	16333 47 10	165	16928 47 16	145	17216 47 16	147
15213 42 16	174	16334 47 10	165	16928 93 16	145	17219 47 16	134
15215 42 16	174	16335 47 10	166	16932 87 16	158	17229 30 16	156
15320 86 16	175	16336 47 10	166	16932 93 16	158	17229 31 16	156
15322 86 16	175	16338 47 16	144	16933 87 16	158	17229 87 16	156
15323 86 16	175	16339 47 16	144	16933 93 16	158	17238 93 16	139
15328 86 16	175	16340 47 16	143	16936 87 16	157	17239 93 16	139
15380 30 16	170	16341 47 16	144	16936 93 16	157	17247 06 16	133
15380 31 16	172	16342 47 16	143	16937 93 16	163	17247 47 16	133
15381 30 16	170	16351 93 16	151	16938 93 16	163	17247 93 16	133
15381 31 16	172	16352 93 16	151	16942 87 16	162	17248 87 16	164
15382 30 16	170	16353 93 16	151	16942 93 16	162	17248 93 16	164
15382 31 16	172	16354 93 16	151	16943 87 16	162	17252 87 16	155
15383 30 16	170	16355 87 16	136	16943 93 16	162	17252 93 16	155
15383 31 16	172	16356 87 16	136	17025 47 10	166	17253 47 16	146
15385 30 16	171	16357 87 16	136	17026 47 10	166	17254 47 16	130
15385 31 16	173	16379 47 16	128	17070 47 16	142	17254 93 16	130
15386 30 16	171	16380 47 16	128	17074 47 16	177	17258 42 16	168
15386 31 16	173	16381 47 16	128	17076 47 16	177	17259 42 16	169
15387 30 16	171	16404 93 16	152	17101 47 16	142	17264 47 16	132
15387 31 16	173	16405 93 16	152	17102 47 16	142	17266 30 16	176
15388 30 16	171	16406 93 16	152	17102 86 16	168	17266 31 16	176
15388 31 16	173	16411 47 16	150	17103 86 16	168	17266 87 16	176
16245 87 16	153	16412 47 16	150	17108 47 16	177	17273 47 16	129
16245 93 16	154	16816 93 16	137	17166 47 16	148	17273 93 16	129
16246 87 16	153	16817 93 16	133	17173 47 10	165	17274 47 16	129
16246 93 16	154	16819 93 16	140	17174 47 10	165	17274 93 16	129
16247 87 16	153	16825 87 16	138	17181 47 16	148	17278 47 16	146
16247 93 16	154	16826 87 16	134	17182 87 16	160	17279 47 16	146
16248 87 16	153	16856 87 16	139	17182 93 16	160	17314 47 16	167
16248 93 16	154	16858 47 16	131	17183 87 16	159	17315 47 16	167
16253 87 16	135	16858 93 16	131	17184 87 16	159	17807 87 16	122
16253 93 16	135	16859 47 16	131	17185 47 16	148	17807 93 16	121
16254 87 16	135	16860 87 16	140	17202 31 16	164	17808 87 16	122
16254 93 16	135	16860 93 16	136	17202 87 16	164	17808 93 16	121
16286 47 16	141	16900 87 16	157	17207 87 16	169	17809 87 16	122
16287 47 16	141	16900 93 16	157	17207 93 16	169	17809 93 16	121
16288 47 16	141	16902 47 16	149	17208 47 16	133	17810 47 16	123
16289 47 16	141	16903 47 16	149	17208 93 16	133	17811 47 16	123
16318 47 16	127	16904 87 16	161	17209 30 16	131	17812 47 16	123
16319 47 16	127	16909 87 16	161	17209 47 16	131	17813 47 16	125
16320 93 16	137	16909 93 16	161	17214 47 16	134	17815 87 16	124
16321 93 16	137	16917 47 16	145	17215 47 16	134	17816 87 16	124

Produktübersicht

Art.Nr.	S.	Art.Nr.	S.	Art.Nr.	S.	Art.Nr.	S.
17817 93 16	125	32146 48 16	54	34047 11 16	107	40340 11 16	26
17819 47 16	125	32157 31 16	33	34049 11 16	108	40340 48 16	26
17822 93 16	124	32158 31 16	33	34050 11 16	108	40341 48 16	27
17823 93 16	124	32159 31 16	37	34058 11 16	117	40399 31 16	28
17824 30 16	126	32159 48 16	37	34059 11 16	117	40711 11 16	29
17825 30 16	126	32200 31 16	115	34093 11 16	117	40711 31 16	29
17826 30 16	126	32201 11 16	112	34094 11 16	117	40712 11 16	29
30136 48 16	50	32202 11 16	112	34103 48 16	58	40712 31 16	29
30185 11 16	49	32203 17 16	114	34104 48 16	58	40714 48 16	27
30185 31 16	48	32204 17 16	114	34203 17 16	114	40745 17 16	17
30187 31 16	50	32207 11 16	115	34206 31 16	117	40746 17 16	17
30188 11 16	51	32208 11 16	109	34207 31 16	117	40747 48 16	19
30422 11 16	49	32209 11 16	109	34208 11 16	109	40748 48 16	19
30422 31 16	48	32213 11 16	111	34212 11 16	111	40759 30 16	30
30423 11 16	49	32213 31 16	110	34212 31 16	110	40759 38 16	30
30423 31 16	48	32610 48 16	51	34213 11 16	111	40759 53 16	30
30660 31 16	54	32613 48 16	52	34213 31 16	110	40767 06 16	63
30804 31 16	44	32614 31 16	53	34612 48 16	56	40767 17 16	63
30804 87 16	44	32615 31 16	53	34613 48 16	52	40801 72 16	62
30805 31 16	44	33099 17 16	57	34616 17 16	56	40801 74 16	62
30805 87 16	44	33099 31 16	57	34617 48 16	59	40894 38 16	20
30940 11 16	45	33205 48 16	59	34618 48 16	55	40895 38 16	22
30940 31 16	45	33257 31 16	34	34620 48 16	54	40898 38 16	22
30941 11 16	45	33257 48 16	34	36027 06 16	12	40898 87 16	22
30941 31 16	45	33259 31 16	34	36916 11 16	28	40905 67 16	23
30942 17 16	46	33259 48 16	34	36917 11 16	28	40907 31 16	23
30943 17 16	46	33271 31 16	38	37214 56 16	61	40907 38 16	23
31140 67 16	43	33271 48 16	38	37216 48 16	13	43189 32 16	65
31141 67 16	43	33289 11 16	39	37266 60 16	20	43189 33 16	65
31610 11 16	31	33289 31 16	39	37266 87 16	20	43211 11 16	64
31610 17 16	31	33290 31 16	38	37361 56 16	21	43279 56 16	61
31610 31 16	31	33290 48 16	38	37361 87 16	21	44401 56 16	64
31801 31 16	47	33311 17 16	41	37865 11 16	18	45590 17 16	40
31802 31 16	47	33311 31 16	41	37865 31 16	18	45590 31 16	40
31803 31 16	47	33422 11 16	49	37867 11 16	35	45591 17 16	40
31804 31 16	47	33422 31 16	48	37867 31 16	35	45591 31 16	40
31814 31 16	43	33610 11 16	32	37950 17 16	19	52100 17 16	95
32005 31 16	116	33610 17 16	32	40233 31 16	25	52102 17 16	95
32010 11 16	116	33610 31 16	32	40233 48 16	25	52103 17 16	95
32053 31 16	113	33809 31 16	60	40235 17 16	24	52104 17 16	95
32063 31 16	113	33810 31 16	60	40235 31 16	24	52220 11 16	94
32065 31 16	113	34018 31 16	106	40339 11 16	26	52222 11 16	94
32070 17 16	112	34046 11 16	107	40339 48 16	26	52223 11 16	94

Art.Nr.	S.	Art.Nr.	S.	Art.Nr.	S.	Art.Nr.	S.
52224 11 16	94	53231 99 16	83	56433 48 16	71	59300 17 16	99
53030 48 16	91	53232 30 16	85	56450 17 16	72	59515 60 16	99
53032 48 16	91	53232 31 16	85	56452 17 16	72	59515 67 16	99
53033 48 16	91	53232 35 16	85	56454 17 16	72	59830 31 16	102
53060 48 16	15	53233 30 16	86	56459 17 16	72	59830 48 16	102
53062 48 16	15	53233 31 16	86	56460 48 16	73	59843 31 16	102
53063 48 16	15	53233 35 16	86	56462 48 16	73	59843 48 16	102
53064 48 16	15	53234 30 16	87	56463 48 16	73	67413 30 16	66
53069 48 16	15	53234 31 16	87	56480 31 16	97	67413 31 16	66
53090 31 16	88	53234 35 16	87	56482 31 16	97	67413 32 16	66
53090 48 16	89	53270 31 16	80	56483 31 16	97	67413 33 16	67
53092 31 16	88	53272 31 16	80	56484 31 16	97	67413 35 16	67
53092 48 16	89	53300 30 16	81	56490 31 16	74	67413 99 16	67
53093 31 16	88	53300 31 16	81	56490 48 16	75	69050 48 16	16
53093 48 16	89	54270 17 16	96	56492 31 16	74	69054 48 16	16
53094 31 16	88	54272 17 16	96	56492 48 16	75	69085 31 16	36
53094 48 16	89	54274 17 16	96	56493 31 16	74	69085 87 16	36
53150 48 16	14	55690 17 16	98	56493 48 16	75	69086 30 16	42
53152 48 16	14	55692 17 16	98	56494 31 16	74	69086 31 16	42
53154 48 16	14	55693 17 16	98	56494 48 16	75	69087 31 16	36
53159 48 16	14	55694 17 16	98	57915 31 16	79	69087 87 16	36
53160 31 16	37	56240 31 16	76	57916 31 16	79	69133 60 PH	180
53160 48 16	37	56240 48 16	77	57917 31 16	79	70165 55 PH	182
53190 48 16	78	56242 31 16	76	57926 17 16	118	70165 87 PH	182
53192 48 16	78	56242 48 16	77	57926 31 16	118	70166 55 PH	182
53194 48 16	78	56243 31 16	76	57927 17 16	118	70166 87 PH	182
53200 48 16	80	56243 48 16	77	57927 31 16	118	70976 55 PH	180
53202 48 16	80	56244 31 16	76	57940 17 16	93	70978 55 PH	181
53220 11 16	82	56244 48 16	77	57940 31 16	92	70978 87 PH	181
53222 11 16	82	56330 31 16	90	57942 17 16	93	70979 55 PH	181
53224 11 16	82	56332 31 16	90	57942 31 16	92	70979 87 PH	181
53229 11 16	82	56333 31 16	90	57944 17 16	93	70980 55 PH	181
53230 30 16	84	56420 31 16	68	57944 31 16	92	70980 87 PH	181
53230 31 16	84	56420 48 16	69	57962 31 16	101		
53230 32 16	84	56422 31 16	68	57962 48 16	101		
53230 33 16	84	56422 48 16	69	57963 31 16	101		
53230 35 16	84	56424 31 16	68	57963 48 16	101		
53230 99 16	84	56424 48 16	69	57971 31 16	100		
53231 30 16	83	56430 31 16	70	57971 48 16	100		
53231 31 16	83	56430 48 16	71	57972 31 16	100		
53231 32 16	83	56432 31 16	70	57972 48 16	95		
53231 33 16	83	56432 48 16	71	57993 31 16	103		
53231 35 16	83	56433 31 16	70	57993 48 16	103		

Produktübersicht

Name	S.
Acamar	99
Acres	157
Afezlia	79
Alphar	16
Amaze	25
Aquila	102
Ara	99
Arcade	161
Attract	27
Authentis	27
Avance	18, 35
Balance	24
Balsa	97
Ballan	43
Bamboo	143–144
Barley	125
Battery Pack	126
Baume	113
Beach	112
Being	51
Birdseye	134
Bis	19
Blossom	125
Bluesky	176
Border	162
Bridge	151
Bumblebee	127
Calgary	165–167
CandleLights	180
Canto	20
Caress	28
Cedar	169
Cevel	50
Chestnut	98
Clover	125
Cool	113
Creek	170–173
Cypress	82
Dandelion	146
Deltys	73
Denim	45
Dreamland	134
Drive	91

Name	S.
Dunetop	135
Dusk	121–122
Dyna	66–67 83–87
Elements	106
Elysium	134
Epsi	16
Equila	17
Esk	65
Factor	19
Fado	22
Fair	26
Fast	15
Feather	158
Fence	147
Fig	169
Finavon	23
Fit	117
Flagstone	131
Flowerbed	157
Foliage	163
Fowl	168
Freedom	139
Friends	30
Friendship	57
Funnel	94
Galax	40
Geos	39
Glad	28
Greenhouse	123
Greenyard	132
Grounds	177
Hare	141
Hazel	145
Hedgerow	137
Hills	133
Hole	115
Hopsack	41
Hotstone	108
Humm	142
Innery	29
Innoa	38
Italo	20

Name	S.
June	153–154
Kauri	95
Kind	59
Lemony	54
LightStrips	180–182
Linen	47
Love	55
Lovely	60
Mathea	42
Meander	152
Melgrund	61
Merope	102
Metics	38
Metric	36
Metrys	70–71
Milio	36
Millennium	78
Mira	109
Moon	124
Morning	56
Morningdew	133
Move	96
Nature	164
Nightingale	142, 168
Nightwind	128
Nio	31–32
Nomia	118
Oculus	115
Olive	145
Optimist	58
Orchard	149
Origin	175
Oriole	148
Paradise	164
Parasola	155
Particon	14
Patra	34
Peace	48–49
Phase	81
Pheasant	138
Picnic	148
Pilaster	72
Pillar	90

Name	S.
Plano	114
Pleased	56
Pond	156
Provence	174
Pytha	34
Raccoon	129
Raven	124
Rimus	80
Riverbank	136
Riverside	137
Rock	177
Runner	88–89
Rustic	54
Rye	23
Salts	116
Savoir	59
Sculptor	101
Seabreeze	161
Seedling	148
Sequence	37
Seru	113
Shades	160
Silk	107
Singbird	131
Skies	159
Spa	116
Springs	168
Spruce	46
Star	76–77
Stardust	100
Starling	142
Still	52
Streamers	92–93
Styla	33
Suede	47
Sunkiss	131
Sunlounge	140
Syma	33
Syon	37
Syrma	103
Tarbert	13/61
Temper	51
Teqno	68–69

Name	S.
Tides	54
Timber	177
Treat	50
Treeline	140
Tube	117
Twirl	44
Twirly	43
Vaganza	79
Vanitas	110–111
Vanna	112
Var	22
Vendee	12
Veranda	150
Vienne	21
Vigoura	63
Vine	146
Vitalise	117
Vivre	54
Waterfall	139
Watermill	130
Wellner	64
Wellness	62
Wonder	64
Zesta	74–75

Erklärung der Schutzart (IP Nummern)

IP 00

	Erste Kennziffer Schutz gegen das Eindringen von Schmutz	Symbol	Zweite Kennziffer Schutz gegen das Eindringen von Wasser	Symbol
0	Nicht geschützt		Nicht geschützt	
1	Objekte > 50mm		senkrecht fallendes Tropfwasser	☾
2	Objekte > 12mm		schräg fallendes Tropfwasser (bis 15° Abweichung von der Senkrechten)	
3	Objekte > 2,5mm		Sprühwasser	☾
4	Objekte > 1mm		Spritzwasser aus allen Richtungen	☾
5	Staubgeschützt	⊞	Strahlwasser	☾☾
6	Staubdicht	⊞	Überflutung	☾☾
7			zeitweiliges Eintauchen	☾☾

Ein Beispiel: Eine Leuchte mit der Schutzklasse IP 44 ☾ ist gegen das Eindringen eines Objektes mit mehr als 1 mm und gegen das Eindringen von Spritzwasser geschützt.


Erklärung des passiven Bewegungsmelders – Außenleuchten

PIR 140°

Der Erfassungswinkel des Bewegungsmelders beträgt 140°.
Wird er auf einer Höhe von 2,5 m montiert, reagiert der Bewegungsmelder bei jeder Bewegung innerhalb von 6m Reichweite.

☾ Einstellung der Lichtempfindlichkeit, stufenlos von 5 bis 5.000 Lux
(komplette Finsternis, Morgendämmerung)

🕒 Zeiteinstellung: stufenlos von 5 Sekunden bis 55 Minuten



Erklärung der Symbole

- ☾ Ein-/Ausschalter
- ☾ Dimmer am Produkt
- ☾ mit externem Dimmer kompatibel
- ☾ nicht dimmbar
- ☾ höhenverstellbar
- ☾ schwenkbarer Leuchtenkopf
- ☾ verstellbare Lichtquelle
- ☾ geeignet für vertikale und horizontale Montage
- ☾ geeignet für Wand- oder Deckeninstallation
- ☾ Bewegungsmelder
- ☾ nach oben und unten gerichteter Lichteffekt
- ☾ geeignet für die vertikale Montage mit Ausrichtung nach oben und unten
- ☾ schwenkbarer Leuchtenkopf
- ☾ gerichtetes Licht
- ☾ Tag-/Nachtsensor
- ☾ Energieeffizienzklasse des Leuchtmittels (in diesem Beispiel A+)
- ☾ Leuchtmittel ist mit verschiedenen Energieeffizienzklassen kompatibel (in diesem Beispiel A+-A-B-C-D-E)

Erklärung der Farbcodes

Art.Nr. 12345 **67**89

- 11 Chrom
- 17 Stahl gebürstet
- 30 schwarz
- 31 weiß
- 48 Aluminium
- 60 klares Glas
- 67 mattiertes Glas
- 87 grau
- 93 anthrazit

Erklärung der Abkürzungen

- H Höhe
- L Länge
- T Tiefe
- ET Einbautiefe
- ED Einbaudurchmesser
- Klasse I geerdet
- Klasse II doppelt isoliert
- Klasse III Niederspannung

Erklärung der Leuchtmittel

- G4 ☾
- G9 ☾
- GU10 ☾
- GU10 ☾
- E14 ☾
- E14 ☾
- E14 ☾
- E14 ☾
- E27 ☾
- E27 ☾
- E27 ☾
- E27 ☾
- GX53 ☾
- G53 ☾
- 2GX13 ☾
- G5 ☾
- T5 ☾
- 2G11 ☾
- 2G7 ☾
- G23 ☾
- G24Q1 ☾

Erklärung LED



LED, Treiber und Verkabelung inklusive

Warmweißes Licht 2700K, CRI > 85

Lebensdauer: 20.000 h, Schaltfrequenz: 13.000 x

2,5W LED = 115Lm = ☾ 15W ☾

7,5W LED = 350Lm = ☾ 40W ☾

15W LED = 435Lm = ☾ 50W ☾


Der Großteil unserer LED Produkte ist dimmbar. Dies ist gekennzeichnet mit folgendem Symbol: ☾
Diese Artikel sind nur mit einem Phasenabschnittsdimmer kompatibel. Universaldimmer mit einer induktiven und kapazitiven Belastung (anhand der Markierung „RC“ auf dem Dimmer gekennzeichnet) sind ebenso kompatibel.

EU-Richtlinie zum Energie-Label für Lampen und Leuchten

EU 874/2012

Was ist das?


Im Zuge der EU-Richtlinie Nr. 874/2012 bezüglich des Energie-Labels für elektrische Lampen und Leuchten ist es erforderlich, dass unsere Kunden, die Endbenutzer, über die Energieeffizienz unserer Produkte informiert werden. Die EEL-Konformität tritt ab dem 01. September 2013 (für Lampen) und dem 01. März 2014 (für Leuchten) in Kraft.



Unser Ansatz:

So setzen wir diese Anforderung im Katalog um:


Beispiel 1



Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der genannten Energieklasse verkauft.

Diese Leuchte ist ebenfalls mit Leuchtmittel aus dem Sortiment der genannten Energieklassen kompatibel (in diesem Beispiel B-C-D-E)

Beispiel 2



Diese Leuchte beinhaltet integrierte LED-Lampen. Die Lampen dieser Leuchte können nicht ausgetauscht werden.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:

Philips GmbH
Unternehmensbereich Lighting
Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg
Deutschland
Telefon: 008 00/74 45 47 75
Telefax: 018 03/88 83 34 (0,09 EUR pro angefangene Minute)
E-Mail: lighting.info-center@philips.com
www.philips.de/lighting

Philips Austria GmbH
Unternehmensbereich Licht
Euro Plaza, Kranichberggasse 4
1120 Wien
Österreich
Telefon: 0810/00 10 98
Telefax: 01/601 01-1968
E-Mail: lighting.info-center@philips.com
www.philips.at/lighting

Philips AG
Lighting
Allmendstrasse 140
8027 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 (0)44 488 22 00
Telefax: +41 (0)44 488 25 44
E-Mail: lighting.ch@philips.com
www.philips.ch/consumerlighting



©2015 Philips GmbH, Unternehmensbereich Lighting
Alle Rechte vorbehalten/Druckfehler und Änderungen vorbehalten

Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Copyright-Inhabers zulässig. Die Angaben in diesem Dokument sind weder Angebots- noch Vertragsbestandteile. Sie werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Folgen, die sich aus der Nutzung dieser Angaben ergeben. Die Veröffentlichung dieser Angaben beinhaltet oder verleiht keinerlei patentrechtliche Lizenz oder anderweitige gewerbliche oder geistige Eigentumsrechte.

WM-Nr. 4618, Stand 08/2015, gedruckt in Deutschland