

# PHILIPS

Classic LEDcandle & LEDluster

DimTone



## NEU & jetzt erhältlich Kerzen- & Tropfenlampen zum Verwechseln ähnlich

### Classic LEDcandle & LEDluster – Jetzt auch in dimmbar

- Der Classik-Look aus Glas
- **Neu:** Erstmals dimmbar
- 15.000 Stunden Nutzlebensdauer
- 2 Jahre Garantie
- Energieeffizienzklasse: A<sup>++</sup>
- Anwendungsbereiche: Dekorative Leuchten in Hotels, Bars, Restaurants und privaten Haushalten



Vergleichsrechnung der LED gegenüber einer konventionellen Lösung	Kerzenlampe 40W	Classic LEDcandle 4,5-40W E14 827 B35 klar DIM
Lampenleistung	40 W	4,5 W
Stromverbrauch/Jahr	175,2 kW	19,7 kW
Stromkosten/ Jahr	35,04 €	3,94 €
<b>Ersparnis Stromkosten/Jahr<sup>1)</sup></b>		<b>31,10 €</b>

<sup>1)</sup> Berechnungsgrundlage: Strompreis 0,20€/kWh, Brenndauer 12 Std./Jahr á 365 Tage pro Jahr

Produktbezeichnung	Ersatz für (W)	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	R <sub>a</sub> -Wert	Nutzlebensdauer (h)	Farbtemperatur (K)	Dimmbar <sup>2)</sup>	Garantie (Jahre) <sup>3)</sup>		kWh/1.000 h	VE	Bestellnr.	
Classic LEDcandle 2-25W E14 827 B35 klar	<b>NEU</b>	2	250	80	15.000	2.700	nein	2	A <sup>++</sup>	2	10	57407200	
Classic LEDcandle 2-25W E14 827 BA35 klar	<b>NEU</b>	25	2	250	80	15.000	2.700	nein	2	A <sup>++</sup>	2	10	57409600
Classic LEDcandle 2-25W E14 827 ST35 klar	<b>NEU</b>		2	250	80	15.000	2.700	nein	2	A <sup>++</sup>	2	10	57411900
Classic LEDcandle 4-40W E14 827 B35 klar	<b>NEU</b>	40	4	470	80	15.000	2.700	nein	2	A <sup>++</sup>	4	10	58729400
Classic LEDcandle 3-25W E14 827 B35 klar DIM	<b>NEU</b>	25	3	300	80	15.000	2.700	ja	2	A <sup>++</sup>	3	10	57553600
Classic LEDcandle 4,5-40W E14 827 B35 klar DIM	<b>NEU</b>	40	4,5	470	80	15.000	2.700	ja	2	A <sup>++</sup>	5	10	57555000
Classic LEDcandle 4,5-40W E14 827 BA35 klar DIM	<b>NEU</b>		4,5	470	80	15.000	2.700	ja	2	A <sup>++</sup>	5	10	57557400
Classic LEDluster 2-25W E27 827 P45 klar	<b>NEU</b>	25	2	250	80	15.000	2.700	nein	2	A <sup>++</sup>	2	10	57415700
Classic LEDluster 2-25W E14 827 P45 klar	<b>NEU</b>		2	250	80	15.000	2.700	nein	2	A <sup>++</sup>	2	10	57413300
Classic LEDluster 4-40W E14 827 P45 klar	<b>NEU</b>	40	4	470	80	15.000	2.700	nein	2	A <sup>++</sup>	4	10	58725600
Classic LEDluster 4-40W E27 827 P45 klar	<b>NEU</b>		4	470	80	15.000	2.700	nein	2	A <sup>++</sup>	4	10	58727000
Classic LEDluster 3-25W E14 827 P45 klar DIM	<b>NEU</b>	25	3	300	80	15.000	2.700	ja	2	A <sup>++</sup>	3	10	58111700
Classic LEDluster 3-25W E27 827 P45 klar DIM	<b>NEU</b>		3	300	80	15.000	2.700	ja	2	A <sup>++</sup>	3	10	58115500
Classic LEDluster 4,5-40W E14 827 P45 klar DIM	<b>NEU</b>	40	4,5	470	80	15.000	2.700	ja	2	A <sup>++</sup>	5	10	57559800
Classic LEDluster 4,5-40W E27 827 P45 klar DIM	<b>NEU</b>		4,5	470	80	15.000	2.700	ja	2	A <sup>++</sup>	5	10	57561100

<sup>2)</sup> Eine aktuelle Liste empfohlener Dimmer finden Sie unter [www.philips.de/master-led-lampen](http://www.philips.de/master-led-lampen) · [www.philips.at/master-led-lampen](http://www.philips.at/master-led-lampen) · [www.philips.ch/master-led-lampen](http://www.philips.ch/master-led-lampen)

<sup>3)</sup> Die Garantiebedingungen finden Sie unter [www.philips.de/gewaehrleistung](http://www.philips.de/gewaehrleistung) · [www.philips.at/gewaehrleistung](http://www.philips.at/gewaehrleistung) · [www.philips.ch/gewaehrleistung](http://www.philips.ch/gewaehrleistung)