

# PHILIPS

CorePro LEDspot

GU10



## NEU & jetzt erhältlich CorePro LEDspot: Der Preisbrecher im Einstiegssegment

### CorePro LEDspot GU10 – Markenqualität zum Einstiegspreis

- **Neu:** Erstmals auch 25 W-Ersatz (neben 35 W und 50 W)
- Nicht dimmbar
- 36° Ausstrahlwinkel
- 2.700, 3.000 und 4.000 Kelvin
- 15.000 Stunden Nutzlebensdauer
- 2 Jahre Garantie
- Energieeffizienzklasse A+ bzw. A++
- Anwendungsbereiche: Hotels, Restaurants, Museen, Krankenhäuser und private Haushalte



Vergleichsrechnung der LED gegenüber einer konventionellen Lösung	Hochvolt-Halogenreflektor GU10 50 W	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36°
Lampenleistung	50 W	5 W
Stromverbrauch/Jahr	219,0 kW	21,9 kW
Stromkosten/ Jahr	43,80 €	4,38 €
<b>Ersparnis Stromkosten/Jahr<sup>1)</sup></b>		<b>39,42 €</b>

<sup>1)</sup> Berechnungsgrundlage: Strompreis 0,20€/kWh, Brenndauer 12 Std./Jahr á 365 Tage pro Jahr



Produktbezeichnung	Ersatz für (W)	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Lichtstärke (cd)	R <sub>a</sub> -Wert	Nutzlebensdauer (h)	Farbtemperatur (K)	Dimmbar <sup>2)</sup>	Garantie (Jahre) <sup>3)</sup>		Abb.	kwh/1.000 h	VE	Bestellnr.	
CorePro LEDspot 2-25W GU10 827 36°	<b>NEU</b>	2	170	400	80	15.000	2.700	nein	2	A++	1	2	10	56322900	
CorePro LEDspot 2-25W GU10 830 36°	<b>NEU</b>	25	2	175	400	80	15.000	3.000	nein	2	A++	1	2	10	56324300
CorePro LEDspot 2-25W GU10 840 36°	<b>NEU</b>	2	2	185	400	80	15.000	4.000	nein	2	A++	1	2	10	56326700
CorePro LEDspot 3,5-35W GU10 827 36°	<b>NEU</b>	3,5	250	650	80	15.000	2.700	nein	2	A+	2	4	10	48594100	
CorePro LEDspot 3,5-35W GU10 830 36°	<b>NEU</b>	35	3,5	260	650	80	15.000	3.000	nein	2	A++	2	4	10	48596500
CorePro LEDspot 3,5-35W GU10 840 36°	<b>NEU</b>	3,5	270	650	80	15.000	4.000	nein	2	A++	2	4	10	56332800	
CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36°	<b>NEU</b>	5	350	900	80	15.000	2.700	nein	2	A+	2	5	10	48598900	
CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36°	<b>NEU</b>	50	5	360	900	80	15.000	3.000	nein	2	A+	2	5	10	48600900
CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36°	<b>NEU</b>	5	380	900	80	15.000	4.000	nein	2	A+	2	5	10	49714200	

<sup>2)</sup> Eine aktuelle Liste empfohlener Dimmer finden Sie unter [www.philips.de/master-led-lampen](http://www.philips.de/master-led-lampen) · [www.philips.at/master-led-lampen](http://www.philips.at/master-led-lampen) · [www.philips.ch/master-led-lampen](http://www.philips.ch/master-led-lampen)

<sup>3)</sup> Die Garantiebedingungen finden Sie unter [www.philips.de/gewahrleistung](http://www.philips.de/gewahrleistung) · [www.philips.at/gewahrleistung](http://www.philips.at/gewahrleistung) · [www.philips.ch/gewahrleistung](http://www.philips.ch/gewahrleistung)