

PHILIPS

MASTER LEDspot Value

GU10



NEU & jetzt erhältlich Die Rennertypen im Elektrogroßhandel

MASTER LEDspot Value – Jetzt mit verbesserter Optik dank Einfachlinsentechnologie

- **Neu:** Einfachlinsentechnologie für eine bessere Optik
- Erhältlich als 25 W, 35 W und 50 W-Ersatz
- Erhältlich in 2.700, 3.000 und 4.000 Kelvin
- 35.000 Stunden Nutzlebensdauer
- 5 Jahre Garantie
- Energieeffizienzklasse: A+/A++
- Anwendungsbereiche: Hotels, Restaurants, Museen und private Haushalte



Vergleichsrechnung der LED gegenüber einer konventionellen Lösung	Hochvolt-halogenreflektor 50W GU10	MASTER LEDspot Value 4,3-50W GU10 827 40° DIM
Lampenleistung	50 W	7 W
Stromverbrauch/Jahr	219,0 kW	18,8 kW
Stromkosten/ Jahr	43,80 €	3,77 €
Ersparnis Stromkosten/Jahr¹⁾		40,03 €

¹⁾ Berechnungsgrundlage: Strompreis 0,20€/kWh, Brenndauer 12 Std./Jahr á 365 Tage pro Jahr

Produktbezeichnung	Ersatz für (W)	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Lichtstärke (cd)	R _a -Wert	Nutzlebensdauer (h)	Farbtemperatur (K)	Dimmbar ²⁾	Garantie (Jahre) ³⁾	Energy Star	kWh/1.000 h	VE	Bestellnr.
MASTER LEDspot Value 3,5-25W GU10 827 40° DIM	NEU 25	3,5	200	400	80	35.000	2.700	ja	5	A*	4	10	56296300
MASTER LEDspot Value 3,5-35W GU10 827 40° DIM	NEU	3,5	265	550	80	35.000	2.700	ja	5	A**	4	10	56298700
MASTER LEDspot Value 3,5-35W GU10 830 40° DIM	NEU	3,5	275	550	80	35.000	3.000	ja	5	A**	4	10	56302100
MASTER LEDspot Value 3,5-35W GU10 840 40° DIM	NEU	3,5	290	550	80	35.000	4.000	ja	5	A**	4	10	56306900
MASTER LEDspot Value 3,5-35W GU10 827 60° DIM	NEU	3,5	265	350	80	35.000	2.700	ja	5	A**	4	10	56300700
MASTER LEDspot Value 3,5-35W GU10 830 60° DIM	NEU	3,5	275	350	80	35.000	3.000	ja	5	A**	4	10	56304500
MASTER LEDspot Value 3,5-35W GU10 840 60° DIM	NEU	3,5	290	350	80	35.000	4.000	ja	5	A**	4	10	56308300
MASTER LEDspot Value 4,3-50W GU10 827 40° DIM	NEU	4,3	365	750	80	35.000	2.700	ja	5	A**	5	10	56310600
MASTER LEDspot Value 4,3-50W GU10 830 40° DIM	NEU	4,3	375	750	80	35.000	3.000	ja	5	A**	5	10	56314400
MASTER LEDspot Value 4,3-50W GU10 840 40° DIM	NEU	4,3	390	750	80	35.000	4.000	ja	5	A**	5	10	56318200
MASTER LEDspot Value 4,3-50W GU10 827 60° DIM	NEU	4,3	365	450	80	35.000	2.700	ja	5	A**	5	10	56312000
MASTER LEDspot Value 4,3-50W GU10 830 60° DIM	NEU	4,3	375	450	80	35.000	3.000	ja	5	A**	5	10	56316800
MASTER LEDspot Value 4,3-50W GU10 840 60° DIM	NEU	4,3	390	450	80	35.000	4.000	ja	5	A**	5	10	56320500

²⁾ Eine aktuelle Liste empfohlener Dimmer finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen · www.philips.at/master-led-lampen · www.philips.ch/master-led-lampen

³⁾ Die Garantiebedingungen finden Sie unter www.philips.de/gewahrleistung · www.philips.at/gewahrleistung · www.philips.ch/gewahrleistung

Änderungen und Fehler vorbehalten, Stand September 2016