

PHILIPS

MASTER LEDspot
GU10

ExpertColor



NEU & jetzt erhältlich Für Profis der beste und schönste LEDspot

MASTER LEDspot ExpertColor GU10 – Kombiniert perfekte Lichtqualität mit R_a97, perfekte Lebensdauer und perfektes Dimmen miteinander


- Expert Color – die beste LED-Farbwiedergabe aller Zeiten
- Perfect Dim – die besten Dimmeigenschaften aller Zeiten
- Höchste Lebensdauer – ideal geeignet für den 24/7 Dauerbetrieb
- Klassische Optik im Glas-Retro-Design wie ein Halogenreflektor
- Einzigartige Farbkurve mit R_a97 – ahmt das Lichtspektrum einer Halogenlampe nach
- 40.000 Stunden Nutzlebensdauer ²⁾ und 5 Jahre Garantie ⁴⁾
- Anwendungsbereiche: 24h-Betrieb, Hotels, Restaurants, Museen, Flure



5
Jahre
Garantie ⁴⁾

Vergleichsrechnung der LED gegenüber einer konventionellen Lösung	Hochvolt-halogenreflektor 50 W GU10	MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50 W GU10
Lampenleistung	50 W	5,5 W
Stromverbrauch/Jahr	219,0 kW	24,1 kW
Stromkosten/Jahr	CHF 32.85	CHF 3.61
Ersparnis Stromkosten/Jahr¹⁾		CHF 29.24

¹⁾ Berechnungsgrundlage: Strompreis 15 Rappen/kWh, Brenndauer 12 Std./Tag à 365 Tage pro Jahr



Produktbezeichnung	Ersatz für	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Lichtstärke (cd)	R _a -Wert	Farbtemperatur (K)	Dimmbar ³⁾	Garantie (Jahre) ⁴⁾	Energy Star	VE	Bestellnr.	ELDAS-Nr.
MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 927 25° DIM	35	3,9	265	700	97	2.700	ja	5	A ⁺	10	70749400	941105011
MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 930 25° DIM		3,9	280	750	97	3.000	ja	5	A ⁺	10	70751700	941105211
MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 940 25° DIM		3,9	300	800	97	4.000	ja	5	A ⁺	10	70753100	941105311
MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 927 36° DIM		3,9	265	540	97	2.700	ja	5	A ⁺	10	70755500	941115011
MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 930 36° DIM		3,9	280	560	97	3.000	ja	5	A ⁺	10	70757900	941115211
MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 940 36° DIM		3,9	300	600	97	4.000	ja	5	A ⁺	10	70759300	941115311
MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 927 25° DIM	50	5,5	355	1.000	97	2.700	ja	5	A ⁺	10	70761600	941105411
MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 930 25° DIM		5,5	375	1.000	97	3.000	ja	5	A ⁺	10	70763000	941105511
MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 940 25° DIM		5,5	400	1.050	97	4.000	ja	5	A ⁺	10	70765400	941105611
MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 927 36° DIM		5,5	355	800	97	2.700	ja	5	A ⁺	10	70767800	941115411
MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 930 36° DIM		5,5	375	800	97	3.000	ja	5	A ⁺	10	70769200	941115511
MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 940 36° DIM		5,5	400	850	97	4.000	ja	5	A ⁺	10	70771500	941115611

²⁾ Nutzlebensdauer: bei noch 70% Lichtstrom/Lichtstärke (L70/B50)

³⁾ Eine aktuelle Liste empfohlener Dimmer finden Sie unter www.philips.ch/master-led-lampen

⁴⁾ Die Garantiebedingungen finden Sie unter www.philips.ch/gewaehrleistung

Änderungen und Fehler vorbehalten, Stand Juni 2017