

PHILIPS

MASTER LEDspot GU10

ExpertColor

NOUVEAU & livrable du stock

Pour les vrais pros: la lampe LEDspot la meilleure et la plus belle




MASTER LEDspot ExpertColor GU10 – Véritable summum de la lumière de qualité parfaite – rendu des couleurs R_a97, longue durée de vie et variation du flux inégalée

- Expert Color – le meilleur rendu des couleurs LED de tous les temps
- Perfect Dim – la meilleure variation du flux de tous les temps
- Durée de vie inégalée – idéale pour service continu 24/7
- Optique classique en verre rétro-look comme un réflecteur halogène
- Courbe colorimétrique LED unique, fidèle au spectre lumineux de la lampe halogène, rendu des couleurs R_a97
- Durée de vie utile 40'000 heures²⁾ et garantie de 5 ans⁴⁾
- Domaines d'application: Service continu 24/24 h, hôtels, restaurants, musées, couloirs, habitations



Comparaison lampe LED vs. lampe conventionnelle	Réflecteur halogène 230V / 50W GU10	MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50 W GU10
Puissance de la lampe	50 W	5,5 W
Consommation annuelle	219,0 kW	24,1 kW
Coût annuel de la consommation	CHF 32.85	CHF 3.61
Economie annuelle¹⁾		CHF 29.24

¹⁾ Base de calcul: Tarif énergétique CHF 0.15/kWh
Durée de service 12 h/jour, 365 j/an



Type	Remplace	Puissance	Flux lumin.	Intensité lumin.	R _a	Temp. couleur	Flux variable ³⁾	Garantie	UE	No. cde. Philips EOC	E-No.	
	(W)	(W)	(lm)	(cd)		(K)		(ans) ⁴⁾				
MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 927 25° DIM	Nouveau	3,9	265	700	97	2'700	oui	5	A ⁺	10	70749400	941105011
MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 930 25° DIM	Nouveau	3,9	280	750	97	3'000	oui	5	A ⁺	10	70751700	941105211
MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 940 25° DIM	Nouveau	3,9	300	800	97	4'000	oui	5	A ⁺	10	70753100	941105311
MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 927 36° DIM	Nouveau	3,9	265	540	97	2'700	oui	5	A ⁺	10	70755500	941115011
MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 930 36° DIM	Nouveau	3,9	280	560	97	3'000	oui	5	A ⁺	10	70757900	941115211
MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 940 36° DIM	Nouveau	3,9	300	600	97	4'000	oui	5	A ⁺	10	70759300	941115311
MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 927 25° DIM	Nouveau	5,5	355	1.000	97	2'700	oui	5	A ⁺	10	70761600	941105411
MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 930 25° DIM	Nouveau	5,5	375	1.000	97	3'000	oui	5	A ⁺	10	70763000	941105511
MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 940 25° DIM	Nouveau	5,5	400	1.050	97	4'000	oui	5	A ⁺	10	70765400	941105611
MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 927 36° DIM	Nouveau	5,5	355	800	97	2'700	oui	5	A ⁺	10	70767800	941115411
MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 930 36° DIM	Nouveau	5,5	375	800	97	3'000	oui	5	A ⁺	10	70769200	941115511
MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 940 36° DIM	Nouveau	5,5	400	850	97	4'000	oui	5	A ⁺	10	70771500	941115611

²⁾ Durée de vie utile: à 70% de flux / intensité résiduel (L70/B50)

³⁾ Une liste de variateurs recommandés se trouve sous www.philips.ch/master-led-lampen

⁴⁾ Des conditions de garantie se trouvent sous www.philips.ch/gewahrleistung