

PHILIPS

MASTER LEDspot
Value

GU10



NEU & jetzt erhältlich Die dimmbare Rennertypen jetzt im Retro-Look

MASTER LEDspot Value GU10 – Jetzt im Retro-Look, dimmbar und mit noch höherer Farbwiedergabe von R_a90

- Klassische Optik im Glas-Retro-Design wie ein Halogenreflektor
- Hohe Farbwiedergabe mit R_a90
- DimTone-Versionen: Das Licht wird beim Dimmen wärmer
- 25.000 Stunden Nutzlebensdauer²⁾ und 5 Jahre Garantie⁴⁾
- Anwendungsbereiche: Hotels, Restaurants, Museen, Flure, private Haushalte



Vergleichsrechnung der LED gegenüber einer konventionellen Lösung	Hochvolt-halogenreflektor 50W GU10	MASTER LEDspot Value 4,9-50W GU10
Lampenleistung	50 W	4,9 W
Stromverbrauch/Jahr	219,0 kW	21,5 kW
Stromkosten/Jahr	CHF 32.85	CHF 3.22
Ersparnis Stromkosten/Jahr¹⁾		CHF 29.63

¹⁾ Berechnungsgrundlage: Strompreis 15 Rappen/kWh, Brenndauer 12 Std./Tag à 365 Tage pro Jahr

Produktbezeichnung	Ersatz für (W)	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Lichtstärke (cd)	R _a -Wert	Farbtemperatur (K)	Dimmbar ³⁾	Garantie (Jahre) ⁴⁾	Energy Star	VE	Bestellnr. EOC	ELDAS-Nr.
MASTER LEDspot Value 3,7-35W GU10 927 36° DimTone	NEU	3,7	260	500	90	2.700-2.200*	ja	5	A*	10	70809500	941155661
MASTER LEDspot Value 3,7-35W GU10 927 36° DIM	NEU	3,7	260	500	90	2.700	ja	5	A*	10	70773900	941205151
MASTER LEDspot Value 3,7-35W GU10 930 36° DIM	NEU	3,7	270	500	90	3.000	ja	5	A*	10	70775300	941205251
MASTER LEDspot Value 3,7-35W GU10 940 36° DIM	NEU	3,7	285	500	90	4.000	ja	5	A**	10	70777700	941205051
MASTER LEDspot Value 3,7-35W GU10 927 60° DIM	NEU	3,7	260	330	90	2.700	ja	5	A*	10	70779100	941205171
MASTER LEDspot Value 3,7-35W GU10 930 60° DIM	NEU	3,7	270	340	90	3.000	ja	5	A*	10	70781400	941205271
MASTER LEDspot Value 3,7-35W GU10 940 60° DIM	NEU	3,7	285	350	90	4.000	ja	5	A**	10	70783800	941205071
MASTER LEDspot Value 4,9-50W GU10 927 36° DimTone	NEU	4,9	355	650	90	2.700-2.200*	ja	5	A*	10	70811800	941156661
MASTER LEDspot Value 4,9-50W GU10 927 36° DIM	NEU	4,9	355	650	90	2.700	ja	5	A*	10	70785200	941205551
MASTER LEDspot Value 4,9-50W GU10 930 36° DIM	NEU	4,9	365	650	90	3.000	ja	5	A*	10	70787600	941205651
MASTER LEDspot Value 4,9-50W GU10 940 36° DIM	NEU	4,9	380	700	90	4.000	ja	5	A*	10	70789000	941205451
MASTER LEDspot Value 4,9-50W GU10 927 60° DIM	NEU	4,9	355	400	90	2.700	ja	5	A*	10	70791300	941205571
MASTER LEDspot Value 4,9-50W GU10 930 60° DIM	NEU	4,9	365	400	90	3.000	ja	5	A*	10	70793700	941205671
MASTER LEDspot Value 4,9-50W GU10 940 60° DIM	NEU	4,9	380	400	90	4.000	ja	5	A*	10	70795100	941205471

* DimTone: Wie bei einer Glühlampe wird das Licht beim Dimmen wärmer. Die Farbtemperatur verschiebt sich beim Dimmen von 2.700 K (100%) bis auf 2.200 K (ca. 10%)

²⁾ Nutzlebensdauer: bei noch 70% Lichtstrom/Lichtstärke (L70/B50)

³⁾ Eine aktuelle Liste empfohlener Dimmer finden Sie unter www.philips.ch/master-led-lampen

⁴⁾ Die Garantiebedingungen finden Sie unter www.philips.ch/gewaehrleistung