

PHILIPS

Valaistus

Pikkuhommia vai **kunnon urakoita?**

Hanki oma
**myynti-
laatikkosi!***



* Osta 100 euron arvosta Philipsin kampanjatuotteita kampanja-aikana **1.11.–31.12.2017** ja saat oman myyntilaatikkosi.

Tutustu Philipsin valaisin- ja lampputarjouksiin, jotka ovat voimassa **1.11.–31.12.2017** kaikissa Rexelin myyntipisteissä ja verkkokaupassa.

**REAL
PROS**
**REAL
QUALITY**

Rexel

Pikkuhommia vai **kunnon urakoita?**



Hanki oma myyntilaatikkosi

Osta 100 euron arvosta Philipsin kampanjatuotteita kampanja-aikana 1.11.–31.12.2017 ja saat oman myyntilaatikkosi*.

Muuta asiakkaan vaatimukset tilaukseksi! Laatikosta löydät tärppejä helpottamaan myyntiäsi, uusimmat Philipsin esitteet sekä Google Cardboard -virtuaalilasit, joilla pääset tutustumaan CoreLine-tuotesarjaan täysin uudessa virtuaalisessa ympäristössä.



*Myyntilaatikkoja rajattu määrä. Tarjous voimassa kampanjan ajan valituilla tuotteilla. Kysy lisätietoja myyjältäsi.

TUTUSTU PHILIPS-KAMPANJAN TUOTTEISIIN:





Viihtyisyyttä työtiloihin

Philipsin LED-valaisimilla valaistus saadaan päivitettyä helposti energiatehokkaaksi. Lyhyt takaisinmaksuaika ja pienet ylläpitokulut puhuvat LED-valaistuksen puolesta.



Ledinaire Surface

Ledinaire Surface on yksinkertainen pinta-asennettava valaisin yleisvalaistukseen. Valon värilämpötila on neutraali 4 000 K, valovirta 3 200 lm ja käyttöikä L₇₀B₅₀ 30 000 tuntia. Valaisin on suorakaiteen muotoinen (20x120 cm). Ledinaire-valikoiman LED-valaisimet ovat taattua Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettavia, energiatehokkaita ja edullisia – juuri sitä, mitä tarvitset. IP20, IK03.



Ledinaire Surface

Snro	Tyyppi
42 507 05	SM060C LED32S/840 PSU W20L120

PSU = liitäntälaitte, ei-himmennettävä



CoreLine panel

CoreLine panel -valaisimessa on miellyttävä valopinta, joka valaisee hyvin myös pystypintoja. Valon väri on neutraali valkoinen (4 000 K), ja Ra yli 80. Valaisin on helppo asentaa. Rakenne on matala, valaisimen korkeus on vain 11 mm (liitäntälaitteen kohdalla 43 mm). Käyttökohteita ovat käytävät, aula-tilat, liiketilat ja terveydenhuolto. Käyttöikä L₇₀B₅₀ 50 000 tuntia. IP20, IK02.



CoreLine panel

Snro	Tyyppi
42 598 01	RC125B LED36S/840 PSU W60L60 NOC
42 598 77	RC127V LED36S/840 PSD W60L60 OC

PSU = ei-säädettävä liitäntälaitte, PSD = DALI-säädettävä liitäntälaitte, NOC = Non-Office Compliant, ei täytä toimistovalaisuksen vaatimuksia, OC = Office Compliant, täyttää toimistovalaisuksen vaatimukset

PHILIPS-KAMPANJA

Teollisuus • Varastotilat • Pysäköintihallit • Näyttelyhallit



Valaisimet teollisuuteen

Kampanjan CoreLine-tuotteista vesitiivis **CoreLine waterproof IP65** ja syväsäteilijä **CoreLine highbay** soveltuvat erinomaisesti teollisuuden vaativiin kohteisiin.



CoreLine waterproof IP65

CoreLine waterproof IP65 korvaa perinteiset T8- ja T5-lampuilla toimivat vesitiiviit perusvalaisimet. Luotettava lediteknikka takaa pitkän käyttöiän ja minimoi huollon tarpeen. Valaisimessa on leveäkeilainen valonjako. Kattoasennuskiinnike ja ripustuslenkit sisältyvät toimitukseen. Käyttökohteita ovat pysäköintihallit, varastorakennukset ja yleisvalaistus. Tehot: 600 mm: (1 800 lm), 1 200 mm: 41 W (4 000 lm), 1 500 mm: 57 W (6 000 lm). Käyttöikä $L_{70}B_{50}$ 50 000 tuntia. IP65, IK08.



CoreLine waterproof IP65

Snro	Tyyppi
43 504 62	WT120C LED18S/840 PSU L600
43 511 74	WT120C LED40S/840 PSU TW3 L1200
43 511 76	WT120C LED60S/840 PSU TW3 L1500

PSU = liitäntälaitte, ei-himmennettävä, TW3 = läpijohdotus, 3-vaiheinen, L = pituus



CoreLine highbay

250/400 W:n HPI-syväsiteilijöiden korvaajaksi suunniteltu CoreLine highbay tarjoaa kaikki ledivalaistuksen edut: erinomaisen valon laadun, pitkän käyttöiän, aiempaa alhaisemman energiankulutuksen ja vähäisen huollon tarpeen. Valaisimen valualumiinirunko on kevyt, mutta luja, ja siinä on tehokas passiivijäähdytys. Hyvä värintoisto ($R_a > 80$) vastaa standardin EN 12464-1 vaatimuksia. Valon väri on neutraalin valkoinen (4 000 K), $R_a > 80$. Käyttöikä $L_{70}B_{50}$ 50 000 tuntia. IP65, IK07.



CoreLine highbay

Snro	Tyyppi
43 514 77	BY120P Gen 3 LED105S/840 PSU WB GR
43 514 78	BY121P Gen 3 LED205S/840 PSU WB GR

PSU = liitantalaitte, ei-himmennettävä, WB = leveä valonjako, GR = harmaa

Kätevin tapa korvata purkauslamput



Philips TrueForce on uusi tuotesarja, joka tarjoaa LED-vaihtoehdon perinteisille purkauslamppuille. TrueForcesta löydät esimerkiksi soveltuvat LED-valonlähteet syväsäteilijöihin 250W:n suurpainenatriumlamppujen tilalle ja pylväisvalaisimiin 125W:n elohopealamppujen tilalle. Muutostöitä ei tarvita, vaan kyseessä on yksinkertainen plug and play -vaihto.



TrueForce LED HPI

Philips TrueForce tarjoaa ensimmäisen plug and play -vaihtoehdon perinteisille valonlähteille syväsäteilijöissä. Se korvaa 250W:n suurpainenatrium- ja monimetallilamput syväsäteilijöissä ja on täysin yhteensopiva 250W -kuristimien kanssa. Lampun voi asentaa suoraan perinteisen lampun tilalle. TrueForce on helpoin tapa päivittää valaistus lediin ja samalla pitää alkuinvestoinnit pieninä.

TrueForce LED HPI

Snro	Tyyppi
47 288 59	TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D

Ominaisuudet:

- Soveltuu suoraan perinteisen lampun tilalle, helppo asennus
- Korvaa 250W:n SON-, HPI- ja HPL-lamput
- Valovirta 11 000 lm, kaikki valo suoraan valaisimesta ulos
- Leveä 120°:n keilakulma, saatavana myös kapealla 60°:n keilakulmalla
- 50 000 tunnin polttoikä
- IP40-luokiteltu
- Ylikuumenemissuojattu
- Värintoistoindeksi Ra 80



TrueForce LED HPL

Kaupunki- ja puistovalaistuksen voi nyt päivittää kustannustehokkaasti LED-lampuilla. Philips TrueForce on ensimmäinen LED-lamppu, jonka voi vaihtaa suoraan täsmälleen samankokoisena HPL/HQL 125W -lamppun tilalle. Lamppu sopii täydellisesti sekä moderneihin että perinteisiin valaisimiin. TrueForce onkin yksinkertaisin tapa siirtää ledivalaistukseen ilman suuria alkuinvestointeja

TrueForce LED HPL

Snro	Tyyppi
47 288 51	TForce LED HPL ND 48-33W E27 740 CL

Ominaisuudet:

- Soveltuu suoraan perinteisen lampun tilalle, helppo asennus
- Pieni koko – samankokoinen kuin elohopealamppu
- Kevyt – paino vain 350 g
- Kirkas kupu (CL), saatavana myös huurrettuna (FR)
- 50 000 tunnin polttoikä
- IP60-luokiteltu
- Ylikuumenemissuojattu
- Suurpainenatriumlamppuja korvattaessa sytytin tulee poistaa



Energiansäästö 85 %

Hehku-, halogeeni- ja energiansäästölamput on helppo korvata energiatehokkailla ledilampuilla. **CorePro LED bulb** -lamput ovat hinta-laatusuhteeltaan erinomaisia vaihtoehtoja kohteisiin, joissa riittää 15 000 tunnin polttoikä. Lamput säästävät energiaa n. 85 %.



CorePro LED bulb

CorePro LED bulb -lamput ovat luotettavaa Philips-laatua, ja verkkojännitteiset kuvulliset ledilamput on helppo vaihtaa suoraan hehkulamppujen tilalle. Lampujen polttoikä on 15 000 tuntia. Värilämpötila 3 000 tai 4 000 K.

Molemmat kampanjan lamput (806 lm) vastaavat 60 W:n hehkulamppua.



CorePro LED bulb

Snro	Tyyppi
47 209 05	CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 830 806lm
47 209 24	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840 806lm

YHTEYSTIEDOT

Hyvinkää/logistiikkakeskus

Varastokatu 9
05800 Hyvinkää

Vantaa / myynti

Äyritie 8 C
01510 Vantaa

Palvelumyymälät

- 24/7 Espoo**
Martinsillantie 2
02270 Espoo
puh. 010 5093 250
- 24/7 Helsinki/Hermannin**
Kyläsaarenkatu 9 D
00580 Helsinki
puh. 010 5093 418
- 24/7 Helsinki/Pasila**
Asemapäällikönkatu 7
00530 Helsinki
puh. 010 5093 400
- 24/7 Hyvinkää/myynti**
Metsäkaari 3
05460 Hyvinkää
puh. 010 5093 660
- 24/7 Joensuu**
Teollisuuskatu 23
80100 Joensuu
puh. 010 5093 830
- 24/7 Jyväskylä**
Alasinkatu 1-3
40320 Jyväskylä
puh. 010 5093 640
- 24/7 Kotka**
Takoiantie 4B
48220 Kotka
puh. 010 5093 460
- 24/7 Kuopio**
Leväsentie 2
70700 Kuopio
puh. 010 5093 800
- 24/7 Lahti**
Alavankatu 2
15610 Lahti
puh. 010 5093 440
- 24/7 Lappeenranta**
Mäntysuonkatu 6
53550 Lappeenranta
puh. 010 5093 480
- 24/7 Nokia**
Kolmenkulmantie 1
37150 Nokia
puh. 010 5093 612
- 24/7 Oulu**
Jääsalontie 10
90400 Oulu
puh. 010 5093 850
- 24/7 Pori**
Hevoshaankatu 7C
28600 Pori
puh. 010 5093 780
- 24/7 Rauma**
Isometsäntie 9
26100 Rauma
puh. 010 5093 740
- 24/7 Rovaniemi**
Teollisuustie 15
96320 Rovaniemi
puh. 010 5093 870
- 24/7 Seinäjoki**
Tuottajantie 31
60100 Seinäjoki
puh. 010 5093 750
- 24/7 Tampere**
Kuokkamaantie 6
33800 Tampere
puh. 010 5093 600
- 24/7 Turku**
Louhimontie 4
21280 Raisio
puh. 010 5093 700
- 24/7 Vaasa**
Varastokatu 8
65100 Vaasa
puh. 010 5093 670
- 24/7 Vantaa/Vapaala**
Torpantie 2
01650 Vantaa
puh. 010 5093 570
- 24/7 Vantaa/Vantaanportti**
Antaksentie 4
01510 Vantaa
puh. 010 5093 500

Itsepalvelumyymälät

- 24/7 Forssa**
Viksbergintie 1
30300 Forssa
- 24/7 Hamina**
Teollisuuskatu 16
49400 Hamina
- 24/7 Helsinki**
Ruoholahdenkatu 8
00480 Helsinki
- 24/7 Hämeenlinna**
Luukkaankatu 2
13110 Hämeenlinna
- 24/7 Kaarina**
Hallimestarinkatu 17
20780 Kaarina
- 24/7 Kerava**
Jäspilänkatu 18
04250 Kerava
- 24/7 Kouvola**
Kaitilankatu 17
45130 Kouvola
- 24/7 Kuusamo**
Oravantie 3
93600 Kuusamo
- 24/7 Loimaa**
Turuntie 70
32200 Loimaa
- 24/7 Mikkeli**
Laiturikatu 8
50100 Mikkeli
- 24/7 Porvoo/Kuninkaanportti**
Kuninkaantie 1
06100 Porvoo
- 24/7 Raahe**
Antinkankaantie 28
92130 Raahe
- 24/7 Tornio**
Varikonkatu 3
95420 Tornio
- 24/7 Valkeakoski**
Sammonkatu 3
37600 Valkeakoski

Noutopiste

- 24/7 Kokkola**
Mestarintie 3
67600 Kokkola

Marine-asiakkaita palvelevat myymälät (vain telakan asiakkaille)

Helsinki
Laivakatu
00150 Helsinki

Turku
Telakkakatu 1
20240 Turku

Metsä Fibre BTT -asiakkaita palvelee

- 24/7 Äänekoski**
Kuhnamontie 2
44150 Äänekoski

Tarkemmat tiedot: www.rexel.fi

Valtakunnallinen Contact Center
puh. 040 9224 880
contact.center@rexel.fi
(klo 7.00–17.00)

24h-päivystyspalvelu
puh. 010 5093 255

helpdesk eShop
puh. 040 9224 880

- 24/7** Myymälä, joka on avoinna 24/7

Tarjoushinnat ovat voimassa **31.12.2017 saakka** kaikissa Rexel Finland Oy:n myyntipisteissä. Tuotteita voi tilata myös Rexelin eShopista: eshop.rexel.fi. Kampanjatuotteet löytyvät Rexel / Philips-kampanjasivulta.

Hinnat eivät sisällä alv:a. Tarjoushinnat ovat voimassa välimyyntivarauksin.