


Amplificatore di segnale DMX / DMX signal amplifier

WAMPL/SIGNAL-DMX





Splitter a 6 canali DMX con un ingresso DMX e 6 uscite DMX (max 30 slave, TOT. 180). L'unità divide il segnale DMX in ingresso in sei canali separati di uscita.

Six channel DMX booster with one DMX input and six DMX outputs (max 30 slaves, TOT. 180). This unit takes the incoming DMX signal and splits the signal into six separate output channels.



(mm)



General Information	Caractéristiques Générales	Allgemeine Informationen	Informazioni generali	
Protection class IEC	Classe électrique	Schutzklasse	Classe di isolamento	III
IP code	IP	Schutzart	Grado IP	IP 20
European Community mark	Marquage CE	CE-Zeichen	Marchio comunità europea	CE
Weight (kg)	Poids (kg)	Gewicht (kg)	Peso (Kg)	-
Electrical	Caractéristiques Electriques	Elektrische Kenndaten	Corrente	
Input voltage	Tension d'alimentation	Netzspannung	Tensione di alimentazione	24 V
Application conditions	Conditions d'application	Einsatzbedingungen	Condizioni applicazione	
Ambient temperature range	Température ambiante	Umgebungstemperatur	Temperatura ambiente	max. + 50 °C

tabella di riepilogo prodotti/ product overview table

codice/ code	materiale/ material	dimensioni/ dimensions	input/ input
WAMPL/SIGNAL-DMX	plastica/ plastic	80x90x58(h)mm	9-48V