



esempio di composizione/ example of composition



esempio kit sospensione/ suspension kit example



apparecchi compatibili/ compatible fittings

S.M.A. staffa/ S.M.A bracket
Kalibro M - Kalibro M HP track Gen.2 (no 24 V)
Kalibro L - Kalibro L HP track Gen.2 (no 24 V)
Lux 14 HP
Dragster track (no 24 V)
Zoom spot track



Adattatore 24V DC, 10A


Disponibile in 3 versioni: bianco, nero o grigio.

Rail adapter 24V DC, 10A

Supplied in 3 versions: white, black or grey.

codice/code

MKITADATT24VBO - bianco/white
MKITADATT24VNE - nero/black
MKITADATT24VGR - grigio/grey



Adattatore 220V


Disponibile in 3 versioni: bianco, nero o grigio.
Alimentatore integrato OUT 25W 24V DC.

Rail Adapter 220V

Supplied in 3 versions: white, black or grey.
Integrated driver OUT 25W 24V DC.

codice/code

MKITADAT220VBO - bianco/white
MKITADAT220VNE - nero/black
MKITADAT220VGR - grigio/grey



Binario trifase in alluminio con 4 conduttori


Lunghezza 2m.
Disponibile bianco o nero.

Aluminum three-phase track with 4 conductors

Length 2m.
Supplied white or black.

codice/code

MSMA2000BI - bianco/white
MSMA2000NE - nero/black



TRACK SYSTEM: IL BINARIO E TUTTI I SUOI ACCESSORI POSSONO ESSERE FORNITI PREDISPOSTI PER GESTIONE DALI O DMX SU RICHIESTA./
TRACK AND ACCESSORIES CAN BE SUPPLIED IN SPECIAL VERSION FOR DALI OR DMX CONTROL ON DEMAND.
(PER INSTALLAZIONE SMA DALI, KALIBRO DALI./ TO INSTALL SMA DALI, KALIBRO DALI...)

Connettore di alimentazione lato destro, per collegamento all'alimentazione elettrica sul lato destro del binario. Fornito completo di testata di chiusura cieca.

Disponibile bianco o nero.


Right feeding cap, for electrical connection to the right side of the track. Supplied with end cap.

Available in white or black.

codice/code

MSMA0022BI - bianco/white

MSMA0012NE - nero/black



Connettore di alimentazione lato sinistro, per collegamento all'alimentazione elettrica sul lato sinistro del binario. Fornito completo di testata di chiusura cieca.

Disponibile in bianco e nero.


Left feeding cap, for electrical connection to the left side of the track. Supplied with the end cap.

Available in white or black.

codice/code

MSMA0027BI - bianco/white

MSMA0026NE - nero/black



Giunto a L destra.

Disponibile in bianco o nero.


Right L connector.

Supplied white or black.

codice/code

MSMA0031BI - bianco/white

MSMA0030NE - nero/black



Giunto a L sinistra.

Disponibile in bianco o nero.


Left L connector.

Supplied white or black.

codice/code

MSMA0033BI - bianco/white

MSMA0032NE - nero/black



Giunto flessibile.

Disponibile in bianco o nero.



Flexible connector.

Supplied white or black.

codice/code

MSMA0020BI - bianco/white

MSMA0016NE - nero/black



Staffa sospensione in alluminio.


Piastra con viti per consentire il fissaggio del binario direttamente al soffitto o per fissare il sistema mediante cavi di sospensione flessibili.

Aluminum suspended bracket.

Plate with screws for the mounting of track directly to the ceiling or for the mounting with flexible suspension cable.

codice/code

MSMA0015AL




Wire gripper per sospensione rapida.

Wire gripper for faster suspension.

codice/code

MSMA0017



Cavo di sospensione in acciaio.



Diametro - 1,5mm/ Lunghezza - 1,5m.
Possibilità di taglio alla lunghezza desiderata.

Steel suspended cable.

Diameter - 1,5mm/ Length - 1,5m.
Possibility to cut on desired length.

codice/code

MSMA0018



Rosoncino con staffa.

Disponibile in bianco o grigio.

White rosette with bracket.

Supplied white o grey.

codice/code

MSMA0024BI - bianco/white

MSMA0019GR - grigio/grey



Utensile curva cavi post taglio binario.

Tool for bending cables/outing track.

codice/code

MSMA0035



Altri accessori disponibili a richiesta. / Additional accessories on demand.