





MPIXQD04417WBO
MPIXQD04417NBO
MPIXQD04717WBO
MPIXQD04717NBO

MPIXQD04417WNE
MPIXQD04417NNE
MPIXQD04717WNE
MPIXQD04717NNE

MPIXQD04417WGM
MPIXQD04417NGM
MPIXQD04717WGM
MPIXQD04717NGM



(mm)

| | | 7 W | | IP40 | | $\pm 15^\circ$ | | max 35° | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|--|---|--|----------------|--|---------|--|-----------|----------------|-----------------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|
| <p>Finiture: - verniciatura bianca, nera o grigia</p> <p>Finishing: - white, black or gray varnishing</p> | | <p>Ottica incassata per evitare l'abbagliamento. Recessed optic to avoid glare.</p> | | <p>Warm White - medium beam (MPIXQD04417W_*)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Offset(m)</th> <th>Cone width (m)</th> <th>Illuminance(lx)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,5</td> <td>0,15</td> <td>5360</td> </tr> <tr> <td>1,0</td> <td>0,30</td> <td>1340</td> </tr> <tr> <td>2,0</td> <td>0,60</td> <td>330</td> </tr> <tr> <td>3,0</td> <td>0,90</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Offset(m) | Cone width (m) | Illuminance(lx) | 0,5 | 0,15 | 5360 | 1,0 | 0,30 | 1340 | 2,0 | 0,60 | 330 | 3,0 | 0,90 | 150 |
| Offset(m) | Cone width (m) | Illuminance(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,5 | 0,15 | 5360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,0 | 0,30 | 1340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,0 | 0,60 | 330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,0 | 0,90 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ILTI LUCE
MPIXQD04_17_

This luminaire contains built-in LED lamps.

A++
A+
A
C
D
E


LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.


874/2012

| General Information | Caractéristiques Générales | Allgemeine Informationen | Informazioni generali | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Material | Matériaux | Materialien | Materiali | Aluminum |
| Number of light sources | Nombre de Source(s) | Anzahl Lichtquellen | Numero sorgenti lum. | 4 x LED |
| Fixing system | Système de fixation | Befestigungssystem | Sistema di fissaggio | springs |
| Driver included | Driver intégré | Treiber inklusive | Driver incluso | NO |
| Protection class IEC | Classe électrique | Schutzklasse | Classe di isolamento | III |
| IP code | IP | Schutzart | Grado IP | IP40 (IP44 frontal) |
| IK code | IK | Schlagfestigkeit (IK) | Grado IK | / |
| Optic type | Optique | Optik | Ottica | 25° - 40° |
| Cable | Câble | Kabel | Cavo | 1m |
| Dimmable | Gradable | Dimmbar | Dimmerabile | YES |
| European Community mark | Marquage CE | CE-Zeichen | Marchio comunità europea | CE |
| Lifetime to 80% luminous flux | Durée vie 80% flux lumineux | Lebensdauer bis 80% Lichtstrom | Durata funzion. (80% flusso) | 50 000 h |
| Weight (kg) | Poids (kg) | Gewicht (kg) | Peso (Kg) | 0,30 kg |
| Electrical | Caractéristiques Electriques | Elektrische Kenndaten | Corrente | |
| Input voltage | Tension d' alimentation | Netzspannung | Tensione di alimentazione | 500 mA |
| Initial performances | Performances initiales | Anfängliche Leistung | Performance iniziali | |
| Initial input power | Initial input power | Systemleistung | Potenza di sistema | 7 W |
| Initial luminous flux | Initial luminous flux | Lichtstrom | Flusso luminoso iniziale | 315 lm* |
| Initial LED luminaire efficacy | Initial LED luminaire efficacy | Effizienz | Efficienza luminosa iniziale | 45 lm/W |
| Init. Corr. Color Temperature | Init. Corr. Color Temperature | Farbtemperatur | Temperatura colore lampada | 3000 - 4000 K |
| CRI | IRC | CRI | CRI | >90 |
| Application conditions | Conditions d'application | Einsatzbedingungen | Condizioni applicazione | |
| Ambient temperature range | Température ambiante | Umgebungstemperatur | Temperatura ambiente | max. + 35 °C |

MPIXQD04_17_BO
MPIXQD04_17_NE
MPIXQD04_17_GM



**Esempio di collegamento (connessione in serie)/
Example of connection (serial connection)**



* Verificare la tensione di ingresso supportata dagli alimentatori / Verify the input tension supported from drivers

Alimentatori/ LED Drivers

| Codice/Code non inclusi/not included | Caratteristiche/ Specifications | n. faretti/ n.spots |
|---|------------------------------------|------------------------|
| WALIMLED04500 | 12W - 500mA | 1 |
| WALIMLED08500 | 20W - 500mA | min 2/max 2** |
| WALIMLED12500 | 26W - 500mA | 3 |
| WALI/DIMM/JOLLY | 22W - 500mA | 2** |
| WBOKVAR | variatore/dimmer 1/10V | / |

**connessione in SERIE/Serial connection




GENERALI / GENERALS
CABLAGGIO / WIRING

- L'installazione deve essere fatta da personale qualificato.
-Installation should be carried out by a suitable qualified installer.
- In caso di guasti, previa autorizzazione al reso di ILTI Luce, il prodotto non dovrà essere né aperto né smontato.
-In case of failure, upon a return authorization of ILTI LUCE, the product will be not neither open or dismounted.
- Dare tensione all'impianto solo dopo aver collegato tutti i LED all'alimentatore.
- Connect the fitting to the power supply only after connecting all LED to the driver.
- Tutte le operazioni di cablaggio e manutenzione vanno eseguite con l'interruttore generale in posizione OFF.
-All wiring and maintenance must be performed with the main switch in the OFF position.



SMALTIMENTO/
DISPOSAL

Secondo la direttiva comunitaria WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) l'apparecchio non può essere smaltito con i rifiuti indifferenziati. Deve essere portato nelle strutture locali per lo smaltimento ed il riciclaggio dei prodotti elettronici.
In accordance with EU Directive WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), luminaires must not be disposed of with other household waste. At the end of their life, luminaires must be taken to the appropriate local facility available for the disposal or recycling of electronic products.



si consiglia la conservazione delle seguenti istruzioni - we suggest you to keep this copy for your files

MPIXQD04417W__




tabella di riepilogo prodotti/ product overview table

| codice/ code | colore/ colour | tipo/ type | potenza/ power | tipo di LED/ LED type | faso ottico/ optic beam | ottica/ optic | | materiale/ material | finitura/ finishing | fisaggio/ fixation | montaggio/ mounting | IP/ IP |
|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| MPIXQD04417WBO | warm white | interni/ indoor | 7W | alta emissione/ high emission | medium beam | orientabile/ adjustable | | alluminio/ aluminum | bianco/ white | con viti/ with screws | ad incasso/ recessed | 40 |
| MPIXQD04417NBO | neutral white | interni/ indoor | 7W | alta emissione/ high emission | medium beam | orientabile/ adjustable | | alluminio/ aluminum | bianco/ white | con viti/ with screws | ad incasso/ recessed | 40 |
| MPIXQD04417WNE | warm white | interni/ indoor | 7W | alta emissione/ high emission | medium beam | orientabile/ adjustable | | alluminio/ aluminum | nero/ black | con viti/ with screws | ad incasso/ recessed | 40 |
| MPIXQD04417NNW | neutral white | interni/ indoor | 7W | alta emissione/ high emission | medium beam | orientabile/ adjustable | | alluminio/ aluminum | nero/ black | con molle/ with springs | ad incasso/ recessed | 40 |
| MPIXQD04417WGM | warm white | interni/ indoor | 7W | alta emissione/ high emission | medium beam | orientabile/ adjustable | | alluminio/ aluminum | grigio/ grey | con molle/ with springs | ad incasso/ recessed | 40 |
| MPIXQD04417NGM | neutral white | interni/ indoor | 7W | alta emissione/ high emission | medium beam | orientabile/ adjustable | | alluminio/ aluminum | grigio/ grey | con molle/ with springs | ad incasso/ recessed | 40 |
| MPIXQD04717WBO | warm white | interni/ indoor | 7W | alta emissione/ high emission | wide beam | orientabile/ adjustable | | alluminio/ aluminum | bianco/ white | con molle/ with springs | ad incasso/ recessed | 40 |
| MPIXQD04717NBO | neutral white | interni/ indoor | 7W | alta emissione/ high emission | wide beam | orientabile/ adjustable | | alluminio/ aluminum | bianco/ white | con molle/ with springs | ad incasso/ recessed | 40 |
| MPIXQD04717WNE | warm white | interni/ indoor | 7W | alta emissione/ high emission | wide beam | orientabile/ adjustable | | alluminio/ aluminum | nero/ black | con molle/ with springs | ad incasso/ recessed | 40 |
| MPIXQD04717NNE | neutral white | interni/ indoor | 7W | alta emissione/ high emission | wide beam | orientabile/ adjustable | | alluminio/ aluminum | nero/ black | con molle/ with springs | ad incasso/ recessed | 40 |
| MPIXQD04717WGM | warm white | interni/ indoor | 7W | alta emissione/ high emission | wide beam | orientabile/ adjustable | | alluminio/ aluminum | grigio/ grey | con molle/ with springs | ad incasso/ recessed | 40 |
| MPIXQD04717NGM | neutral white | interni/ indoor | 7W | alta emissione/ high emission | wide beam | orientabile/ adjustable | | alluminio/ aluminum | grigio/ grey | con molle/ with springs | ad incasso/ recessed | 40 |